



Descrierea produsului

Reflector diametru 63 mm

Surse reflectoare bazate pe o tehnologie avansată de iluminat prin concentrare (spot)

Beneficii

- Intensitate de centrare a fasciculului cu 100% mai ridicată decât în cazul lămpilor reflector convenționale

Caracteristici

- Optică ce conferă o reflexie dublă a luminii emise de către filament
- Distribuția fasciculului luminos și intensitatea luminoasă fac ca aceste lămpi să fie deosebit de potrivite oriunde spațiul este limitat și în corpuri de iluminat de dimensiuni reduse
- Înlocuitor pentru toate tipurile de lămpi reflectoare convenționale
- Montare și demontare simplă, datorită profilului conic

Cerere


- Toate beneficiile unei performanțe înalte și ale unui iluminat reflector eficient, doar prin simpla înlocuire a surselor standard cu reflector cu cele cu oglindă inelară, de aceeași putere și mărime
- Iluminat de expunere în magazine, hoteluri, restaurante și locuințe

Reflector diametru 63 mm

Versions




Cote




Product

Reflector 60W E27 230V NR63 30D FR 1CT/30




Accent Diagrams



LDAC_IREFESP_60W_NR63_30D-Accent diagram

Reflector diametru 63 mm

Beam Diagrams



LDBE_IREFESP_60W_NR63_30D-Beam diagram

