



## Descrierea produsului

### Reflector diametru 50 mm

Lămpi cu reflector, bazate pe o tehnologie avansată de iluminare de concentrare

#### Beneficii

- Intensitate de centrare a fasciculului cu 100% mai ridicată decât în cazul lămpilor reflector convenționale

#### Caracteristici

- Optică ce conferă o reflexie dublă a luminii emise de către filament
- Distribuția fasciculului luminos și intensitatea luminoasă fac ca aceste lămpi să fie deosebit de potrivite oriunde spațiul este limitat și în corpuri de iluminat de dimensiuni reduse
- Înlocuitor pentru toate tipurile de lămpi reflectoare convenționale
- Montare și demontare simplă, datorită profilului conic

#### Cerere

- Toate avantajele unei performanțe înalte și ale unui iluminat reflector de eficiență ridicată prin simpla înlocuire a lămpilor reflector convenționale cu sursele cu oglindă inelară de aceleași puteri și dimensiuni
- Iluminat de expunere în magazine, hoteluri, restaurante și locuințe

## Reflector diametru 50 mm

### Versions



### Cote



| Product                                | D     |
|----------------------------------------|-------|
| Reflector 25W E14 230V NR50 30D 1CT/30 | 50 mm |
| Reflector 60W E14 230V NR50 30D 1CT/30 | 50 mm |

#### Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase Da

#### Operating and Electrical

Tensiune (nom.) 230 V

#### General Information

Baza elementului de fixare E14  
Durată de viață nominală (nom.) 1000 h  
Poziție de funcționare UNIVERSAL  
Durată de viață nominală (ore) 1000 h

#### Light Technical

Unghi de distribuție luminoasă (nom.) 30 °  
Indice de redare a culorii (nom.) 100  
Unghi de distribuție luminoasă nominal 30 °

#### Mechanical and Housing

Finisaj bec Mat  
Formă bec NR50

#### Operating and Electrical

| Order Code | Full Product Name                 | Putere (Evaluată) (nom.) |
|------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 05412878   | REFL 25W E14 230V NR50 30D 1CT/30 | 25 W                     |
| 38242978   | REFL 60W E14 230V NR50 30D 1CT/30 | 60 W                     |


### Light Technical

## Reflector diametru 50 mm

| Order Code | Full Product Name                 | Intensitate luminoasă (max.) |
|------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 05412878   | REFL 25W E14 230V NR50 30D 1CT/30 | 210 cd                       |
| 38242978   | REFL 60W E14 230V NR50 30D 1CT/30 | 600 cd                       |

Reflector diametru 50 mm

Accent Diagrams



LDAC\_IREFESP\_25W\_NR50\_30D-Accent diagram

Beam Diagrams



LDBE\_IREFESP\_25W\_NR50\_30D-Beam diagram

