



Opis produktu:

Żarówka standardowa matowana

Konwencjonalna lampa żarowa

Korzyści

- Vacuum-filled (15W) or gas-filled (25W and above)
- Choice of pearl lamp
- Universal burning position

Cechy

- Próżniowa (15W) lub wypełniona gazem (25W i wyżej)

Zastosowanie


- Nadają się do niemal wszystkich aplikacji, dają mniejsze olśnienie i rozproszone światło

Wersje



Żarówka standardowa matowana

Rysunki techniczne



Product

Standard 100W E27 230V A55 FR 1CT/12X10F

Standard 75W E27 230V A55 FR 1CT/12X10F

Zatwierdzenie i Aplikacja

Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL) E

Sterowanie i Ściemnianie

Funkcja ściemniania tak

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie (Nom) 230 V

Informacje ogólne

Trzonek E27

Trwałość nominalna (Nom) 1000 h

Pozycja robocza UNIVERSAL

Dane techniczne oświetlenia

Wskaźnik oddawania barw (Nom) 100

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki Matowy

Kształt bańki A55

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Moc (znamionowa) (Nom)
35474784	STAN 75W E27 230V A55 FR 1CT/12X10F	75 W
35477884	STAN 100W E27 230V A55 FR 1CT/12X10F	100 W

Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Nominalny okres eksploatacji (godz.)
35474784	STAN 75W E27 230V A55 FR 1CT/12X10F	1000 h



Żarówka standardowa matowana

Order Code	Full Product Name	Nominalny okres eksploatacji (godz.)
35477884	STAN 100W E27 230V A55 FR 1CT/12X10F	-

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Strumień świetlny (Nom)
35474784	STAN 75W E27 230V A55 FR 1CT/12X10F	930 lm

Order Code	Full Product Name	Strumień świetlny (Nom)
35477884	STAN 100W E27 230V A55 FR 1CT/12X10F	1340 lm

