

Beschrijving:

Deco Buisvormig

Buisvormige lampen met enkel en dubbel gespiraliseerd filament en heldere ballon. Gemiddelde levensduur van 1000 uur en perfecte kleurweergave 100.Kleurtemperatuur: 2700K.

Voordelen

- Geeft briljante en decoratieve verlichtingseffecten
- Ideaal voor het scheppen van een comfortabele en ontspannen sfeer

Kenmerken

- Universele brandstand

Toepassing

- Algemene verlichting: schakelborden, kasten, piano's en schilderijen
- Industriële en professionele verlichting: uithangborden, signalisatie, vakbeurs- en feestverlichting

Versions




E14, T17, Clear

Wijziging van gegevens voorbehouden

Deco Buisvormig

Maatschets



Product	D (max)	C (max)
Deco 7W E14 230-240V T17 CL 1CT/10X10F	17 mm	54 mm

© 2021 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Alle handelsmerken en logo's zijn het eigendom van Signify Holding of hun respectieve eigenaren.