



# Produkt

## Päron/signal/indikatorlampor

Rörformade lampor med klart eller matt glas

Fördelar

Funktioner


Användning

Versions



# Päron/signal/indikatorlampor

## Måttskiss



D

Product	D (max)	C (max)
Deco 10W E14 240-250V T17 CL 1CT/10X10F	17 mm	54 mm
Deco 7W E14 230-240V T17 CL 1CT/10X10F	17 mm	54 mm

Product	D (max)	C (max)
Deco 10W E14 230-240V T25 CL 1CT/10X10F	26 mm	59 mm

### Användning och godkännande

Energieffektivitetsetikett (EEL) E

### Styrenheter och dimring

Dimbar Ja

### Drift och elektricitet

Tändningstid (nom) 0,0 s

Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom) instant full light

### Allmän information

Socket E14

Nominell livslängd (nom) 1000 h

Driftposition UNIVERSAL

Nominell livslängd (timmar) 1000 h

Driftcykel 4000X

### Ljusteknik

Korrelerad färgtemperatur (nom) 2700 K

Färgåtergivningsindex (nom) 100

### Mekanik och armaturhus

Lampans ytbehandling Klar

### Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning kWh/1 000 tim
25008750	Deco 7W E14 230-240V T17 CL 1CT/10X10F	7 kWh
03821050	DECO 10W E14 240-250V T17 CL 1CT/10X10F	10 kWh
04221750	DECO 10W E14 230-240V T25 CL 1CT/10X10F	10 kWh

## Drift och elektricitet

## Päron/signal/indikatorlampor

Order Code	Full Product Name	Lampström (nom)	Spänning (nom)	Effekt (märkvärde) (min)
25008750	Deco 7W E14 230-240V T17 CL 1CT/10X10F	0,03 A	230-240 V	7 W
03821050	DECO 10W E14 240-250V T17 CL 1CT/10X10F	-	240-250 V	10,0 W

Order Code	Full Product Name	Lampström (nom)	Spänning (nom)	Effekt (märkvärde) (min)
04221750	DECO 10W E14 230-240V T25 CL 1CT/10X10F	0,04 A	230-240 V	10,0 W

### Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde (nom)	Ljusflöde (märkvärde) (nom)
25008750	Deco 7W E14 230-240V T17 CL 1CT/10X10F	21 lm	21 lm
03821050	DECO 10W E14 240-250V T17 CL 1CT/10X10F	37 lm	37 lm

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde (nom)	Ljusflöde (märkvärde) (nom)
04221750	DECO 10W E14 230-240V T25 CL 1CT/10X10F	34 lm	34 lm

### Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Lampform
25008750	Deco 7W E14 230-240V T17 CL 1CT/10X10F	T17
03821050	DECO 10W E14 240-250V T17 CL 1CT/10X10F	T17

Order Code	Full Product Name	Lampform
04221750	DECO 10W E14 230-240V T25 CL 1CT/10X10F	T25

