



# Lámpara

## Tubular para Horno

Lámparas tubulares claras de vacío.

### Beneficios

- Funcionamiento fiable cuando se utiliza con portalámparas especiales adecuados para las altas temperaturas del horno (hasta 300°C)

### Características

- Filamento reforzado
- Fabricada con soldadura termorresistente, getter y cemento especial para base de lámpara

### Aplicaciones


- Hornos y lugares similares sometidos a altas temperaturas de funcionamiento.
- Disponible para luminarias específicas de horno montadas en diferentes posiciones como luz inferior, luz lateral y luz trasera.

### Versions




# Tubular para Horno

## Plano de dimensiones



Product	D (max)	C (max)
App 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	22 mm	49 mm



Product	D (max)	C (max)
App 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	25 mm	57 mm

### Información general

Base del casquillo	E14
Vida útil nominal (horas)	1.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	4.000
Vida útil nominal	1.000 hora(s)
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL

### Datos técnicos de la luz

Temperatura de color correlacionada (Nom)	2700 K
Índice de reproducción cromática (IRC)	100

### Operativos y eléctricos

Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	100 % de luz al instante s
Voltaje (nom.)	230-240 V
Hora de inicio (nom.)	0,0 s

### Controles y regulación

Regulable	Sí
-----------	----

### Mecánicos y de carcasa

Acabado de la bombilla	Transparente
------------------------	--------------

### Datos técnicos de la luz

Order Code	Full Product Name	Flujo luminoso
03659950	Appliance 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	90 lm
03871550	Appliance 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	172 lm

## Operativos y eléctricos

## Tubular para Horno

Order Code	Full Product Name	Corriente de lámpara (nom.)	Consumo de energía
03659950	Appliance 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	0,06 A	15,0 W

Order Code	Full Product Name	Corriente de lámpara (nom.)	Consumo de energía
03871550	Appliance 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	0,11 A	25,0 W

### Mecánicos y de carcasa

Order Code	Full Product Name	Forma de la bombilla
03659950	Appliance 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	T22

Order Code	Full Product Name	Forma de la bombilla
03871550	Appliance 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	T25

### Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Consumo energético kWh/1000 h
03659950	Appliance 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	15 kWh
03871550	Appliance 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	25 kWh

