



Opis produktu:

Żarówka do kuchenek

Tubularna lampa żarowa

Korzyści

- Niezawodna praca w specjalnych oprawkach lampowych przy wysokich temperaturach do 300°C

Cechy

- Żarnik dwuskrotny
- Lut, pochłaniacz gazu oraz kit trzonka odporne na działanie wysokiej temperatury

Zastosowanie


- W standardowych i elektrycznych kuchenkach, piekarnikach i innych urządzeniach, gdzie występuje wysoka temperatura pracy
- Ze specjalnymi oprawkami oświetleniowymi do doświetlenia piekarników

Wersje



Żarówka do kuchenek


Rysunki techniczne



Product

Appliance 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT

Appliance 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT



Product

Appliance 25W E14 230-240V T25 CL OV 1CT

Appliance 25W E14 230-240V T25 CL OV 1CT

Żarówka do kuchenek

Zatwierdzenie i Aplikacja

Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL) E

Sterowanie i Ściemnianie

Funkcja ściemniania tak

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie (Nom) 230-240 V

Czas uruchomienia (Nom) 0,0 s

Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom) instant full light

Informacje ogólne

Trzonek E14

Trwałość nominalna (Nom) 1000 h

Główne zastosowanie piekarnik

Pozycja robocza UNIVERSAL

Nominalny okres eksploatacji (godz.) 1000 h

Cykl załączania 4000X

Dane techniczne oświetlenia

Skorelowana temperatura barwowa (Nom) 2700 K

Wskaźnik oddawania barw (Nom) 100

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki Przezroczyste

Zatwierdzenie i Aplikacja

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h
94703800	Appliance 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	15 kWh
03659950	APP 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	15 kWh
94712000	Appliance 25W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	25 kWh
03871550	APP 25W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	25 kWh

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Prąd lampy (Nom)	Moc (znamionowa) (Nom)
94703800	Appliance 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	0,06 A	15,0 W
03659950	APP 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	0,06 A	15,0 W

Order Code	Full Product Name	Prąd lampy (Nom)	Moc (znamionowa) (Nom)
94712000	Appliance 25W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	0,11 A	25,0 W
03871550	APP 25W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	0,11 A	25,0 W

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Strumień świetlny (Nom)	Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)
94703800	Appliance 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	90 lm	90 lm
03659950	APP 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	90 lm	90 lm

Order Code	Full Product Name	Strumień świetlny (Nom)	Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)
94712000	Appliance 25W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	172 lm	172 lm
03871550	APP 25W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	172 lm	172 lm

Mechanika i korpus

Order Code	Full Product Name	Kształt bańki
94703800	Appliance 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	T22
03659950	APP 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	T22

Order Code	Full Product Name	Kształt bańki
94712000	Appliance 25W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	T25
03871550	APP 25W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	T25

Żarówka do kuchenek

