



Product Description

Tubular para Forno

Lâmpadas tubulares de vácuo com vidro clara (lâmpada em forma de T)

Benefícios

Características



Aplicação

Versions



Tubular para Forno

Desenho dimensional



Product

Appliance 25W E14 230-240V T25 CL OV 1CT

Product

Appliance 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT

Aprovação e aplicação

Etiqueta de Eficiência Energética (EEL) E

Controles e regulação

Regulável Sim

Dados elétricos e de funcionamento

Tensão (Nom.) 230-240 V
Tempo de arranque (Nom.) 0,0 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.) instant full light

Informações gerais

Casquilho E14
Vida útil nominal (Nom.) 1000 h
Principal aplicação Oven
Posição de funcionamento UNIVERSAL
Vida útil nominal (horas) 1000 h
Ciclo de comutação 4000X

Dados técnicos de luminosidade

Temperatura de cor correlacionada (Nom.) 2700 K
Índice de restituição cromática (Nom.) 100

Dados mecânicos e de revestimento

Acabamento da lâmpada Transparente

Aprovação e aplicação

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia kWh/1000 h
03659950	APP 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	15 kWh
03871550	APP 25W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	25 kWh

Tubular para Forno

Dados elétricos e de funcionamento

Order Code	Full Product Name	Corrente de lâmpada (Nom.)	Potência (Nominal) (Nom.)
03659950	APP 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	0,06 A	15,0 W

Order Code	Full Product Name	Corrente de lâmpada (Nom.)	Potência (Nominal) (Nom.)
03871550	APP 25W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	0,11 A	25,0 W

Dados técnicos de luminosidade

Order Code	Full Product Name	Fluxo luminoso (Nom.)	Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)
03659950	APP 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	90 lm	90 lm

Order Code	Full Product Name	Fluxo luminoso (Nom.)	Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)
03871550	APP 25W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	172 lm	172 lm

Dados mecânicos e de revestimento

Order Code	Full Product Name	Forma da lâmpada
03659950	APP 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	T22

Order Code	Full Product Name	Forma da lâmpada
03871550	APP 25W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	T25

