



Descrierea produsului

Cuptor (Tubular)

Lămpi tubulare vidate, cu balon de sticlă transparentă (în formă de T)

Beneficii

- Funcționare sigură la temperaturile ridicate ale cuptorului (până la 300°C) în condițiile folosirii în suporturile special destinate acestui tip de aplicații

Caracteristici

- Filament cu spirală dublă
- Fabricate cu lipituri rezistente la căldură, getter (absorbitor de gaze) și soclu cimentat

Cerere

- În cuptoare convenționale și electrice, rotiserii și alte locuri expuse temperaturilor ridicate
- Disponibile în corpuri de iluminat speciale pentru cuptoare, în diferite poziții, la partea superioară, din lateral sau la partea posterioară


Versions




Cuptor (Tubular)

Cote

Product	D (max)	C (max)
App 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	22 mm	49 mm



Product	D (max)	C (max)
App 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	25 mm	57 mm



Informații generale	
Baza elementului de fixare	E14
Durată de viață nominală (ore)	1.000 ore
Ciclu de comutare	4.000
Durată de viață nominală	1.000 ore
Poziție de funcționare	UNIVERSAL
Date tehnice lumină	
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2700 K
Indice de redare a culorilor (IRC)	100
Funcționare și sistem electric	
Timp de încălzire până la 60% lumină	lumină instantanee s
Tensiune (nom.)	230-240 V
Timp de pornire (nom.)	0,0 s
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Da
Sistem mecanic și carcasă	
Finisaj bec	Transparent

Date tehnice lumină

Order Code	Full Product Name	Flux luminos
03659950	Appliance 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	90 lm
03871550	Appliance 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	172 lm

Funcționare și sistem electric

Cuptor (Tubular)

Order Code	Full Product Name	Curent lampă (nom.)	Consum de curent
03659950	Appliance 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	0,06 A	15,0 W

Order Code	Full Product Name	Curent lampă (nom.)	Consum de curent
03871550	Appliance 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	0,11 A	25,0 W

Sistem mecanic și carcasă

Order Code	Full Product Name	Formă bec
03659950	Appliance 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	T22

Order Code	Full Product Name	Formă bec
03871550	Appliance 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	T25

Aprobare și aplicație

Order Code	Full Product Name	Consum de energie kWh/1000 h
03659950	Appliance 15.4W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	15 kWh
03871550	Appliance 26.0W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	25 kWh

