



Produkt

Køleskab

Rørformet glødelampe (T-formet)

Fordele

- Lang levetid i køleskabe og frydere

Funktioner

- Forstærket glødetråd
- T-CLICK-design med integreret sokkel, der reducerer de samlede omkostninger til køleskabsbelysning
- Universel brændestilling


Anvendelsesområder

- Køleskabe og frydere

Versions



Målskitse



Product

Appliance 15W E14 230-240V T25 CL RF 1CT
Appliance 15W E14 230-240V T25 CL RF 1BL/10
Appliance 15W E14 230-240V T25 CL RF 2BS/10
Appliance 25W E14 230-240V T25 CL RF 1CT
Appliance 25W E14 230-240V T25 CL RF 1BS/10

Godkendelse og anvendelsesområde

Energimærket (EEL)	E
--------------------	---

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
---------	----

Drift og el

Spænding (nom.)	230-240 V
Opstartstid (nom.)	0,0 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	instant full light

Generelle oplysninger

Sokkel	E14
Nominel levetid (nom.)	1000 h
Primært anvendelsesområde	Køleskab
Driftsposition	UNIVERSAL
Estimeret levetid (timer)	1000 h
Interval mellem tænd/sluk	4000X

Lysteknisk

Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Farvegengivelsesindeks (nom.)	100

Mekanik og armaturhus

Lyskildefinish	Klar
Lyskildeform	T25

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Energiforbrug kWh/1000 t.
03851750	APPL 15W E14 230-240V T25 CL RF 1CT	15 kWh
24979125	APPL 15W E14 230-240V T25 CL RF 1BL/10	15 kWh
24957925	Appliance 15W E14 230-240V T25 CL RF 2BS/10	15 kWh
24981450	APPL 25W E14 230-240V T25 CL RF 1CT	25 kWh
24980725	Appliance 25W E14 230-240V T25 CL RF 1BS/10	25 kWh

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Lyskildens strømstyrke (nom.)	Effekt (nominel) (nom.)
03851750	APPL 15W E14 230-240V T25 CL RF 1CT	0,06 A	15,0 W
24979125	APPL 15W E14 230-240V T25 CL RF 1BL/10	0,06 A	15,0 W
24957925	Appliance 15W E14 230-240V T25 CL RF 2BS/10	0,06 A	15,0 W

Order Code	Full Product Name	Lyskildens strømstyrke (nom.)	Effekt (nominel) (nom.)
24981450	APPL 25W E14 230-240V T25 CL RF 1CT	-	25,0 W
24980725	Appliance 25W E14 230-240V T25 CL RF 1BS/10	-	25,0 W

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm	
		Lysstrøm (nom.)	(nominel) (nom.)
03851750	APPL 15W E14 230-240V T25 CL RF 1CT	110 lm	110 lm
24979125	APPL 15W E14 230-240V T25 CL RF 1BL/10	110 lm	110 lm
24957925	Appliance 15W E14 230-240V T25 CL RF 2BS/10	110 lm	110 lm

Order Code	Full Product Name	Lysstrøm	
		Lysstrøm (nom.)	(nominel) (nom.)
24981450	APPL 25W E14 230-240V T25 CL RF 1CT	172 lm	172 lm
24980725	Appliance 25W E14 230-240V T25 CL RF 1BS/10	172 lm	172 lm

