



# Produkt

## Symaskinslampa

Rörformad glödlampa med extra skaktålig glödtråd

### Fördelar

- Long useful life in sewing machines

### Funktioner

- Reinforced single / double coil filament
- Available in different lengths for use in various types of sewing machines

### Användning


- Symaskiner och andra apparater/armaturer som utsätts för skakningar/vibrationer

### Versions



# Symaskinslampa

## Måttskiss




### Product

Appliance 20W B15d 230V T22X51 - CL SM - 1CT

### Product

Appliance 20W E14 230-240V T22 CL SM 1CT



# Symaskinslampa

## Användning och godkännande

Energiförbrukning kWh/1 000 tim	20 kWh
Energieffektivitetsetikett (EEL)	E

## Styrenheter och dimring

Dimbar	Ja
--------	----

## Drift och elektricitet

Lampström (nom)	0,09 A
Effekt (märkvärde) (min)	20.0 W
Tändningstid (nom)	0,0 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom)	instant full light

## Allmän information

Nominell livslängd (nom)	1000 h
Användningsområde	Symaskin
Driftposition	UNIVERSAL
Nominell livslängd (timmar)	1000 h
Driftcykel	4000X

## Ljusteknik

Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Färgåtergivningsindex (nom)	100
Ljusflöde (nom)	120 lm
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	120 lm

## Mekanik och armaturhus

Lampans ytbehandling	Klar
----------------------	------

## Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Spänning (nom)
25023050	Appliance 20W B15d 230V T22X51 CL SM 1CT	230 V
25097150	APPL 20W E14 230-240V T22 CL SM 1CT	230-240 V

## Allmän information

Order Code	Full Product Name	Socket
25023050	Appliance 20W B15d 230V T22X51 CL SM 1CT	B15

Order Code	Full Product Name	Socket
25097150	APPL 20W E14 230-240V T22 CL SM 1CT	E14

## Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Lampform
25023050	Appliance 20W B15d 230V T22X51 CL SM 1CT	T22X51

Order Code	Full Product Name	Lampform
25097150	APPL 20W E14 230-240V T22 CL SM 1CT	T22

