



CoreLine Trunking – det oplagte valg inden for LED

CoreLine Trunking

Uanset om det drejer sig om nye faciliteter eller renovering af eksisterende rum, efterspørger kunderne belysningsløsninger, der sikrer dem god lyskvalitet kombineret med store energi- og vedligeholdelsesbesparelser. Den nye CoreLine Trunking-serie af LED-produkter kan bruges til at erstatte almen belysning. Udvælgelse, installation og vedligeholdelse er en fuldstændigt problemfri proces.

Fordele

- Høj effektivitet giver energibesparelser på mere end 50 % sammenlignet med armaturer baseret på lysstofrør – attraktivt investeringsniveau, der tjener sig hurtigt ind
- God lyskvalitet med højt lysudbytte for at opfylde kravene fra krævende anvendelsesområder
- Nemt at bestille og installere og dermed mindre tidskrævende og reducerer emballageforbruget og emballagekompleksiteten

Funktioner

- Philips Fortimo LED Line 1R for høj effektivitet og driftssikkerhed
- Præcise og energibesparende stråleformer bliver muligt med avanceret optik
- Enkelhed: der skal kun bruges to 12 NC-koder for at danne en lyslinje
- Meget mindre emballage påkrævet i forhold til lysstofrør, hvilket reducerer den samlede installationstid

Anvendelsesområder

- Supermarkeder
- Lagerbygninger
- Produktionsanlæg

CoreLine Trunking

Versions



LL122X - LED Module, system flux
8000 lm



CoreLine Trunking - LED Module,
system flux 4200 lm

Oplysninger om produktet



Ceiling mounting bracket, 2 end
pieces and connection unit 7-pole



Suspension wire Ø 2 mm, length 3
m



LineSense motion detection unit



Suspension wire Ø 2 mm, length
1.25 m



Chain bracket, 5 pieces



End pieces, 6 pieces

CoreLine Trunking

Oplysninger om produktet


Suspension wire Ø 2 mm, length 5 m



Profile bracket, 5 pieces



Electrical connector 9-pole male and female, 4 sets



Tilbehør

Ordercode 88155199



Ordercode 88146900



Konzola pro montáž na strop

Ordercode 910925255037,
910925255170



Ordercode 88157599




CoreLine Trunking

Tilbehør



Závěsné lanko Ø 2 mm, délka 3 m

Ordercode 88158299



Elektrický 7pólový vnitřní a vnější konektor, 5 sad

Ordercode 88160599



Koncovky, 6 kusů

Ordercode 88153700



Konzola pro montáž na strop

Ordercode 90872200



Ordercode 88159999

Anvendelsesbetingelser	
Omgivelsestemperaturområde	-20 til +35 °C
Velegnet til vilkårlig omkobling	Nej
Godkendelse og anvendelsesområde	
Kode for mekanisk slagfasthed	IK02
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20
Drift og el	
Indgangsspænding	220 to 240 V
Generelle oplysninger	
Lyskildens strålevinkel	120 °
CE-mærke	CE-mærket
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I
Driver medfølger	Ja
ENEC-mærke	ENEC mark
Mærke for brændbarhed	For montering på normalt brændbare overflader
Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 5 s
Udskiftelig lyskilde	Nej
Service-kode	Ja
Indledende ydelse (overholder IEC-standard)	
Indledende farvegengivelsesindeks	≥80
Mekanik og armaturhus	
Farve	hvid

Anvendelsesbetingelser

Order Code	Full Product Name	Maks. dæmpningsniveau
38078900	LL121X LED80S/840 PSU WB SMB WH KIT	Ikke gældende
38079600	LL121X LED80S/840 PSU NB SMB WH KIT	Ikke gældende
38080200	LL121X LED80S/840 PSU WB TW3 SMB WH KIT	Ikke gældende
38081900	LL120X LED160S/840 PSU WB SMB WH KIT	Ikke gældende
38082600	LL120X LED160S/840 PSU NB SMB WH KIT	Ikke gældende
38083300	LL121X LED80S/840 PSU NB TW3 SMB WH KIT	Ikke gældende
38084000	LL120X LED160S/840 PSU WB TW3 SMB WH KIT	Ikke gældende
38085700	LL120X LED160S/840 PSU NB TW3 SMB WH KIT	Ikke gældende
38124300	LL121X LED80S/840 1x PSD MB 7 WH	1%
38140300	LL120X LED152S/830 2x PSU A 5 WH	Ikke gældende
38141000	LL120X LED160S/865 2x PSD VWB 7 VLC WH	1%
38143400	LL121X LED80S/840 1x PSD MB 9 WH	1%
38144100	LL121X LED80S/840 1x PSD VWB 7 WH	1%
98651600	LL121X LED76S/830 PSU WB TW3 SMB WH KIT	Ikke gældende
98652300	LL121X LED76S/830 PSU WB EL3 TW3 WH KIT	Ikke gældende
98668400	LL121X LED80S/840 PSD WB WH KIT	1%
98669100	LL121X LED80S/840 PSD NB WH KIT	1%
38102100	LL121X LED75S/840 1x PSD O 7 WH	1%

Lysstyringssystemer og dæmpning

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
38078900	LL121X LED80S/840 PSU WB SMB WH KIT	Nej
38079600	LL121X LED80S/840 PSU NB SMB WH KIT	Nej
38080200	LL121X LED80S/840 PSU WB TW3 SMB WH KIT	Nej
38081900	LL120X LED160S/840 PSU WB SMB WH KIT	Nej
38082600	LL120X LED160S/840 PSU NB SMB WH KIT	Nej
38083300	LL121X LED80S/840 PSU NB TW3 SMB WH KIT	Nej
38084000	LL120X LED160S/840 PSU WB TW3 SMB WH KIT	Nej
38085700	LL120X LED160S/840 PSU NB TW3 SMB WH KIT	Nej
38124300	LL121X LED80S/840 1x PSD MB 7 WH	Ja

Order Code	Full Product Name	Dæmpbar
38140300	LL120X LED152S/830 2x PSU A 5 WH	Nej
38141000	LL120X LED160S/865 2x PSD VWB 7 VLC WH	Ja
38143400	LL121X LED80S/840 1x PSD MB 9 WH	Ja
38144100	LL121X LED80S/840 1x PSD VWB 7 WH	Ja
98651600	LL121X LED76S/830 PSU WB TW3 SMB WH KIT	Nej
98652300	LL121X LED76S/830 PSU WB EL3 TW3 WH KIT	Nej
98668400	LL121X LED80S/840 PSD WB WH KIT	Ja
98669100	LL121X LED80S/840 PSD NB WH KIT	Ja
38102100	LL121X LED75S/840 1x PSD O 7 WH	Ja

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Kredsløb
38078900	LL121X LED80S/840 PSU WB SMB WH KIT	No
38079600	LL121X LED80S/840 PSU NB SMB WH KIT	No
38080200	LL121X LED80S/840 PSU WB TW3 SMB WH KIT	No
38081900	LL120X LED160S/840 PSU WB SMB WH KIT	No

Order Code	Full Product Name	Kredsløb
38082600	LL120X LED160S/840 PSU NB SMB WH KIT	No
38083300	LL121X LED80S/840 PSU NB TW3 SMB WH KIT	No
38084000	LL120X LED160S/840 PSU WB TW3 SMB WH KIT	No
38085700	LL120X LED160S/840 PSU NB TW3 SMB WH KIT	No

CoreLine Trunking

Order Code	Full Product Name	Kredsløb
38124300	LL121X LED80S/840 1x PSD MB 7 WH	No
38140300	LL120X LED152S/830 2x PSU A 5 WH	No
38141000	LL120X LED160S/865 2x PSD VWB 7 VLC WH	No
38143400	LL121X LED80S/840 1x PSD MB 9 WH	No
38144100	LL121X LED80S/840 1x PSD VWB 7 WH	No

Order Code	Full Product Name	Kredsløb
98651600	LL121X LED76S/830 PSU WB TW3 SMB WH KIT	-
98652300	LL121X LED76S/830 PSU WB EL3 TW3 WH KIT	-
98668400	LL121X LED80S/840 PSD WB WH KIT	-
98669100	LL121X LED80S/840 PSD NB WH KIT	-
38102100	LL121X LED75S/840 1x PSD O 7 WH	No

Generelle oplysninger (1/2)

Order Code	Full Product Name	Tilbehør medfølger	Optikafskærmning/ linetype	Nødbelysning	Lyskildeserie – kode
38078900	LL121X LED80S/840 40 PSU WB SMB WH KIT	MB-SW	No	No	LED80S
38079600	LL121X LED80S/840 40 PSU NB SMB WH KIT	MB-SW	No	No	LED80S
38080200	LL121X LED80S/840 40 PSU WB TW3 SMB WH KIT	MB-SW	No	No	LED80S
38081900	LL120X LED160S/865 40 PSU WB SMB WH KIT	MB-SW	No	No	LED160S
38082600	LL120X LED160S/865 40 PSU NB SMB WH KIT	MB-SW	No	No	LED160S
38083300	LL121X LED80S/840 40 PSU NB TW3 SMB WH KIT	MB-SW	No	No	LED80S
38084000	LL120X LED160S/865 40 PSU WB TW3 SMB WH KIT	MB-SW	No	No	LED160S
38085700	LL120X LED160S/865 40 PSU NB TW3 SMB WH KIT	MB-SW	No	No	LED160S
38124300	LL121X LED80S/840	MB-SW	No	No	LED80S

Order Code	Full Product Name	Tilbehør medfølger	Optikafskærmning/ linetype	Nødbelysning	Lyskildeserie – kode
38140300	LL120X LED152S/830 30 2x PSU A 5 WH	MB-SW	No	No	LED152S
38141000	LL120X LED160S/865 65 2x PSD VWB 7 VLC WH	MB-SW	No	No	LED160S
38143400	LL121X LED80S/840 40 1x PSD MB 9 WH	MB-SW	No	No	LED80S
38144100	LL121X LED80S/840 40 1x PSD VWB 7 WH	MB-SW	No	No	LED80S
98651600	LL121X LED76S/830 0 PSU WB TW3 SMB WH KIT	-	-	-	-
98652300	LL121X LED76S/830 0 PSU WB EL3 TW3 WH KIT	-	-	-	-
98668400	LL121X LED80S/840 40 PSD WB WH KIT	-	-	-	-
98669100	LL121X LED80S/840 40 PSD NB WH KIT	-	-	-	-
38102100	LL121X LED75S/840 0 1x PSD O 7 WH	MB-SW	O	No	LED75S

Generelle oplysninger (2/2)

Order Code	Full Product Name	Mekanisk	Antal forkoblingsenheder	Antal lyskilder	Optiktype	Produktseriekode	Indvendig
		tilbehør					ledningsføring
38078900	LL121X LED80S/840 PSU WB SMB WH KIT	No	1 enhed	3	Bredstrålende	LL121X	Standard
38079600	LL121X LED80S/840 PSU NB SMB WH KIT	No	1 enhed	3	NB	LL121X	Standard
38080200	LL121X LED80S/840 PSU WB TW3 SMB WH KIT	No	1 enhed	3	Bredstrålende	LL121X	Standard
38081900	LL120X LED160S/840 PSU WB SMB WH KIT	No	2 enheder	6	Bredstrålende	LL120X	Standard
38082600	LL120X LED160S/840 PSU NB SMB WH KIT	No	2 enheder	6	NB	LL120X	Standard
38083300	LL121X LED80S/840 PSU NB TW3 SMB WH KIT	No	1 enhed	3	NB	LL121X	Standard
38084000	LL120X LED160S/840 PSU WB TW3 SMB WH KIT	No	2 enheder	6	Bredstrålende	LL120X	Standard
38085700	LL120X LED160S/840 PSU NB TW3 SMB WH KIT	No	2 enheder	6	NB	LL120X	Standard
38124300	LL121X LED80S/840 1x PSD MB 7 WH	No	1 enhed	3	MB	LL121X	Standard
38140300	LL120X LED152S/830 2x PSU A 5 WH	No	2 enheder	6	A	LL120X	Standard
38141000	LL120X LED160S/865 2x PSD VWB 7 VLC WH	No	2 enheder	6	VWB	LL120X	Standard
38143400	LL121X LED80S/840 1x PSD MB 9 WH	No	1 enhed	3	MB	LL121X	Standard
38144100	LL121X LED80S/840 1x PSD VWB 7 WH	No	1 enhed	3	VWB	LL121X	Standard
98651600	LL121X LED76S/830 PSU WB TW3 SMB WH KIT	-	1 enhed	-	Bredstrålende	LL121X	-
98652300	LL121X LED76S/830 PSU WB EL3 TW3 WH KIT	-	1 enhed	-	Bredstrålende	LL121X	-
98668400	LL121X LED80S/840 PSD WB WH KIT	-	1 enhed	-	Bredstrålende	LL121X	-
98669100	LL121X LED80S/840 PSD NB WH KIT	-	1 enhed	-	NB	LL121X	-
38102100	LL121X LED75S/840 1x PSD O 7 WH	No	1 enhed	3	No	LL121X	Standard

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Indledende				Order Code	Full Product Name	Indledende			
		Indledende kromaticitet	korreleret farvetemperatur	Indledende LED-armaturvirkningsgrad	Startlysstrom			Indledende kromaticitet	korreleret farvetemperatur	Indledende LED-armaturvirkningsgrad	Startlysstrom
38078900	LL121X LED80S/840 PSU WB SMB WH KIT	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	148 lm/W	8000 lm	38083300	LL121X LED80S/840 PSU NB TW3 SMB WH KIT	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	148 lm/W	8000 lm
38079600	LL121X LED80S/840 PSU NB SMB WH KIT	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	148 lm/W	8000 lm	38084000	LL120X LED160S/840 PSU WB TW3 SMB WH KIT	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	148 lm/W	16000 lm
38080200	LL121X LED80S/840 PSU WB TW3 SMB WH KIT	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	148 lm/W	8000 lm	38085700	LL120X LED160S/840 PSU NB TW3 SMB WH KIT	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	148 lm/W	16000 lm
38081900	LL120X LED160S/840 PSU WB SMB WH KIT	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	148 lm/W	16000 lm	38124300	LL121X LED80S/840 1x PSD MB 7 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	148 lm/W	8000 lm
38082600	LL120X LED160S/840 PSU	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	148 lm/W	16000 lm						

CoreLine Trunking

Order Code	Full		Indledende			Order Code	Full		Indledende		
	Product Name	Indlende kromaticitet	korreleret farvetemperatur	Indledende LED-armaturvirkningsgrad	Startlysstrøm		Product Name	Indlende kromaticitet	korreleret farvetemperatur	Indledende LED-armaturvirkningsgrad	Startlysstrøm
38140300	LL120X LED152S/830 2x PSU A 5 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3	3000 K	141 lm/W	15200 lm		SMB WH KIT				
						98652300	LL121X LED76S/830 PSU	(0.38, 0.38) SDCM <lt/>3	3000 K	141 lm/W	7600 lm
38141000	LL120X LED160S/865 2x PSD VWB 7 VLC WH	(0.38, 0.38) SDCM <3	6500 K	148 lm/W	16000 lm		WB EL3 TW3 WH KIT				
						98668400	LL121X LED80S/840 PSD WB WH KIT	(0.38, 0.38) SDCM <lt/>3	4000 K	148 lm/W	8000 lm
38143400	LL121X LED80S/840 1x PSD MB 9 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	148 lm/W	8000 lm						
						98669100	LL121X LED80S/840 PSD NB WH KIT	(0.38, 0.38) SDCM <lt/>3	4000 K	148 lm/W	8000 lm
38144100	LL121X LED80S/840 1x PSD VWB 7 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	148 lm/W	8000 lm						
						38102100	LL121X LED75S/840 1x PSD O 7 WH	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	139 lm/W	7500 lm
98651600	LL121X LED76S/830 PSU WB TW3	(0.38, 0.38) SDCM <lt/>3	3000 K	141 lm/W	7600 lm						

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden) (2/2)

			Indledende
Order Code	Full Product Name	Lysstrømtolerance	indgangseffekt
38078900	LL121X LED80S/840 PSU WB SMB WH KIT	+/-1%	54 W
38079600	LL121X LED80S/840 PSU NB SMB WH KIT	+/-1%	54 W
38080200	LL121X LED80S/840 PSU WB TW3 SMB WH KIT	+/-1%	54 W
38081900	LL120X LED160S/840 PSU WB SMB WH KIT	+/-2%	108 W
38082600	LL120X LED160S/840 PSU NB SMB WH KIT	+/-2%	108 W
38083300	LL121X LED80S/840 PSU NB TW3 SMB WH KIT	+/-1%	54 W
38084000	LL120X LED160S/840 PSU WB TW3 SMB WH KIT	+/-2%	108 W
38085700	LL120X LED160S/840 PSU NB TW3 SMB WH KIT	+/-2%	108 W
38124300	LL121X LED80S/840 1x PSD MB 7 WH	+/-1%	54 W

			Indledende
Order Code	Full Product Name	Lysstrømtolerance	indgangseffekt
38140300	LL120X LED152S/830 2x PSU A 5 WH	+/-2%	108 W
38141000	LL120X LED160S/865 2x PSD VWB 7 VLC WH	+/-2%	108 W
38143400	LL121X LED80S/840 1x PSD MB 9 WH	+/-1%	54 W
38144100	LL121X LED80S/840 1x PSD VWB 7 WH	+/-1%	54 W
98651600	LL121X LED76S/830 PSU WB TW3 SMB WH KIT	+/-7%	54 W
98652300	LL121X LED76S/830 PSU WB EL3 TW3 WH KIT	+/-7%	54 W
98668400	LL121X LED80S/840 PSD WB WH KIT	+/-7%	54 W
98669100	LL121X LED80S/840 PSD NB WH KIT	+/-7%	54 W
38102100	LL121X LED75S/840 1x PSD O 7 WH	+/-1%	54 W

Mekanik og armaturhus

CoreLine Trunking

Order Code	Full Product Name	Diameter
38078900	LL121X LED80S/840 PSU WB SMB WH KIT	-
38079600	LL121X LED80S/840 PSU NB SMB WH KIT	-
38080200	LL121X LED80S/840 PSU WB TW3 SMB WH KIT	-
38081900	LL120X LED160S/840 PSU WB SMB WH KIT	-
38082600	LL120X LED160S/840 PSU NB SMB WH KIT	-
38083300	LL121X LED80S/840 PSU NB TW3 SMB WH KIT	-
38084000	LL120X LED160S/840 PSU WB TW3 SMB WH KIT	-
38085700	LL120X LED160S/840 PSU NB TW3 SMB WH KIT	-
38124300	LL121X LED80S/840 1x PSD MB 7 WH	-

Order Code	Full Product Name	Diameter
38140300	LL120X LED152S/830 2x PSU A 5 WH	-
38141000	LL120X LED160S/865 2x PSD VWB 7 VLC WH	-
38143400	LL121X LED80S/840 1x PSD MB 9 WH	-
38144100	LL121X LED80S/840 1x PSD VWB 7 WH	-
98651600	LL121X LED76S/830 PSU WB TW3 SMB WH KIT	-
98652300	LL121X LED76S/830 PSU WB EL3 TW3 WH KIT	-
98668400	LL121X LED80S/840 PSD WB WH KIT	-
98669100	LL121X LED80S/840 PSD NB WH KIT	-
38102100	LL121X LED75S/840 1x PSD O 7 WH	-

