



CoreLine Trunking – az egyértelmű LED-es választás

CoreLine Trunking

Legyen szó új létesítményről vagy meglévő térről, a vásárlók olyan világítási megoldásokat szeretnének, amelyek minőségi fényt és jelentős energia- és karbantartási költség-megtakarítást biztosítanak. Az új CoreLine Trunking LED-es termékekkel funkcionális világítótestek válthatók ki általános alkalmazásokban. Egyszerű a kiválasztás, a felszerelés és a karbantartás – s ezáltal a váltás is.

Előnyök

- A nagy hatásfokú kábelek a fénycsöves világítótestekhez képest több mint 50%-os energiamegtakarítást tesznek lehetővé; kedvező szintű beruházásigény és gyors megtérülés
- Jó minőségű, nagy teljesítményű fény igényes alkalmazások követelményeinek megfelelő módon
- Egyszerűen rendelhető és felszerelhető, így csökken az időigény, kevesebb a csomagolási hulladék, és egyszerűbb a folyamat

Szolgáltatások

- Philips Fortimo LED Line 1R a nagy hatásfokhoz és a komoly megbízhatósághoz
- A speciális optikák precíz és energiatakarékos fénysugáralakokat tesznek lehetővé
- Egyszerűség: csupán 12 NC-kód szükséges egy fénysáv kialakításához
- A fénycsövekhez képest sokkal kevesebb csomagolást igényel, így csökkenthető a teljes szerelési idő

Alkalmazás

- Bevásárlóközpontok
- Raktárak
- Gyártólétesítmények

CoreLine Trunking

termékjellemzők

Típus	LL120X (3,4 m-es változat)
	LL121X (1,7 m-es változat)
Fényforrás	Philips Fortimo LED Line 1R
Teljesítmény	LL120X: 69 vagy 124 W
	LL121X: 34,5 vagy 62 W
Sugárzási szög	2 x 20°, 2 x 25°, 2 x 30°, 2 x 50°
Fényáram	LL120X: 9000 vagy 16000 lm 4000 K mellett, 15200 lm 3000 K mellett
	LL121X: 4500 vagy 8000 lm 4000 K mellett, 7600 lm 3000 K mellett
Színhőmérséklet	3000 vagy 4000 K
Színvisszaadási index	>80
Átlagos élettartam – L70B50	70 000 óra
Átlagos élettartam – L80B50	50 000 óra
Átlagos élettartam – L90B50	25 000 óra
Vezérlő meghibásodási aránya	1% 5000 óránként
Átlagos környezeti hőmérséklet	+25 °C
Működési hőmérséklet-tartomány	–20 °C és +35 °C között

Vezérlő	Beépített (Philips Xitanium)
Hálózati feszültség	230 vagy 240 V / 50–60 Hz
Fényerő-szabályozás	DALI fényerő-szabályozó
Vezérlőrendszer bemenete	0–16 V
Anyag	Tokozás: acél
	Lencse: Plexiüveg vagy polikarbonát (a vészhelyzeti világítási változatoknál)
Szín	Fehér
Optika	Keskeny, közepes vagy széles sugárzási szögű, illetve dupla aszimmetrikus optika
Optikai bura	Plexiüveg vagy polikarbonát
Csatlakozás	Integrált csatlakozódugó/-aljzat
Karbantartás	Nem szükséges belső tisztítás
Felszerelés	Bilincsekkel és huzallal függesztett (normál)
	Kengyelekkel vagy bilincsel felületre szerelt (további tartozékok szükségesek)
	Átmenő kábelezés alapkiépítésben
Tartozékok	Takarófedelek, láncbilincsek, konzolbilincsek, rögzítőbilincsek a felfüggesztőhuzalhoz, mennyezeti rögzítőbilincsek, felfüggesztőhuzal, elektromos csatlakozók (LL120Z)
Megjegyzések	A vészvilágítási változatok akkumulátorral (3 óra, EL3) vagy központilag táplálhatók

Versions



CoreLine Trunking LL122X lámpatest




CoreLine Trunking LL120X/LL121X lámpatest



CoreLine Trunking

Méretezett rajza



//

Product		
LL121X LED45S/840 1x PSU MB 5 WH		
LL120X LED90S/840 2x PSD NB 7 VLC WH		3450 mm
LL121X LED45S/840 1x PSD DA20 7 WH		1725 mm
LL121X LED45S/840 1x PSU WB 5 WH		
LL120X LED90S/840 2x PSU DA20 5 WH		
LL120X LED90S/840 2x PSU NB 5 WH		
LL121X LED45S/840 1x PSU NB 5 WH		
LL120X LED90S/840 2x PSU MB 5 WH		
LL120X LED90S/840 2x PSU WB 5 WH		
LL121X 7 WH BC		
LL120X LED90S/840 2x PSD DA20 7 VLC WH		3450 mm
LL120X LED90S/840 2x PSU VWB 5 WH		3450 mm
LL121X LED45S/840 1x PSU DA20 5 WH		

Product	A
LL120X LED90S/840 2x PSD NB 7 VLC WH	3464 mm
LL121X LED45S/840 1x PSD DA20 7 WH	1739 mm
LL121X 7 WH BC	
LL120X LED90S/840 2x PSD DA20 7 VLC WH	3464 mm
LL120X LED90S/840 2x PSU VWB 5 WH	3464 mm

//

//

Product	A
LL120X LED90S/840 2x PSD NB 7 VLC WH	3724 mm
LL121X LED45S/840 1x PSD DA20 7 WH	1999 mm
LL121X 7 WH BC	
LL120X LED90S/840 2x PSD DA20 7 VLC WH	3724 mm
LL120X LED90S/840 2x PSU VWB 5 WH	3724 mm

CoreLine Trunking

Termék részletei



Ceiling mounting bracket, 2 end pieces and connection unit 7-pole



Suspension wire Ø 2 mm, length 3 m



LineSense motion detection unit



Suspension wire Ø 2 mm, length 1.25 m



Mounting bracket for suspension wire, 2 end pieces and connection unit 9-pole



Chain bracket, 5 pieces



End pieces, 6 pieces



Suspension wire Ø 2 mm, length 5 m

Termék részletei

Profile bracket, 5 pieces



Electrical connector 9-pole male and female, 4 sets



CoreLine trunking LL122X luminaire, half blind cover and half single lumen version



IPDP_LL120Xi_0015-Detail photo



CoreLine trunking LL121X housing with blind cover



CoreLine Trunking

Termék részletei



CoreLine trunking LL120X/LL121X
luminaire, single lumen version,
opal



CoreLine trunking LL120X/LL121X
luminaire, double lumen version,
opal



IPDP_LL120Xi_0003-Detail photo



CoreLine trunking LL123X
luminaire, track version



Tartozékok




Ordercode 88155199



Ordercode 88146900

Tartozékok

	Konzola pro montáž na strop Ordercode 910925255037, 910925255170		Ordercode 88157599
	Závěsné lanko Ø 2 mm, délka 3 m Ordercode 88158299		Függesztőhuzal, Ø 2 mm, hossza 5 m Ordercode 88159999
	Elektrický 7pólový vnitřní a vnější konektor, 5 sad Ordercode 88160599		Řetězová konzola, 5 kusů Ordercode 88161299
	Koncovky, 6 kusů Ordercode 88153700		Profilová konzola, 5 kusů Ordercode 88163699

Tartozékok



Konzola pro montáž na strop

Ordercode 90872200



Konzola pro montáž na strop

Ordercode 91260600



CoreLine Trunking LL120X/LL121X
– svítidlo ve verzi s jednoduchou
svítivostí

Ordercode 910925682907,
910925682908, 910925682914,
910925682915, 910925682920,
910925682921, 910925682926,
910925682927, 910925682933,
910925682946, 910925682947,
910925682955, 910925682968,
910925683021, 910925683072,
910925772904, 910925802903,
910925863110, 910925863324,
910925863325, 910925863332,
910925863333, 910925863334,
910925863335



CoreLine Trunking

Ordercode 910925683073,
910925863969, 910925864022



CoreLine Trunking

Ordercode 910925863234,
910925863235, 910925863236,
910925863237

Alkalmazási feltételek	
Megfelel véletlenszerű kapcsolásokhoz	Nem
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Mechanikus ütődésvédelmi kód	IK02
Por és víz elleni védelem kódja (IP)	IP20
Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	220 to 240 V
Általános információ	
A fényforrás sugárzási szöge	120 °
CE jelölés	CE mark
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
Az előtét tartozék	Igen
ENEC jel	ENEC mark
Gyúlékonysági jelzés	F
Cserélhető fényforrás	Nem
Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)	
Kezdeti színérték	(0.38, 0.38) SDCM <3
Kezdeti színvisszaadási index	≥80

Alkalmazási feltételek

Order Code	Full Product Name	Környezeti hőmérséklet-tartomány	Maximális fényerő-szabályozási szint
88166700	LL120X LED90S/840 2x PSU NB 5 WH	-20 és +35 °C között	-
88171100	LL121X LED45S/840 1x PSU MB 5 WH	-20 és +35 °C között	-
88172800	LL120X LED90S/840 2x PSU MB 5 WH	-20 és +35 °C között	Nem értelmezhető
88177300	LL121X LED45S/840 1x PSU WB 5 WH	-20 és +35 °C között	-
88178000	LL120X LED90S/840 2x PSU WB 5 WH	-20 és +35 °C között	Nem értelmezhető
88183400	LL121X LED45S/840 1x PSU DA20 5 WH	-20 és +35 °C között	-
88184100	LL120X LED90S/840 2x PSU DA20 5 WH	-20 és +35 °C között	-
88190200	LL120X LED90S/840 2x PSD NB 7 VLC WH	-20 és +35 °C között	1%
88203900	LL121X LED45S/840 1x PSD DA20 7 WH	-20 és +35 °C között	1%
88204600	LL120X LED90S/840 2x PSD DA20 7 VLC WH	-20 és +35 °C között	1%
88435400	LL121X LED45S/840 1x PSU NB 5 WH	-20 és +35 °C között	-
90694000	LL120X LED90S/840 2x PSU VWB 5 WH	-20 és +35 °C között	-
90746600	LL120X LED90S/840 2x PSD WB 9 VLC WH	-20 és +35 °C között	1%
88141400	LL120X LED90S/840 2x PSD WB 7 VLC WH	-20 és +35 °C között	1%
88140700	LL121X LED45S/840 1x PSD WB 7 WH	-20 és +35 °C között	1%
32344100	LL120X LED90S/840 1x PSD WB 9 WH	-20 és +35 °C között	1%
34735500	LL120X LED90S/840 1x PSU NB 5 WH	-20 és +35 °C között	-
34736200	LL120X LED90S/840 1x PSU MB 5 WH	-20 és +35 °C között	-
34743000	LL120X LED90S/840 1x PSU MB 7 WH	-20 és +35 °C között	-
34744700	LL120X LED90S/840 1x PSU NB 7 WH	-20 és +35 °C között	-
34745400	LL120X LED90S/840 1x PSU WB 7 WH	-20 és +35 °C között	-
34746100	LL120X LED90S/840 1x PSU A 7 WH	-20 és +35 °C között	-
38078900	LL121X LED80S/840 PSU WB SMB WH KIT	-20 és +35 °C között	Nem értelmezhető
38079600	LL121X LED80S/840 PSU NB SMB WH KIT	-20 és +35 °C között	Nem értelmezhető
38080200	LL121X LED80S/840 PSU WB TW3 SMB WH KIT	-20 és +35 °C között	Nem értelmezhető
38081900	LL120X LED160S/840 PSU WB SMB WH KIT	-20 és +35 °C között	Nem értelmezhető
38082600	LL120X LED160S/840 PSU NB SMB WH KIT	-20 és +35 °C között	Nem értelmezhető
38083300	LL121X LED80S/840 PSU NB TW3 SMB WH KIT	-20 és +35 °C között	Nem értelmezhető
38084000	LL120X LED160S/840 PSU WB TW3 SMB WH KIT	-20 és +35 °C között	Nem értelmezhető
38085700	LL120X LED160S/840 PSU NB TW3 SMB WH KIT	-20 és +35 °C között	Nem értelmezhető
38086400	LL120X LED160S/840 2x PSD WB 7X2.5 VLC W	-20 és +35 °C között	1%
38087100	LL120X LED160S/840 2x PSD WB 7 VLC WH	-20 és +35 °C között	1%
38088800	LL120X LED160S/840 2x PSU WB 5 WH	-20 és +35 °C között	Nem értelmezhető
38091800	LL120X LED160S/840 2x PSU MB 5 WH	-20 és +35 °C között	Nem értelmezhető
38092500	LL121X LED80S/840 1x PSD WB 7 WH	-20 és +35 °C között	1%
38093200	LL120X LED160S/840 2x PSU DA20 5 WH	-20 és +35 °C között	Nem értelmezhető
38094900	LL121X LED80S/840 1x PSU WB 5 WH	-20 és +35 °C között	Nem értelmezhető
38095600	LL120X LED160S/840 1x PSD WB 7 WH	-20 és +35 °C között	1%

Order Code	Full Product Name	Környezeti hőmérséklet-tartomány	Maximális fényerő-szabályozási szint
38097000	LL120X LED160S/840 1x PSD WB 7X2.5 WH	-20 és +35 °C között	1%
38098700	LL120X LED160S/840 2x PSD MB 7 VLC WH	-20 és +35 °C között	1%
38101400	LL121X LED76S/830 1x PSU WB 5 WH	-20 és +35 °C között	Nem értelmezhető
38103800	LL121X LED80S/840 1x PSU MB 5 WH	-20 és +35 °C között	Nem értelmezhető
38104500	LL120X LED152S/830 2x PSU WB 5 WH	-20 és +35 °C között	Nem értelmezhető
38105200	LL120X LED160S/840 2x PSD VWB 7 VLC WH	-20 és +35 °C között	1%
38106900	LL120X LED152S/830 2x PSU VWB 5 WH	-20 és +35 °C között	Nem értelmezhető
38107600	LL120X LED160S/840 1x PSD NB 7 WH	-20 és +35 °C között	1%
38109000	LL120X LED152S/830 2x PSU DA20 5 WH	-20 és +35 °C között	Nem értelmezhető
38110600	LL120X LED160S/840 2x PSD NB 9 VLC WH	-20 és +35 °C között	1%
38111300	LL121X LED80S/840 1x PSD WB 7X2.5 WH	-20 és +35 °C között	1%
38112000	LL120X LED160S/840 2x PSU WB 7 WH	-20 és +35 °C között	Nem értelmezhető
38113700	LL120X LED160S/840 2x PSD NB 7 VLC WH	-20 és +35 °C között	1%
38114400	LL121X LED80S/840 1x PSU DA20 5 WH	-20 és +35 °C között	Nem értelmezhető
38115100	LL120X LED152S/830 2x PSD WB 7 VLC WH	-20 és +35 °C között	1%
38116800	LL120X LED152S/830 2x PSU MB 5 WH	-20 és +35 °C között	Nem értelmezhető
38117500	LL120X LED160S/840 2x PSU VWB 5 WH	-20 és +35 °C között	Nem értelmezhető
38118200	LL121X LED76S/830 1x PSD WB 7 WH	-20 és +35 °C között	1%
38119900	LL120X LED160S/840 2x PSD A 7X2.5 VLC WH	-20 és +35 °C között	1%
38120500	LL121X LED80S/840 1x PSD NB 7 WH	-20 és +35 °C között	1%
38122900	LL121X LED80S/840 1x PSU VWB 5 WH	-20 és +35 °C között	Nem értelmezhető
38123600	LL121X LED80S/840 1x PSU WB 7 EL3 WH	-20 és +35 °C között	Nem értelmezhető
38124300	LL121X LED80S/840 1x PSD MB 7 WH	-20 és +35 °C között	1%
38127400	LL121X LED80S/840 1x PSU NB 5 WH	-20 és +35 °C között	Nem értelmezhető
38128100	LL121X LED80S/840 1x PSD NB 9 WH	-20 és +35 °C között	1%
38129800	LL120X LED160S/840 2x PSU A 5 WH	-20 és +35 °C között	Nem értelmezhető
38130400	LL122X LED80S/840 1x PSU WB 5 WH	-20 és +35 °C között	Nem értelmezhető
38131100	LL122X LED80S/840 1x PSU VWB 5 WH	-20 és +35 °C között	Nem értelmezhető
38132800	LL121X LED76S/830 1x PSU MB 5 WH	-20 és +35 °C között	Nem értelmezhető
38133500	LL121X LED80S/840 1x PSD WB 9 EL3 WH	-20 és +35 °C között	1%
38134200	LL120X LED160S/840 2x PSD MB 9 VLC WH	-20 és +35 °C között	1%
38136600	LL120X LED160S/840 2x PSD DA20 7 VLC WH	-20 és +35 °C között	1%
38137300	LL121X LED80S/840 1x PSD DA20 7 WH	-20 és +35 °C között	1%
38138000	LL120X LED160S/840 2x PSD A 7 VLC WH	-20 és +35 °C között	1%
38139700	LL121X LED80S/840 1x PSU A 5 WH	-20 és +35 °C között	Nem értelmezhető
38140300	LL120X LED152S/830 2x PSU A 5 WH	-20 és +35 °C között	Nem értelmezhető
38141000	LL120X LED160S/865 2x PSD VWB 7 VLC WH	-20 és +35 °C között	1%
38143400	LL121X LED80S/840 1x PSD MB 9 WH	-20 és +35 °C között	1%
38144100	LL121X LED80S/840 1x PSD VWB 7 WH	-20 és +35 °C között	1%
38145800	LL121X LED80S/840 1x PSU MB 7 WH	-20 és +35 °C között	Nem értelmezhető

Order Code	Full Product Name	Környezeti hőmérséklet-tartomány	Maximális fényerő-szabályozási szint
38146500	LL122X LED80S/840 1x PSD VWB 7 WH	-20 és +35 °C között	1%
38148900	LL120X LED160S/865 2x PSU WB 5 WH	-20 és +35 °C között	Nem értelmezhető
38149600	LL122X LED80S/840 1x PSD WB 9 WH	-20 és +35 °C között	1%
38150200	LL121X LED80S/840 1x PSU WB 7X2.5 WH	-20 és +35 °C között	Nem értelmezhető
38151900	LL120X LED152S/830 2x PSD DA20 7 VLC WH	-20 és +35 °C között	1%
38152600	LL121X LED76S/830 1x PSU DA20 5 WH	-20 és +35 °C között	Nem értelmezhető
38153300	LL121X LED80S/840 1x PSU NB 7X2.5 WH	-20 és +35 °C között	Nem értelmezhető
38154000	LL121X LED76S/830 1x PSU VWB 5 WH	-20 és +35 °C között	Nem értelmezhető
38155700	LL121X LED80S/840 1x PSD A 7 WH	-20 és +35 °C között	1%
38156400	LL122X LED76S/830 1x PSU VWB 7 WH	-20 és +35 °C között	Nem értelmezhető
38157100	LL121X LED80S/840 1x PSU WB 7 WH	-20 és +35 °C között	Nem értelmezhető
38158800	LL120X LED160S/865 2x PSD MB 7 VLC WH	-20 és +35 °C között	1%
38159500	LL121X LED76S/830 1x PSD WB 9 WH	-20 és +35 °C között	1%
38160100	LL121X LED80S/865 1x PSD WB 7 WH	-20 és +35 °C között	1%
38161800	LL120X LED160S/840 2x PSU MB 7 WH	-20 és +35 °C között	Nem értelmezhető
38162500	LL121X LED76S/830 1x PSU VWB 7 EL3 WH	-20 és +35 °C között	Nem értelmezhető
38163200	LL121X LED76S/830 1x PSU A 5 WH	-20 és +35 °C között	Nem értelmezhető
38165600	LL121X LED80S/840 1x PSU DA20 7 EL3 WH	-20 és +35 °C között	Nem értelmezhető
38166300	LL121X LED80S/840 1x PSD A 7X2.5 WH	-20 és +35 °C között	1%
38167000	LL121X LED80S/840 1x PSU NB 7 EL3 WH	-20 és +35 °C között	Nem értelmezhető
38168700	LL120X LED160S/840 2x PSU NB 7 WH	-20 és +35 °C között	Nem értelmezhető
38169400	LL121X LED76S/830 1x PSU VWB 7 WH	-20 és +35 °C között	Nem értelmezhető
38171700	LL121X LED80S/840 1x PSU NB 7 WH	-20 és +35 °C között	Nem értelmezhető
38173100	LL121X LED76S/830 1x PSD A 7 WH	-20 és +35 °C között	1%
38175500	LL120X LED160S/840 2x PSU VWB 7 WH	-20 és +35 °C között	Nem értelmezhető
38176200	LL121X LED80S/840 1x PSU VWB 7 WH	-20 és +35 °C között	Nem értelmezhető
38177900	LL121X LED80S/865 1x PSD MB 9 WH	-20 és +35 °C között	1%
38178600	LL122X LED80S/840 1x PSU WB 5X2.5 WH	-20 és +35 °C között	Nem értelmezhető
38179300	LL120X LED160S/840 2x PSU VWB 5X2.5 WH	-20 és +35 °C között	Nem értelmezhető
38180900	LL122X LED80S/840 1x PSU VWB 5X2.5 WH	-20 és +35 °C között	Nem értelmezhető
38181600	LL121X LED80S/840 1x PSU VWB 5X2.5 WH	-20 és +35 °C között	Nem értelmezhető
38182300	LL122X LED80S/840 1x PSU NB 5X2.5 WH	-20 és +35 °C között	Nem értelmezhető
38183000	LL122X LED80S/840 1x PSD WB 7X2.5 WH	-20 és +35 °C között	1%
38184700	LL120X LED160S/840 2x PSD VWB 7X2.5 VLC	-20 és +35 °C között	1%
38185400	LL122X LED80S/840 1x PSD VWB 7X2.5 WH	-20 és +35 °C között	1%
38186100	LL121X LED80S/840 1x PSD VWB 7X2.5 WH	-20 és +35 °C között	1%
38187800	LL122X LED80S/840 1x PSD NB 7X2.5 WH	-20 és +35 °C között	1%
38188500	LL121X LED80S/840 1x PSU MB 7 EL3 WH	-20 és +35 °C között	Nem értelmezhető
38189200	LL120X LED160S/865 1x PSD MB 7 WH	-20 és +35 °C között	1%
38190800	LL120X LED160S/865 2x PSU MB 5 WH	-20 és +35 °C között	Nem értelmezhető
38191500	LL121X LED80S/840 1x PSD NB 9 EL3 WH	-20 és +35 °C között	1%

Order Code	Full Product Name	Környezeti hőmérséklet-tartomány	Maximális fényerő-szabályozási szint
38089500	LL120X LED150S/840 2x PSD O 7 VLC WH	-20 és +35 °C között	1%
38100700	LL120X LED150S/840 2x PSU O 5 WH	-20 és +35 °C között	Nem értelmezhető
38102100	LL121X LED75S/840 1x PSD O 7 WH	-20 és +35 °C között	1%
38090100	LL120X LED150S/840 1x PSD O 7 WH	-20 és +35 °C között	1%
38142700	LL120X LED150S/865 2x PSU O 5 WH	-20 és +35 °C között	Nem értelmezhető
98887900	LL120X LED150S/840 2x PSU PCO 5 WH	+20 és +35 °C között	Nem értelmezhető
98768100	LL121X LED75S/840 1x PSU PCO 5 WH	+20 és +35 °C között	Nem értelmezhető

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Order Code	Full Product Name	Szabályozható	Order Code	Full Product Name	Szabályozható
88166700	LL120X LED90S/840 2x PSU NB 5 WH	Nem	38098700	LL120X LED160S/840 2x PSD MB 7 VLC WH	Igen
88171100	LL121X LED45S/840 1x PSU MB 5 WH	Nem	38101400	LL121X LED76S/830 1x PSU WB 5 WH	Nem
88172800	LL120X LED90S/840 2x PSU MB 5 WH	Nem	38103800	LL121X LED80S/840 1x PSU MB 5 WH	Nem
88177300	LL121X LED45S/840 1x PSU WB 5 WH	Nem	38104500	LL120X LED152S/830 2x PSU WB 5 WH	Nem
88178000	LL120X LED90S/840 2x PSU WB 5 WH	Nem	38105200	LL120X LED160S/840 2x PSD VWB 7 VLC WH	Igen
88183400	LL121X LED45S/840 1x PSU DA20 5 WH	Nem	38106900	LL120X LED152S/830 2x PSU VWB 5 WH	Nem
88184100	LL120X LED90S/840 2x PSU DA20 5 WH	Nem	38107600	LL120X LED160S/840 1x PSD NB 7 WH	Igen
88190200	LL120X LED90S/840 2x PSD NB 7 VLC WH	Igen	38109000	LL120X LED152S/830 2x PSU DA20 5 WH	Nem
88203900	LL121X LED45S/840 1x PSD DA20 7 WH	Igen	38110600	LL120X LED160S/840 2x PSD NB 9 VLC WH	Igen
88204600	LL120X LED90S/840 2x PSD DA20 7 VLC WH	Igen	38111300	LL121X LED80S/840 1x PSD WB 7X2.5 WH	Igen
88435400	LL121X LED45S/840 1x PSU NB 5 WH	Nem	38112000	LL120X LED160S/840 2x PSU WB 7 WH	Nem
90694000	LL120X LED90S/840 2x PSU VWB 5 WH	Nem	38113700	LL120X LED160S/840 2x PSD NB 7 VLC WH	Igen
90746600	LL120X LED90S/840 2x PSD WB 9 VLC WH	Igen	38114400	LL121X LED80S/840 1x PSU DA20 5 WH	Nem
88141400	LL120X LED90S/840 2x PSD WB 7 VLC WH	Igen	38115100	LL120X LED152S/830 2x PSD WB 7 VLC WH	Igen
88140700	LL121X LED45S/840 1x PSD WB 7 WH	Igen	38116800	LL120X LED152S/830 2x PSU MB 5 WH	Nem
32344100	LL120X LED90S/840 1x PSD WB 9 WH	Igen	38117500	LL120X LED160S/840 2x PSU VWB 5 WH	Nem
34735500	LL120X LED90S/840 1x PSU NB 5 WH	Nem	38118200	LL121X LED76S/830 1x PSD WB 7 WH	Igen
34736200	LL120X LED90S/840 1x PSU MB 5 WH	Nem	38119900	LL120X LED160S/840 2x PSD A 7X2.5 VLC WH	Igen
34743000	LL120X LED90S/840 1x PSU MB 7 WH	Nem	38120500	LL121X LED80S/840 1x PSD NB 7 WH	Igen
34744700	LL120X LED90S/840 1x PSU NB 7 WH	Nem	38122900	LL121X LED80S/840 1x PSU VWB 5 WH	Nem
34745400	LL120X LED90S/840 1x PSU WB 7 WH	Nem	38123600	LL121X LED80S/840 1x PSU WB 7 EL3 WH	Nem
34746100	LL120X LED90S/840 1x PSU A 7 WH	Nem	38124300	LL121X LED80S/840 1x PSD MB 7 WH	Igen
38078900	LL121X LED80S/840 PSU WB SMB WH KIT	Nem	38127400	LL121X LED80S/840 1x PSU NB 5 WH	Nem
38079600	LL121X LED80S/840 PSU NB SMB WH KIT	Nem	38128100	LL121X LED80S/840 1x PSD NB 9 WH	Igen
38080200	LL121X LED80S/840 PSU WB TW3 SMB WH KIT	Nem	38129800	LL120X LED160S/840 2x PSU A 5 WH	Nem
38081900	LL120X LED160S/840 PSU WB SMB WH KIT	Nem	38130400	LL122X LED80S/840 1x PSU WB 5 WH	Nem
38082600	LL120X LED160S/840 PSU NB SMB WH KIT	Nem	38131100	LL122X LED80S/840 1x PSU VWB 5 WH	Nem
38083300	LL121X LED80S/840 PSU NB TW3 SMB WH KIT	Nem	38132800	LL121X LED76S/830 1x PSU MB 5 WH	Nem
38084000	LL120X LED160S/840 PSU WB TW3 SMB WH KIT	Nem	38133500	LL121X LED80S/840 1x PSD WB 9 EL3 WH	Igen
38085700	LL120X LED160S/840 PSU NB TW3 SMB WH KIT	Nem	38134200	LL120X LED160S/840 2x PSD MB 9 VLC WH	Igen
38086400	LL120X LED160S/840 2x PSD WB 7X2.5 VLC W	Igen	38136600	LL120X LED160S/840 2x PSD DA20 7 VLC WH	Igen
38087100	LL120X LED160S/840 2x PSD WB 7 VLC WH	Igen	38137300	LL121X LED80S/840 1x PSD DA20 7 WH	Igen
38088800	LL120X LED160S/840 2x PSU WB 5 WH	Nem	38138000	LL120X LED160S/840 2x PSD A 7 VLC WH	Igen
38091800	LL120X LED160S/840 2x PSU MB 5 WH	Nem	38139700	LL121X LED80S/840 1x PSU A 5 WH	Nem
38092500	LL121X LED80S/840 1x PSD WB 7 WH	Igen	38140300	LL120X LED152S/830 2x PSU A 5 WH	Nem
38093200	LL120X LED160S/840 2x PSU DA20 5 WH	Nem	38141000	LL120X LED160S/865 2x PSD VWB 7 VLC WH	Igen
38094900	LL121X LED80S/840 1x PSU WB 5 WH	Nem	38143400	LL121X LED80S/840 1x PSD MB 9 WH	Igen
38095600	LL120X LED160S/840 1x PSD WB 7 WH	Igen	38144100	LL121X LED80S/840 1x PSD VWB 7 WH	Igen
38097000	LL120X LED160S/840 1x PSD WB 7X2.5 WH	Igen	38145800	LL121X LED80S/840 1x PSU MB 7 WH	Nem

CoreLine Trunking

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
38146500	LL122X LED80S/840 1x PSD VWB 7 WH	Igen
38148900	LL120X LED160S/865 2x PSU WB 5 WH	Nem
38149600	LL122X LED80S/840 1x PSD WB 9 WH	Igen
38150200	LL121X LED80S/840 1x PSU WB 7X2.5 WH	Nem
38151900	LL120X LED152S/830 2x PSD DA20 7 VLC WH	Igen
38152600	LL121X LED76S/830 1x PSU DA20 5 WH	Nem
38153300	LL121X LED80S/840 1x PSU NB 7X2.5 WH	Nem
38154000	LL121X LED76S/830 1x PSU VWB 5 WH	Nem
38155700	LL121X LED80S/840 1x PSD A 7 WH	Igen
38156400	LL122X LED76S/830 1x PSU VWB 7 WH	Nem
38157100	LL121X LED80S/840 1x PSU WB 7 WH	Nem
38158800	LL120X LED160S/865 2x PSD MB 7 VLC WH	Igen
38159500	LL121X LED76S/830 1x PSD WB 9 WH	Igen
38160100	LL121X LED80S/865 1x PSD WB 7 WH	Igen
38161800	LL120X LED160S/840 2x PSU MB 7 WH	Nem
38162500	LL121X LED76S/830 1x PSU VWB 7 EL3 WH	Nem
38163200	LL121X LED76S/830 1x PSU A 5 WH	Nem
38165600	LL121X LED80S/840 1x PSU DA20 7 EL3 WH	Nem
38166300	LL121X LED80S/840 1x PSD A 7X2.5 WH	Igen
38167000	LL121X LED80S/840 1x PSU NB 7 EL3 WH	Nem
38168700	LL120X LED160S/840 2x PSU NB 7 WH	Nem
38169400	LL121X LED76S/830 1x PSU VWB 7 WH	Nem
38171700	LL121X LED80S/840 1x PSU NB 7 WH	Nem
38173100	LL121X LED76S/830 1x PSD A 7 WH	Igen

Order Code	Full Product Name	Szabályozható
38175500	LL120X LED160S/840 2x PSU VWB 7 WH	Nem
38176200	LL121X LED80S/840 1x PSU VWB 7 WH	Nem
38177900	LL121X LED80S/865 1x PSD MB 9 WH	Igen
38178600	LL122X LED80S/840 1x PSU WB 5X2.5 WH	Nem
38179300	LL120X LED160S/840 2x PSU VWB 5X2.5 WH	Nem
38180900	LL122X LED80S/840 1x PSU VWB 5X2.5 WH	Nem
38181600	LL121X LED80S/840 1x PSU VWB 5X2.5 WH	Nem
38182300	LL122X LED80S/840 1x PSU NB 5X2.5 WH	Nem
38183000	LL122X LED80S/840 1x PSD WB 7X2.5 WH	Igen
38184700	LL120X LED160S/840 2x PSD VWB 7X2.5 VLC	Igen
38185400	LL122X LED80S/840 1x PSD VWB 7X2.5 WH	Igen
38186100	LL121X LED80S/840 1x PSD VWB 7X2.5 WH	Igen
38187800	LL122X LED80S/840 1x PSD NB 7X2.5 WH	Igen
38188500	LL121X LED80S/840 1x PSU MB 7 EL3 WH	Nem
38189200	LL120X LED160S/865 1x PSD MB 7 WH	Igen
38190800	LL120X LED160S/865 2x PSU MB 5 WH	Nem
38191500	LL121X LED80S/840 1x PSD NB 9 EL3 WH	Igen
38089500	LL120X LED150S/840 2x PSD O 7 VLC WH	Igen
38100700	LL120X LED150S/840 2x PSU O 5 WH	Nem
38102100	LL121X LED75S/840 1x PSD O 7 WH	Igen
38090100	LL120X LED150S/840 1x PSD O 7 WH	Igen
38142700	LL120X LED150S/865 2x PSU O 5 WH	Nem
98887900	LL120X LED150S/840 2x PSU PCO 5 WH	Nem
98768100	LL121X LED75S/840 1x PSU PCO 5 WH	Nem

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Áramkör
88166700	LL120X LED90S/840 2x PSU NB 5 WH	No
88171100	LL121X LED45S/840 1x PSU MB 5 WH	No
88172800	LL120X LED90S/840 2x PSU MB 5 WH	No
88177300	LL121X LED45S/840 1x PSU WB 5 WH	No
88178000	LL120X LED90S/840 2x PSU WB 5 WH	No
88183400	LL121X LED45S/840 1x PSU DA20 5 WH	No
88184100	LL120X LED90S/840 2x PSU DA20 5 WH	No
88190200	LL120X LED90S/840 2x PSD NB 7 VLC WH	No
88203900	LL121X LED45S/840 1x PSD DA20 7 WH	No
88204600	LL120X LED90S/840 2x PSD DA20 7 VLC WH	No
88435400	LL121X LED45S/840 1x PSU NB 5 WH	No
90694000	LL120X LED90S/840 2x PSU VWB 5 WH	No
90746600	LL120X LED90S/840 2x PSD WB 9 VLC WH	No
88141400	LL120X LED90S/840 2x PSD WB 7 VLC WH	No
88140700	LL121X LED45S/840 1x PSD WB 7 WH	No
32344100	LL120X LED90S/840 1x PSD WB 9 WH	No
34735500	LL120X LED90S/840 1x PSU NB 5 WH	No
34736200	LL120X LED90S/840 1x PSU MB 5 WH	No
34743000	LL120X LED90S/840 1x PSU MB 7 WH	No
34744700	LL120X LED90S/840 1x PSU NB 7 WH	No
34745400	LL120X LED90S/840 1x PSU WB 7 WH	No
34746100	LL120X LED90S/840 1x PSU A 7 WH	No
38078900	LL121X LED80S/840 PSU WB SMB WH KIT	No
38079600	LL121X LED80S/840 PSU NB SMB WH KIT	No

Order Code	Full Product Name	Áramkör
38080200	LL121X LED80S/840 PSU WB TW3 SMB WH KIT	No
38081900	LL120X LED160S/840 PSU WB SMB WH KIT	No
38082600	LL120X LED160S/840 PSU NB SMB WH KIT	No
38083300	LL121X LED80S/840 PSU NB TW3 SMB WH KIT	No
38084000	LL120X LED160S/840 PSU WB TW3 SMB WH KIT	No
38085700	LL120X LED160S/840 PSU NB TW3 SMB WH KIT	No
38086400	LL120X LED160S/840 2x PSD WB 7X2.5 VLC W	No
38087100	LL120X LED160S/840 2x PSD WB 7 VLC WH	No
38088800	LL120X LED160S/840 2x PSU WB 5 WH	No
38091800	LL120X LED160S/840 2x PSU MB 5 WH	No
38092500	LL121X LED80S/840 1x PSD WB 7 WH	No
38093200	LL120X LED160S/840 2x PSU DA20 5 WH	No
38094900	LL121X LED80S/840 1x PSU WB 5 WH	No
38095600	LL120X LED160S/840 1x PSD WB 7 WH	No
38097000	LL120X LED160S/840 1x PSD WB 7X2.5 WH	No
38098700	LL120X LED160S/840 2x PSD MB 7 VLC WH	No
38101400	LL121X LED76S/830 1x PSU WB 5 WH	No
38103800	LL121X LED80S/840 1x PSU MB 5 WH	No
38104500	LL120X LED152S/830 2x PSU WB 5 WH	No
38105200	LL120X LED160S/840 2x PSD VWB 7 VLC WH	No
38106900	LL120X LED152S/830 2x PSU VWB 5 WH	No
38107600	LL120X LED160S/840 1x PSD NB 7 WH	No
38109000	LL120X LED152S/830 2x PSU DA20 5 WH	No
38110600	LL120X LED160S/840 2x PSD NB 9 VLC WH	No

CoreLine Trunking

Order Code	Full Product Name	Áramkör
38111300	LL121X LED80S/840 1x PSD WB 7X2.5 WH	No
38112000	LL120X LED160S/840 2x PSU WB 7 WH	No
38113700	LL120X LED160S/840 2x PSD NB 7 VLC WH	No
38114400	LL121X LED80S/840 1x PSU DA20 5 WH	No
38115100	LL120X LED152S/830 2x PSD WB 7 VLC WH	No
38116800	LL120X LED152S/830 2x PSU MB 5 WH	No
38117500	LL120X LED160S/840 2x PSU VWB 5 WH	No
38118200	LL121X LED76S/830 1x PSD WB 7 WH	No
38119900	LL120X LED160S/840 2x PSD A 7X2.5 VLC WH	No
38120500	LL121X LED80S/840 1x PSD NB 7 WH	No
38122900	LL121X LED80S/840 1x PSU VWB 5 WH	No
38123600	LL121X LED80S/840 1x PSU WB 7 EL3 WH	No
38124300	LL121X LED80S/840 1x PSD MB 7 WH	No
38127400	LL121X LED80S/840 1x PSU NB 5 WH	No
38128100	LL121X LED80S/840 1x PSD NB 9 WH	No
38129800	LL120X LED160S/840 2x PSU A 5 WH	No
38130400	LL122X LED80S/840 1x PSU WB 5 WH	No
38131100	LL122X LED80S/840 1x PSU VWB 5 WH	No
38132800	LL121X LED76S/830 1x PSU MB 5 WH	No
38133500	LL121X LED80S/840 1x PSD WB 9 EL3 WH	No
38134200	LL120X LED160S/840 2x PSD MB 9 VLC WH	No
38136600	LL120X LED160S/840 2x PSD DA20 7 VLC WH	No
38137300	LL121X LED80S/840 1x PSD DA20 7 WH	No
38138000	LL120X LED160S/840 2x PSD A 7 VLC WH	No
38139700	LL121X LED80S/840 1x PSU A 5 WH	No
38140300	LL120X LED152S/830 2x PSU A 5 WH	No
38141000	LL120X LED160S/865 2x PSD VWB 7 VLC WH	No
38143400	LL121X LED80S/840 1x PSD MB 9 WH	No
38144100	LL121X LED80S/840 1x PSD VWB 7 WH	No
38145800	LL121X LED80S/840 1x PSU MB 7 WH	No
38146500	LL122X LED80S/840 1x PSD VWB 7 WH	No
38148900	LL120X LED160S/865 2x PSU WB 5 WH	No
38149600	LL122X LED80S/840 1x PSD WB 9 WH	No
38150200	LL121X LED80S/840 1x PSU WB 7X2.5 WH	No
38151900	LL120X LED152S/830 2x PSD DA20 7 VLC WH	No
38152600	LL121X LED76S/830 1x PSU DA20 5 WH	No
38153300	LL121X LED80S/840 1x PSU NB 7X2.5 WH	No
38154000	LL121X LED76S/830 1x PSU VWB 5 WH	No
38155700	LL121X LED80S/840 1x PSD A 7 WH	No

Order Code	Full Product Name	Áramkör
38156400	LL122X LED76S/830 1x PSU VWB 7 WH	No
38157100	LL121X LED80S/840 1x PSU WB 7 WH	No
38158800	LL120X LED160S/865 2x PSD MB 7 VLC WH	No
38159500	LL121X LED76S/830 1x PSD WB 9 WH	No
38160100	LL121X LED80S/865 1x PSD WB 7 WH	No
38161800	LL120X LED160S/840 2x PSU MB 7 WH	No
38162500	LL121X LED76S/830 1x PSU VWB 7 EL3 WH	No
38163200	LL121X LED76S/830 1x PSU A 5 WH	No
38165600	LL121X LED80S/840 1x PSU DA20 7 EL3 WH	No
38166300	LL121X LED80S/840 1x PSD A 7X2.5 WH	No
38167000	LL121X LED80S/840 1x PSU NB 7 EL3 WH	No
38168700	LL120X LED160S/840 2x PSU NB 7 WH	No
38169400	LL121X LED76S/830 1x PSU VWB 7 WH	No
38171700	LL121X LED80S/840 1x PSU NB 7 WH	No
38173100	LL121X LED76S/830 1x PSD A 7 WH	No
38175500	LL120X LED160S/840 2x PSU VWB 7 WH	No
38176200	LL121X LED80S/840 1x PSU VWB 7 WH	No
38177900	LL121X LED80S/865 1x PSD MB 9 WH	No
38178600	LL122X LED80S/840 1x PSU WB 5X2.5 WH	No
38179300	LL120X LED160S/840 2x PSU VWB 5X2.5 WH	No
38180900	LL122X LED80S/840 1x PSU VWB 5X2.5 WH	No
38181600	LL121X LED80S/840 1x PSU VWB 5X2.5 WH	No
38182300	LL122X LED80S/840 1x PSU NB 5X2.5 WH	No
38183000	LL122X LED80S/840 1x PSD WB 7X2.5 WH	No
38184700	LL120X LED160S/840 2x PSD VWB 7X2.5 VLC	No
38185400	LL122X LED80S/840 1x PSD VWB 7X2.5 WH	No
38186100	LL121X LED80S/840 1x PSD VWB 7X2.5 WH	No
38187800	LL122X LED80S/840 1x PSD NB 7X2.5 WH	No
38188500	LL121X LED80S/840 1x PSU MB 7 EL3 WH	No
38189200	LL120X LED160S/865 1x PSD MB 7 WH	No
38190800	LL120X LED160S/865 2x PSU MB 5 WH	No
38191500	LL121X LED80S/840 1x PSD NB 9 EL3 WH	No
38089500	LL120X LED150S/840 2x PSD O 7 VLC WH	No
38100700	LL120X LED150S/840 2x PSU O 5 WH	No
38102100	LL121X LED75S/840 1x PSD O 7 WH	No
38090100	LL120X LED150S/840 1x PSD O 7 WH	No
38142700	LL120X LED150S/865 2x PSU O 5 WH	No
98887900	LL120X LED150S/840 2x PSU PCO 5 WH	-
98768100	LL121X LED75S/840 1x PSU PCO 5 WH	-

Általános információ (1/2)

Order Code	Full Product Name	Optikai		Izzóhuzalos
		A tartozékokat tartalmazza	bura/lencse típusa	
88166700	LL120X LED90S/840 2x PSU NB 5 WH	MB-SW	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s

Order Code	Full Product Name	Optikai		Izzóhuzalos
		A tartozékokat tartalmazza	bura/lencse típusa	
88171100	LL121X LED45S/840 1x PSU MB 5 WH	MB-SW	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
88172800	LL120X LED90S/840	MB-SW	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s

CoreLine Trunking

Order Code	Full Product Name	A tartozékokat tartalmazza	Optikai bura/ lencse		Izzóhuzalos
			típusa	Vészvilágítás	teszt
	2x PSU MB 5 WH				
88177300	LL121X LED45S/840 1x PSU WB 5 WH	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
88178000	LL120X LED90S/840 2x PSU WB 5 WH	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
88183400	LL121X LED45S/840 1x PSU DA20 5 WH	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
88184100	LL120X LED90S/840 2x PSU DA20 5 WH	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
88190200	LL120X LED90S/840 2x PSD NB 7 VLC WH	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
88203900	LL121X LED45S/840 1x PSD DA20 7 WH	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
88204600	LL120X LED90S/840 2x PSD DA20 7 VLC WH	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
88435400	LL121X LED45S/840 1x PSU NB 5 WH	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
90694000	LL120X LED90S/840 2x PSU VWB 5 WH	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
90746600	LL120X LED90S/840 2x PSD WB 9 VLC WH	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
88141400	LL120X LED90S/840 2x PSD WB 7 VLC WH	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
88140700	LL121X LED45S/840 1x PSD WB 7 WH	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s

Order Code	Full Product Name	A tartozékokat tartalmazza	Optikai bura/ lencse		Izzóhuzalos
			típusa	Vészvilágítás	teszt
32344100	LL120X LED90S/840 1x PSD WB 9 WH	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
34735500	LL120X LED90S/840 1x PSU NB 5 WH	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
34736200	LL120X LED90S/840 1x PSU MB 5 WH	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
34743000	LL120X LED90S/840 1x PSU MB 7 WH	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
34744700	LL120X LED90S/840 1x PSU NB 7 WH	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
34745400	LL120X LED90S/840 1x PSU WB 7 WH	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
34746100	LL120X LED90S/840 1x PSU A 7 WH	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
38078900	LL121X LED80S/840 PSU WB SMB WH KIT	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
38079600	LL121X LED80S/840 PSU NB SMB WH KIT	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
38080200	LL121X LED80S/840 PSU WB TW3 SMB WH KIT	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
38081900	LL120X LED160S/840 PSU WB SMB WH KIT	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
38082600	LL120X LED160S/840 PSU NB SMB WH KIT	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
38083300	LL121X LED80S/840 PSU NB TW3 SMB WH KIT	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
38084000	LL120X LED160S/840 PSU WB TW3 SMB WH KIT	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s

CoreLine Trunking

Order Code	Full Product Name	A tartozékokat tartalmazza	Optikai bura/ lencse		Izzóhuzalos teszt
			típusa	Vészvilágítás	
38085700	LL120X LED160S/840 PSU NB TW3 SMB WH KIT	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
38086400	LL120X LED160S/840 2x PSD WB 7X2.5 VLC W	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
38087100	LL120X LED160S/840 2x PSD WB 7 VLC WH	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
38088800	LL120X LED160S/840 2x PSU WB 5 WH	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
38091800	LL120X LED160S/840 2x PSU MB 5 WH	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
38092500	LL121X LED80S/840 1x PSD WB 7 WH	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
38093200	LL120X LED160S/840 2x PSU DA20 5 WH	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
38094900	LL121X LED80S/840 1x PSU WB 5 WH	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
38095600	LL120X LED160S/840 1x PSD WB 7 WH	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
38097000	LL120X LED160S/840 1x PSD WB 7X2.5 WH	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
38098700	LL120X LED160S/840 2x PSD MB 7 VLC WH	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
38101400	LL121X LED76S/830 1x PSU WB 5 WH	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
38103800	LL121X LED80S/840 1x PSU MB 5 WH	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s

Order Code	Full Product Name	A tartozékokat tartalmazza	Optikai bura/ lencse		Izzóhuzalos teszt
			típusa	Vészvilágítás	
38104500	LL120X LED152S/830 2x PSU WB 5 WH	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
38105200	LL120X LED160S/840 2x PSD VWB 7 VLC WH	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
38106900	LL120X LED152S/830 2x PSU VWB 5 WH	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
38107600	LL120X LED160S/840 1x PSD NB 7 WH	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
38109000	LL120X LED152S/830 2x PSU DA20 5 WH	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
38110600	LL120X LED160S/840 2x PSD NB 9 VLC WH	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
38111300	LL121X LED80S/840 1x PSD WB 7X2.5 WH	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
38112000	LL120X LED160S/840 2x PSU WB 7 WH	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
38113700	LL120X LED160S/840 2x PSD NB 7 VLC WH	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
38114400	LL121X LED80S/840 1x PSU DA20 5 WH	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
38115100	LL120X LED152S/830 2x PSD WB 7 VLC WH	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
38116800	LL120X LED152S/830 2x PSU MB 5 WH	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s

CoreLine Trunking

Order Code	Full Product Name	A tartozékokat tartalmazza	Optikai bura/ lencse		Izzóhuzalos teszt
			típusa	Vészvilágítás	
38117500	LL120X LED160S/840 2x PSU VWB 5 WH	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
38118200	LL121X LED76S/830 1x PSD WB 7 WH	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
38119900	LL120X LED160S/840 2x PSD A 7X2.5 VLC WH	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
38120500	LL121X LED80S/840 1x PSD NB 7 WH	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
38122900	LL121X LED80S/840 1x PSU VWB 5 WH	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
38123600	LL121X LED80S/840 1x PSU WB 7 EL3 WH	MB-SW	No	EL3	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s
38124300	LL121X LED80S/840 1x PSD MB 7 WH	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
38127400	LL121X LED80S/840 1x PSU NB 5 WH	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
38128100	LL121X LED80S/840 1x PSD NB 9 WH	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
38129800	LL120X LED160S/840 2x PSU A 5 WH	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
38130400	LL122X LED80S/840 1x PSU WB 5 WH	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
38131100	LL122X LED80S/840 1x PSU VWB 5 WH	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
38132800	LL121X LED76S/830 1x PSU MB 5 WH	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
38133500	LL121X LED80S/840 1x PSD WB 9 EL3 WH	MB-SW	No	EL3	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s
38134200	LL120X LED160S/840	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s

Order Code	Full Product Name	A tartozékokat tartalmazza	Optikai bura/ lencse		Izzóhuzalos teszt
			típusa	Vészvilágítás	
	2x PSD MB 9 VLC WH				
38136600	LL120X LED160S/840 2x PSD DA20 7 VLC WH	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
38137300	LL121X LED80S/840 1x PSD DA20 7 WH	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
38138000	LL120X LED160S/840 2x PSD A 7 VLC WH	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
38139700	LL121X LED80S/840 1x PSU A 5 WH	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
38140300	LL120X LED152S/830 2x PSU A 5 WH	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
38141000	LL120X LED160S/865 2x PSD VWB 7 VLC WH	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
38143400	LL121X LED80S/840 1x PSD MB 9 WH	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
38144100	LL121X LED80S/840 1x PSD VWB 7 WH	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
38145800	LL121X LED80S/840 1x PSU MB 7 WH	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
38146500	LL122X LED80S/840 1x PSD VWB 7 WH	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
38148900	LL120X LED160S/865 2x PSU WB 5 WH	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
38149600	LL122X LED80S/840 1x PSD WB 9 WH	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
38150200	LL121X LED80S/840 1x PSU WB 7X2.5 WH	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s

CoreLine Trunking

Order Code	Full Product Name	A tartozékokat tartalmazza	Optikai bura/ lencse		Izzóhuzalos teszt
			típusa	Vészvilágítás	
38151900	LL120X LED152S/830 2x PSD DA20 7 VLC WH	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
38152600	LL121X LED76S/830 1x PSU DA20 5 WH	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
38153300	LL121X LED80S/840 1x PSU NB 7X2.5 WH	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
38154000	LL121X LED76S/830 1x PSU VWB 5 WH	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
38155700	LL121X LED80S/840 1x PSD A 7 WH	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
38156400	LL122X LED76S/830 1x PSU VWB 7 WH	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
38157100	LL121X LED80S/840 1x PSU WB 7 WH	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
38158800	LL120X LED160S/865 2x PSD MB 7 VLC WH	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
38159500	LL121X LED76S/830 1x PSD WB 9 WH	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
38160100	LL121X LED80S/865 1x PSD WB 7 WH	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
38161800	LL120X LED160S/840 2x PSU MB 7 WH	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
38162500	LL121X LED76S/830 1x PSU VWB 7 EL3 WH	MB-SW	No	EL3	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s
38163200	LL121X LED76S/830 1x PSU A 5 WH	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
38165600	LL121X LED80S/840 1x PSU DA20 7 EL3 WH	MB-SW	No	EL3	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s

Order Code	Full Product Name	A tartozékokat tartalmazza	Optikai bura/ lencse		Izzóhuzalos teszt
			típusa	Vészvilágítás	
38166300	LL121X LED80S/840 1x PSD A 7X2.5 WH	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
38167000	LL121X LED80S/840 1x PSU NB 7 EL3 WH	MB-SW	No	EL3	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s
38168700	LL120X LED160S/840 2x PSU NB 7 WH	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
38169400	LL121X LED76S/830 1x PSU VWB 7 WH	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
38171700	LL121X LED80S/840 1x PSU NB 7 WH	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
38173100	LL121X LED76S/830 1x PSD A 7 WH	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
38175500	LL120X LED160S/840 2x PSU VWB 7 WH	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
38176200	LL121X LED80S/840 1x PSU VWB 7 WH	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
38177900	LL121X LED80S/865 1x PSD MB 9 WH	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
38178600	LL122X LED80S/840 1x PSU WB 5X2.5 WH	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
38179300	LL120X LED160S/840 2x PSU VWB 5X2.5 WH	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
38180900	LL122X LED80S/840 1x PSU VWB 5X2.5 WH	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
38181600	LL121X LED80S/840 1x PSU VWB 5X2.5 WH	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s

CoreLine Trunking

Order Code	Full Product Name	A tartozékokat tartalmazza	Optikai bura/ lencse típusa	Vészvilágítás	Izzóhuzalos teszt
38182300	LL122X LED80S/840 1x PSU NB 5X2.5 WH	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
38183000	LL122X LED80S/840 1x PSD WB 7X2.5 WH	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
38184700	LL120X LED160S/840 2x PSD VWB 7X2.5 VLC	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
38185400	LL122X LED80S/840 1x PSD VWB 7X2.5 WH	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
38186100	LL121X LED80S/840 1x PSD VWB 7X2.5 WH	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
38187800	LL122X LED80S/840 1x PSD NB 7X2.5 WH	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
38188500	LL121X LED80S/840 1x PSU MB 7 EL3 WH	MB-SW	No	EL3	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s
38189200	LL120X LED160S/865	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s

Order Code	Full Product Name	A tartozékokat tartalmazza	Optikai bura/ lencse típusa	Vészvilágítás	Izzóhuzalos teszt
38190800	1x PSD MB 7 WH	MB-SW	No	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
38191500	LL120X LED160S/865 2x PSU MB 5 WH	MB-SW	No	EL3	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 5 s
38089500	LL120X LED150S/840 2x PSD O 7 VLC WH	MB-SW	O	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
38100700	LL120X LED150S/840 2x PSU O 5 WH	MB-SW	O	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
38102100	LL121X LED75S/840 1x PSD O 7 WH	MB-SW	O	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
38090100	LL120X LED150S/840 1x PSD O 7 WH	MB-SW	O	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
38142700	LL120X LED150S/865 2x PSU O 5 WH	MB-SW	O	No	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
98887900	LL120X LED150S/840 2x PSU PCO 5 WH	-	-	-	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s
98768100	LL121X LED75S/840 1x PSU PCO 5 WH	-	-	-	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 5 s

Általános információ (2/2)

Order Code	Full Product Name	Fényforráscsalád kódja	Mechanikai tartozékok	Szerelvényegységek száma	A fényforrások száma	Az optika típusa	Termékcsalád kódja	Belső huzalozás
88166700	LL120X LED90S/840 2x PSU NB 5 WH	LED90S	No	2 units	6	NB	LL120X	Standard
88171100	LL121X LED45S/840 1x PSU MB 5 WH	LED45S	No	1 unit	3	MB	LL121X	Standard
88172800	LL120X LED90S/840 2x PSU MB 5 WH	LED90S	No	2 units	6	MB	LL120X	Standard
88177300	LL121X LED45S/840 1x PSU WB 5 WH	LED45S	No	1 unit	3	WB	LL121X	Standard
88178000	LL120X LED90S/840 2x PSU WB 5 WH	LED90S	No	2 units	6	WB	LL120X	Standard
88183400	LL121X LED45S/840 1x PSU DA20 5 WH	LED45S	No	1 unit	3	DA20	LL121X	Standard

CoreLine Trunking

Order Code	Full Product Name	Fényforráscsalád kódja	Mechanikai tartozékok	Szerelvényegységek száma	A fényforrások száma	Az optika típusa	Termékcsalád kódja	Belső huzalozás
88184100	LL120X LED90S/840 2x PSU DA20 5 WH	LED90S	No	2 units	6	DA20	LL120X	Standard
88190200	LL120X LED90S/840 2x PSD NB 7 VLC WH	LED90S	No	2 units	6	NB	LL120X	Standard
88203900	LL121X LED45S/840 1x PSD DA20 7 WH	LED45S	No	1 unit	3	DA20	LL121X	Standard
88204600	LL120X LED90S/840 2x PSD DA20 7 VLC WH	LED90S	No	2 units	6	DA20	LL120X	Standard
88435400	LL121X LED45S/840 1x PSU NB 5 WH	LED45S	No	1 unit	3	NB	LL121X	Standard
90694000	LL120X LED90S/840 2x PSU VWB 5 WH	LED90S	No	2 units	6	VWB	LL120X	Standard
90746600	LL120X LED90S/840 2x PSD WB 9 VLC WH	LED90S	No	2 units	6	WB	LL120X	Standard
88141400	LL120X LED90S/840 2x PSD WB 7 VLC WH	LED90S	No	2 units	6	WB	LL120X	Standard
88140700	LL121X LED45S/840 1x PSD WB 7 WH	LED45S	No	1 unit	3	WB	LL121X	Standard
32344100	LL120X LED90S/840 1x PSD WB 9 WH	LED90S	No	1 unit	6	WB	LL120X	Standard
34735500	LL120X LED90S/840 1x PSU NB 5 WH	LED90S	No	1 unit	6	NB	LL120X	Standard
34736200	LL120X LED90S/840 1x PSU MB 5 WH	LED90S	No	1 unit	6	MB	LL120X	Standard
34743000	LL120X LED90S/840 1x PSU MB 7 WH	LED90S	No	1 unit	6	MB	LL120X	Standard
34744700	LL120X LED90S/840 1x PSU NB 7 WH	LED90S	No	1 unit	6	NB	LL120X	Standard
34745400	LL120X LED90S/840 1x PSU WB 7 WH	LED90S	No	1 unit	6	WB	LL120X	Standard
34746100	LL120X LED90S/840 1x PSU A 7 WH	LED90S	No	1 unit	6	A	LL120X	Standard
38078900	LL121X LED80S/840 PSU WB SMB WH KIT	LED80S	No	1 unit	3	WB	LL121X	Standard
38079600	LL121X LED80S/840 PSU NB SMB WH KIT	LED80S	No	1 unit	3	NB	LL121X	Standard
38080200	LL121X LED80S/840 PSU WB TW3 SMB WH KIT	LED80S	No	1 unit	3	WB	LL121X	Standard
38081900	LL120X LED160S/840 PSU WB SMB WH KIT	LED160S	No	2 units	6	WB	LL120X	Standard
38082600	LL120X LED160S/840 PSU NB SMB WH KIT	LED160S	No	2 units	6	NB	LL120X	Standard
38083300	LL121X LED80S/840 PSU NB TW3 SMB WH KIT	LED80S	No	1 unit	3	NB	LL121X	Standard
38084000	LL120X LED160S/840 PSU WB TW3 SMB WH KIT	LED160S	No	2 units	6	WB	LL120X	Standard
38085700	LL120X LED160S/840 PSU NB TW3 SMB WH KIT	LED160S	No	2 units	6	NB	LL120X	Standard
38086400	LL120X LED160S/840 2x PSD WB 7X2.5 VLC W	LED160S	No	2 units	6	WB	LL120X	Standard
38087100	LL120X LED160S/840 2x PSD WB 7 VLC WH	LED160S	No	2 units	6	WB	LL120X	Standard
38088800	LL120X LED160S/840 2x PSU WB 5 WH	LED160S	No	2 units	6	WB	LL120X	Standard
38091800	LL120X LED160S/840 2x PSU MB 5 WH	LED160S	No	2 units	6	MB	LL120X	Standard

CoreLine Trunking

Order Code	Full Product Name	Fényforráscsalád kódja	Mechanikai tartozékok	Szerelvényegységek száma	A fényforrások száma	Az optika típusa	Termékcsalád kódja	Belső huzalozás
38092500	LL121X LED80S/840 1x PSD WB 7 WH	LED80S	No	1 unit	3	WB	LL121X	Standard
38093200	LL120X LED160S/840 2x PSU DA20 5 WH	LED160S	No	2 units	6	DA20	LL120X	Standard
38094900	LL121X LED80S/840 1x PSU WB 5 WH	LED80S	No	1 unit	3	WB	LL121X	Standard
38095600	LL120X LED160S/840 1x PSD WB 7 WH	LED160S	No	1 unit	6	WB	LL120X	Standard
38097000	LL120X LED160S/840 1x PSD WB 7X2.5 WH	LED160S	No	1 unit	6	WB	LL120X	Standard
38098700	LL120X LED160S/840 2x PSD MB 7 VLC WH	LED160S	No	2 units	6	MB	LL120X	Standard
38101400	LL121X LED76S/830 1x PSU WB 5 WH	LED76S	No	1 unit	3	WB	LL121X	Standard
38103800	LL121X LED80S/840 1x PSU MB 5 WH	LED80S	No	1 unit	3	MB	LL121X	Standard
38104500	LL120X LED152S/830 2x PSU WB 5 WH	LED152S	No	2 units	6	WB	LL120X	Standard
38105200	LL120X LED160S/840 2x PSD VWB 7 VLC WH	LED160S	No	2 units	6	VWB	LL120X	Standard
38106900	LL120X LED152S/830 2x PSU VWB 5 WH	LED152S	No	2 units	6	VWB	LL120X	Standard
38107600	LL120X LED160S/840 1x PSD NB 7 WH	LED160S	No	1 unit	6	NB	LL120X	Standard
38109000	LL120X LED152S/830 2x PSU DA20 5 WH	LED152S	No	2 units	6	DA20	LL120X	Standard
38110600	LL120X LED160S/840 2x PSD NB 9 VLC WH	LED160S	No	2 units	6	NB	LL120X	Standard
38111300	LL121X LED80S/840 1x PSD WB 7X2.5 WH	LED80S	No	1 unit	3	WB	LL121X	Standard
38112000	LL120X LED160S/840 2x PSU WB 7 WH	LED160S	No	2 units	6	WB	LL120X	Standard
38113700	LL120X LED160S/840 2x PSD NB 7 VLC WH	LED160S	No	2 units	6	NB	LL120X	Standard
38114400	LL121X LED80S/840 1x PSU DA20 5 WH	LED80S	No	1 unit	3	DA20	LL121X	Standard
38115100	LL120X LED152S/830 2x PSD WB 7 VLC WH	LED152S	No	2 units	6	WB	LL120X	Standard
38116800	LL120X LED152S/830 2x PSU MB 5 WH	LED152S	No	2 units	6	MB	LL120X	Standard
38117500	LL120X LED160S/840 2x PSU VWB 5 WH	LED160S	No	2 units	6	VWB	LL120X	Standard
38118200	LL121X LED76S/830 1x PSD WB 7 WH	LED76S	No	1 unit	3	WB	LL121X	Standard
38119900	LL120X LED160S/840 2x PSD A 7X2.5 VLC WH	LED160S	No	2 units	6	A	LL120X	Standard
38120500	LL121X LED80S/840 1x PSD NB 7 WH	LED80S	No	1 unit	3	NB	LL121X	Standard
38122900	LL121X LED80S/840 1x PSU VWB 5 WH	LED80S	No	1 unit	3	VWB	LL121X	Standard
38123600	LL121X LED80S/840 1x PSU WB 7 EL3 WH	LED80S	No	1 unit	3	WB	LL121X	Standard
38124300	LL121X LED80S/840 1x PSD MB 7 WH	LED80S	No	1 unit	3	MB	LL121X	Standard
38127400	LL121X LED80S/840 1x PSU NB 5 WH	LED80S	No	1 unit	3	NB	LL121X	Standard
38128100	LL121X LED80S/840 1x PSD NB 9 WH	LED80S	No	1 unit	3	NB	LL121X	Standard
38129800	LL120X LED160S/840 2x PSU A 5 WH	LED160S	No	2 units	6	A	LL120X	Standard

CoreLine Trunking

Order Code	Full Product Name	Fényforráscsalád kódja	Mechanikai tartozékok	Szerelvényegységek száma	A fényforrások száma	Az optika típusa	Termékcsalád kódja	Belső huzalozás
38130400	LL122X LED80S/840 1x PSU WB 5 WH	LED80S	No	1 unit	3	WB	LL122X	Standard
38131100	LL122X LED80S/840 1x PSU VWB 5 WH	LED80S	No	1 unit	3	VWB	LL122X	Standard
38132800	LL121X LED76S/830 1x PSU MB 5 WH	LED76S	No	1 unit	3	MB	LL121X	Standard
38133500	LL121X LED80S/840 1x PSD WB 9 EL3 WH	LED80S	No	1 unit	3	WB	LL121X	Standard
38134200	LL120X LED160S/840 2x PSD MB 9 VLC WH	LED160S	No	2 units	6	MB	LL120X	Standard
38136600	LL120X LED160S/840 2x PSD DA20 7 VLC WH	LED160S	No	2 units	6	DA20	LL120X	Standard
38137300	LL121X LED80S/840 1x PSD DA20 7 WH	LED80S	No	1 unit	3	DA20	LL121X	Standard
38138000	LL120X LED160S/840 2x PSD A 7 VLC WH	LED160S	No	2 units	6	A	LL120X	Standard
38139700	LL121X LED80S/840 1x PSU A 5 WH	LED80S	No	1 unit	3	A	LL121X	Standard
38140300	LL120X LED152S/830 2x PSU A 5 WH	LED152S	No	2 units	6	A	LL120X	Standard
38141000	LL120X LED160S/865 2x PSD VWB 7 VLC WH	LED160S	No	2 units	6	VWB	LL120X	Standard
38143400	LL121X LED80S/840 1x PSD MB 9 WH	LED80S	No	1 unit	3	MB	LL121X	Standard
38144100	LL121X LED80S/840 1x PSD VWB 7 WH	LED80S	No	1 unit	3	VWB	LL121X	Standard
38145800	LL121X LED80S/840 1x PSU MB 7 WH	LED80S	No	1 unit	3	MB	LL121X	Standard
38146500	LL122X LED80S/840 1x PSD VWB 7 WH	LED80S	No	1 unit	3	VWB	LL122X	Standard
38148900	LL120X LED160S/865 2x PSU WB 5 WH	LED160S	No	2 units	6	WB	LL120X	Standard
38149600	LL122X LED80S/840 1x PSD WB 9 WH	LED80S	No	1 unit	3	WB	LL122X	Standard
38150200	LL121X LED80S/840 1x PSU WB 7X2.5 WH	LED80S	No	1 unit	3	WB	LL121X	Standard
38151900	LL120X LED152S/830 2x PSD DA20 7 VLC WH	LED152S	No	2 units	6	DA20	LL120X	Standard
38152600	LL121X LED76S/830 1x PSU DA20 5 WH	LED76S	No	1 unit	3	DA20	LL121X	Standard
38153300	LL121X LED80S/840 1x PSU NB 7X2.5 WH	LED80S	No	1 unit	3	NB	LL121X	Standard
38154000	LL121X LED76S/830 1x PSU VWB 5 WH	LED76S	No	1 unit	3	VWB	LL121X	Standard
38155700	LL121X LED80S/840 1x PSD A 7 WH	LED80S	No	1 unit	3	A	LL121X	Standard
38156400	LL122X LED76S/830 1x PSU VWB 7 WH	LED76S	No	1 unit	3	VWB	LL122X	Standard
38157100	LL121X LED80S/840 1x PSU WB 7 WH	LED80S	No	1 unit	3	WB	LL121X	Standard
38158800	LL120X LED160S/865 2x PSD MB 7 VLC WH	LED160S	No	2 units	6	MB	LL120X	Standard
38159500	LL121X LED76S/830 1x PSD WB 9 WH	LED76S	No	1 unit	3	WB	LL121X	Standard
38160100	LL121X LED80S/865 1x PSD WB 7 WH	LED80S	No	1 unit	3	WB	LL121X	Standard
38161800	LL120X LED160S/840 2x PSU MB 7 WH	LED160S	No	2 units	6	MB	LL120X	Standard
38162500	LL121X LED76S/830 1x PSU VWB 7 EL3 WH	LED76S	No	1 unit	3	VWB	LL121X	Standard

CoreLine Trunking

Order Code	Full Product Name	Fényforráscsalád kódja	Mechanikai tartozékok	Szerelvényegységek száma	A fényforrások száma	Az optika típusa	Termékcsalád kódja	Belső huzalozás
38163200	LL121X LED76S/830 1x PSU A 5 WH	LED76S	No	1 unit	3	A	LL121X	Standard
38165600	LL121X LED80S/840 1x PSU DA20 7 EL3 WH	LED80S	No	1 unit	3	DA20	LL121X	Standard
38166300	LL121X LED80S/840 1x PSD A 7X2.5 WH	LED80S	No	1 unit	3	A	LL121X	Standard
38167000	LL121X LED80S/840 1x PSU NB 7 EL3 WH	LED80S	No	1 unit	3	NB	LL121X	Standard
38168700	LL120X LED160S/840 2x PSU NB 7 WH	LED160S	No	2 units	6	NB	LL120X	Standard
38169400	LL121X LED76S/830 1x PSU VWB 7 WH	LED76S	No	1 unit	3	VWB	LL121X	Standard
38171700	LL121X LED80S/840 1x PSU NB 7 WH	LED80S	No	1 unit	3	NB	LL121X	Standard
38173100	LL121X LED76S/830 1x PSD A 7 WH	LED76S	No	1 unit	3	A	LL121X	Standard
38175500	LL120X LED160S/840 2x PSU VWB 7 WH	LED160S	No	2 units	6	VWB	LL120X	Standard
38176200	LL121X LED80S/840 1x PSU VWB 7 WH	LED80S	No	1 unit	3	VWB	LL121X	Standard
38177900	LL121X LED80S/865 1x PSD MB 9 WH	LED80S	No	1 unit	3	MB	LL121X	Standard
38178600	LL122X LED80S/840 1x PSU WB 5X2.5 WH	LED80S	No	1 unit	3	WB	LL122X	Standard
38179300	LL120X LED160S/840 2x PSU VWB 5X2.5 WH	LED160S	No	2 units	6	VWB	LL120X	Standard
38180900	LL122X LED80S/840 1x PSU VWB 5X2.5 WH	LED80S	No	1 unit	3	VWB	LL122X	Standard
38181600	LL121X LED80S/840 1x PSU VWB 5X2.5 WH	LED80S	No	1 unit	3	VWB	LL121X	Standard
38182300	LL122X LED80S/840 1x PSU NB 5X2.5 WH	LED80S	No	1 unit	3	NB	LL122X	Standard
38183000	LL122X LED80S/840 1x PSD WB 7X2.5 WH	LED80S	No	1 unit	3	WB	LL122X	Standard
38184700	LL120X LED160S/840 2x PSD VWB 7X2.5 VLC	LED160S	No	2 units	6	VWB	LL120X	Standard
38185400	LL122X LED80S/840 1x PSD VWB 7X2.5 WH	LED80S	No	1 unit	3	VWB	LL122X	Standard
38186100	LL121X LED80S/840 1x PSD VWB 7X2.5 WH	LED80S	No	1 unit	3	VWB	LL121X	Standard
38187800	LL122X LED80S/840 1x PSD NB 7X2.5 WH	LED80S	No	1 unit	3	NB	LL122X	Standard
38188500	LL121X LED80S/840 1x PSU MB 7 EL3 WH	LED80S	No	1 unit	3	MB	LL121X	Standard
38189200	LL120X LED160S/865 1x PSD MB 7 WH	LED160S	No	1 unit	6	MB	LL120X	Standard
38190800	LL120X LED160S/865 2x PSU MB 5 WH	LED160S	No	2 units	6	MB	LL120X	Standard
38191500	LL121X LED80S/840 1x PSD NB 9 EL3 WH	LED80S	No	1 unit	3	NB	LL121X	Standard
38089500	LL120X LED150S/840 2x PSD O 7 VLC WH	LED150S	No	2 units	6	No	LL120X	Standard
38100700	LL120X LED150S/840 2x PSU O 5 WH	LED150S	No	2 units	6	No	LL120X	Standard
38102100	LL121X LED75S/840 1x PSD O 7 WH	LED75S	No	1 unit	3	No	LL121X	Standard
38090100	LL120X LED150S/840 1x PSD O 7 WH	LED150S	No	1 unit	6	No	LL120X	Standard

Order Code	Full Product Name	Fényforráscsalád kódja	Mechanikai tartozékok	Szerelvényegységek száma	A fényforrások száma	Az optika típusa	Termékcsalád kódja	Belső huzalozás
38142700	LL120X LED150S/865 2x PSU O 5 WH	LED150S	No	2 units	6	No	LL120X	Standard
98887900	LL120X LED150S/840 2x PSU PCO 5 WH	-	-	2 units	-	No	LL120X	-
98768100	LL121X LED75S/840 1x PSU PCO 5 WH	-	-	1 unit	-	No	LL121X	-

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően) (1/2)

Order Code	Full Product Name	A LED-es világítótétest			
		Kezdeti korrelált színhőmérséklet	kezdeti hatásfoka	Kezdeti fényáram	Fényáramtűrés
88166700	LL120X LED90S/840 2x PSU NB 5 WH	4000 K	141 lm/W	9000 lm	+/-7%
88171100	LL121X LED45S/840 1x PSU MB 5 WH	4000 K	141 lm/W	4500 lm	+/-7%
88172800	LL120X LED90S/840 2x PSU MB 5 WH	4000 K	141 lm/W	9000 lm	+/-7%
88177300	LL121X LED45S/840 1x PSU WB 5 WH	4000 K	141 lm/W	4500 lm	+/-7%
88178000	LL120X LED90S/840 2x PSU WB 5 WH	4000 K	141 lm/W	9000 lm	+/-7%
88183400	LL121X LED45S/840 1x PSU DA20 5 WH	4000 K	141 lm/W	4500 lm	+/-7%
88184100	LL120X LED90S/840 2x PSU DA20 5 WH	4000 K	141 lm/W	9000 lm	+/-7%
88190200	LL120X LED90S/840 2x PSD NB 7 VLC WH	4000 K	141 lm/W	9000 lm	+/-7%
88203900	LL121X LED45S/840 1x PSD DA20 7 WH	4000 K	141 lm/W	4500 lm	+/-7%
88204600	LL120X LED90S/840	4000 K	141 lm/W	9000 lm	+/-7%

Order Code	Full Product Name	A LED-es világítótétest			
		Kezdeti korrelált színhőmérséklet	kezdeti hatásfoka	Kezdeti fényáram	Fényáramtűrés
	2x PSD DA20 7 VLC WH				
88435400	LL121X LED45S/840 1x PSU NB 5 WH	4000 K	141 lm/W	4500 lm	+/-7%
90694000	LL120X LED90S/840 2x PSU VWB 5 WH	4000 K	141 lm/W	9000 lm	+/-7%
90746600	LL120X LED90S/840 2x PSD WB 9 VLC WH	4000 K	141 lm/W	9000 lm	+/-7%
88141400	LL120X LED90S/840 2x PSD WB 7 VLC WH	4000 K	141 lm/W	9000 lm	+/-7%
88140700	LL121X LED45S/840 1x PSD WB 7 WH	4000 K	141 lm/W	4500 lm	+/-7%
32344100	LL120X LED90S/840 1x PSD WB 9 WH	4000 K	141 lm/W	9000 lm	+/-7%
34735500	LL120X LED90S/840 1x PSU NB 5 WH	4000 K	141 lm/W	9000 lm	+/-7%
34736200	LL120X LED90S/840 1x PSU MB 5 WH	4000 K	141 lm/W	9000 lm	+/-7%
34743000	LL120X LED90S/840 1x PSU MB 7 WH	4000 K	141 lm/W	9000 lm	+/-7%

CoreLine Trunking

Order Code	Full Product Name	Kezdeti korrelált színhőmérséklet	A LED-es világítóttest		
			kezdeti hatásfoka	Kezdeti fényáram	Fényáramtűrés
34744700	LL120X LED90S/840 1x PSU NB 7 WH	4000 K	141 lm/W	9000 lm	+/-7%
34745400	LL120X LED90S/840 1x PSU WB 7 WH	4000 K	141 lm/W	9000 lm	+/-7%
34746100	LL120X LED90S/840 1x PSU A 7 WH	4000 K	141 lm/W	9000 lm	+/-7%
38078900	LL121X LED80S/840 PSU WB SMB WH KIT	4000 K	148 lm/W	8000 lm	+/-1%
38079600	LL121X LED80S/840 PSU NB SMB WH KIT	4000 K	148 lm/W	8000 lm	+/-1%
38080200	LL121X LED80S/840 PSU WB TW3 SMB WH KIT	4000 K	148 lm/W	8000 lm	+/-1%
38081900	LL120X LED160S/84 0 PSU WB SMB WH KIT	4000 K	148 lm/W	16000 lm	+/-2%
38082600	LL120X LED160S/84 0 PSU NB SMB WH KIT	4000 K	148 lm/W	16000 lm	+/-2%
38083300	LL121X LED80S/840 PSU NB TW3 SMB WH KIT	4000 K	148 lm/W	8000 lm	+/-1%
38084000	LL120X LED160S/84 0 PSU WB TW3 SMB WH KIT	4000 K	148 lm/W	16000 lm	+/-2%
38085700	LL120X LED160S/84 0 PSU NB TW3 SMB WH KIT	4000 K	148 lm/W	16000 lm	+/-2%
38086400	LL120X LED160S/84	4000 K	148 lm/W	16000 lm	+/-2%

Order Code	Full Product Name	Kezdeti korrelált színhőmérséklet	A LED-es világítóttest		
			kezdeti hatásfoka	Kezdeti fényáram	Fényáramtűrés
	0 2x PSD WB 7X2.5 VLC W				
38087100	LL120X LED160S/84 0 2x PSD WB 7 VLC WH	4000 K	148 lm/W	16000 lm	+/-2%
38088800	LL120X LED160S/84 0 2x PSU WB 5 WH	4000 K	148 lm/W	16000 lm	+/-2%
38091800	LL120X LED160S/84 0 2x PSU MB 5 WH	4000 K	148 lm/W	16000 lm	+/-2%
38092500	LL121X LED80S/840 1x PSD WB 7 WH	4000 K	148 lm/W	8000 lm	+/-1%
38093200	LL120X LED160S/84 0 2x PSU DA20 5 WH	4000 K	148 lm/W	16000 lm	+/-2%
38094900	LL121X LED80S/840 1x PSU WB 5 WH	4000 K	148 lm/W	8000 lm	+/-1%
38095600	LL120X LED160S/84 0 1x PSD WB 7 WH	4000 K	148 lm/W	16000 lm	+/-2%
38097000	LL120X LED160S/84 0 1x PSD WB 7X2.5 WH	4000 K	148 lm/W	16000 lm	+/-2%
38098700	LL120X LED160S/84 0 2x PSD MB 7 VLC WH	4000 K	148 lm/W	16000 lm	+/-2%
38101400	LL121X LED76S/830 1x PSU WB 5 WH	3000 K	141 lm/W	7600 lm	+/-1%
38103800	LL121X LED80S/840 1x PSU MB 5 WH	4000 K	148 lm/W	8000 lm	+/-1%
38104500	LL120X LED152S/83	3000 K	141 lm/W	15200 lm	+/-2%

CoreLine Trunking

Order Code	Full Product Name	Kezdeti korrelált színhőmérséklet	A LED-es világítóttest		
			kezdeti hatásfoka	Kezdeti fényáram	Fényáramtűrés
	0 2x PSU WB 5 WH				
38105200	LL120X LED160S/84 0 2x PSD VWB 7 VLC WH	4000 K	148 lm/W	16000 lm	+/-2%
38106900	LL120X LED152S/83 0 2x PSU VWB 5 WH	3000 K	141 lm/W	15200 lm	+/-2%
38107600	LL120X LED160S/84 0 1x PSD NB 7 WH	4000 K	148 lm/W	16000 lm	+/-2%
38109000	LL120X LED152S/83 0 2x PSU DA20 5 WH	3000 K	141 lm/W	15200 lm	+/-2%
38110600	LL120X LED160S/84 0 2x PSD NB 9 VLC WH	4000 K	148 lm/W	16000 lm	+/-2%
38111300	LL121X LED80S/840 1x PSD WB 7X2.5 WH	4000 K	148 lm/W	8000 lm	+/-1%
38112000	LL120X LED160S/84 0 2x PSU WB 7 WH	4000 K	148 lm/W	16000 lm	+/-2%
38113700	LL120X LED160S/84 0 2x PSD NB 7 VLC WH	4000 K	148 lm/W	16000 lm	+/-2%
38114400	LL121X LED80S/840 1x PSU DA20 5 WH	4000 K	148 lm/W	8000 lm	+/-1%
38115100	LL120X LED152S/83 0 2x PSD WB 7 VLC WH	3000 K	141 lm/W	15200 lm	+/-2%
38116800	LL120X LED152S/83 0 2x PSU MB 5 WH	3000 K	141 lm/W	15200 lm	+/-2%
38117500	LL120X LED160S/84	4000 K	148 lm/W	16000 lm	+/-2%

Order Code	Full Product Name	Kezdeti korrelált színhőmérséklet	A LED-es világítóttest		
			kezdeti hatásfoka	Kezdeti fényáram	Fényáramtűrés
	0 2x PSU VWB 5 WH				
38118200	LL121X LED76S/830 1x PSD WB 7 WH	3000 K	141 lm/W	7600 lm	+/-1%
38119900	LL120X LED160S/84 0 2x PSD A 7X2.5 VLC WH	4000 K	148 lm/W	16000 lm	+/-2%
38120500	LL121X LED80S/840 1x PSD NB 7 WH	4000 K	148 lm/W	8000 lm	+/-1%
38122900	LL121X LED80S/840 1x PSU VWB 5 WH	4000 K	148 lm/W	8000 lm	+/-1%
38123600	LL121X LED80S/840 1x PSU WB 7 EL3 WH	4000 K	143 lm/W	8000 lm	+/-1%
38124300	LL121X LED80S/840 1x PSD MB 7 WH	4000 K	148 lm/W	8000 lm	+/-1%
38127400	LL121X LED80S/840 1x PSU NB 5 WH	4000 K	148 lm/W	8000 lm	+/-1%
38128100	LL121X LED80S/840 1x PSD NB 9 WH	4000 K	148 lm/W	8000 lm	+/-1%
38129800	LL120X LED160S/84 0 2x PSU A 5 WH	4000 K	148 lm/W	16000 lm	+/-2%
38130400	LL122X LED80S/840 1x PSU WB 5 WH	4000 K	148 lm/W	8000 lm	+/-1%
38131100	LL122X LED80S/840 1x PSU VWB 5 WH	4000 K	148 lm/W	8000 lm	+/-1%
38132800	LL121X LED76S/830	3000 K	141 lm/W	7600 lm	+/-1%

CoreLine Trunking

Order Code	Full Product Name	Kezdeti korrelált színhőmérséklet	A LED-es világítóttest		
			kezdeti hatásfoka	Kezdeti fényáram	Fényáramtűrés
	1x PSU MB 5 WH				
38133500	LL121X LED80S/840 1x PSD WB 9 EL3 WH	4000 K	143 lm/W	8000 lm	+/-1%
38134200	LL120X LED160S/84 0 2x PSD MB 9 VLC WH	4000 K	148 lm/W	16000 lm	+/-2%
38136600	LL120X LED160S/84 0 2x PSD DA20 7 VLC WH	4000 K	148 lm/W	16000 lm	+/-2%
38137300	LL121X LED80S/840 1x PSD DA20 7 WH	4000 K	148 lm/W	8000 lm	+/-1%
38138000	LL120X LED160S/84 0 2x PSD A 7 VLC WH	4000 K	148 lm/W	16000 lm	+/-2%
38139700	LL121X LED80S/840 1x PSU A 5 WH	4000 K	148 lm/W	8000 lm	+/-1%
38140300	LL120X LED152S/83 0 2x PSU A 5 WH	3000 K	141 lm/W	15200 lm	+/-2%
38141000	LL120X LED160S/86 5 2x PSD VWB 7 VLC WH	6500 K	148 lm/W	16000 lm	+/-2%
38143400	LL121X LED80S/840 1x PSD MB 9 WH	4000 K	148 lm/W	8000 lm	+/-1%
38144100	LL121X LED80S/840 1x PSD VWB 7 WH	4000 K	148 lm/W	8000 lm	+/-1%
38145800	LL121X LED80S/840 1x PSU MB 7 WH	4000 K	148 lm/W	8000 lm	+/-1%

Order Code	Full Product Name	Kezdeti korrelált színhőmérséklet	A LED-es világítóttest		
			kezdeti hatásfoka	Kezdeti fényáram	Fényáramtűrés
38146500	LL122X LED80S/840 1x PSD VWB 7 WH	4000 K	148 lm/W	8000 lm	+/-1%
38148900	LL120X LED160S/86 5 2x PSU WB 5 WH	6500 K	148 lm/W	16000 lm	+/-2%
38149600	LL122X LED80S/840 1x PSD WB 9 WH	4000 K	148 lm/W	8000 lm	+/-1%
38150200	LL121X LED80S/840 1x PSU WB 7X2.5 WH	4000 K	148 lm/W	8000 lm	+/-1%
38151900	LL120X LED152S/83 0 2x PSD DA20 7 VLC WH	3000 K	141 lm/W	15200 lm	+/-2%
38152600	LL121X LED76S/830 1x PSU DA20 5 WH	3000 K	141 lm/W	7600 lm	+/-1%
38153300	LL121X LED80S/840 1x PSU NB 7X2.5 WH	4000 K	148 lm/W	8000 lm	+/-1%
38154000	LL121X LED76S/830 1x PSU VWB 5 WH	3000 K	141 lm/W	7600 lm	+/-1%
38155700	LL121X LED80S/840 1x PSD A 7 WH	4000 K	148 lm/W	8000 lm	+/-1%
38156400	LL122X LED76S/830 1x PSU VWB 7 WH	3000 K	141 lm/W	7600 lm	+/-1%
38157100	LL121X LED80S/840 1x PSU WB 7 WH	4000 K	148 lm/W	8000 lm	+/-1%
38158800	LL120X LED160S/86 5 2x PSD MB 7 VLC WH	6500 K	148 lm/W	16000 lm	+/-2%

CoreLine Trunking

Order Code	Full Product Name	Kezdeti korrelált színhőmérséklet	A LED-es világítóttest		
			kezdeti hatásfoka	Kezdeti fényáram	Fényáramtűrés
38159500	LL121X LED76S/830 1x PSD WB 9 WH	3000 K	141 lm/W	7600 lm	+/-1%
38160100	LL121X LED80S/865 1x PSD WB 7 WH	6500 K	148 lm/W	8000 lm	+/-1%
38161800	LL120X LED160S/84 0 2x PSU MB 7 WH	4000 K	148 lm/W	16000 lm	+/-2%
38162500	LL121X LED76S/830 1x PSU VWB 7 EL3 WH	3000 K	136 lm/W	7600 lm	+/-1%
38163200	LL121X LED76S/830 1x PSU A 5 WH	3000 K	141 lm/W	7600 lm	+/-1%
38165600	LL121X LED80S/840 1x PSU DA20 7 EL3 WH	4000 K	143 lm/W	8000 lm	+/-1%
38166300	LL121X LED80S/840 1x PSD A 7X2.5 WH	4000 K	148 lm/W	8000 lm	+/-1%
38167000	LL121X LED80S/840 1x PSU NB 7 EL3 WH	4000 K	143 lm/W	8000 lm	+/-1%
38168700	LL120X LED160S/84 0 2x PSU NB 7 WH	4000 K	148 lm/W	16000 lm	+/-2%
38169400	LL121X LED76S/830 1x PSU VWB 7 WH	3000 K	141 lm/W	7600 lm	+/-1%
38171700	LL121X LED80S/840 1x PSU NB 7 WH	4000 K	148 lm/W	8000 lm	+/-1%
38173100	LL121X LED76S/830 1x PSD A 7 WH	3000 K	141 lm/W	7600 lm	+/-1%

Order Code	Full Product Name	Kezdeti korrelált színhőmérséklet	A LED-es világítóttest		
			kezdeti hatásfoka	Kezdeti fényáram	Fényáramtűrés
38175500	LL120X LED160S/84 0 2x PSU VWB 7 WH	4000 K	148 lm/W	16000 lm	+/-2%
38176200	LL121X LED80S/840 1x PSU VWB 7 WH	4000 K	148 lm/W	8000 lm	+/-1%
38177900	LL121X LED80S/865 1x PSD MB 9 WH	6500 K	148 lm/W	8000 lm	+/-1%
38178600	LL122X LED80S/840 1x PSU WB 5X2.5 WH	4000 K	148 lm/W	8000 lm	+/-1%
38179300	LL120X LED160S/84 0 2x PSU VWB 5X2.5 WH	4000 K	148 lm/W	16000 lm	+/-2%
38180900	LL122X LED80S/840 1x PSU VWB 5X2.5 WH	4000 K	148 lm/W	8000 lm	+/-1%
38181600	LL121X LED80S/840 1x PSU VWB 5X2.5 WH	4000 K	148 lm/W	8000 lm	+/-1%
38182300	LL122X LED80S/840 1x PSU NB 5X2.5 WH	4000 K	148 lm/W	8000 lm	+/-1%
38183000	LL122X LED80S/840 1x PSD WB 7X2.5 WH	4000 K	148 lm/W	8000 lm	+/-1%
38184700	LL120X LED160S/84 0 2x PSD VWB 7X2.5 VLC	4000 K	148 lm/W	16000 lm	+/-2%
38185400	LL122X LED80S/840 1x PSD VWB 7X2.5 WH	4000 K	148 lm/W	8000 lm	+/-1%
38186100	LL121X LED80S/840	4000 K	148 lm/W	8000 lm	+/-1%

Order Code	Full Product Name	A LED-es világítótest			
		Kezdeti korrelált színhőmérséklet	kezdeti hatásfoka	Kezdeti fényáram	Fényáramtűrés
	1x PSD VWB 7X2.5 WH				
38187800	LL122X LED80S/840 1x PSD NB 7X2.5 WH	4000 K	148 lm/W	8000 lm	+/-1%
38188500	LL121X LED80S/840 1x PSU MB 7 EL3 WH	4000 K	143 lm/W	8000 lm	+/-1%
38189200	LL120X LED160S/86 5 1x PSD MB 7 WH	6500 K	148 lm/W	16000 lm	+/-2%
38190800	LL120X LED160S/86 5 2x PSU MB 5 WH	6500 K	148 lm/W	16000 lm	+/-2%
38191500	LL121X LED80S/840 1x PSD NB 9 EL3 WH	4000 K	143 lm/W	8000 lm	+/-1%
38089500	LL120X LED150S/84	4000 K	139 lm/W	15000 lm	+/-2%

Order Code	Full Product Name	A LED-es világítótest			
		Kezdeti korrelált színhőmérséklet	kezdeti hatásfoka	Kezdeti fényáram	Fényáramtűrés
	0 2x PSD O 7 VLC WH				
38100700	LL120X LED150S/84 0 2x PSU O 5 WH	4000 K	139 lm/W	15000 lm	+/-2%
38102100	LL121X LED75S/840 1x PSD O 7 WH	4000 K	139 lm/W	7500 lm	+/-1%
38090100	LL120X LED150S/84 0 1x PSD O 7 WH	4000 K	139 lm/W	15000 lm	+/-2%
38142700	LL120X LED150S/86 5 2x PSU O 5 WH	6500 K	139 lm/W	15000 lm	+/-2%
98887900	LL120X LED150S/84 0 2x PSU PCO 5 WH	4000 K	120 lm/W	15000 lm	+/-2%
98768100	LL121X LED75S/840 1x PSU PCO 5 WH	4000 K	120 lm/W	7500 lm	+/-2%

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Kezdeti bemeneti feszültség
88166700	LL120X LED90S/840 2x PSU NB 5 WH	64 W
88171100	LL121X LED45S/840 1x PSU MB 5 WH	32 W
88172800	LL120X LED90S/840 2x PSU MB 5 WH	64 W
88177300	LL121X LED45S/840 1x PSU WB 5 WH	32 W
88178000	LL120X LED90S/840 2x PSU WB 5 WH	64 W
88183400	LL121X LED45S/840 1x PSU DA20 5 WH	32 W
88184100	LL120X LED90S/840 2x PSU DA20 5 WH	64 W
88190200	LL120X LED90S/840 2x PSD NB 7 VLC WH	64 W
88203900	LL121X LED45S/840 1x PSD DA20 7 WH	32 W
88204600	LL120X LED90S/840 2x PSD DA20 7 VLC WH	64 W
88435400	LL121X LED45S/840 1x PSU NB 5 WH	32 W
90694000	LL120X LED90S/840 2x PSU VWB 5 WH	64 W
90746600	LL120X LED90S/840 2x PSD WB 9 VLC WH	64 W
88141400	LL120X LED90S/840 2x PSD WB 7 VLC WH	64 W
88140700	LL121X LED45S/840 1x PSD WB 7 WH	32 W
32344100	LL120X LED90S/840 1x PSD WB 9 WH	64 W
34735500	LL120X LED90S/840 1x PSU NB 5 WH	64 W
34736200	LL120X LED90S/840 1x PSU MB 5 WH	64 W

Order Code	Full Product Name	Kezdeti bemeneti feszültség
34743000	LL120X LED90S/840 1x PSU MB 7 WH	64 W
34744700	LL120X LED90S/840 1x PSU NB 7 WH	64 W
34745400	LL120X LED90S/840 1x PSU WB 7 WH	64 W
34746100	LL120X LED90S/840 1x PSU A 7 WH	64 W
38078900	LL121X LED80S/840 PSU WB SMB WH KIT	54 W
38079600	LL121X LED80S/840 PSU NB SMB WH KIT	54 W
38080200	LL121X LED80S/840 PSU WB TW3 SMB WH KIT	54 W
38081900	LL120X LED160S/840 PSU WB SMB WH KIT	108 W
38082600	LL120X LED160S/840 PSU NB SMB WH KIT	108 W
38083300	LL121X LED80S/840 PSU NB TW3 SMB WH KIT	54 W
38084000	LL120X LED160S/840 PSU WB TW3 SMB WH KIT	108 W
38085700	LL120X LED160S/840 PSU NB TW3 SMB WH KIT	108 W
38086400	LL120X LED160S/840 2x PSD WB 7X2.5 VLC W	108 W
38087100	LL120X LED160S/840 2x PSD WB 7 VLC WH	108 W
38088800	LL120X LED160S/840 2x PSU WB 5 WH	108 W
38091800	LL120X LED160S/840 2x PSU MB 5 WH	108 W
38092500	LL121X LED80S/840 1x PSD WB 7 WH	54 W
38093200	LL120X LED160S/840 2x PSU DA20 5 WH	108 W

CoreLine Trunking

Order Code	Full Product Name	Kezdeti bemeneti feszültség
38094900	LL121X LED80S/840 1x PSU WB 5 WH	54 W
38095600	LL120X LED160S/840 1x PSD WB 7 WH	108 W
38097000	LL120X LED160S/840 1x PSD WB 7X2.5 WH	108 W
38098700	LL120X LED160S/840 2x PSD MB 7 VLC WH	108 W
38101400	LL121X LED76S/830 1x PSU WB 5 WH	54 W
38103800	LL121X LED80S/840 1x PSU MB 5 WH	54 W
38104500	LL120X LED152S/830 2x PSU WB 5 WH	108 W
38105200	LL120X LED160S/840 2x PSD VWB 7 VLC WH	108 W
38106900	LL120X LED152S/830 2x PSU VWB 5 WH	108 W
38107600	LL120X LED160S/840 1x PSD NB 7 WH	108 W
38109000	LL120X LED152S/830 2x PSU DA20 5 WH	108 W
38110600	LL120X LED160S/840 2x PSD NB 9 VLC WH	108 W
38111300	LL121X LED80S/840 1x PSD WB 7X2.5 WH	54 W
38112000	LL120X LED160S/840 2x PSU WB 7 WH	108 W
38113700	LL120X LED160S/840 2x PSD NB 7 VLC WH	108 W
38114400	LL121X LED80S/840 1x PSU DA20 5 WH	54 W
38115100	LL120X LED152S/830 2x PSD WB 7 VLC WH	108 W
38116800	LL120X LED152S/830 2x PSU MB 5 WH	108 W
38117500	LL120X LED160S/840 2x PSU VWB 5 WH	108 W
38118200	LL121X LED76S/830 1x PSD WB 7 WH	54 W
38119900	LL120X LED160S/840 2x PSD A 7X2.5 VLC WH	108 W
38120500	LL121X LED80S/840 1x PSD NB 7 WH	54 W
38122900	LL121X LED80S/840 1x PSU VWB 5 WH	54 W
38123600	LL121X LED80S/840 1x PSU WB 7 EL3 WH	56 W
38124300	LL121X LED80S/840 1x PSD MB 7 WH	54 W
38127400	LL121X LED80S/840 1x PSU NB 5 WH	54 W
38128100	LL121X LED80S/840 1x PSD NB 9 WH	54 W
38129800	LL120X LED160S/840 2x PSU A 5 WH	108 W
38130400	LL122X LED80S/840 1x PSU WB 5 WH	54 W
38131100	LL122X LED80S/840 1x PSU VWB 5 WH	54 W
38132800	LL121X LED76S/830 1x PSU MB 5 WH	54 W
38133500	LL121X LED80S/840 1x PSD WB 9 EL3 WH	56 W
38134200	LL120X LED160S/840 2x PSD MB 9 VLC WH	108 W
38136600	LL120X LED160S/840 2x PSD DA20 7 VLC WH	108 W
38137300	LL121X LED80S/840 1x PSD DA20 7 WH	54 W
38138000	LL120X LED160S/840 2x PSD A 7 VLC WH	108 W
38139700	LL121X LED80S/840 1x PSU A 5 WH	54 W
38140300	LL120X LED152S/830 2x PSU A 5 WH	108 W
38141000	LL120X LED160S/865 2x PSD VWB 7 VLC WH	108 W
38143400	LL121X LED80S/840 1x PSD MB 9 WH	54 W
38144100	LL121X LED80S/840 1x PSD VWB 7 WH	54 W
38145800	LL121X LED80S/840 1x PSU MB 7 WH	54 W
38146500	LL122X LED80S/840 1x PSD VWB 7 WH	54 W
38148900	LL120X LED160S/865 2x PSU WB 5 WH	108 W
38149600	LL122X LED80S/840 1x PSD WB 9 WH	54 W

Order Code	Full Product Name	Kezdeti bemeneti feszültség
38150200	LL121X LED80S/840 1x PSU WB 7X2.5 WH	54 W
38151900	LL120X LED152S/830 2x PSD DA20 7 VLC WH	108 W
38152600	LL121X LED76S/830 1x PSU DA20 5 WH	54 W
38153300	LL121X LED80S/840 1x PSU NB 7X2.5 WH	54 W
38154000	LL121X LED76S/830 1x PSU VWB 5 WH	54 W
38155700	LL121X LED80S/840 1x PSD A 7 WH	54 W
38156400	LL122X LED76S/830 1x PSU VWB 7 WH	54 W
38157100	LL121X LED80S/840 1x PSU WB 7 WH	54 W
38158800	LL120X LED160S/865 2x PSD MB 7 VLC WH	108 W
38159500	LL121X LED76S/830 1x PSD WB 9 WH	54 W
38160100	LL121X LED80S/865 1x PSD WB 7 WH	54 W
38161800	LL120X LED160S/840 2x PSU MB 7 WH	108 W
38162500	LL121X LED76S/830 1x PSU VWB 7 EL3 WH	56 W
38163200	LL121X LED76S/830 1x PSU A 5 WH	54 W
38165600	LL121X LED80S/840 1x PSU DA20 7 EL3 WH	56 W
38166300	LL121X LED80S/840 1x PSD A 7X2.5 WH	54 W
38167000	LL121X LED80S/840 1x PSU NB 7 EL3 WH	56 W
38168700	LL120X LED160S/840 2x PSU NB 7 WH	108 W
38169400	LL121X LED76S/830 1x PSU VWB 7 WH	54 W
38171700	LL121X LED80S/840 1x PSU NB 7 WH	54 W
38173100	LL121X LED76S/830 1x PSD A 7 WH	54 W
38175500	LL120X LED160S/840 2x PSU VWB 7 WH	108 W
38176200	LL121X LED80S/840 1x PSU VWB 7 WH	54 W
38177900	LL121X LED80S/865 1x PSD MB 9 WH	54 W
38178600	LL122X LED80S/840 1x PSU WB 5X2.5 WH	54 W
38179300	LL120X LED160S/840 2x PSU VWB 5X2.5 WH	108 W
38180900	LL122X LED80S/840 1x PSU VWB 5X2.5 WH	54 W
38181600	LL121X LED80S/840 1x PSU VWB 5X2.5 WH	54 W
38182300	LL122X LED80S/840 1x PSU NB 5X2.5 WH	54 W
38183000	LL122X LED80S/840 1x PSD WB 7X2.5 WH	54 W
38184700	LL120X LED160S/840 2x PSD VWB 7X2.5 VLC	108 W
38185400	LL122X LED80S/840 1x PSD VWB 7X2.5 WH	54 W
38186100	LL121X LED80S/840 1x PSD VWB 7X2.5 WH	54 W
38187800	LL122X LED80S/840 1x PSD NB 7X2.5 WH	54 W
38188500	LL121X LED80S/840 1x PSU MB 7 EL3 WH	56 W
38189200	LL120X LED160S/865 1x PSD MB 7 WH	108 W
38190800	LL120X LED160S/865 2x PSU MB 5 WH	108 W
38191500	LL121X LED80S/840 1x PSD NB 9 EL3 WH	56 W
38089500	LL120X LED150S/840 2x PSD O 7 VLC WH	108 W
38100700	LL120X LED150S/840 2x PSU O 5 WH	108 W
38102100	LL121X LED75S/840 1x PSD O 7 WH	54 W
38090100	LL120X LED150S/840 1x PSD O 7 WH	108 W
38142700	LL120X LED150S/865 2x PSU O 5 WH	108 W
98887900	LL120X LED150S/840 2x PSU PCO 5 WH	126 W
98768100	LL121X LED75S/840 1x PSU PCO 5 WH	63 W

Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Szín	Átmérő
88166700	LL120X LED90S/840 2x PSU NB 5 WH	WH	-
88171100	LL121X LED45S/840 1x PSU MB 5 WH	WH	-

Order Code	Full Product Name	Szín	Átmérő
88172800	LL120X LED90S/840 2x PSU MB 5 WH	WH	-
88177300	LL121X LED45S/840 1x PSU WB 5 WH	WH	-

CoreLine Trunking

Order Code	Full Product Name	Szín	Átmérő
88178000	LL120X LED90S/840 2x PSU WB 5 WH	WH	-
88183400	LL121X LED45S/840 1x PSU DA20 5 WH	WH	-
88184100	LL120X LED90S/840 2x PSU DA20 5 WH	WH	-
88190200	LL120X LED90S/840 2x PSD NB 7 VLC WH	WH	-
88203900	LL121X LED45S/840 1x PSD DA20 7 WH	WH	-
88204600	LL120X LED90S/840 2x PSD DA20 7 VLC WH	WH	-
88435400	LL121X LED45S/840 1x PSU NB 5 WH	WH	-
90694000	LL120X LED90S/840 2x PSU VWB 5 WH	WH	-
90746600	LL120X LED90S/840 2x PSD WB 9 VLC WH	WH	-
88141400	LL120X LED90S/840 2x PSD WB 7 VLC WH	WH	-
88140700	LL121X LED45S/840 1x PSD WB 7 WH	WH	-
32344100	LL120X LED90S/840 1x PSD WB 9 WH	WH	-
34735500	LL120X LED90S/840 1x PSU NB 5 WH	WH	-
34736200	LL120X LED90S/840 1x PSU MB 5 WH	WH	-
34743000	LL120X LED90S/840 1x PSU MB 7 WH	WH	-
34744700	LL120X LED90S/840 1x PSU NB 7 WH	WH	-
34745400	LL120X LED90S/840 1x PSU WB 7 WH	WH	-
34746100	LL120X LED90S/840 1x PSU A 7 WH	WH	-
38078900	LL121X LED80S/840 PSU WB SMB WH KIT	WH	-
38079600	LL121X LED80S/840 PSU NB SMB WH KIT	WH	-
38080200	LL121X LED80S/840 PSU WB TW3 SMB WH KIT	WH	-
38081900	LL120X LED160S/840 PSU WB SMB WH KIT	WH	-
38082600	LL120X LED160S/840 PSU NB SMB WH KIT	WH	-
38083300	LL121X LED80S/840 PSU NB TW3 SMB WH KIT	WH	-
38084000	LL120X LED160S/840 PSU WB TW3 SMB WH KIT	WH	-
38085700	LL120X LED160S/840 PSU NB TW3 SMB WH KIT	WH	-
38086400	LL120X LED160S/840 2x PSD WB 7X2.5 VLC W	WH	-
38087100	LL120X LED160S/840 2x PSD WB 7 VLC WH	WH	-
38088800	LL120X LED160S/840 2x PSU WB 5 WH	WH	-
38091800	LL120X LED160S/840 2x PSU MB 5 WH	WH	-
38092500	LL121X LED80S/840 1x PSD WB 7 WH	WH	-
38093200	LL120X LED160S/840 2x PSU DA20 5 WH	WH	-
38094900	LL121X LED80S/840 1x PSU WB 5 WH	WH	-
38095600	LL120X LED160S/840 1x PSD WB 7 WH	WH	-
38097000	LL120X LED160S/840 1x PSD WB 7X2.5 WH	WH	-
38098700	LL120X LED160S/840 2x PSD MB 7 VLC WH	WH	-
38101400	LL121X LED76S/830 1x PSU WB 5 WH	WH	-
38103800	LL121X LED80S/840 1x PSU MB 5 WH	WH	-
38104500	LL120X LED152S/830 2x PSU WB 5 WH	WH	-
38105200	LL120X LED160S/840 2x PSD VWB 7 VLC WH	WH	-
38106900	LL120X LED152S/830 2x PSU VWB 5 WH	WH	-
38107600	LL120X LED160S/840 1x PSD NB 7 WH	WH	-
38109000	LL120X LED152S/830 2x PSU DA20 5 WH	WH	-
38110600	LL120X LED160S/840 2x PSD NB 9 VLC WH	WH	-
38111300	LL121X LED80S/840 1x PSD WB 7X2.5 WH	WH	-
38112000	LL120X LED160S/840 2x PSU WB 7 WH	WH	-
38113700	LL120X LED160S/840 2x PSD NB 7 VLC WH	WH	-
38114400	LL121X LED80S/840 1x PSU DA20 5 WH	WH	-
38115100	LL120X LED152S/830 2x PSD WB 7 VLC WH	WH	-
38116800	LL120X LED152S/830 2x PSU MB 5 WH	WH	-
38117500	LL120X LED160S/840 2x PSU VWB 5 WH	WH	-
38118200	LL121X LED76S/830 1x PSD WB 7 WH	WH	-




Order Code	Full Product Name	Szín	Átmérő
38119900	LL120X LED160S/840 2x PSD A 7X2.5 VLC WH	WH	-
38120500	LL121X LED80S/840 1x PSD NB 7 WH	WH	-
38122900	LL121X LED80S/840 1x PSU VWB 5 WH	WH	-
38123600	LL121X LED80S/840 1x PSU WB 7 EL3 WH	WH	-
38124300	LL121X LED80S/840 1x PSD MB 7 WH	WH	-
38127400	LL121X LED80S/840 1x PSU NB 5 WH	WH	-
38128100	LL121X LED80S/840 1x PSD NB 9 WH	WH	-
38129800	LL120X LED160S/840 2x PSU A 5 WH	WH	-
38130400	LL122X LED80S/840 1x PSU WB 5 WH	WH	-
38131100	LL122X LED80S/840 1x PSU VWB 5 WH	WH	-
38132800	LL121X LED76S/830 1x PSU MB 5 WH	WH	-
38133500	LL121X LED80S/840 1x PSD WB 9 EL3 WH	WH	-
38134200	LL120X LED160S/840 2x PSD MB 9 VLC WH	WH	-
38136600	LL120X LED160S/840 2x PSD DA20 7 VLC WH	WH	-
38137300	LL121X LED80S/840 1x PSD DA20 7 WH	WH	-
38138000	LL120X LED160S/840 2x PSD A 7 VLC WH	WH	-
38139700	LL121X LED80S/840 1x PSU A 5 WH	WH	-
38140300	LL120X LED152S/830 2x PSU A 5 WH	WH	-
38141000	LL120X LED160S/865 2x PSD VWB 7 VLC WH	WH	-
38143400	LL121X LED80S/840 1x PSD MB 9 WH	WH	-
38144100	LL121X LED80S/840 1x PSD VWB 7 WH	WH	-
38145800	LL121X LED80S/840 1x PSU MB 7 WH	WH	-
38146500	LL122X LED80S/840 1x PSD VWB 7 WH	WH	-
38148900	LL120X LED160S/865 2x PSU WB 5 WH	WH	-
38149600	LL122X LED80S/840 1x PSD WB 9 WH	WH	-
38150200	LL121X LED80S/840 1x PSU WB 7X2.5 WH	WH	-
38151900	LL120X LED152S/830 2x PSD DA20 7 VLC WH	WH	-
38152600	LL121X LED76S/830 1x PSU DA20 5 WH	WH	-
38153300	LL121X LED80S/840 1x PSU NB 7X2.5 WH	WH	-
38154000	LL121X LED76S/830 1x PSU VWB 5 WH	WH	-
38155700	LL121X LED80S/840 1x PSD A 7 WH	WH	-
38156400	LL122X LED76S/830 1x PSU VWB 7 WH	WH	-
38157100	LL121X LED80S/840 1x PSU WB 7 WH	WH	-
38158800	LL120X LED160S/865 2x PSD MB 7 VLC WH	WH	-
38159500	LL121X LED76S/830 1x PSD WB 9 WH	WH	-
38160100	LL121X LED80S/865 1x PSD WB 7 WH	WH	-
38161800	LL120X LED160S/840 2x PSU MB 7 WH	WH	-
38162500	LL121X LED76S/830 1x PSU VWB 7 EL3 WH	WH	-
38163200	LL121X LED76S/830 1x PSU A 5 WH	WH	-
38165600	LL121X LED80S/840 1x PSU DA20 7 EL3 WH	WH	-
38166300	LL121X LED80S/840 1x PSD A 7X2.5 WH	WH	-
38167000	LL121X LED80S/840 1x PSU NB 7 EL3 WH	WH	-
38168700	LL120X LED160S/840 2x PSU NB 7 WH	WH	-
38169400	LL121X LED76S/830 1x PSU VWB 7 WH	WH	-
38171700	LL121X LED80S/840 1x PSU NB 7 WH	WH	-
38173100	LL121X LED76S/830 1x PSD A 7 WH	WH	-
38175500	LL120X LED160S/840 2x PSU VWB 7 WH	WH	-
38176200	LL121X LED80S/840 1x PSU VWB 7 WH	WH	-
38177900	LL121X LED80S/865 1x PSD MB 9 WH	WH	-
38178600	LL122X LED80S/840 1x PSU WB 5X2.5 WH	WH	-
38179300	LL120X LED160S/840 2x PSU VWB 5X2.5 WH	WH	-
38180900	LL122X LED80S/840 1x PSU VWB 5X2.5 WH	WH	-

CoreLine Trunking

Order Code	Full Product Name	Szín	Átmérő
38181600	LL121X LED80S/840 1x PSU VWB 5X2.5 WH	WH	-
38182300	LL122X LED80S/840 1x PSU NB 5X2.5 WH	WH	-
38183000	LL122X LED80S/840 1x PSD WB 7X2.5 WH	WH	-
38184700	LL120X LED160S/840 2x PSD VWB 7X2.5 VLC	WH	-
38185400	LL122X LED80S/840 1x PSD VWB 7X2.5 WH	WH	-
38186100	LL121X LED80S/840 1x PSD VWB 7X2.5 WH	WH	-
38187800	LL122X LED80S/840 1x PSD NB 7X2.5 WH	WH	-
38188500	LL121X LED80S/840 1x PSU MB 7 EL3 WH	WH	-
38189200	LL120X LED160S/865 1x PSD MB 7 WH	WH	-
38190800	LL120X LED160S/865 2x PSU MB 5 WH	WH	-

Order Code	Full Product Name	Szín	Átmérő
38191500	LL121X LED80S/840 1x PSD NB 9 EL3 WH	WH	-
38089500	LL120X LED150S/840 2x PSD O 7 VLC WH	WH	-
38100700	LL120X LED150S/840 2x PSU O 5 WH	WH	-
38102100	LL121X LED75S/840 1x PSD O 7 WH	WH	-
38090100	LL120X LED150S/840 1x PSD O 7 WH	WH	-
38142700	LL120X LED150S/865 2x PSU O 5 WH	WH	-
98887900	LL120X LED150S/840 2x PSU PCO 5 WH	whit e	-
98768100	LL121X LED75S/840 1x PSU PCO 5 WH	whit e	-




Polar Wide Diagrams



**IFPS_LL120X 1xLED152S/830 NB-Polar Normal
(separate)**

**IFPS_LL121X 1xLED76S/830 NB-Polar Normal
(separate)**

**IFPS_LL121X 1xLED80S/840 NB-Polar Normal
(separate)**




**IFPS_LL120X 1xLED152S/830 MB-Polar Normal
(separate)**


**IFPS_LL120X 1xLED90S/840 MB-Polar Normal
(separate)**

**IFPS_LL121X 1xLED45S/840 WB-Polar Normal
(separate)**


Polar Wide Diagrams




IFPS_LL121X 1xLED80S/840 WB-Polar Normal (separate)




IFPS_LL120X 1xLED152S/830 WB-Polar Normal (separate)




IFPS_LL121X 1xLED45S/840 DA20-Polar Normal (separate)




IFPS_LL121X 1xLED80S/840 DA20-Polar Normal (separate)



IFPS_LL120X 1xLED152S/830 DA20-Polar Normal (separate)



IFPS_LL120X 1xLED152S/830 VWB-Polar Normal (separate)



IFPS_LL120X 1xLED90S/840 VWB-Polar Normal (separate)

