PHILIPS

Lighting



CoreLine Trunking — очевидный выбор в пользу светодиодов

CoreLine Trunking

Независимо от того, новое ли или отреставрированное сооружение, клиенты стремятся применять световые решения, обеспечивающие высокое качество освещения и существенную экономию затрат на энергоносители и обслуживание. Новую линейку светодиодов CoreLine Trunking можно использовать для замены общего освещения. Простой процесс выбора, монтажа и обслуживания обеспечивает легкий переход.

Преимущества

- Высокий КПД обеспечивает экономию энергии более чем на 50% по сравнению с люминесцентными светильниками; привлекательный уровень капиталовложений и быстрая окупаемость
- Хорошее качество света с высокой светоотдачей соответствует требованиям специализированных установок
- Легко заказать и установить, что означает экономию времени на сборку и меньшую трудоемкость

Характеристики

- Светодиодная линейка Philips Fortimo 1R обеспечивает высокую эффективность и надежность
- Современная оптика формирует точный и энергосберегающий пучок света
- Простота: необходимо всего два кода 12 УП для построения линии освещения
- Требует гораздо меньше этапов сборки, чем люминесцентные лампы, что сокращает общее время установки

CoreLine Trunking

Применение

- Супермаркеты
- Складские помещения
- Производственные объекты

Спецификации

Тип	LL120X (модель 3,4 м)
	LL121X (модель 1,7 м)
Источник света	Philips Fortimo LED Line 1R
Мощность	LL120X: 69 или 124 Вт
	LL121X: 34,5 или 62 Вт
Угол расхождения пучка света	2 x 20, 2 x 25, 2 x 30, 2 x 50º
Светоотдача	LL120X: 9000 или 16 000 лм для 4000 K, 15 200 лм для 3000 K
	LL121X: 4500 или 8000 лм для 4000 K, 7600 лм для 3000 K
Коррелированная цветовая температура	3000 или 4000 K
Коэффициент цветопередачи	>80
Средний срок эксплуатации L70B50	70 000 часов
Средний срок эксплуатации L80B50	50 000 часов
Средний срок эксплуатации L90B50	25 000 часов
Частота отказов драйвера	1 % на 5000 часов
Средняя температура окружающей среды	+25 ºC
Диапазон рабочих температур	-20...+35 °C

Драйвер	Встроенный (Philips Xitanium)
Сетевое напряжение	230 или 240 В/50–60 Гц
Возможность уменьшения яркости света	DALI диммеры
Вход системы управления	0–16 В
Материал	Корпус: сталь
	Линзы: ПММА или поликарбонат (для моделей аварийного освещения)
Цвет	Белый
Оптика	Узким, средний и широкий пучок или двойная асимметричная оптика
Оптический плафон	ПММА или поликарбонат
Соединение	Встроенные штекерно-гнездовые соединители
Техобслуживание	Очистка внутренних частей не требуется
Установка	Устанавливается на кронштейнах и проводах (стандарт)
	Монтируется на поверхности с помощью зажимной коробки или кронштейна (необходимы дополнительные комплектующие)
	Светильники с внутренней проводкой
Комплектующие	Потайные крышки, кронштейны цепи, кронштейны профиля, монтажные кронштейны для несущего троса и потолочные кронштейны, несущий трос, электрические разъемы (LL120Z)
Примечание	Модели аварийного освещения на аккумуляторе (3 часа, EL3) или работающие от цепи

Versions



CoreLine trunking LL120X/LL121X luminaire, single lumen version, opal



CoreLine trunking LL122X luminaire, half blind cover and half double lumen version


CoreLine Trunking

Versions



CoreLine Trunking

Чертеж размеров



Product	A
LL121X LED45S/840 1x PSD DA20 7 WH	1725 mm
LL120X LED90S/840 2x PSD NB 7 VLC WH	3450 mm
LL121X LED45S/840 1x PSU MB 5 WH	
LL120X LED90S/840 2x PSU NB 5 WH	
LL120X LED90S/840 2x PSU DA20 5 WH	
LL121X LED45S/840 1x PSU WB 5 WH	
LL120X LED90S/840 2x PSU MB 5 WH	
LL121X LED45S/840 1x PSU NB 5 WH	
LL121X LED45S/840 1x PSU DA20 5 WH	
LL120X LED90S/840 2x PSU VWB 5 WH	3450 mm
LL120X LED90S/840 2x PSD DA20 7 VLC WH	3450 mm
LL121X 7 WH BC	
LL120X LED90S/840 2x PSU WB 5 WH	

/ /

Product	A
LL121X LED45S/840 1x PSD DA20 7 WH	1739 mm
LL120X LED90S/840 2x PSD NB 7 VLC WH	3464 mm
LL120X LED90S/840 2x PSU VWB 5 WH	3464 mm
LL120X LED90S/840 2x PSD DA20 7 VLC WH	3464 mm
LL121X 7 WH BC	

/ / / /

Product	A
LL121X LED45S/840 1x PSD DA20 7 WH	1999 mm
LL120X LED90S/840 2x PSD NB 7 VLC WH	3724 mm
LL120X LED90S/840 2x PSU VWB 5 WH	3724 mm
LL120X LED90S/840 2x PSD DA20 7 VLC WH	3724 mm
LL121X 7 WH BC	

Сведения о продукте



Suspension wire Ø 2 mm, length 3 m



LineSense motion detection unit



Suspension wire Ø 2 mm, length 1.25 m



Mounting bracket for suspension wire, 2 end pieces and connection unit 9-pole



Chain bracket, 5 pieces



End pieces, 6 pieces



Suspension wire Ø 2 mm, length 5 m



Profile bracket, 5 pieces

Сведения о продукте



CoreLine trunking LL122X luminaire, half blind cover and half single lumen version







IPDP_LL120Xi_0015-Detail photo



CoreLine trunking LL121X housing with blind cover



CoreLine trunking LL120X/LL121X luminaire, single lumen version, opal



CoreLine trunking LL120X/LL121X luminaire, double lumen version, opal

Сведения о продукте



IPDP_LL120Xi_0003-Detail photo





CoreLine trunking LL123X luminaire, track version

Аксессуары



Монтажный кронштейн для подвесного троса, 2 штуки

Ordercode 910925255035



Монтажный кронштейн для подвесного троса, 2 заглушки и 7-контактный блок подключения

Ordercode 910925255036



Монтажный потолочный кронштейн

Ordercode 910925255037



Подвесной трос Ø 2 мм, длина 1,25 м

Ordercode 910925255038

Аксессуары




Подвесной трос Ø 2 мм, длина 3 м

Ordercode 910925255039



Подвесной трос Ø 2 мм, длина 5 м

Ordercode 910925255040



Электрический разъем 7-контактный, вилка и розетка, 5 комплектов

Ordercode 910925255041



Кронштейн цепи, 5 штук

Ordercode 910925255042



Заглушки, 6 штук

Ordercode 910925255043



Профильный кронштейн, 5 штук

Ordercode 910925255044



Ordercode 910925255169



CoreLine LL120X/LL121X транкинговый светильник, модель одинарной светоотдачи

Ordercode 910925682907, 910925682908, 910925682914, 910925682915, 910925682920, 910925682921, 910925682926, 910925682927, 910925682933, 910925682946, 910925682947, 910925682955, 910925682968, 910925683021, 910925683072, 910925772904, 910925802903, 910925863324, 910925863325, 910925863326, 910925863327, 910925863331, 910925863332,

Аксессуары

910925863333, 910925863334, 910925863335, 910925863336



CoreLine Trunking

Ordercode 910925683073, 910925863969

Условия эксплуатации	
Подходит для случайного переключения	No
Соответствие требованиям и область применения	
Код степени защиты от механических воздействий	IK02
Код защиты от проникновения	IP20
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	220 to 240 V
Общая информация	
Угол расхождения луча от источника света	120 °
Маркировка CE	CE mark
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I
Драйвер в комплекте	Yes
Метка ENEC	ENEC mark
Знак пожароопасности	F
Сменный источник света	No
Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Начальная цветность	(0.38, 0.38) SDCM <3
Нач. коэффициент цветопередачи	≥80

Условия эксплуатации

Order Code	Full Product Name	Диапазон температуры окружающей среды	Максимальный уровень уменьшения яркости света
910925682908	LL120X LED90S/840 2x PSU NB 5 WH	-20 to +35 °C	-
910925682914	LL121X LED45S/840 1x PSU MB 5 WH	-20 to +35 °C	-
910925682915	LL120X LED90S/840 2x PSU MB 5 WH	-20 to +35 °C	Not applicable
910925682920	LL121X LED45S/840 1x PSU WB 5 WH	-20 to +35 °C	-
910925682921	LL120X LED90S/840 2x PSU WB 5 WH	-20 to +35 °C	Not applicable
910925682926	LL121X LED45S/840 1x PSU DA20 5 WH	-20 to +35 °C	-
910925682927	LL120X LED90S/840 2x PSU DA20 5 WH	-20 to +35 °C	-
910925682933	LL120X LED90S/840 2x PSD NB 7 VLC WH	-20 to +35 °C	1%
910925682946	LL121X LED45S/840 1x PSD DA20 7 WH	-20 to +35 °C	1%
910925682947	LL120X LED90S/840 2x PSD DA20 7 VLC WH	-20 to +35 °C	1%
910925682955	LL121X LED45S/840 1x PSU NB 5 WH	-20 to +35 °C	-
910925682968	LL120X LED90S/840 2x PSU VWB 5 WH	-20 to +35 °C	-
910925683021	LL120X LED90S/840 2x PSD WB 9 VLC WH	-20 to +35 °C	1%
910925772904	LL120X LED90S/840 2x PSD WB 7 VLC WH	-20 to +35 °C	1%
910925802903	LL121X LED45S/840 1x PSD WB 7 WH	-20 to +35 °C	1%
910925863324	LL120X LED90S/840 1x PSU NB 5 WH	-20 to +35 °C	-
910925863325	LL120X LED90S/840 1x PSU MB 5 WH	-20 to +35 °C	-
910925863326	LL120X LED90S/840 1x PSU DA20 5 WH	-20 to +35 °C	-
910925863327	LL120X LED90S/840 1x PSU A 5 WH	-20 to +35 °C	-
910925863331	LL120X LED90S/840 1x PSU DA20 7 WH	-20 to +35 °C	-
910925863332	LL120X LED90S/840 1x PSU MB 7 WH	-20 to +35 °C	-
910925863333	LL120X LED90S/840 1x PSU NB 7 WH	-20 to +35 °C	-
910925863334	LL120X LED90S/840 1x PSU WB 7 WH	-20 to +35 °C	-
910925863335	LL120X LED90S/840 1x PSU A 7 WH	-20 to +35 °C	-
910925863336	LL120X LED90S/840 1x PSU VWB 7 WH	-20 to +35 °C	-
910925863330	LL120X LED84S/840 1x PSU O 7 WH	-20 to +35 °C	-
910925863979	LL120X LED150S/840 2x PSU O 5 WH	-20 to +35 °C	Not applicable
910925863981	LL121X LED75S/840 1x PSD O 7 WH	-20 to +35 °C	1%
910925863957	LL121X LED80S/840 PSU WB SMB WH KIT	-20 to +35 °C	Not applicable
910925863958	LL121X LED80S/840 PSU NB SMB WH KIT	-20 to +35 °C	Not applicable

Order Code	Full Product Name	Диапазон температуры окружающей среды	Максимальный уровень уменьшения яркости света
910925863960	LL120X LED160S/840 PSU WB SMB WH KIT	-20 to +35 °C	Not applicable
910925863961	LL120X LED160S/840 PSU NB SMB WH KIT	-20 to +35 °C	Not applicable
910925863966	LL120X LED160S/840 2x PSD WB 7 VLC WH	-20 to +35 °C	1%
910925863967	LL120X LED160S/840 2x PSU WB 5 WH	-20 to +35 °C	Not applicable
910925863970	LL120X LED160S/840 2x PSU MB 5 WH	-20 to +35 °C	Not applicable
910925863971	LL121X LED80S/840 1x PSD WB 7 WH	-20 to +35 °C	1%
910925863972	LL120X LED160S/840 2x PSU DA20 5 WH	-20 to +35 °C	Not applicable
910925863973	LL121X LED80S/840 1x PSU WB 5 WH	-20 to +35 °C	Not applicable
910925863974	LL120X LED160S/840 1x PSD WB 7 WH	-20 to +35 °C	1%
910925863975	LL120X LED160S/840 2x PSU NB 5 WH	-20 to +35 °C	Not applicable
910925863977	LL120X LED160S/840 2x PSD MB 7 VLC WH	-20 to +35 °C	1%
910925863978	LL120X LED160S/840 2x PSD WB 9 VLC WH	-20 to +35 °C	1%
910925863980	LL121X LED76S/830 1x PSU WB 5 WH	-20 to +35 °C	Not applicable
910925863982	LL121X LED80S/840 1x PSU MB 5 WH	-20 to +35 °C	Not applicable
910925863983	LL120X LED152S/830 2x PSU WB 5 WH	-20 to +35 °C	Not applicable
910925863984	LL120X LED160S/840 2x PSD VWB 7 VLC WH	-20 to +35 °C	1%
910925863985	LL120X LED152S/830 2x PSU VWB 5 WH	-20 to +35 °C	Not applicable
910925863986	LL120X LED160S/840 1x PSD NB 7 WH	-20 to +35 °C	1%
910925863987	LL120X LED160S/840 1x PSD MB 7 WH	-20 to +35 °C	1%
910925863988	LL120X LED152S/830 2x PSU DA20 5 WH	-20 to +35 °C	Not applicable
910925863991	LL120X LED160S/840 2x PSU WB 7 WH	-20 to +35 °C	Not applicable
910925863992	LL120X LED160S/840 2x PSD NB 7 VLC WH	-20 to +35 °C	1%
910925863993	LL121X LED80S/840 1x PSU DA20 5 WH	-20 to +35 °C	Not applicable
910925863994	LL120X LED152S/830 2x PSD WB 7 VLC WH	-20 to +35 °C	1%
910925863995	LL120X LED152S/830 2x PSU MB 5 WH	-20 to +35 °C	Not applicable
910925863996	LL120X LED160S/840 2x PSU VWB 5 WH	-20 to +35 °C	Not applicable
910925863997	LL121X LED76S/830 1x PSD WB 7 WH	-20 to +35 °C	1%
910925863999	LL121X LED80S/840 1x PSD NB 7 WH	-20 to +35 °C	1%
910925864002	LL121X LED80S/840 1x PSU VWB 5 WH	-20 to +35 °C	Not applicable
910925864003	LL121X LED80S/840 1x PSU WB 7 EL3 WH	-20 to +35 °C	Not applicable
910925864004	LL121X LED80S/840 1x PSD MB 7 WH	-20 to +35 °C	1%
910925864005	LL121X LED80S/840 1x PSD WB 9 WH	-20 to +35 °C	1%
910925864007	LL121X LED80S/840 1x PSU NB 5 WH	-20 to +35 °C	Not applicable
910925864009	LL120X LED160S/840 2x PSU A 5 WH	-20 to +35 °C	Not applicable
910925864010	LL122X LED80S/840 1x PSU WB 5 WH	-20 to +35 °C	Not applicable
910925864012	LL121X LED76S/830 1x PSU MB 5 WH	-20 to +35 °C	Not applicable
910925864016	LL120X LED160S/840 2x PSD DA20 7 VLC WH	-20 to +35 °C	1%
910925864017	LL121X LED80S/840 1x PSD DA20 7 WH	-20 to +35 °C	1%
910925864018	LL120X LED160S/840 2x PSD A 7 VLC WH	-20 to +35 °C	1%
910925864019	LL121X LED80S/840 1x PSU A 5 WH	-20 to +35 °C	Not applicable
910925864020	LL120X LED152S/830 2x PSU A 5 WH	-20 to +35 °C	Not applicable

Order Code	Full Product Name	Диапазон температуры окружающей среды	Максимальный уровень уменьшения яркости света
910925864021	LL120X LED160S/865 2x PSD VWB 7 VLC WH	-20 to +35 °C	1%
910925864024	LL121X LED80S/840 1x PSD VWB 7 WH	-20 to +35 °C	1%
910925864031	LL120X LED152S/830 2x PSD DA20 7 VLC WH	-20 to +35 °C	1%
910925864032	LL121X LED76S/830 1x PSU DA20 5 WH	-20 to +35 °C	Not applicable
910925864034	LL121X LED76S/830 1x PSU VWB 5 WH	-20 to +35 °C	Not applicable
910925864035	LL121X LED80S/840 1x PSD A 7 WH	-20 to +35 °C	1%
910925864037	LL121X LED80S/840 1x PSU WB 7 WH	-20 to +35 °C	Not applicable
910925864040	LL121X LED80S/865 1x PSD WB 7 WH	-20 to +35 °C	1%
910925864043	LL121X LED76S/830 1x PSU A 5 WH	-20 to +35 °C	Not applicable
910925864045	LL121X LED80S/840 1x PSU DA20 7 EL3 WH	-20 to +35 °C	Not applicable
910925864053	LL121X LED76S/830 1x PSD A 7 WH	-20 to +35 °C	1%
910925863969	LL120X LED150S/840 1x PSD O 7 WH	-20 to +35 °C	1%
910925864540	LL120X LED150S/840 1x PSD PCO 7 WH	+20 to +35 °C	1%
910925864541	LL120X LED150S/840 2x PSD PCO 7 VLC WH	+20 to +35 °C	1%
910925864542	LL121X LED75S/840 1x PSD PCO 7 WH	+20 to +35 °C	1%
910925864543	LL120X LED150S/840 2x PSU PCO 5 WH	+20 to +35 °C	Not applicable
910925864544	LL121X LED75S/840 1x PSU PCO 5 WH	+20 to +35 °C	Not applicable
910925864546	LL121X LED75S/840 1x PSU PCO 7 EL3 WH	+20 to +35 °C	Not applicable

Системы управления и регулировка яркости света

Order Code	Full Product Name	Возможность изменения яркости света
910925682908	LL120X LED90S/840 2x PSU NB 5 WH	No
910925682914	LL121X LED45S/840 1x PSU MB 5 WH	No
910925682915	LL120X LED90S/840 2x PSU MB 5 WH	No
910925682920	LL121X LED45S/840 1x PSU WB 5 WH	No
910925682921	LL120X LED90S/840 2x PSU WB 5 WH	No
910925682926	LL121X LED45S/840 1x PSU DA20 5 WH	No
910925682927	LL120X LED90S/840 2x PSU DA20 5 WH	No
910925682933	LL120X LED90S/840 2x PSD NB 7 VLC WH	Yes
910925682946	LL121X LED45S/840 1x PSD DA20 7 WH	Yes
910925682947	LL120X LED90S/840 2x PSD DA20 7 VLC WH	Yes
910925682955	LL121X LED45S/840 1x PSU NB 5 WH	No
910925682968	LL120X LED90S/840 2x PSU VWB 5 WH	No
910925683021	LL120X LED90S/840 2x PSD WB 9 VLC WH	Yes
910925772904	LL120X LED90S/840 2x PSD WB 7 VLC WH	Yes
910925802903	LL121X LED45S/840 1x PSD WB 7 WH	Yes
910925863324	LL120X LED90S/840 1x PSU NB 5 WH	No
910925863325	LL120X LED90S/840 1x PSU MB 5 WH	No
910925863326	LL120X LED90S/840 1x PSU DA20 5 WH	No
910925863327	LL120X LED90S/840 1x PSU A 5 WH	No
910925863331	LL120X LED90S/840 1x PSU DA20 7 WH	No
910925863332	LL120X LED90S/840 1x PSU MB 7 WH	No
910925863333	LL120X LED90S/840 1x PSU NB 7 WH	No
910925863334	LL120X LED90S/840 1x PSU WB 7 WH	No

Order Code	Full Product Name	Возможность изменения яркости света
910925863335	LL120X LED90S/840 1x PSU A 7 WH	No
910925863336	LL120X LED90S/840 1x PSU VWB 7 WH	No
910925863330	LL120X LED84S/840 1x PSU O 7 WH	No
910925863979	LL120X LED150S/840 2x PSU O 5 WH	No
910925863981	LL121X LED75S/840 1x PSD O 7 WH	Yes
910925863957	LL121X LED80S/840 PSU WB SMB WH KIT	No
910925863958	LL121X LED80S/840 PSU NB SMB WH KIT	No
910925863960	LL120X LED160S/840 PSU WB SMB WH KIT	No
910925863961	LL120X LED160S/840 PSU NB SMB WH KIT	No
910925863966	LL120X LED160S/840 2x PSD WB 7 VLC WH	Yes
910925863967	LL120X LED160S/840 2x PSU WB 5 WH	No
910925863970	LL120X LED160S/840 2x PSU MB 5 WH	No
910925863971	LL121X LED80S/840 1x PSD WB 7 WH	Yes
910925863972	LL120X LED160S/840 2x PSU DA20 5 WH	No
910925863973	LL121X LED80S/840 1x PSU WB 5 WH	No
910925863974	LL120X LED160S/840 1x PSD WB 7 WH	Yes
910925863975	LL120X LED160S/840 2x PSU NB 5 WH	No
910925863977	LL120X LED160S/840 2x PSD MB 7 VLC WH	Yes
910925863978	LL120X LED160S/840 2x PSD WB 9 VLC WH	Yes
910925863980	LL121X LED76S/830 1x PSU WB 5 WH	No
910925863982	LL121X LED80S/840 1x PSU MB 5 WH	No
910925863983	LL120X LED152S/830 2x PSU WB 5 WH	No
910925863984	LL120X LED160S/840 2x PSD VWB 7 VLC WH	Yes

Order Code	Full Product Name	Возможность изменения яркости света
910925863985	LL120X LED152S/830 2x PSU VWB 5 WH	No
910925863986	LL120X LED160S/840 1x PSD NB 7 WH	Yes
910925863987	LL120X LED160S/840 1x PSD MB 7 WH	Yes
910925863988	LL120X LED152S/830 2x PSU DA20 5 WH	No
910925863991	LL120X LED160S/840 2x PSU WB 7 WH	No
910925863992	LL120X LED160S/840 2x PSD NB 7 VLC WH	Yes
910925863993	LL121X LED80S/840 1x PSU DA20 5 WH	No
910925863994	LL120X LED152S/830 2x PSD WB 7 VLC WH	Yes
910925863995	LL120X LED152S/830 2x PSU MB 5 WH	No
910925863996	LL120X LED160S/840 2x PSU VWB 5 WH	No
910925863997	LL121X LED76S/830 1x PSD WB 7 WH	Yes
910925863999	LL121X LED80S/840 1x PSD NB 7 WH	Yes
910925864002	LL121X LED80S/840 1x PSU VWB 5 WH	No
910925864003	LL121X LED80S/840 1x PSU WB 7 EL3 WH	No
910925864004	LL121X LED80S/840 1x PSD MB 7 WH	Yes
910925864005	LL121X LED80S/840 1x PSD WB 9 WH	Yes
910925864007	LL121X LED80S/840 1x PSU NB 5 WH	No
910925864009	LL120X LED160S/840 2x PSU A 5 WH	No
910925864010	LL122X LED80S/840 1x PSU WB 5 WH	No
910925864012	LL121X LED76S/830 1x PSU MB 5 WH	No
910925864016	LL120X LED160S/840 2x PSD DA20 7 VLC WH	Yes
910925864017	LL121X LED80S/840 1x PSD DA20 7 WH	Yes

Order Code	Full Product Name	Возможность изменения яркости света
910925864018	LL120X LED160S/840 2x PSD A 7 VLC WH	Yes
910925864019	LL121X LED80S/840 1x PSU A 5 WH	No
910925864020	LL120X LED152S/830 2x PSU A 5 WH	No
910925864021	LL120X LED160S/865 2x PSD VWB 7 VLC WH	Yes
910925864024	LL121X LED80S/840 1x PSD VWB 7 WH	Yes
910925864031	LL120X LED152S/830 2x PSD DA20 7 VLC WH	Yes
910925864032	LL121X LED76S/830 1x PSU DA20 5 WH	No
910925864034	LL121X LED76S/830 1x PSU VWB 5 WH	No
910925864035	LL121X LED80S/840 1x PSD A 7 WH	Yes
910925864037	LL121X LED80S/840 1x PSU WB 7 WH	No
910925864040	LL121X LED80S/865 1x PSD WB 7 WH	Yes
910925864043	LL121X LED76S/830 1x PSU A 5 WH	No
910925864045	LL121X LED80S/840 1x PSU DA20 7 EL3 WH	No
910925864053	LL121X LED76S/830 1x PSD A 7 WH	Yes
910925863969	LL120X LED150S/840 1x PSD O 7 WH	Yes
910925864540	LL120X LED150S/840 1x PSD PCO 7 WH	Yes
910925864541	LL120X LED150S/840 2x PSD PCO 7 VLC WH	Yes
910925864542	LL121X LED75S/840 1x PSD PCO 7 WH	Yes
910925864543	LL120X LED150S/840 2x PSU PCO 5 WH	No
910925864544	LL121X LED75S/840 1x PSU PCO 5 WH	No
910925864546	LL121X LED75S/840 1x PSU PCO 7 EL3 WH	No

Эксплуатационные и электрические характеристики

Order Code	Full Product Name	Цепь
910925682908	LL120X LED90S/840 2x PSU NB 5 WH	No
910925682914	LL121X LED45S/840 1x PSU MB 5 WH	No
910925682915	LL120X LED90S/840 2x PSU MB 5 WH	No
910925682920	LL121X LED45S/840 1x PSU WB 5 WH	No
910925682921	LL120X LED90S/840 2x PSU WB 5 WH	No
910925682926	LL121X LED45S/840 1x PSU DA20 5 WH	No
910925682927	LL120X LED90S/840 2x PSU DA20 5 WH	No
910925682933	LL120X LED90S/840 2x PSD NB 7 VLC WH	No
910925682946	LL121X LED45S/840 1x PSD DA20 7 WH	No
910925682947	LL120X LED90S/840 2x PSD DA20 7 VLC WH	No
910925682955	LL121X LED45S/840 1x PSU NB 5 WH	No
910925682968	LL120X LED90S/840 2x PSU VWB 5 WH	No
910925683021	LL120X LED90S/840 2x PSD WB 9 VLC WH	No
910925772904	LL120X LED90S/840 2x PSD WB 7 VLC WH	No
910925802903	LL121X LED45S/840 1x PSD WB 7 WH	No
910925863324	LL120X LED90S/840 1x PSU NB 5 WH	No
910925863325	LL120X LED90S/840 1x PSU MB 5 WH	No
910925863326	LL120X LED90S/840 1x PSU DA20 5 WH	No
910925863327	LL120X LED90S/840 1x PSU A 5 WH	No
910925863331	LL120X LED90S/840 1x PSU DA20 7 WH	No
910925863332	LL120X LED90S/840 1x PSU MB 7 WH	No
910925863333	LL120X LED90S/840 1x PSU NB 7 WH	No
910925863334	LL120X LED90S/840 1x PSU WB 7 WH	No
910925863335	LL120X LED90S/840 1x PSU A 7 WH	No
910925863336	LL120X LED90S/840 1x PSU VWB 7 WH	No

Order Code	Full Product Name	Цепь
910925863330	LL120X LED84S/840 1x PSU O 7 WH	No
910925863979	LL120X LED150S/840 2x PSU O 5 WH	No
910925863981	LL121X LED75S/840 1x PSD O 7 WH	No
910925863957	LL121X LED80S/840 PSU WB SMB WH KIT	No
910925863958	LL121X LED80S/840 PSU NB SMB WH KIT	No
910925863960	LL120X LED160S/840 PSU WB SMB WH KIT	No
910925863961	LL120X LED160S/840 PSU NB SMB WH KIT	No
910925863966	LL120X LED160S/840 2x PSD WB 7 VLC WH	No
910925863967	LL120X LED160S/840 2x PSU WB 5 WH	No
910925863970	LL120X LED160S/840 2x PSU MB 5 WH	No
910925863971	LL121X LED80S/840 1x PSD WB 7 WH	No
910925863972	LL120X LED160S/840 2x PSU DA20 5 WH	No
910925863973	LL121X LED80S/840 1x PSU WB 5 WH	No
910925863974	LL120X LED160S/840 1x PSD WB 7 WH	No
910925863975	LL120X LED160S/840 2x PSU NB 5 WH	No
910925863977	LL120X LED160S/840 2x PSD MB 7 VLC WH	No
910925863978	LL120X LED160S/840 2x PSD WB 9 VLC WH	No
910925863980	LL121X LED76S/830 1x PSU WB 5 WH	No
910925863982	LL121X LED80S/840 1x PSU MB 5 WH	No
910925863983	LL120X LED152S/830 2x PSU WB 5 WH	No
910925863984	LL120X LED160S/840 2x PSD VWB 7 VLC WH	No
910925863985	LL120X LED152S/830 2x PSU VWB 5 WH	No
910925863986	LL120X LED160S/840 1x PSD NB 7 WH	No
910925863987	LL120X LED160S/840 1x PSD MB 7 WH	No
910925863988	LL120X LED152S/830 2x PSU DA20 5 WH	No

Order Code	Full Product Name	Цепь
910925863991	LL120X LED160S/840 2x PSU WB 7 WH	No
910925863992	LL120X LED160S/840 2x PSD NB 7 VLC WH	No
910925863993	LL121X LED80S/840 1x PSU DA20 5 WH	No
910925863994	LL120X LED152S/830 2x PSD WB 7 VLC WH	No
910925863995	LL120X LED152S/830 2x PSU MB 5 WH	No
910925863996	LL120X LED160S/840 2x PSU VWB 5 WH	No
910925863997	LL121X LED76S/830 1x PSD WB 7 WH	No
910925863999	LL121X LED80S/840 1x PSD NB 7 WH	No
910925864002	LL121X LED80S/840 1x PSU VWB 5 WH	No
910925864003	LL121X LED80S/840 1x PSU WB 7 EL3 WH	No
910925864004	LL121X LED80S/840 1x PSD MB 7 WH	No
910925864005	LL121X LED80S/840 1x PSD WB 9 WH	No
910925864007	LL121X LED80S/840 1x PSU NB 5 WH	No
910925864009	LL120X LED160S/840 2x PSU A 5 WH	No
910925864010	LL122X LED80S/840 1x PSU WB 5 WH	No
910925864012	LL121X LED76S/830 1x PSU MB 5 WH	No
910925864016	LL120X LED160S/840 2x PSD DA20 7 VLC WH	No
910925864017	LL121X LED80S/840 1x PSD DA20 7 WH	No
910925864018	LL120X LED160S/840 2x PSD A 7 VLC WH	No
910925864019	LL121X LED80S/840 1x PSU A 5 WH	No

Order Code	Full Product Name	Цепь
910925864020	LL120X LED152S/830 2x PSU A 5 WH	No
910925864021	LL120X LED160S/865 2x PSD VWB 7 VLC WH	No
910925864024	LL121X LED80S/840 1x PSD VWB 7 WH	No
910925864031	LL120X LED152S/830 2x PSD DA20 7 VLC WH	No
910925864032	LL121X LED76S/830 1x PSU DA20 5 WH	No
910925864034	LL121X LED76S/830 1x PSU VWB 5 WH	No
910925864035	LL121X LED80S/840 1x PSD A 7 WH	No
910925864037	LL121X LED80S/840 1x PSU WB 7 WH	No
910925864040	LL121X LED80S/865 1x PSD WB 7 WH	No
910925864043	LL121X LED76S/830 1x PSU A 5 WH	No
910925864045	LL121X LED80S/840 1x PSU DA20 7 EL3 WH	No
910925864053	LL121X LED76S/830 1x PSD A 7 WH	No
910925863969	LL120X LED150S/840 1x PSD O 7 WH	No
910925864540	LL120X LED150S/840 1x PSD PCO 7 WH	-
910925864541	LL120X LED150S/840 2x PSD PCO 7 VLC WH	-
910925864542	LL121X LED75S/840 1x PSD PCO 7 WH	-
910925864543	LL120X LED150S/840 2x PSU PCO 5 WH	-
910925864544	LL121X LED75S/840 1x PSU PCO 5 WH	-
910925864546	LL121X LED75S/840 1x PSU PCO 7 EL3 WH	-

Общая информация (1/2)

Order Code	Full Product Name	Прилагаемые аксессуары	Тип оптического плафона/ линзы	Аварийное освещение	Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки
910925682908	LL120X LED90S/ 840 2x PSU NB 5 WH	MB-SW	No	No	Температура 650°C, продолжительность 5 с
910925682914	LL121X LED45S/ 840 1x PSU MB 5 WH	MB-SW	No	No	Температура 650°C, продолжительность 5 с
910925682915	LL120X LED90S/ 840 2x PSU MB 5 WH	MB-SW	No	No	Температура 650°C, продолжительность 5 с
910925682920	LL121X LED45S/ 840 1x PSU WB 5 WH	MB-SW	No	No	Температура 650°C, продолжительность 5 с
910925682921	LL120X LED90S/ 840 2x PSU WB 5 WH	MB-SW	No	No	Температура 650°C, продолжительность 5 с

Order Code	Full Product Name	Прилагаемые аксессуары	Тип оптического плафона/ линзы	Аварийное освещение	Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки
910925682926	LL121X LED45S/ 840 1x PSU DA20 5 WH	MB-SW	No	No	Температура 650°C, продолжительность 5 с
910925682927	LL120X LED90S/ 840 2x PSU DA20 5 WH	MB-SW	No	No	Температура 650°C, продолжительность 5 с
910925682933	LL120X LED90S/ 840 2x PSD NB 7 VLC WH	MB-SW	No	No	Температура 650°C, продолжительность 5 с
910925682946	LL121X LED45S/ 840 1x PSD DA20 7 WH	MB-SW	No	No	Температура 650°C, продолжительность 5 с
910925682947	LL120X LED90S/	MB-SW	No	No	Температура 650°C,

Order Code	Full Product Name	Прилагаемые аксессуары	Тип оптического плафона/ линзы	Аварийное освещение	Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки
	840 2x PSD DA20 7 VLC WH				продолжительность 5 с
910925682955	LL121X LED45S/ 840 1x PSU NB 5 WH	MB-SW	No	No	Температура 650°C, продолжительность 5 с
910925682968	LL120X LED90S/ 840 2x PSU VWB 5 WH	MB-SW	No	No	Температура 650°C, продолжительность 5 с
910925683021	LL120X LED90S/ 840 2x PSD WB 9 VLC WH	MB-SW	No	No	Температура 650°C, продолжительность 5 с
910925772904	LL120X LED90S/ 840 2x PSD WB 7 VLC WH	MB-SW	No	No	Температура 650°C, продолжительность 5 с
910925802903	LL121X LED45S/ 840 1x PSD WB 7 WH	MB-SW	No	No	Температура 650°C, продолжительность 5 с
910925863324	LL120X LED90S/ 840 1x PSU NB 5 WH	MB-SW	No	No	Температура 650°C, продолжительность 5 с
910925863325	LL120X LED90S/ 840 1x PSU MB 5 WH	MB-SW	No	No	Температура 650°C, продолжительность 5 с
910925863326	LL120X LED90S/ 840 1x PSU DA20 5 WH	MB-SW	No	No	Температура 650°C, продолжительность 5 с
910925863327	LL120X LED90S/ 840 1x	MB-SW	No	No	Температура 650°C,

Order Code	Full Product Name	Прилагаемые аксессуары	Тип оптического плафона/ линзы	Аварийное освещение	Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки
	PSU A 5 WH				продолжительность 5 с
910925863331	LL120X LED90S/ 840 1x PSU DA20 7 WH	MB-SW	No	No	Температура 650°C, продолжительность 5 с
910925863332	LL120X LED90S/ 840 1x PSU MB 7 WH	MB-SW	No	No	Температура 650°C, продолжительность 5 с
910925863333	LL120X LED90S/ 840 1x PSU NB 7 WH	MB-SW	No	No	Температура 650°C, продолжительность 5 с
910925863334	LL120X LED90S/ 840 1x PSU WB 7 WH	MB-SW	No	No	Температура 650°C, продолжительность 5 с
910925863335	LL120X LED90S/ 840 1x PSU A 7 WH	MB-SW	No	No	Температура 650°C, продолжительность 5 с
910925863336	LL120X LED90S/ 840 1x PSU VWB 7 WH	MB-SW	No	No	Температура 650°C, продолжительность 5 с
910925863330	LL120X LED84S/ 840 1x PSU O 7 WH	MB-SW	O	No	Температура 850°C, продолжительность 5 с
910925863979	LL120X LED150S/ 840 2x PSU O 5 WH	MB-SW	O	No	Температура 650°C, продолжительность 5 с
910925863981	LL121X LED75S/840 1x PSD O 7 WH	MB-SW	O	No	Температура 650°C, продолжительность 5 с
910925863957	LL121X LED80S/	MB-SW	No	No	Температура 650°C,

Order Code	Full Product Name	Прилагаемые аксессуары	Тип оптического плафона/ линзы	Аварийное освещение	Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки
	840 PSU WB SMB WH KIT				продолжительность 5 с
910925863958	LL121X LED80S/ 840 PSU NB SMB WH KIT	MB-SW	No	No	Температура 650°C, продолжительность 5 с
910925863960	LL120X LED160S/ 840 PSU WB SMB WH KIT	MB-SW	No	No	Температура 650°C, продолжительность 5 с
910925863961	LL120X LED160S/ 840 PSU NB SMB WH KIT	MB-SW	No	No	Температура 650°C, продолжительность 5 с
910925863966	LL120X LED160S/ 840 2x PSD WB 7 VLC WH	MB-SW	No	No	Температура 650°C, продолжительность 5 с
910925863967	LL120X LED160S/ 840 2x PSU WB 5 WH	MB-SW	No	No	Температура 650°C, продолжительность 5 с
910925863970	LL120X LED160S/ 840 2x PSU MB 5 WH	MB-SW	No	No	Температура 650°C, продолжительность 5 с
910925863971	LL121X LED80S/ 840 1x PSD WB 7 WH	MB-SW	No	No	Температура 650°C, продолжительность 5 с
910925863972	LL120X LED160S/ 840 2x PSU DA20 5 WH	MB-SW	No	No	Температура 650°C, продолжительность 5 с
910925863973	LL121X LED80S/ 840 1x PSU WB 5 WH	MB-SW	No	No	Температура 650°C, продолжительность 5 с
910925863974	LL120X LED160S/ 840 1x PSD WB 7 WH	MB-SW	No	No	Температура 650°C, продолжительность 5 с
910925863975	LL120X LED160S/ 840 2x PSU NB 5 WH	MB-SW	No	No	Температура 650°C, продолжительность 5 с
910925863977	LL120X LED160S/ 840 2x PSD MB 7 VLC WH	MB-SW	No	No	Температура 650°C, продолжительность 5 с
910925863978	LL120X LED160S/ 840 2x PSD WB 9 VLC WH	MB-SW	No	No	Температура 650°C, продолжительность 5 с
910925863980	LL121X LED76S/ 830 1x PSU WB 5 WH	MB-SW	No	No	Температура 650°C, продолжительность 5 с
910925863982	LL121X LED80S/ 840 1x PSU MB 5 WH	MB-SW	No	No	Температура 650°C, продолжительность 5 с
910925863983	LL120X LED152S/ 830 2x PSU WB 5 WH	MB-SW	No	No	Температура 650°C, продолжительность 5 с
910925863984	LL120X LED160S/ 840 2x PSD VWB 7 VLC WH	MB-SW	No	No	Температура 650°C, продолжительность 5 с
910925863985	LL120X LED152S/ 830 2x PSU VWB 5 WH	MB-SW	No	No	Температура 650°C, продолжительность 5 с
910925863986	LL120X LED160S/ 840 1x	MB-SW	No	No	Температура 650°C,

Order Code	Full Product Name	Прилагаемые аксессуары	Тип оптического плафона/ линзы	Аварийное освещение	Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки
	PSD NB 7 WH				продолжительность 5 с
910925863987	LL120X LED160S/ 840 1x PSD MB 7 WH	MB-SW	No	No	Температура 650°C, продолжительность 5 с
910925863988	LL120X LED152S/ 830 2x PSU DA20 5 WH	MB-SW	No	No	Температура 650°C, продолжительность 5 с
910925863991	LL120X LED160S/ 840 2x PSU WB 7 WH	MB-SW	No	No	Температура 650°C, продолжительность 5 с
910925863992	LL120X LED160S/ 840 2x PSD NB 7 VLC WH	MB-SW	No	No	Температура 650°C, продолжительность 5 с
910925863993	LL121X LED80S/ 840 1x PSU DA20 5 WH	MB-SW	No	No	Температура 650°C, продолжительность 5 с
910925863994	LL120X LED152S/ 830 2x PSD WB 7 VLC WH	MB-SW	No	No	Температура 650°C, продолжительность 5 с
910925863995	LL120X LED152S/ 830 2x PSU MB 5 WH	MB-SW	No	No	Температура 650°C, продолжительность 5 с
910925863996	LL120X LED160S/ 840 2x PSU VWB 5 WH	MB-SW	No	No	Температура 650°C, продолжительность 5 с
910925863997	LL121X LED76S/ 830 1x PSD WB 7 WH	MB-SW	No	No	Температура 650°C, продолжительность 5 с
910925863999	LL121X LED80S/ 840 1x PSD NB 7 WH	MB-SW	No	No	Температура 650°C, продолжительность 5 с
910925864002	LL121X LED80S/ 840 1x PSU VWB 5 WH	MB-SW	No	No	Температура 650°C, продолжительность 5 с
910925864003	LL121X LED80S/ 840 1x PSU WB 7 EL3 WH	MB-SW	No	EL3	Температура 850°C, продолжительность 5 с
910925864004	LL121X LED80S/ 840 1x PSD MB 7 WH	MB-SW	No	No	Температура 650°C, продолжительность 5 с
910925864005	LL121X LED80S/ 840 1x PSD WB 9 WH	MB-SW	No	No	Температура 650°C, продолжительность 5 с
910925864007	LL121X LED80S/ 840 1x PSU NB 5 WH	MB-SW	No	No	Температура 650°C, продолжительность 5 с
910925864009	LL120X LED160S/ 840 2x PSU A 5 WH	MB-SW	No	No	Температура 650°C, продолжительность 5 с
910925864010	LL122X LED80S/ 840 1x PSU WB 5 WH	MB-SW	No	No	Температура 650°C, продолжительность 5 с
910925864012	LL121X LED76S/ 830 1x PSU MB 5 WH	MB-SW	No	No	Температура 650°C, продолжительность 5 с
910925864016	LL120X LED160S/ 840 2x PSD	MB-SW	No	No	Температура 650°C, продолжительность 5 с

Order Code	Full Product Name	Прилагаемые аксессуары	Тип оптического плафона/ линзы	Аварийное освещение	Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки
	DA20 7 VLC WH				
910925864017	LL121X LED80S/ 840 1x PSD DA20 7 WH	MB-SW	No	No	Температура 650°C, продолжительность 5 с
910925864018	LL120X LED160S/ 840 2x PSD A 7 VLC WH	MB-SW	No	No	Температура 650°C, продолжительность 5 с
910925864019	LL121X LED80S/ 840 1x PSU A 5 WH	MB-SW	No	No	Температура 650°C, продолжительность 5 с
910925864020	LL120X LED152S/ 830 2x PSU A 5 WH	MB-SW	No	No	Температура 650°C, продолжительность 5 с
910925864021	LL120X LED160S/ 865 2x PSD VWB 7 VLC WH	MB-SW	No	No	Температура 650°C, продолжительность 5 с
910925864024	LL121X LED80S/ 840 1x PSD VWB 7 WH	MB-SW	No	No	Температура 650°C, продолжительность 5 с
910925864031	LL120X LED152S/ 830 2x PSD DA20 7 VLC WH	MB-SW	No	No	Температура 650°C, продолжительность 5 с
910925864032	LL121X LED76S/ 830 1x PSU DA20 5 WH	MB-SW	No	No	Температура 650°C, продолжительность 5 с
910925864034	LL121X LED76S/ 830 1x	MB-SW	No	No	Температура 650°C, продолжительность 5 с

Order Code	Full Product Name	Прилагаемые аксессуары	Тип оптического плафона/ линзы	Аварийное освещение	Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки
	PSU VWB 5 WH				
910925864035	LL121X LED80S/ 840 1x PSD A 7 WH	MB-SW	No	No	Температура 650°C, продолжительность 5 с
910925864037	LL121X LED80S/ 840 1x PSU WB 7 WH	MB-SW	No	No	Температура 650°C, продолжительность 5 с
910925864040	LL121X LED80S/ 865 1x PSD WB 7 WH	MB-SW	No	No	Температура 650°C, продолжительность 5 с
910925864043	LL121X LED76S/ 830 1x PSU A 5 WH	MB-SW	No	No	Температура 650°C, продолжительность 5 с
910925864045	LL121X LED80S/ 840 1x PSU DA20 7 EL3 WH	MB-SW	No	EL3	Температура 850°C, продолжительность 5 с
910925864053	LL121X LED76S/ 830 1x PSD A 7 WH	MB-SW	No	No	Температура 650°C, продолжительность 5 с
910925863969	LL120X LED150S/ 840 1x PSD O 7 WH	MB-SW	O	No	Температура 650°C, продолжительность 5 с
910925864540	LL120X LED150S/ 840 1x PSD PCO 7 WH	-	-	-	Температура 650°C, продолжительность 5 с
910925864541	LL120X LED150S/ 840 2x PSD PCO 7 VLC WH	-	-	-	Температура 650°C, продолжительность 5 с

Order Code	Full Product Name	Прилагаемые аксессуары	Тип оптического плафона/ линзы	Аварийное освещение	Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки
910925864542	LL121X LED75S/840 1x PSD PCO 7 WH	-	-	-	Температура 650°C, продолжительность 5 с
910925864543	LL120X LED150S/840 2x PSU PCO 5 WH	-	-	-	Температура 650°C, продолжительность 5 с
910925864544	LL121X LED75S/840 1x PSU PCO 5 WH	-	-	-	Температура 650°C, продолжительность 5 с
910925864546	LL121X LED75S/840 1x PSU PCO 7 EL3 WH	-	-	-	Температура 850°C, продолжительность 5 с

Общая информация (2/2)

Order Code	Full Product Name	Код лампового семейства	Механические аксессуары	Количество единиц ПРА	Количество источников света	Тип оптики	Код семейства продуктов	Внутренняя проводка
910925682908	LL120X LED90S/840 2x PSU NB 5 WH	LED90S	No	2 units	6	NB	LL120X	Standard
910925682914	LL121X LED45S/840 1x PSU MB 5 WH	LED45S	No	1 unit	3	MB	LL121X	Standard
910925682915	LL120X LED90S/840 2x PSU MB 5 WH	LED90S	No	2 units	6	MB	LL120X	Standard
910925682920	LL121X LED45S/840 1x PSU WB 5 WH	LED45S	No	1 unit	3	WB	LL121X	Standard
910925682921	LL120X LED90S/840 2x PSU WB 5 WH	LED90S	No	2 units	6	WB	LL120X	Standard
910925682926	LL121X LED45S/840 1x PSU DA20 5 WH	LED45S	No	1 unit	3	DA20	LL121X	Standard
910925682927	LL120X LED90S/840 2x PSU DA20 5 WH	LED90S	No	2 units	6	DA20	LL120X	Standard
910925682933	LL120X LED90S/840 2x PSD NB 7 VLC WH	LED90S	No	2 units	6	NB	LL120X	Standard
910925682946	LL121X LED45S/840 1x PSD DA20 7 WH	LED45S	No	1 unit	3	DA20	LL121X	Standard
910925682947	LL120X LED90S/840 2x PSD DA20 7 VLC WH	LED90S	No	2 units	6	DA20	LL120X	Standard
910925682955	LL121X LED45S/840 1x PSU NB 5 WH	LED45S	No	1 unit	3	NB	LL121X	Standard
910925682968	LL120X LED90S/840 2x PSU VWB 5 WH	LED90S	No	2 units	6	VWB	LL120X	Standard
910925683021	LL120X LED90S/840 2x PSD WB 9 VLC WH	LED90S	No	2 units	6	WB	LL120X	Standard
910925772904	LL120X LED90S/840 2x PSD WB 7 VLC WH	LED90S	No	2 units	6	WB	LL120X	Standard
910925802903	LL121X LED45S/840 1x PSD WB 7 WH	LED45S	No	1 unit	3	WB	LL121X	Standard
910925863324	LL120X LED90S/840 1x PSU NB 5 WH	LED90S	No	1 unit	6	NB	LL120X	Standard
910925863325	LL120X LED90S/840 1x PSU MB 5 WH	LED90S	No	1 unit	6	MB	LL120X	Standard
910925863326	LL120X LED90S/840 1x PSU DA20 5 WH	LED90S	No	1 unit	6	DA20	LL120X	Standard
910925863327	LL120X LED90S/840 1x PSU A 5 WH	LED90S	No	1 unit	6	A	LL120X	Standard
910925863331	LL120X LED90S/840 1x PSU DA20 7 WH	LED90S	No	1 unit	6	DA20	LL120X	Standard
910925863332	LL120X LED90S/840 1x PSU MB 7 WH	LED90S	No	1 unit	6	MB	LL120X	Standard
910925863333	LL120X LED90S/840 1x PSU NB 7 WH	LED90S	No	1 unit	6	NB	LL120X	Standard
910925863334	LL120X LED90S/840 1x PSU WB 7 WH	LED90S	No	1 unit	6	WB	LL120X	Standard
910925863335	LL120X LED90S/840 1x PSU A 7 WH	LED90S	No	1 unit	6	A	LL120X	Standard
910925863336	LL120X LED90S/840 1x PSU VWB 7 WH	LED90S	No	1 unit	6	VWB	LL120X	Standard
910925863330	LL120X LED84S/840 1x PSU O 7 WH	LED84S	No	1 unit	6	No	LL120X	Standard
910925863979	LL120X LED150S/840 2x PSU O 5 WH	LED150S	No	2 units	6	No	LL120X	Standard
910925863981	LL121X LED75S/840 1x PSD O 7 WH	LED75S	No	1 unit	3	No	LL121X	Standard
910925863957	LL121X LED80S/840 PSU WB SMB WH KIT	LED80S	No	1 unit	3	WB	LL121X	Standard
910925863958	LL121X LED80S/840 PSU NB SMB WH KIT	LED80S	No	1 unit	3	NB	LL121X	Standard

CoreLine Trunking

Order Code	Full Product Name	Код лампового семейства	Механические аксессуары	Количество единиц ПРА	Количество источников света	Тип оптики	Код семейства продуктов	Внутренняя проводка
910925863960	LL120X LED160S/840 PSU WB SMB WH KIT	LED160S	No	2 units	6	WB	LL120X	Standard
910925863961	LL120X LED160S/840 PSU NB SMB WH KIT	LED160S	No	2 units	6	NB	LL120X	Standard
910925863966	LL120X LED160S/840 2x PSD WB 7 VLC WH	LED160S	No	2 units	6	WB	LL120X	Standard
910925863967	LL120X LED160S/840 2x PSU WB 5 WH	LED160S	No	2 units	6	WB	LL120X	Standard
910925863970	LL120X LED160S/840 2x PSU MB 5 WH	LED160S	No	2 units	6	MB	LL120X	Standard
910925863971	LL121X LED80S/840 1x PSD WB 7 WH	LED80S	No	1 unit	3	WB	LL121X	Standard
910925863972	LL120X LED160S/840 2x PSU DA20 5 WH	LED160S	No	2 units	6	DA20	LL120X	Standard
910925863973	LL121X LED80S/840 1x PSU WB 5 WH	LED80S	No	1 unit	3	WB	LL121X	Standard
910925863974	LL120X LED160S/840 1x PSD WB 7 WH	LED160S	No	1 unit	6	WB	LL120X	Standard
910925863975	LL120X LED160S/840 2x PSU NB 5 WH	LED160S	No	2 units	6	NB	LL120X	Standard
910925863977	LL120X LED160S/840 2x PSD MB 7 VLC WH	LED160S	No	2 units	6	MB	LL120X	Standard
910925863978	LL120X LED160S/840 2x PSD WB 9 VLC WH	LED160S	No	2 units	6	WB	LL120X	Standard
910925863980	LL121X LED76S/830 1x PSU WB 5 WH	LED76S	No	1 unit	3	WB	LL121X	Standard
910925863982	LL121X LED80S/840 1x PSU MB 5 WH	LED80S	No	1 unit	3	MB	LL121X	Standard
910925863983	LL120X LED152S/830 2x PSU WB 5 WH	LED152S	No	2 units	6	WB	LL120X	Standard
910925863984	LL120X LED160S/840 2x PSD VWB 7 VLC WH	LED160S	No	2 units	6	VWB	LL120X	Standard
910925863985	LL120X LED152S/830 2x PSU VWB 5 WH	LED152S	No	2 units	6	VWB	LL120X	Standard
910925863986	LL120X LED160S/840 1x PSD NB 7 WH	LED160S	No	1 unit	6	NB	LL120X	Standard
910925863987	LL120X LED160S/840 1x PSD MB 7 WH	LED160S	No	1 unit	6	MB	LL120X	Standard
910925863988	LL120X LED152S/830 2x PSU DA20 5 WH	LED152S	No	2 units	6	DA20	LL120X	Standard
910925863991	LL120X LED160S/840 2x PSU WB 7 WH	LED160S	No	2 units	6	WB	LL120X	Standard
910925863992	LL120X LED160S/840 2x PSD NB 7 VLC WH	LED160S	No	2 units	6	NB	LL120X	Standard
910925863993	LL121X LED80S/840 1x PSU DA20 5 WH	LED80S	No	1 unit	3	DA20	LL121X	Standard
910925863994	LL120X LED152S/830 2x PSD WB 7 VLC WH	LED152S	No	2 units	6	WB	LL120X	Standard
910925863995	LL120X LED152S/830 2x PSU MB 5 WH	LED152S	No	2 units	6	MB	LL120X	Standard
910925863996	LL120X LED160S/840 2x PSU VWB 5 WH	LED160S	No	2 units	6	VWB	LL120X	Standard
910925863997	LL121X LED76S/830 1x PSD WB 7 WH	LED76S	No	1 unit	3	WB	LL121X	Standard
910925863999	LL121X LED80S/840 1x PSD NB 7 WH	LED80S	No	1 unit	3	NB	LL121X	Standard
910925864002	LL121X LED80S/840 1x PSU VWB 5 WH	LED80S	No	1 unit	3	VWB	LL121X	Standard
910925864003	LL121X LED80S/840 1x PSU WB 7 EL3 WH	LED80S	No	1 unit	3	WB	LL121X	Standard
910925864004	LL121X LED80S/840 1x PSD MB 7 WH	LED80S	No	1 unit	3	MB	LL121X	Standard
910925864005	LL121X LED80S/840 1x PSD WB 9 WH	LED80S	No	1 unit	3	WB	LL121X	Standard
910925864007	LL121X LED80S/840 1x PSU NB 5 WH	LED80S	No	1 unit	3	NB	LL121X	Standard
910925864009	LL120X LED160S/840 2x PSU A 5 WH	LED160S	No	2 units	6	A	LL120X	Standard
910925864010	LL122X LED80S/840 1x PSU WB 5 WH	LED80S	No	1 unit	3	WB	LL122X	Standard
910925864012	LL121X LED76S/830 1x PSU MB 5 WH	LED76S	No	1 unit	3	MB	LL121X	Standard
910925864016	LL120X LED160S/840 2x PSD DA20 7 VLC WH	LED160S	No	2 units	6	DA20	LL120X	Standard
910925864017	LL121X LED80S/840 1x PSD DA20 7 WH	LED80S	No	1 unit	3	DA20	LL121X	Standard
910925864018	LL120X LED160S/840 2x PSD A 7 VLC WH	LED160S	No	2 units	6	A	LL120X	Standard
910925864019	LL121X LED80S/840 1x PSU A 5 WH	LED80S	No	1 unit	3	A	LL121X	Standard
910925864020	LL120X LED152S/830 2x PSU A 5 WH	LED152S	No	2 units	6	A	LL120X	Standard
910925864021	LL120X LED160S/865 2x PSD VWB 7 VLC WH	LED160S	No	2 units	6	VWB	LL120X	Standard
910925864024	LL121X LED80S/840 1x PSD VWB 7 WH	LED80S	No	1 unit	3	VWB	LL121X	Standard
910925864031	LL120X LED152S/830 2x PSD DA20 7 VLC WH	LED152S	No	2 units	6	DA20	LL120X	Standard
910925864032	LL121X LED76S/830 1x PSU DA20 5 WH	LED76S	No	1 unit	3	DA20	LL121X	Standard
910925864034	LL121X LED76S/830 1x PSU VWB 5 WH	LED76S	No	1 unit	3	VWB	LL121X	Standard

Order Code	Full Product Name	Код лампового семейства	Механические аксессуары	Количество единиц ПРА	Количество источников света	Тип оптики	Код семейства продуктов	Внутренняя проводка
910925864035	LL121X LED80S/840 1x PSD A 7 WH	LED80S	No	1 unit	3	A	LL121X	Standard
910925864037	LL121X LED80S/840 1x PSU WB 7 WH	LED80S	No	1 unit	3	WB	LL121X	Standard
910925864040	LL121X LED80S/865 1x PSD WB 7 WH	LED80S	No	1 unit	3	WB	LL121X	Standard
910925864043	LL121X LED76S/830 1x PSU A 5 WH	LED76S	No	1 unit	3	A	LL121X	Standard
910925864045	LL121X LED80S/840 1x PSU DA20 7 EL3 WH	LED80S	No	1 unit	3	DA20	LL121X	Standard
910925864053	LL121X LED76S/830 1x PSD A 7 WH	LED76S	No	1 unit	3	A	LL121X	Standard
910925863969	LL120X LED150S/840 1x PSD O 7 WH	LED150S	No	1 unit	6	No	LL120X	Standard
910925864540	LL120X LED150S/840 1x PSD PCO 7 WH	-	-	1 unit	-	No	LL120X	-
910925864541	LL120X LED150S/840 2x PSD PCO 7 VLC WH	-	-	2 units	-	No	LL120X	-
910925864542	LL121X LED75S/840 1x PSD PCO 7 WH	-	-	1 unit	-	No	LL121X	-
910925864543	LL120X LED150S/840 2x PSU PCO 5 WH	-	-	2 units	-	No	LL120X	-
910925864544	LL121X LED75S/840 1x PSU PCO 5 WH	-	-	1 unit	-	No	LL121X	-
910925864546	LL121X LED75S/840 1x PSU PCO 7 EL3 WH	-	-	1 unit	-	No	LL121X	-

Первоначальная производительность (соответствие МЭК) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Нач. корр. цветовая температура	Начальная эффективность освещения светодиода	Начальная светоотдача	Допустимое отклонение светового потока
910925682908	LL120X LED90S/840 2x PSU NB 5 WH	4000 K	141 lm/W	9000 lm	+/-7%
910925682914	LL121X LED45S/840 1x PSU MB 5 WH	4000 K	141 lm/W	4500 lm	+/-7%
910925682915	LL120X LED90S/840 2x PSU MB 5 WH	4000 K	141 lm/W	9000 lm	+/-7%
910925682920	LL121X LED45S/840 1x PSU WB 5 WH	4000 K	141 lm/W	4500 lm	+/-7%
910925682921	LL120X LED90S/840 2x PSU WB 5 WH	4000 K	141 lm/W	9000 lm	+/-7%
910925682926	LL121X LED45S/840 1x PSU DA20 5 WH	4000 K	141 lm/W	4500 lm	+/-7%
910925682927	LL120X LED90S/840 2x PSU DA20 5 WH	4000 K	141 lm/W	9000 lm	+/-7%
910925682933	LL120X LED90S/840 0 2x PSD NB 7 VLC WH	4000 K	141 lm/W	9000 lm	+/-7%
910925682946	LL121X LED45S/840 0 1x PSD DA20 7 WH	4000 K	141 lm/W	4500 lm	+/-7%
910925682947	LL120X LED90S/840 0 2x PSD DA20 7 VLC WH	4000 K	141 lm/W	9000 lm	+/-7%
910925682955	LL121X LED45S/840 0 1x PSU NB 5 WH	4000 K	141 lm/W	4500 lm	+/-7%
910925682968	LL120X LED90S/840 0 2x PSU VWB 5 WH	4000 K	141 lm/W	9000 lm	+/-7%
910925683021	LL120X LED90S/840 0 2x PSD WB 9 VLC WH	4000 K	141 lm/W	9000 lm	+/-7%
910925772904	LL120X LED90S/840 0 2x PSD WB 7 VLC WH	4000 K	141 lm/W	9000 lm	+/-7%

CoreLine Trunking

Order Code	Full Product Name	Нач. корр. цветовая температура	Начальная эффективность освещения светодиода	Начальная светоотдача	Допустимое отклонение светового потока
910925802903	LL121X LED45S/840 1x PSD WB 7 WH	4000 K	141 lm/W	4500 lm	+/-7%
910925863324	LL120X LED90S/840 1x PSU NB 5 WH	4000 K	141 lm/W	9000 lm	+/-7%
910925863325	LL120X LED90S/840 1x PSU MB 5 WH	4000 K	141 lm/W	9000 lm	+/-7%
910925863326	LL120X LED90S/840 1x PSU DA20 5 WH	4000 K	141 lm/W	9000 lm	+/-7%
910925863327	LL120X LED90S/840 1x PSU A 5 WH	4000 K	141 lm/W	9000 lm	+/-7%
910925863331	LL120X LED90S/840 1x PSU DA20 7 WH	4000 K	141 lm/W	9000 lm	+/-7%
910925863332	LL120X LED90S/840 1x PSU MB 7 WH	4000 K	141 lm/W	9000 lm	+/-7%
910925863333	LL120X LED90S/840 1x PSU NB 7 WH	4000 K	141 lm/W	9000 lm	+/-7%
910925863334	LL120X LED90S/840 1x PSU WB 7 WH	4000 K	141 lm/W	9000 lm	+/-7%
910925863335	LL120X LED90S/840 1x PSU A 7 WH	4000 K	141 lm/W	9000 lm	+/-7%
910925863336	LL120X LED90S/840 1x PSU VWB 7 WH	4000 K	141 lm/W	9000 lm	+/-7%
910925863330	LL120X LED84S/840 1x PSU O 7 WH	4000 K	131 lm/W	8400 lm	+/-7%

Order Code	Full Product Name	Нач. корр. цветовая температура	Начальная эффективность освещения светодиода	Начальная светоотдача	Допустимое отклонение светового потока
910925863979	LL120X LED150S/840 2x PSU O 5 WH	4000 K	139 lm/W	15000 lm	+/-2%
910925863981	LL121X LED75S/840 1x PSD O 7 WH	4000 K	139 lm/W	7500 lm	+/-1%
910925863957	LL121X LED80S/840 PSU WB SMB WH KIT	4000 K	148 lm/W	8000 lm	+/-1%
910925863958	LL121X LED80S/840 PSU NB SMB WH KIT	4000 K	148 lm/W	8000 lm	+/-1%
910925863960	LL120X LED160S/840 PSU WB SMB WH KIT	4000 K	148 lm/W	16000 lm	+/-2%
910925863961	LL120X LED160S/840 PSU NB SMB WH KIT	4000 K	148 lm/W	16000 lm	+/-2%
910925863966	LL120X LED160S/840 2x PSD WB 7 VLC WH	4000 K	148 lm/W	16000 lm	+/-2%
910925863967	LL120X LED160S/840 2x PSU WB 5 WH	4000 K	148 lm/W	16000 lm	+/-2%
910925863970	LL120X LED160S/840 2x PSU MB 5 WH	4000 K	148 lm/W	16000 lm	+/-2%
910925863971	LL121X LED80S/840 1x PSD WB 7 WH	4000 K	148 lm/W	8000 lm	+/-1%
910925863972	LL120X LED160S/840 2x PSU DA20 5 WH	4000 K	148 lm/W	16000 lm	+/-2%

Order Code	Full Product Name	Нач. корр. цветовая температура	Начальная эффективность освещения светодиода	Начальная светоотдача	Допустимое отклонение светового потока
910925863973	LL121X LED80S/840 1x PSU WB 5 WH	4000 K	148 lm/W	8000 lm	+/-1%
910925863974	LL120X LED160S/840 1x PSD WB 7 WH	4000 K	148 lm/W	16000 lm	+/-2%
910925863975	LL120X LED160S/840 2x PSU NB 5 WH	4000 K	148 lm/W	16000 lm	+/-2%
910925863977	LL120X LED160S/840 2x PSD MB 7 VLC WH	4000 K	148 lm/W	16000 lm	+/-2%
910925863978	LL120X LED160S/840 2x PSD WB 9 VLC WH	4000 K	148 lm/W	16000 lm	+/-2%
910925863980	LL121X LED76S/830 1x PSU WB 5 WH	3000 K	141 lm/W	7600 lm	+/-1%
910925863982	LL121X LED80S/840 1x PSU MB 5 WH	4000 K	148 lm/W	8000 lm	+/-1%
910925863983	LL120X LED152S/830 2x PSU WB 5 WH	3000 K	141 lm/W	15200 lm	+/-2%
910925863984	LL120X LED160S/840 2x PSD VWB 7 VLC WH	4000 K	148 lm/W	16000 lm	+/-2%
910925863985	LL120X LED152S/830 2x PSU VWB 5 WH	3000 K	141 lm/W	15200 lm	+/-2%
910925863986	LL120X LED160S/840 1x PSD NB 7 WH	4000 K	148 lm/W	16000 lm	+/-2%
910925863987	LL120X LED160S/840 1x PSD MB 7 WH	4000 K	148 lm/W	16000 lm	+/-2%
910925863988	LL120X LED152S/830 2x PSU DA20 5 WH	3000 K	141 lm/W	15200 lm	+/-2%
910925863991	LL120X LED160S/840 2x PSU WB 7 WH	4000 K	148 lm/W	16000 lm	+/-2%
910925863992	LL120X LED160S/840 2x PSD NB 7 VLC WH	4000 K	148 lm/W	16000 lm	+/-2%
910925863993	LL121X LED80S/840 1x PSU DA20 5 WH	4000 K	148 lm/W	8000 lm	+/-1%
910925863994	LL120X LED152S/830 2x PSD WB 7 VLC WH	3000 K	141 lm/W	15200 lm	+/-2%
910925863995	LL120X LED152S/830 2x PSU MB 5 WH	3000 K	141 lm/W	15200 lm	+/-2%
910925863996	LL120X LED160S/840 2x PSU VWB 5 WH	4000 K	148 lm/W	16000 lm	+/-2%
910925863997	LL121X LED76S/830 1x PSD WB 7 WH	3000 K	141 lm/W	7600 lm	+/-1%
910925863999	LL121X LED80S/840 1x PSD NB 7 WH	4000 K	148 lm/W	8000 lm	+/-1%
910925864002	LL121X LED80S/840 1x PSU VWB 5 WH	4000 K	148 lm/W	8000 lm	+/-1%
910925864003	LL121X LED80S/840 1x PSU WB 7 EL3 WH	4000 K	143 lm/W	8000 lm	+/-1%

Order Code	Full Product Name	Нач. корр. цветовая температура	Начальная эффективность освещения светодиода	Начальная светоотдача	Допустимое отклонение светового потока
910925864004	LL121X LED80S/840 1x PSD MB 7 WH	4000 K	148 lm/W	8000 lm	+/-1%
910925864005	LL121X LED80S/840 1x PSD WB 9 WH	4000 K	148 lm/W	8000 lm	+/-1%
910925864007	LL121X LED80S/840 1x PSU NB 5 WH	4000 K	148 lm/W	8000 lm	+/-1%
910925864009	LL120X LED160S/840 2x PSU A 5 WH	4000 K	148 lm/W	16000 lm	+/-2%
910925864010	LL122X LED80S/840 1x PSU WB 5 WH	4000 K	148 lm/W	8000 lm	+/-1%
910925864012	LL121X LED76S/830 1x PSU MB 5 WH	3000 K	141 lm/W	7600 lm	+/-1%
910925864016	LL120X LED160S/840 2x PSD DA20 7 VLC WH	4000 K	148 lm/W	16000 lm	+/-2%
910925864017	LL121X LED80S/840 1x PSD DA20 7 WH	4000 K	148 lm/W	8000 lm	+/-1%
910925864018	LL120X LED160S/840 2x PSD A 7 VLC WH	4000 K	148 lm/W	16000 lm	+/-2%
910925864019	LL121X LED80S/840 1x PSU A 5 WH	4000 K	148 lm/W	8000 lm	+/-1%
910925864020	LL120X LED152S/830 2x PSU A 5 WH	3000 K	141 lm/W	15200 lm	+/-2%
910925864021	LL120X LED160S/865 2x PSD VWB 7 VLC WH	6500 K	148 lm/W	16000 lm	+/-2%
910925864024	LL121X LED80S/840 1x PSD VWB 7 WH	4000 K	148 lm/W	8000 lm	+/-1%
910925864031	LL120X LED152S/830 2x PSD DA20 7 VLC WH	3000 K	141 lm/W	15200 lm	+/-2%
910925864032	LL121X LED76S/830 1x PSU DA20 5 WH	3000 K	141 lm/W	7600 lm	+/-1%
910925864034	LL121X LED76S/830 1x PSU VWB 5 WH	3000 K	141 lm/W	7600 lm	+/-1%
910925864035	LL121X LED80S/840 1x PSD A 7 WH	4000 K	148 lm/W	8000 lm	+/-1%
910925864037	LL121X LED80S/840 1x PSU WB 7 WH	4000 K	148 lm/W	8000 lm	+/-1%
910925864040	LL121X LED80S/865 1x PSD WB 7 WH	6500 K	148 lm/W	8000 lm	+/-1%
910925864043	LL121X LED76S/830 1x PSU A 5 WH	3000 K	141 lm/W	7600 lm	+/-1%
910925864045	LL121X LED80S/840 1x PSU DA20 7 EL3 WH	4000 K	143 lm/W	8000 lm	+/-1%
910925864053	LL121X LED76S/830 1x PSD A 7 WH	3000 K	141 lm/W	7600 lm	+/-1%
910925863969	LL120X LED150S/840 1x PSD O 7 WH	4000 K	139 lm/W	15000 lm	+/-2%

Order Code	Full Product Name	Нач. корр. цветовая температура	Начальная эффективность освещения светодиода	Начальная светоотдача	Допустимое отклонение светового потока
910925864540	LL120X LED150S/840 1x PSD PCO 7 WH	4000 K	120 lm/W	15000 lm	+/-2%
910925864541	LL120X LED150S/840 2x PSD PCO 7 VLC WH	4000 K	120 lm/W	15000 lm	+/-2%
910925864542	LL121X LED75S/840 1x PSD PCO 7 WH	4000 K	120 lm/W	7500 lm	+/-2%
910925864543	LL120X LED150S/840 2x PSU PCO 5 WH	4000 K	120 lm/W	15000 lm	+/-2%
910925864544	LL121X LED75S/840 1x PSU PCO 5 WH	4000 K	120 lm/W	7500 lm	+/-2%
910925864546	LL121X LED75S/840 1x PSU PCO 7 EL3 WH	4000 K	120 lm/W	7500 lm	+/-2%

Первоначальная производительность (соответствие МЭК) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Начальная входная мощность
910925682908	LL120X LED90S/840 2x PSU NB 5 WH	64 W
910925682914	LL121X LED45S/840 1x PSU MB 5 WH	32 W
910925682915	LL120X LED90S/840 2x PSU MB 5 WH	64 W
910925682920	LL121X LED45S/840 1x PSU WB 5 WH	32 W
910925682921	LL120X LED90S/840 2x PSU WB 5 WH	64 W
910925682926	LL121X LED45S/840 1x PSU DA20 5 WH	32 W
910925682927	LL120X LED90S/840 2x PSU DA20 5 WH	64 W
910925682933	LL120X LED90S/840 2x PSD NB 7 VLC WH	64 W
910925682946	LL121X LED45S/840 1x PSD DA20 7 WH	32 W
910925682947	LL120X LED90S/840 2x PSD DA20 7 VLC WH	64 W
910925682955	LL121X LED45S/840 1x PSU NB 5 WH	32 W
910925682968	LL120X LED90S/840 2x PSU VWB 5 WH	64 W
910925683021	LL120X LED90S/840 2x PSD WB 9 VLC WH	64 W
910925772904	LL120X LED90S/840 2x PSD WB 7 VLC WH	64 W
910925802903	LL121X LED45S/840 1x PSD WB 7 WH	32 W
910925863324	LL120X LED90S/840 1x PSU NB 5 WH	64 W
910925863325	LL120X LED90S/840 1x PSU MB 5 WH	64 W
910925863326	LL120X LED90S/840 1x PSU DA20 5 WH	64 W
910925863327	LL120X LED90S/840 1x PSU A 5 WH	64 W
910925863331	LL120X LED90S/840 1x PSU DA20 7 WH	64 W
910925863332	LL120X LED90S/840 1x PSU MB 7 WH	64 W
910925863333	LL120X LED90S/840 1x PSU NB 7 WH	64 W
910925863334	LL120X LED90S/840 1x PSU WB 7 WH	64 W
910925863335	LL120X LED90S/840 1x PSU A 7 WH	64 W
910925863336	LL120X LED90S/840 1x PSU VWB 7 WH	64 W
910925863330	LL120X LED84S/840 1x PSU O 7 WH	64 W
910925863979	LL120X LED150S/840 2x PSU O 5 WH	108 W
910925863981	LL121X LED75S/840 1x PSD O 7 WH	54 W
910925863957	LL121X LED80S/840 PSU WB SMB WH KIT	54 W
910925863958	LL121X LED80S/840 PSU NB SMB WH KIT	54 W
910925863960	LL120X LED160S/840 PSU WB SMB WH KIT	108 W
910925863961	LL120X LED160S/840 PSU NB SMB WH KIT	108 W
910925863966	LL120X LED160S/840 2x PSD WB 7 VLC WH	108 W
910925863967	LL120X LED160S/840 2x PSU WB 5 WH	108 W
910925863970	LL120X LED160S/840 2x PSU MB 5 WH	108 W
910925863971	LL121X LED80S/840 1x PSD WB 7 WH	54 W
910925863972	LL120X LED160S/840 2x PSU DA20 5 WH	108 W
910925863973	LL121X LED80S/840 1x PSU WB 5 WH	54 W
910925863974	LL120X LED160S/840 1x PSD WB 7 WH	108 W
910925863975	LL120X LED160S/840 2x PSU NB 5 WH	108 W
910925863977	LL120X LED160S/840 2x PSD MB 7 VLC WH	108 W
910925863978	LL120X LED160S/840 2x PSD WB 9 VLC WH	108 W
910925863980	LL121X LED76S/830 1x PSU WB 5 WH	54 W
910925863982	LL121X LED80S/840 1x PSU MB 5 WH	54 W
910925863983	LL120X LED152S/830 2x PSU WB 5 WH	108 W
910925863984	LL120X LED160S/840 2x PSD VWB 7 VLC WH	108 W
910925863985	LL120X LED152S/830 2x PSU VWB 5 WH	108 W
910925863986	LL120X LED160S/840 1x PSD NB 7 WH	108 W
910925863987	LL120X LED160S/840 1x PSD MB 7 WH	108 W
910925863988	LL120X LED152S/830 2x PSU DA20 5 WH	108 W
910925863991	LL120X LED160S/840 2x PSU WB 7 WH	108 W
910925863992	LL120X LED160S/840 2x PSD NB 7 VLC WH	108 W
910925863993	LL121X LED80S/840 1x PSU DA20 5 WH	54 W
910925863994	LL120X LED152S/830 2x PSD WB 7 VLC WH	108 W
910925863995	LL120X LED152S/830 2x PSU MB 5 WH	108 W
910925863996	LL120X LED160S/840 2x PSU VWB 5 WH	108 W
910925863997	LL121X LED76S/830 1x PSD WB 7 WH	54 W
910925863999	LL121X LED80S/840 1x PSD NB 7 WH	54 W

Order Code	Full Product Name	Начальная входная мощность
910925864002	LL121X LED80S/840 1x PSU VWB 5 WH	54 W
910925864003	LL121X LED80S/840 1x PSU WB 7 EL3 WH	56 W
910925864004	LL121X LED80S/840 1x PSD MB 7 WH	54 W
910925864005	LL121X LED80S/840 1x PSD WB 9 WH	54 W
910925864007	LL121X LED80S/840 1x PSU NB 5 WH	54 W
910925864009	LL120X LED160S/840 2x PSU A 5 WH	108 W
910925864010	LL122X LED80S/840 1x PSU WB 5 WH	54 W
910925864012	LL121X LED76S/830 1x PSU MB 5 WH	54 W
910925864016	LL120X LED160S/840 2x PSD DA20 7 VLC WH	108 W
910925864017	LL121X LED80S/840 1x PSD DA20 7 WH	54 W
910925864018	LL120X LED160S/840 2x PSD A 7 VLC WH	108 W
910925864019	LL121X LED80S/840 1x PSU A 5 WH	54 W
910925864020	LL120X LED152S/830 2x PSU A 5 WH	108 W
910925864021	LL120X LED160S/865 2x PSD VWB 7 VLC WH	108 W
910925864024	LL121X LED80S/840 1x PSD VWB 7 WH	54 W
910925864031	LL120X LED152S/830 2x PSD DA20 7 VLC WH	108 W

Order Code	Full Product Name	Начальная входная мощность
910925864032	LL121X LED76S/830 1x PSU DA20 5 WH	54 W
910925864034	LL121X LED76S/830 1x PSU VWB 5 WH	54 W
910925864035	LL121X LED80S/840 1x PSD A 7 WH	54 W
910925864037	LL121X LED80S/840 1x PSU WB 7 WH	54 W
910925864040	LL121X LED80S/865 1x PSD WB 7 WH	54 W
910925864043	LL121X LED76S/830 1x PSU A 5 WH	54 W
910925864045	LL121X LED80S/840 1x PSU DA20 7 EL3 WH	56 W
910925864053	LL121X LED76S/830 1x PSD A 7 WH	54 W
910925863969	LL120X LED150S/840 1x PSD O 7 WH	108 W
910925864540	LL120X LED150S/840 1x PSD PCO 7 WH	126 W
910925864541	LL120X LED150S/840 2x PSD PCO 7 VLC WH	126 W
910925864542	LL121X LED75S/840 1x PSD PCO 7 WH	63 W
910925864543	LL120X LED150S/840 2x PSU PCO 5 WH	126 W
910925864544	LL121X LED75S/840 1x PSU PCO 5 WH	63 W
910925864546	LL121X LED75S/840 1x PSU PCO 7 EL3 WH	63 W

Механические компоненты и корпус


Order Code	Full Product Name	Цвет	Диаметр
910925682908	LL120X LED90S/840 2x PSU NB 5 WH	White	-
910925682914	LL121X LED45S/840 1x PSU MB 5 WH	White	-
910925682915	LL120X LED90S/840 2x PSU MB 5 WH	White	-
910925682920	LL121X LED45S/840 1x PSU WB 5 WH	White	-
910925682921	LL120X LED90S/840 2x PSU WB 5 WH	White	-
910925682926	LL121X LED45S/840 1x PSU DA20 5 WH	White	-
910925682927	LL120X LED90S/840 2x PSU DA20 5 WH	White	-
910925682933	LL120X LED90S/840 2x PSD NB 7 VLC WH	White	-
910925682946	LL121X LED45S/840 1x PSD DA20 7 WH	White	-
910925682947	LL120X LED90S/840 2x PSD DA20 7 VLC WH	White	-
910925682955	LL121X LED45S/840 1x PSU NB 5 WH	White	-
910925682968	LL120X LED90S/840 2x PSU VWB 5 WH	White	-
910925683021	LL120X LED90S/840 2x PSD WB 9 VLC WH	White	-
910925772904	LL120X LED90S/840 2x PSD WB 7 VLC WH	White	-
910925802903	LL121X LED45S/840 1x PSD WB 7 WH	White	-
910925863324	LL120X LED90S/840 1x PSU NB 5 WH	White	-
910925863325	LL120X LED90S/840 1x PSU MB 5 WH	White	-
910925863326	LL120X LED90S/840 1x PSU DA20 5 WH	White	-
910925863327	LL120X LED90S/840 1x PSU A 5 WH	White	-
910925863331	LL120X LED90S/840 1x PSU DA20 7 WH	White	-
910925863332	LL120X LED90S/840 1x PSU MB 7 WH	White	-
910925863333	LL120X LED90S/840 1x PSU NB 7 WH	White	-
910925863334	LL120X LED90S/840 1x PSU WB 7 WH	White	-
910925863335	LL120X LED90S/840 1x PSU A 7 WH	White	-
910925863336	LL120X LED90S/840 1x PSU VWB 7 WH	White	-
910925863330	LL120X LED84S/840 1x PSU O 7 WH	White	-
910925863979	LL120X LED150S/840 2x PSU O 5 WH	White	-
910925863981	LL121X LED75S/840 1x PSD O 7 WH	White	-
910925863957	LL121X LED80S/840 PSU WB SMB WH KIT	White	-
910925863958	LL121X LED80S/840 PSU NB SMB WH KIT	White	-
910925863960	LL120X LED160S/840 PSU WB SMB WH KIT	White	-

Order Code	Full Product Name	Цвет	Диаметр
910925863961	LL120X LED160S/840 PSU NB SMB WH KIT	White	-
910925863966	LL120X LED160S/840 2x PSD WB 7 VLC WH	White	-
910925863967	LL120X LED160S/840 2x PSU WB 5 WH	White	-
910925863970	LL120X LED160S/840 2x PSU MB 5 WH	White	-
910925863971	LL121X LED80S/840 1x PSD WB 7 WH	White	-
910925863972	LL120X LED160S/840 2x PSU DA20 5 WH	White	-
910925863973	LL121X LED80S/840 1x PSU WB 5 WH	White	-
910925863974	LL120X LED160S/840 1x PSD WB 7 WH	White	-
910925863975	LL120X LED160S/840 2x PSU NB 5 WH	White	-
910925863977	LL120X LED160S/840 2x PSD MB 7 VLC WH	White	-
910925863978	LL120X LED160S/840 2x PSD WB 9 VLC WH	White	-
910925863980	LL121X LED76S/830 1x PSU WB 5 WH	White	-
910925863982	LL121X LED80S/840 1x PSU MB 5 WH	White	-
910925863983	LL120X LED152S/830 2x PSU WB 5 WH	White	-
910925863984	LL120X LED160S/840 2x PSD VWB 7 VLC WH	White	-
910925863985	LL120X LED152S/830 2x PSU VWB 5 WH	White	-
910925863986	LL120X LED160S/840 1x PSD NB 7 WH	White	-
910925863987	LL120X LED160S/840 1x PSD MB 7 WH	White	-
910925863988	LL120X LED152S/830 2x PSU DA20 5 WH	White	-
910925863991	LL120X LED160S/840 2x PSU WB 7 WH	White	-
910925863992	LL120X LED160S/840 2x PSD NB 7 VLC WH	White	-
910925863993	LL121X LED80S/840 1x PSU DA20 5 WH	White	-
910925863994	LL120X LED152S/830 2x PSD WB 7 VLC WH	White	-
910925863995	LL120X LED152S/830 2x PSU MB 5 WH	White	-
910925863996	LL120X LED160S/840 2x PSU VWB 5 WH	White	-
910925863997	LL121X LED76S/830 1x PSD WB 7 WH	White	-
910925863999	LL121X LED80S/840 1x PSD NB 7 WH	White	-
910925864002	LL121X LED80S/840 1x PSU VWB 5 WH	White	-
910925864003	LL121X LED80S/840 1x PSU WB 7 EL3 WH	White	-
910925864004	LL121X LED80S/840 1x PSD MB 7 WH	White	-
910925864005	LL121X LED80S/840 1x PSD WB 9 WH	White	-


Order Code	Full Product Name	Цвет	Диаметр
910925864007	LL121X LED80S/840 1x PSU NB 5 WH	White	-
910925864009	LL120X LED160S/840 2x PSU A 5 WH	White	-
910925864010	LL122X LED80S/840 1x PSU WB 5 WH	White	-
910925864012	LL121X LED76S/830 1x PSU MB 5 WH	White	-
910925864016	LL120X LED160S/840 2x PSD DA20 7 VLC WH	White	-
910925864017	LL121X LED80S/840 1x PSD DA20 7 WH	White	-
910925864018	LL120X LED160S/840 2x PSD A 7 VLC WH	White	-
910925864019	LL121X LED80S/840 1x PSU A 5 WH	White	-
910925864020	LL120X LED152S/830 2x PSU A 5 WH	White	-
910925864021	LL120X LED160S/865 2x PSD VWB 7 VLC WH	White	-
910925864024	LL121X LED80S/840 1x PSD VWB 7 WH	White	-
910925864031	LL120X LED152S/830 2x PSD DA20 7 VLC WH	White	-
910925864032	LL121X LED76S/830 1x PSU DA20 5 WH	White	-
910925864034	LL121X LED76S/830 1x PSU VWB 5 WH	White	-

Order Code	Full Product Name	Цвет	Диаметр
910925864035	LL121X LED80S/840 1x PSD A 7 WH	White	-
910925864037	LL121X LED80S/840 1x PSU WB 7 WH	White	-
910925864040	LL121X LED80S/865 1x PSD WB 7 WH	White	-
910925864043	LL121X LED76S/830 1x PSU A 5 WH	White	-
910925864045	LL121X LED80S/840 1x PSU DA20 7 EL3 WH	White	-
910925864053	LL121X LED76S/830 1x PSD A 7 WH	White	-
910925863969	LL120X LED150S/840 1x PSD O 7 WH	White	-
910925864540	LL120X LED150S/840 1x PSD PCO 7 WH	white	-
910925864541	LL120X LED150S/840 2x PSD PCO 7 VLC WH	white	-
910925864542	LL121X LED75S/840 1x PSD PCO 7 WH	white	-
910925864543	LL120X LED150S/840 2x PSU PCO 5 WH	white	-
910925864544	LL121X LED75S/840 1x PSU PCO 5 WH	white	-
910925864546	LL121X LED75S/840 1x PSU PCO 7 EL3 WH	white	-


Polar Wide Diagrams




IFPS_LL120X 1xLED152S/830 NB-Polar Normal (separate)




IFPS_LL121X 1xLED76S/830 NB-Polar Normal (separate)




IFPS_LL121X 1xLED80S/840 NB-Polar Normal (separate)



IFPS_LL120X 1xLED152S/830 MB-Polar Normal (separate)




IFPS_LL120X 1xLED90S/840 MB-Polar Normal (separate)




IFPS_LL121X 1xLED45S/840 WB-Polar Normal (separate)


Polar Wide Diagrams




IFPS_LL121X 1xLED80S/840 WB-Polar Normal (separate)




IFPS_LL120X 1xLED152S/830 WB-Polar Normal (separate)




IFPS_LL121X 1xLED45S/840 DA20-Polar Normal (separate)




IFPS_LL121X 1xLED80S/840 DA20-Polar Normal (separate)



IFPS_LL120X 1xLED152S/830 DA20-Polar Normal (separate)



IFPS_LL120X 1xLED152S/830 VWB-Polar Normal (separate)



IFPS_LL120X 1xLED90S/840 VWB-Polar Normal (separate)



© 2020 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.

www.lighting.philips.com
2020, Февраль 28 - Данные для изменения