



CoreLine Trunking – jasná voľba pre LED osvetlenie

CoreLine Trunking

Či ide o nový objekt alebo renováciu existujúceho priestoru, zákazníci chcú riešenia osvetlenia, ktoré poskytujú kvalitné svetlo a výrazné úspory nákladov na energiu a údržbu. Nový rad LED svietidiel CoreLine Trunking možno použiť ako náhradu svietidiel pre všeobecné osvetlenie. Proces výberu, montáže a údržby je veľmi jednoduchý – je to jednoduchá možnosť skvalitnenia sústavy osvetlenia.

Výhody

- Vysoká účinnosť umožňuje viac ako 50 % úsporu energie v porovnaní so žiarivkovými verziami, atraktívna úroveň investícií a rýchla návratnosť
- Dobrá kvalita svetla s vysokým výkonom spĺňa požiadavky náročných aplikácií
- Vďaka jednoduchej objednávke a montáži vyžaduje menej času a redukuje sa odpad pri balení a komplexnosť

Vlastnosti

- Philips Fortimo LED Line 1R pre vysokú účinnosť a spoľahlivosť
- Moderné optické prvky umožňujú presné a energeticky úsporné vyžarovanie svetla
- Jednoduchosť: aby ste vytvorili radové osvetlenie, potrebujete iba dva 12 NC kódy
- Vyžaduje omnoho menej baliaceho materiálu ako žiarivkové prevedenie, čím sa skracuje celkový čas montáže

Aplikácie

- Obchodné domy
- Sklady
- Výrobné priestory

Špecifikácia

CoreLine Trunking

Typ	LL120X (3,4 m verzia)
	LL120X (3,4 m samostatné svetidlo: pripravené na montáž (KIT) so stropnou konzolou (SMB))
	LL121X (1,7 m verzia)
	LL121X (1,7 m samostatné svetidlo: pripravené na montáž (KIT) so stropnou konzolou (SMB))
	LL122X (3,4 m zaslepené z jednej strany)
	LL123X (3C lištová verzia)
Svetelný zdroj	Philips Fortimo LED Line 1R
Výkon	LL120X: 69 alebo 124 W
	LL121X: 34,5 alebo 62 W
Uhol vyžarovania	2 x 20°, 2 x 25°, 2 x 30°, 2 x 50°
Svetelný tok	LL120X: 9 000 alebo 16 000 lm pre 4 000 K, 15 200 lm pre 3 000 K
	LL121X: 4 500 alebo 8 000 lm pre 4 000 K, 7 600 lm pre 3 000 K
Náhradná teplota chromatickosti	3 000 alebo 4 000 K
Index podania farieb	> 80
Stredná životnosť L70B50	70 000 hodín
Stredná životnosť L80B50	50 000 hodín
Stredná životnosť L90B50	25 000 hodín
Poruchovosť napájacieho	1 % za 5 000 hodín
Priemerná teplota okolia	+25 °C

Rozsah prevádzkovej teploty	–20 až +35 °C
Napájač	Zabudovaný (Philips Xitanium)
Napájacie napätie	230 alebo 240 V, 50 – 60 Hz
Stmievanie	Stmievač DALI
Vstup riadiaceho systému	0 – 16 V
Materiál	Teleso: oceľ
	Šošovky: PMMA alebo polykarbonát (pre verzie núdzového osvetlenia)
Farba	Biela
Optika	Optika s úzkym, stredným, širokým alebo dvojito asymetrickým vyžarovaním
Optický kryt	PMMA alebo polykarbonát
Zapojenie	Integrované vstupné a výstupné konektory
Údržba	Nevyžaduje sa žiadne vnútorné čistenie
Montáž	Závesná pomocou konzol a kábla (štandardné)
	Stropná montáž pomocou nosnej svorky alebo konzoly (vyžaduje sa ďalšie príslušenstvo)
	Štandard priebežného prekáblovania
Príslušenstvo	Kryty markíz, reťazové konzoly, profilové konzoly, montážne konzoly na závesný kábel a stropné montážne konzoly, závesný kábel, elektrické konektory (LL120Z)
Poznámky	Verzie núdzového osvetlenia s vloženou batériou (3 hodiny, EL3) alebo centrálné napájané núdzové osvetlenie

Versions



Napájacia jednotka




Napájacia jednotka



CoreLine Trunking

Rozmerový obrázok



//

Product	
LL121X LED45S/840 1x PSU MB 5 WH	
LL120X LED90S/840 2x PSD NB 7 VLC WH	3450 mm
LL121X LED45S/840 1x PSD DA20 7 WH	1725 mm
LL121X LED45S/840 1x PSU WB 5 WH	
LL120X LED90S/840 2x PSU DA20 5 WH	
LL120X LED90S/840 2x PSU NB 5 WH	
LL121X LED45S/840 1x PSU NB 5 WH	
LL120X LED90S/840 2x PSU MB 5 WH	
LL120X LED90S/840 2x PSU WB 5 WH	
LL121X 7 WH BC	
LL120X LED90S/840 2x PSD DA20 7 VLC WH	3450 mm
LL120X LED90S/840 2x PSU VWB 5 WH	3450 mm
LL121X LED45S/840 1x PSU DA20 5 WH	

Product	A
LL120X LED90S/840 2x PSD NB 7 VLC WH	3464 mm
LL121X LED45S/840 1x PSD DA20 7 WH	1739 mm
LL121X 7 WH BC	
LL120X LED90S/840 2x PSD DA20 7 VLC WH	3464 mm
LL120X LED90S/840 2x PSU VWB 5 WH	3464 mm

//

//

Product	A
LL120X LED90S/840 2x PSD NB 7 VLC WH	3724 mm
LL121X LED45S/840 1x PSD DA20 7 WH	1999 mm
LL121X 7 WH BC	
LL120X LED90S/840 2x PSD DA20 7 VLC WH	3724 mm
LL120X LED90S/840 2x PSU VWB 5 WH	3724 mm

Podrobnosti o produkte



Ceiling mounting bracket, 2 end pieces and connection unit 7-pole



LineSense motion detection unit



Mounting bracket for suspension wire, 2 end pieces and connection unit 9-pole




End pieces, 6 pieces




Suspension wire Ø 2 mm, length 3 m



Suspension wire Ø 2 mm, length 1.25 m



Chain bracket, 5 pieces



Suspension wire Ø 2 mm, length 5 m

CoreLine Trunking

Podrobnosti o produkte

Profile bracket, 5 pieces



Electrical connector 9-pole male and female, 4 sets



CoreLine trunking LL122X luminaire, half blind cover and half single lumen version



IPDP_LL120Xi_0015-Detail photo



CoreLine trunking LL121X housing with blind cover



CoreLine Trunking

Podrobnosti o produkte



CoreLine trunking LL120X/LL121X
luminaire, single lumen version,
opal



CoreLine trunking LL120X/LL121X
luminaire, double lumen version,
opal



IPDP_LL120Xi_0003-Detail photo



CoreLine trunking LL123X
luminaire, track version



Príslušenstvo




Ordercode 88155199



Ordercode 88146900

Príslušenstvo

	Konzola pro montáž na strop Ordercode 910925255037, 910925255170	Ordercode 88157599
	Závěsné lanko Ø 2 mm, délka 3 m Ordercode 88158299	Závěsný kábel: Ø 2 mm, délka 5 m Ordercode 88159999
	Elektrický 7pólový vnitřní a vnější konektor, 5 sad Ordercode 88160599	Řetězová konzola, 5 kusů Ordercode 88161299
	Koncovky, 6 kusů Ordercode 88153700	Profilová konzola, 5 kusů Ordercode 88163699

Príslušenstvo



Konzola pro montáž na strop

Ordercode 90872200



Konzola pro montáž na strop

Ordercode 91260600



CoreLine Trunking LL120X/LL121X
– svítidlo ve verzi s jednoduchou
svítivostí

Ordercode 910925682907,
910925682908, 910925682914,
910925682915, 910925682920,
910925682921, 910925682926,
910925682927, 910925682933,
910925682946, 910925682947,
910925682955, 910925682968,
910925683021, 910925683072,
910925772904, 910925802903,
910925863110, 910925863324,
910925863325, 910925863333,
910925863334, 910925863335



CoreLine Trunking

Ordercode 910925683073,
910925863969, 910925864022



CoreLine Trunking

Ordercode 910925863234,
910925863235, 910925863236,
910925863237

Podmienky použitia	
Vhodné pre náhodné prepínanie	Nie
Schválenie a použitie	
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02
Krytie IP	IP20
Prevádzkové a elektrické	
Vstupné napätie	220 to 240 V
Všeobecné informácie	
Uhol vyžarovania svetelného zdroja	120 °
Značka CE	CE mark
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I
Vrátane napájača	Áno
Značka ENEC	ENEC mark
Značka horľavosti	F
Vymeniteľný svetelný zdroj	Nie
Počiatočný výkon (súlád s požiadavkami IEC)	
Počiatočná chromatickosť	(0.38, 0.38) SDCM <3
Poč. index podania farieb	≥80

Podmienky použitia

Order Code	Full Product Name	Rozsah okolitých teplôt	Maximálna úroveň stmievania
88166700	LL120X LED90S/840 2x PSU NB 5 WH	-20 až +35 °C	-
88171100	LL121X LED45S/840 1x PSU MB 5 WH	-20 až +35 °C	-
88172800	LL120X LED90S/840 2x PSU MB 5 WH	-20 až +35 °C	Nepoužíva sa
88177300	LL121X LED45S/840 1x PSU WB 5 WH	-20 až +35 °C	-
88178000	LL120X LED90S/840 2x PSU WB 5 WH	-20 až +35 °C	Nepoužíva sa
88183400	LL121X LED45S/840 1x PSU DA20 5 WH	-20 až +35 °C	-
88184100	LL120X LED90S/840 2x PSU DA20 5 WH	-20 až +35 °C	-
88190200	LL120X LED90S/840 2x PSD NB 7 VLC WH	-20 až +35 °C	1%
88203900	LL121X LED45S/840 1x PSD DA20 7 WH	-20 až +35 °C	1%
88204600	LL120X LED90S/840 2x PSD DA20 7 VLC WH	-20 až +35 °C	1%
88435400	LL121X LED45S/840 1x PSU NB 5 WH	-20 až +35 °C	-
90694000	LL120X LED90S/840 2x PSU VWB 5 WH	-20 až +35 °C	-
90746600	LL120X LED90S/840 2x PSD WB 9 VLC WH	-20 až +35 °C	1%
88141400	LL120X LED90S/840 2x PSD WB 7 VLC WH	-20 až +35 °C	1%
88140700	LL121X LED45S/840 1x PSD WB 7 WH	-20 až +35 °C	1%
32344100	LL120X LED90S/840 1x PSD WB 9 WH	-20 až +35 °C	1%
34735500	LL120X LED90S/840 1x PSU NB 5 WH	-20 až +35 °C	-
34736200	LL120X LED90S/840 1x PSU MB 5 WH	-20 až +35 °C	-
34744700	LL120X LED90S/840 1x PSU NB 7 WH	-20 až +35 °C	-
34745400	LL120X LED90S/840 1x PSU WB 7 WH	-20 až +35 °C	-
34746100	LL120X LED90S/840 1x PSU A 7 WH	-20 až +35 °C	-
38078900	LL121X LED80S/840 PSU WB SMB WH KIT	-20 až +35 °C	Nepoužíva sa
38079600	LL121X LED80S/840 PSU NB SMB WH KIT	-20 až +35 °C	Nepoužíva sa
38080200	LL121X LED80S/840 PSU WB TW3 SMB WH KIT	-20 až +35 °C	Nepoužíva sa
38081900	LL120X LED160S/840 PSU WB SMB WH KIT	-20 až +35 °C	Nepoužíva sa
38082600	LL120X LED160S/840 PSU NB SMB WH KIT	-20 až +35 °C	Nepoužíva sa
38083300	LL121X LED80S/840 PSU NB TW3 SMB WH KIT	-20 až +35 °C	Nepoužíva sa
38084000	LL120X LED160S/840 PSU WB TW3 SMB WH KIT	-20 až +35 °C	Nepoužíva sa
38085700	LL120X LED160S/840 PSU NB TW3 SMB WH KIT	-20 až +35 °C	Nepoužíva sa
38086400	LL120X LED160S/840 2x PSD WB 7X2.5 VLC W	-20 až +35 °C	1%
38087100	LL120X LED160S/840 2x PSD WB 7 VLC WH	-20 až +35 °C	1%
38088800	LL120X LED160S/840 2x PSU WB 5 WH	-20 až +35 °C	Nepoužíva sa
38091800	LL120X LED160S/840 2x PSU MB 5 WH	-20 až +35 °C	Nepoužíva sa
38092500	LL121X LED80S/840 1x PSD WB 7 WH	-20 až +35 °C	1%
38093200	LL120X LED160S/840 2x PSU DA20 5 WH	-20 až +35 °C	Nepoužíva sa
38094900	LL121X LED80S/840 1x PSU WB 5 WH	-20 až +35 °C	Nepoužíva sa
38095600	LL120X LED160S/840 1x PSD WB 7 WH	-20 až +35 °C	1%
38097000	LL120X LED160S/840 1x PSD WB 7X2.5 WH	-20 až +35 °C	1%
38098700	LL120X LED160S/840 2x PSD MB 7 VLC WH	-20 až +35 °C	1%
38101400	LL121X LED76S/830 1x PSU WB 5 WH	-20 až +35 °C	Nepoužíva sa
38103800	LL121X LED80S/840 1x PSU MB 5 WH	-20 až +35 °C	Nepoužíva sa
38104500	LL120X LED152S/830 2x PSU WB 5 WH	-20 až +35 °C	Nepoužíva sa
38105200	LL120X LED160S/840 2x PSD VWB 7 VLC WH	-20 až +35 °C	1%
38106900	LL120X LED152S/830 2x PSU VWB 5 WH	-20 až +35 °C	Nepoužíva sa
38107600	LL120X LED160S/840 1x PSD NB 7 WH	-20 až +35 °C	1%
38109000	LL120X LED152S/830 2x PSU DA20 5 WH	-20 až +35 °C	Nepoužíva sa
38110600	LL120X LED160S/840 2x PSD NB 9 VLC WH	-20 až +35 °C	1%
38111300	LL121X LED80S/840 1x PSD WB 7X2.5 WH	-20 až +35 °C	1%
38112000	LL120X LED160S/840 2x PSU WB 7 WH	-20 až +35 °C	Nepoužíva sa
38113700	LL120X LED160S/840 2x PSD NB 7 VLC WH	-20 až +35 °C	1%

Order Code	Full Product Name	Rozsah okolitých teplôt	Maximálna úroveň
			stmievania
38114400	LL121X LED80S/840 1x PSU DA20 5 WH	-20 až +35 °C	Nepoužíva sa
38115100	LL120X LED152S/830 2x PSD WB 7 VLC WH	-20 až +35 °C	1%
38116800	LL120X LED152S/830 2x PSU MB 5 WH	-20 až +35 °C	Nepoužíva sa
38117500	LL120X LED160S/840 2x PSU VWB 5 WH	-20 až +35 °C	Nepoužíva sa
38118200	LL121X LED76S/830 1x PSD WB 7 WH	-20 až +35 °C	1%
38119900	LL120X LED160S/840 2x PSD A 7X2.5 VLC WH	-20 až +35 °C	1%
38120500	LL121X LED80S/840 1x PSD NB 7 WH	-20 až +35 °C	1%
38122900	LL121X LED80S/840 1x PSU VWB 5 WH	-20 až +35 °C	Nepoužíva sa
38123600	LL121X LED80S/840 1x PSU WB 7 EL3 WH	-20 až +35 °C	Nepoužíva sa
38124300	LL121X LED80S/840 1x PSD MB 7 WH	-20 až +35 °C	1%
38127400	LL121X LED80S/840 1x PSU NB 5 WH	-20 až +35 °C	Nepoužíva sa
38128100	LL121X LED80S/840 1x PSD NB 9 WH	-20 až +35 °C	1%
38129800	LL120X LED160S/840 2x PSU A 5 WH	-20 až +35 °C	Nepoužíva sa
38130400	LL122X LED80S/840 1x PSU WB 5 WH	-20 až +35 °C	Nepoužíva sa
38131100	LL122X LED80S/840 1x PSU VWB 5 WH	-20 až +35 °C	Nepoužíva sa
38132800	LL121X LED76S/830 1x PSU MB 5 WH	-20 až +35 °C	Nepoužíva sa
38133500	LL121X LED80S/840 1x PSD WB 9 EL3 WH	-20 až +35 °C	1%
38134200	LL120X LED160S/840 2x PSD MB 9 VLC WH	-20 až +35 °C	1%
38136600	LL120X LED160S/840 2x PSD DA20 7 VLC WH	-20 až +35 °C	1%
38137300	LL121X LED80S/840 1x PSD DA20 7 WH	-20 až +35 °C	1%
38138000	LL120X LED160S/840 2x PSD A 7 VLC WH	-20 až +35 °C	1%
38139700	LL121X LED80S/840 1x PSU A 5 WH	-20 až +35 °C	Nepoužíva sa
38140300	LL120X LED152S/830 2x PSU A 5 WH	-20 až +35 °C	Nepoužíva sa
38141000	LL120X LED160S/865 2x PSD VWB 7 VLC WH	-20 až +35 °C	1%
38143400	LL121X LED80S/840 1x PSD MB 9 WH	-20 až +35 °C	1%
38144100	LL121X LED80S/840 1x PSD VWB 7 WH	-20 až +35 °C	1%
38145800	LL121X LED80S/840 1x PSU MB 7 WH	-20 až +35 °C	Nepoužíva sa
38146500	LL122X LED80S/840 1x PSD VWB 7 WH	-20 až +35 °C	1%
38148900	LL120X LED160S/865 2x PSU WB 5 WH	-20 až +35 °C	Nepoužíva sa
38149600	LL122X LED80S/840 1x PSD WB 9 WH	-20 až +35 °C	1%
38150200	LL121X LED80S/840 1x PSU WB 7X2.5 WH	-20 až +35 °C	Nepoužíva sa
38151900	LL120X LED152S/830 2x PSD DA20 7 VLC WH	-20 až +35 °C	1%
38152600	LL121X LED76S/830 1x PSU DA20 5 WH	-20 až +35 °C	Nepoužíva sa
38153300	LL121X LED80S/840 1x PSU NB 7X2.5 WH	-20 až +35 °C	Nepoužíva sa
38154000	LL121X LED76S/830 1x PSU VWB 5 WH	-20 až +35 °C	Nepoužíva sa
38155700	LL121X LED80S/840 1x PSD A 7 WH	-20 až +35 °C	1%
38156400	LL122X LED76S/830 1x PSU VWB 7 WH	-20 až +35 °C	Nepoužíva sa
38157100	LL121X LED80S/840 1x PSU WB 7 WH	-20 až +35 °C	Nepoužíva sa
38158800	LL120X LED160S/865 2x PSD MB 7 VLC WH	-20 až +35 °C	1%
38159500	LL121X LED76S/830 1x PSD WB 9 WH	-20 až +35 °C	1%
38160100	LL121X LED80S/865 1x PSD WB 7 WH	-20 až +35 °C	1%
38161800	LL120X LED160S/840 2x PSU MB 7 WH	-20 až +35 °C	Nepoužíva sa
38162500	LL121X LED76S/830 1x PSU VWB 7 EL3 WH	-20 až +35 °C	Nepoužíva sa
38163200	LL121X LED76S/830 1x PSU A 5 WH	-20 až +35 °C	Nepoužíva sa
38165600	LL121X LED80S/840 1x PSU DA20 7 EL3 WH	-20 až +35 °C	Nepoužíva sa
38166300	LL121X LED80S/840 1x PSD A 7X2.5 WH	-20 až +35 °C	1%
38167000	LL121X LED80S/840 1x PSU NB 7 EL3 WH	-20 až +35 °C	Nepoužíva sa
38168700	LL120X LED160S/840 2x PSU NB 7 WH	-20 až +35 °C	Nepoužíva sa
38169400	LL121X LED76S/830 1x PSU VWB 7 WH	-20 až +35 °C	Nepoužíva sa
38171700	LL121X LED80S/840 1x PSU NB 7 WH	-20 až +35 °C	Nepoužíva sa
38173100	LL121X LED76S/830 1x PSD A 7 WH	-20 až +35 °C	1%

Order Code	Full Product Name	Rozsah okolitých teplôt	Maximálna úroveň
			stmievania
38175500	LL120X LED160S/840 2x PSU VWB 7 WH	-20 až +35 °C	Nepoužíva sa
38176200	LL121X LED80S/840 1x PSU VWB 7 WH	-20 až +35 °C	Nepoužíva sa
38177900	LL121X LED80S/865 1x PSD MB 9 WH	-20 až +35 °C	1%
38178600	LL122X LED80S/840 1x PSU WB 5X2.5 WH	-20 až +35 °C	Nepoužíva sa
38179300	LL120X LED160S/840 2x PSU VWB 5X2.5 WH	-20 až +35 °C	Nepoužíva sa
38180900	LL122X LED80S/840 1x PSU VWB 5X2.5 WH	-20 až +35 °C	Nepoužíva sa
38181600	LL121X LED80S/840 1x PSU VWB 5X2.5 WH	-20 až +35 °C	Nepoužíva sa
38182300	LL122X LED80S/840 1x PSU NB 5X2.5 WH	-20 až +35 °C	Nepoužíva sa
38183000	LL122X LED80S/840 1x PSD WB 7X2.5 WH	-20 až +35 °C	1%
38184700	LL120X LED160S/840 2x PSD VWB 7X2.5 VLC	-20 až +35 °C	1%
38185400	LL122X LED80S/840 1x PSD VWB 7X2.5 WH	-20 až +35 °C	1%
38186100	LL121X LED80S/840 1x PSD VWB 7X2.5 WH	-20 až +35 °C	1%
38187800	LL122X LED80S/840 1x PSD NB 7X2.5 WH	-20 až +35 °C	1%
38188500	LL121X LED80S/840 1x PSU MB 7 EL3 WH	-20 až +35 °C	Nepoužíva sa
38189200	LL120X LED160S/865 1x PSD MB 7 WH	-20 až +35 °C	1%
38190800	LL120X LED160S/865 2x PSU MB 5 WH	-20 až +35 °C	Nepoužíva sa
38191500	LL121X LED80S/840 1x PSD NB 9 EL3 WH	-20 až +35 °C	1%
38089500	LL120X LED150S/840 2x PSD O 7 VLC WH	-20 až +35 °C	1%
38100700	LL120X LED150S/840 2x PSU O 5 WH	-20 až +35 °C	Nepoužíva sa
38102100	LL121X LED75S/840 1x PSD O 7 WH	-20 až +35 °C	1%
38090100	LL120X LED150S/840 1x PSD O 7 WH	-20 až +35 °C	1%
38142700	LL120X LED150S/865 2x PSU O 5 WH	-20 až +35 °C	Nepoužíva sa
98887900	LL120X LED150S/840 2x PSU PCO 5 WH	+20 až +35 °C	Nepoužíva sa
98768100	LL121X LED75S/840 1x PSU PCO 5 WH	+20 až +35 °C	Nepoužíva sa

Ovládanie a stmievanie

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné	Order Code	Full Product Name	Stmievateľné
88166700	LL120X LED90S/840 2x PSU NB 5 WH	Nie	38080200	LL121X LED80S/840 PSU WB TW3 SMB WH KIT	Nie
88171100	LL121X LED45S/840 1x PSU MB 5 WH	Nie	38081900	LL120X LED160S/840 PSU WB SMB WH KIT	Nie
88172800	LL120X LED90S/840 2x PSU MB 5 WH	Nie	38082600	LL120X LED160S/840 PSU NB SMB WH KIT	Nie
88177300	LL121X LED45S/840 1x PSU WB 5 WH	Nie	38083300	LL121X LED80S/840 PSU NB TW3 SMB WH KIT	Nie
88178000	LL120X LED90S/840 2x PSU WB 5 WH	Nie	38084000	LL120X LED160S/840 PSU WB TW3 SMB WH KIT	Nie
88183400	LL121X LED45S/840 1x PSU DA20 5 WH	Nie	38085700	LL120X LED160S/840 PSU NB TW3 SMB WH KIT	Nie
88184100	LL120X LED90S/840 2x PSU DA20 5 WH	Nie	38086400	LL120X LED160S/840 2x PSD WB 7X2.5 VLC W	Áno
88190200	LL120X LED90S/840 2x PSD NB 7 VLC WH	Áno	38087100	LL120X LED160S/840 2x PSD WB 7 VLC WH	Áno
88203900	LL121X LED45S/840 1x PSD DA20 7 WH	Áno	38088800	LL120X LED160S/840 2x PSU WB 5 WH	Nie
88204600	LL120X LED90S/840 2x PSD DA20 7 VLC WH	Áno	38091800	LL120X LED160S/840 2x PSU MB 5 WH	Nie
88435400	LL121X LED45S/840 1x PSU NB 5 WH	Nie	38092500	LL121X LED80S/840 1x PSD WB 7 WH	Áno
90694000	LL120X LED90S/840 2x PSU VWB 5 WH	Nie	38093200	LL120X LED160S/840 2x PSU DA20 5 WH	Nie
90746600	LL120X LED90S/840 2x PSD WB 9 VLC WH	Áno	38094900	LL121X LED80S/840 1x PSU WB 5 WH	Nie
88141400	LL120X LED90S/840 2x PSD WB 7 VLC WH	Áno	38095600	LL120X LED160S/840 1x PSD WB 7 WH	Áno
88140700	LL121X LED45S/840 1x PSD WB 7 WH	Áno	38097000	LL120X LED160S/840 1x PSD WB 7X2.5 WH	Áno
32344100	LL120X LED90S/840 1x PSD WB 9 WH	Áno	38098700	LL120X LED160S/840 2x PSD MB 7 VLC WH	Áno
34735500	LL120X LED90S/840 1x PSU NB 5 WH	Nie	38101400	LL121X LED76S/830 1x PSU WB 5 WH	Nie
34736200	LL120X LED90S/840 1x PSU MB 5 WH	Nie	38103800	LL121X LED80S/840 1x PSU MB 5 WH	Nie
34744700	LL120X LED90S/840 1x PSU NB 7 WH	Nie	38104500	LL120X LED152S/830 2x PSU WB 5 WH	Nie
34745400	LL120X LED90S/840 1x PSU WB 7 WH	Nie	38105200	LL120X LED160S/840 2x PSD VWB 7 VLC WH	Áno
34746100	LL120X LED90S/840 1x PSU A 7 WH	Nie	38106900	LL120X LED152S/830 2x PSU VWB 5 WH	Nie
38078900	LL121X LED80S/840 PSU WB SMB WH KIT	Nie	38107600	LL120X LED160S/840 1x PSD NB 7 WH	Áno
38079600	LL121X LED80S/840 PSU NB SMB WH KIT	Nie	38109000	LL120X LED152S/830 2x PSU DA20 5 WH	Nie

CoreLine Trunking

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné
38110600	LL120X LED160S/840 2x PSD NB 9 VLC WH	Áno
38111300	LL121X LED80S/840 1x PSD WB 7X2.5 WH	Áno
38112000	LL120X LED160S/840 2x PSU WB 7 WH	Nie
38113700	LL120X LED160S/840 2x PSD NB 7 VLC WH	Áno
38114400	LL121X LED80S/840 1x PSU DA20 5 WH	Nie
38115100	LL120X LED152S/830 2x PSD WB 7 VLC WH	Áno
38116800	LL120X LED152S/830 2x PSU MB 5 WH	Nie
38117500	LL120X LED160S/840 2x PSU VWB 5 WH	Nie
38118200	LL121X LED76S/830 1x PSD WB 7 WH	Áno
38119900	LL120X LED160S/840 2x PSD A 7X2.5 VLC WH	Áno
38120500	LL121X LED80S/840 1x PSD NB 7 WH	Áno
38122900	LL121X LED80S/840 1x PSU VWB 5 WH	Nie
38123600	LL121X LED80S/840 1x PSU WB 7 EL3 WH	Nie
38124300	LL121X LED80S/840 1x PSD MB 7 WH	Áno
38127400	LL121X LED80S/840 1x PSU NB 5 WH	Nie
38128100	LL121X LED80S/840 1x PSD NB 9 WH	Áno
38129800	LL120X LED160S/840 2x PSU A 5 WH	Nie
38130400	LL122X LED80S/840 1x PSU WB 5 WH	Nie
38131100	LL122X LED80S/840 1x PSU VWB 5 WH	Nie
38132800	LL121X LED76S/830 1x PSU MB 5 WH	Nie
38133500	LL121X LED80S/840 1x PSD WB 9 EL3 WH	Áno
38134200	LL120X LED160S/840 2x PSD MB 9 VLC WH	Áno
38136600	LL120X LED160S/840 2x PSD DA20 7 VLC WH	Áno
38137300	LL121X LED80S/840 1x PSD DA20 7 WH	Áno
38138000	LL120X LED160S/840 2x PSD A 7 VLC WH	Áno
38139700	LL121X LED80S/840 1x PSU A 5 WH	Nie
38140300	LL120X LED152S/830 2x PSU A 5 WH	Nie
38141000	LL120X LED160S/865 2x PSD VWB 7 VLC WH	Áno
38143400	LL121X LED80S/840 1x PSD MB 9 WH	Áno
38144100	LL121X LED80S/840 1x PSD VWB 7 WH	Áno
38145800	LL121X LED80S/840 1x PSU MB 7 WH	Nie
38146500	LL122X LED80S/840 1x PSD VWB 7 WH	Áno
38148900	LL120X LED160S/865 2x PSU WB 5 WH	Nie
38149600	LL122X LED80S/840 1x PSD WB 9 WH	Áno
38150200	LL121X LED80S/840 1x PSU WB 7X2.5 WH	Nie
38151900	LL120X LED152S/830 2x PSD DA20 7 VLC WH	Áno
38152600	LL121X LED76S/830 1x PSU DA20 5 WH	Nie
38153300	LL121X LED80S/840 1x PSU NB 7X2.5 WH	Nie
38154000	LL121X LED76S/830 1x PSU VWB 5 WH	Nie
38155700	LL121X LED80S/840 1x PSD A 7 WH	Áno

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné
38156400	LL122X LED76S/830 1x PSU VWB 7 WH	Nie
38157100	LL121X LED80S/840 1x PSU WB 7 WH	Nie
38158800	LL120X LED160S/865 2x PSD MB 7 VLC WH	Áno
38159500	LL121X LED76S/830 1x PSD WB 9 WH	Áno
38160100	LL121X LED80S/865 1x PSD WB 7 WH	Áno
38161800	LL120X LED160S/840 2x PSU MB 7 WH	Nie
38162500	LL121X LED76S/830 1x PSU VWB 7 EL3 WH	Nie
38163200	LL121X LED76S/830 1x PSU A 5 WH	Nie
38165600	LL121X LED80S/840 1x PSU DA20 7 EL3 WH	Nie
38166300	LL121X LED80S/840 1x PSD A 7X2.5 WH	Áno
38167000	LL121X LED80S/840 1x PSU NB 7 EL3 WH	Nie
38168700	LL120X LED160S/840 2x PSU NB 7 WH	Nie
38169400	LL121X LED76S/830 1x PSU VWB 7 WH	Nie
38171700	LL121X LED80S/840 1x PSU NB 7 WH	Nie
38173100	LL121X LED76S/830 1x PSD A 7 WH	Áno
38175500	LL120X LED160S/840 2x PSU VWB 7 WH	Nie
38176200	LL121X LED80S/840 1x PSU VWB 7 WH	Nie
38177900	LL121X LED80S/865 1x PSD MB 9 WH	Áno
38178600	LL122X LED80S/840 1x PSU WB 5X2.5 WH	Nie
38179300	LL120X LED160S/840 2x PSU VWB 5X2.5 WH	Nie
38180900	LL122X LED80S/840 1x PSU VWB 5X2.5 WH	Nie
38181600	LL121X LED80S/840 1x PSU VWB 5X2.5 WH	Nie
38182300	LL122X LED80S/840 1x PSU NB 5X2.5 WH	Nie
38183000	LL122X LED80S/840 1x PSD WB 7X2.5 WH	Áno
38184700	LL120X LED160S/840 2x PSD VWB 7X2.5 VLC	Áno
38185400	LL122X LED80S/840 1x PSD VWB 7X2.5 WH	Áno
38186100	LL121X LED80S/840 1x PSD VWB 7X2.5 WH	Áno
38187800	LL122X LED80S/840 1x PSD NB 7X2.5 WH	Áno
38188500	LL121X LED80S/840 1x PSU MB 7 EL3 WH	Nie
38189200	LL120X LED160S/865 1x PSD MB 7 WH	Áno
38190800	LL120X LED160S/865 2x PSU MB 5 WH	Nie
38191500	LL121X LED80S/840 1x PSD NB 9 EL3 WH	Áno
38089500	LL120X LED150S/840 2x PSD O 7 VLC WH	Áno
38100700	LL120X LED150S/840 2x PSU O 5 WH	Nie
38102100	LL121X LED75S/840 1x PSD O 7 WH	Áno
38090100	LL120X LED150S/840 1x PSD O 7 WH	Áno
38142700	LL120X LED150S/865 2x PSU O 5 WH	Nie
98887900	LL120X LED150S/840 2x PSU PCO 5 WH	Nie
98768100	LL121X LED75S/840 1x PSU PCO 5 WH	Nie

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Obvod
88166700	LL120X LED90S/840 2x PSU NB 5 WH	No
88171100	LL121X LED45S/840 1x PSU MB 5 WH	No
88172800	LL120X LED90S/840 2x PSU MB 5 WH	No
88177300	LL121X LED45S/840 1x PSU WB 5 WH	No
88178000	LL120X LED90S/840 2x PSU WB 5 WH	No
88183400	LL121X LED45S/840 1x PSU DA20 5 WH	No
88184100	LL120X LED90S/840 2x PSU DA20 5 WH	No
88190200	LL120X LED90S/840 2x PSD NB 7 VLC WH	No

Order Code	Full Product Name	Obvod
88203900	LL121X LED45S/840 1x PSD DA20 7 WH	No
88204600	LL120X LED90S/840 2x PSD DA20 7 VLC WH	No
88435400	LL121X LED45S/840 1x PSU NB 5 WH	No
90694000	LL120X LED90S/840 2x PSU VWB 5 WH	No
90746600	LL120X LED90S/840 2x PSD WB 9 VLC WH	No
88141400	LL120X LED90S/840 2x PSD WB 7 VLC WH	No
88140700	LL121X LED45S/840 1x PSD WB 7 WH	No
32344100	LL120X LED90S/840 1x PSD WB 9 WH	No

CoreLine Trunking

Order Code	Full Product Name	Obvod
34735500	LL120X LED90S/840 1x PSU NB 5 WH	No
34736200	LL120X LED90S/840 1x PSU MB 5 WH	No
34744700	LL120X LED90S/840 1x PSU NB 7 WH	No
34745400	LL120X LED90S/840 1x PSU WB 7 WH	No
34746100	LL120X LED90S/840 1x PSU A 7 WH	No
38078900	LL121X LED80S/840 PSU WB SMB WH KIT	No
38079600	LL121X LED80S/840 PSU NB SMB WH KIT	No
38080200	LL121X LED80S/840 PSU WB TW3 SMB WH KIT	No
38081900	LL120X LED160S/840 PSU WB SMB WH KIT	No
38082600	LL120X LED160S/840 PSU NB SMB WH KIT	No
38083300	LL121X LED80S/840 PSU NB TW3 SMB WH KIT	No
38084000	LL120X LED160S/840 PSU WB TW3 SMB WH KIT	No
38085700	LL120X LED160S/840 PSU NB TW3 SMB WH KIT	No
38086400	LL120X LED160S/840 2x PSD WB 7X2.5 VLC W	No
38087100	LL120X LED160S/840 2x PSD WB 7 VLC WH	No
38088800	LL120X LED160S/840 2x PSU WB 5 WH	No
38091800	LL120X LED160S/840 2x PSU MB 5 WH	No
38092500	LL121X LED80S/840 1x PSD WB 7 WH	No
38093200	LL120X LED160S/840 2x PSU DA20 5 WH	No
38094900	LL121X LED80S/840 1x PSU WB 5 WH	No
38095600	LL120X LED160S/840 1x PSD WB 7 WH	No
38097000	LL120X LED160S/840 1x PSD WB 7X2.5 WH	No
38098700	LL120X LED160S/840 2x PSD MB 7 VLC WH	No
38101400	LL121X LED76S/830 1x PSU WB 5 WH	No
38103800	LL121X LED80S/840 1x PSU MB 5 WH	No
38104500	LL120X LED152S/830 2x PSU WB 5 WH	No
38105200	LL120X LED160S/840 2x PSD VWB 7 VLC WH	No
38106900	LL120X LED152S/830 2x PSU VWB 5 WH	No
38107600	LL120X LED160S/840 1x PSD NB 7 WH	No
38109000	LL120X LED152S/830 2x PSU DA20 5 WH	No
38110600	LL120X LED160S/840 2x PSD NB 9 VLC WH	No
38111300	LL121X LED80S/840 1x PSD WB 7X2.5 WH	No
38112000	LL120X LED160S/840 2x PSU WB 7 WH	No
38113700	LL120X LED160S/840 2x PSD NB 7 VLC WH	No
38114400	LL121X LED80S/840 1x PSU DA20 5 WH	No
38115100	LL120X LED152S/830 2x PSD WB 7 VLC WH	No
38116800	LL120X LED152S/830 2x PSU MB 5 WH	No
38117500	LL120X LED160S/840 2x PSU VWB 5 WH	No
38118200	LL121X LED76S/830 1x PSD WB 7 WH	No
38119900	LL120X LED160S/840 2x PSD A 7X2.5 VLC WH	No
38120500	LL121X LED80S/840 1x PSD NB 7 WH	No
38122900	LL121X LED80S/840 1x PSU VWB 5 WH	No
38123600	LL121X LED80S/840 1x PSU WB 7 EL3 WH	No
38124300	LL121X LED80S/840 1x PSD MB 7 WH	No
38127400	LL121X LED80S/840 1x PSU NB 5 WH	No
38128100	LL121X LED80S/840 1x PSD NB 9 WH	No
38129800	LL120X LED160S/840 2x PSU A 5 WH	No
38130400	LL122X LED80S/840 1x PSU WB 5 WH	No
38131100	LL122X LED80S/840 1x PSU VWB 5 WH	No
38132800	LL121X LED76S/830 1x PSU MB 5 WH	No
38133500	LL121X LED80S/840 1x PSD WB 9 EL3 WH	No
38134200	LL120X LED160S/840 2x PSD MB 9 VLC WH	No

Order Code	Full Product Name	Obvod
38136600	LL120X LED160S/840 2x PSD DA20 7 VLC WH	No
38137300	LL121X LED80S/840 1x PSD DA20 7 WH	No
38138000	LL120X LED160S/840 2x PSD A 7 VLC WH	No
38139700	LL121X LED80S/840 1x PSU A 5 WH	No
38140300	LL120X LED152S/830 2x PSU A 5 WH	No
38141000	LL120X LED160S/865 2x PSD VWB 7 VLC WH	No
38143400	LL121X LED80S/840 1x PSD MB 9 WH	No
38144100	LL121X LED80S/840 1x PSD VWB 7 WH	No
38145800	LL121X LED80S/840 1x PSU MB 7 WH	No
38146500	LL122X LED80S/840 1x PSD VWB 7 WH	No
38148900	LL120X LED160S/865 2x PSU WB 5 WH	No
38149600	LL122X LED80S/840 1x PSD WB 9 WH	No
38150200	LL121X LED80S/840 1x PSU WB 7X2.5 WH	No
38151900	LL120X LED152S/830 2x PSD DA20 7 VLC WH	No
38152600	LL121X LED76S/830 1x PSU DA20 5 WH	No
38153300	LL121X LED80S/840 1x PSU NB 7X2.5 WH	No
38154000	LL121X LED76S/830 1x PSU VWB 5 WH	No
38155700	LL121X LED80S/840 1x PSD A 7 WH	No
38156400	LL122X LED76S/830 1x PSU VWB 7 WH	No
38157100	LL121X LED80S/840 1x PSU WB 7 WH	No
38158800	LL120X LED160S/865 2x PSD MB 7 VLC WH	No
38159500	LL121X LED76S/830 1x PSD WB 9 WH	No
38160100	LL121X LED80S/865 1x PSD WB 7 WH	No
38161800	LL120X LED160S/840 2x PSU MB 7 WH	No
38162500	LL121X LED76S/830 1x PSU VWB 7 EL3 WH	No
38163200	LL121X LED76S/830 1x PSU A 5 WH	No
38165600	LL121X LED80S/840 1x PSU DA20 7 EL3 WH	No
38166300	LL121X LED80S/840 1x PSD A 7X2.5 WH	No
38167000	LL121X LED80S/840 1x PSU NB 7 EL3 WH	No
38168700	LL120X LED160S/840 2x PSU NB 7 WH	No
38169400	LL121X LED76S/830 1x PSU VWB 7 WH	No
38171700	LL121X LED80S/840 1x PSU NB 7 WH	No
38173100	LL121X LED76S/830 1x PSD A 7 WH	No
38175500	LL120X LED160S/840 2x PSU VWB 7 WH	No
38176200	LL121X LED80S/840 1x PSU VWB 7 WH	No
38177900	LL121X LED80S/865 1x PSD MB 9 WH	No
38178600	LL122X LED80S/840 1x PSU WB 5X2.5 WH	No
38179300	LL120X LED160S/840 2x PSU VWB 5X2.5 WH	No
38180900	LL122X LED80S/840 1x PSU VWB 5X2.5 WH	No
38181600	LL121X LED80S/840 1x PSU VWB 5X2.5 WH	No
38182300	LL122X LED80S/840 1x PSU NB 5X2.5 WH	No
38183000	LL122X LED80S/840 1x PSD WB 7X2.5 WH	No
38184700	LL120X LED160S/840 2x PSD VWB 7X2.5 VLC	No
38185400	LL122X LED80S/840 1x PSD VWB 7X2.5 WH	No
38186100	LL121X LED80S/840 1x PSD VWB 7X2.5 WH	No
38187800	LL122X LED80S/840 1x PSD NB 7X2.5 WH	No
38188500	LL121X LED80S/840 1x PSU MB 7 EL3 WH	No
38189200	LL120X LED160S/865 1x PSD MB 7 WH	No
38190800	LL120X LED160S/865 2x PSU MB 5 WH	No
38191500	LL121X LED80S/840 1x PSD NB 9 EL3 WH	No
38089500	LL120X LED150S/840 2x PSD O 7 VLC WH	No
38100700	LL120X LED150S/840 2x PSU O 5 WH	No

CoreLine Trunking

Order Code	Full Product Name	Obvod
38102100	LL121X LED75S/840 1x PSD O 7 WH	No
38090100	LL120X LED150S/840 1x PSD O 7 WH	No
38142700	LL120X LED150S/865 2x PSU O 5 WH	No

Order Code	Full Product Name	Obvod
98887900	LL120X LED150S/840 2x PSU PCO 5 WH	-
98768100	LL121X LED75S/840 1x PSU PCO 5 WH	-

Všeobecné informácie (1/2)

Order Code	Full Product Name	Vrátane príslušenstva	Typ optického krytu/ šošovky	Núdzové osvetlenie	Požiarna odolnosť
88166700	LL120X LED90S/840 2x PSU NB 5 WH	MB-SW	No	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
88171100	LL121X LED45S/840 1x PSU MB 5 WH	MB-SW	No	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
88172800	LL120X LED90S/840 2x PSU MB 5 WH	MB-SW	No	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
88177300	LL121X LED45S/840 1x PSU WB 5 WH	MB-SW	No	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
88178000	LL120X LED90S/840 2x PSU WB 5 WH	MB-SW	No	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
88183400	LL121X LED45S/840 1x PSU DA20 5 WH	MB-SW	No	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
88184100	LL120X LED90S/840 2x PSU DA20 5 WH	MB-SW	No	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
88190200	LL120X LED90S/840 2x PSD NB 7 VLC WH	MB-SW	No	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
88203900	LL121X LED45S/840 1x PSD DA20 7 WH	MB-SW	No	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
88204600	LL120X LED90S/840 2x PSD DA20 7 VLC WH	MB-SW	No	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
88435400	LL121X LED45S/840 1x PSU NB 5 WH	MB-SW	No	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
90694000	LL120X LED90S/840 2x PSU VWB 5 WH	MB-SW	No	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
90746600	LL120X LED90S/840 2x PSD WB 9 VLC WH	MB-SW	No	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s

Order Code	Full Product Name	Vrátane príslušenstva	Typ optického krytu/ šošovky	Núdzové osvetlenie	Požiarna odolnosť
88141400	LL120X LED90S/840 2x PSD WB 7 VLC WH	MB-SW	No	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
88140700	LL121X LED45S/840 1x PSD WB 7 WH	MB-SW	No	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
32344100	LL120X LED90S/840 1x PSD WB 9 WH	MB-SW	No	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
34735500	LL120X LED90S/840 1x PSU NB 5 WH	MB-SW	No	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
34736200	LL120X LED90S/840 1x PSU MB 5 WH	MB-SW	No	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
34744700	LL120X LED90S/840 1x PSU NB 7 WH	MB-SW	No	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
34745400	LL120X LED90S/840 1x PSU WB 7 WH	MB-SW	No	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
34746100	LL120X LED90S/840 1x PSU A 7 WH	MB-SW	No	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
38078900	LL121X LED80S/840 PSU WB SMB WH KIT	MB-SW	No	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
38079600	LL121X LED80S/840 PSU NB SMB WH KIT	MB-SW	No	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
38080200	LL121X LED80S/840 PSU WB TW3 SMB WH KIT	MB-SW	No	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
38081900	LL120X LED160S/840 PSU WB SMB WH KIT	MB-SW	No	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
38082600	LL120X LED160S/840	MB-SW	No	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s

CoreLine Trunking

Order Code	Full Product Name	Vrátane príslušenstva	Typ optického krytu/šošovky			Požiarna odolnosť
			Núdzové osvetlenie			
	PSU NB SMB WH KIT					
38083300	LL121X LED80S/840 PSU NB TW3 SMB WH KIT	MB-SW	No	No		Teplota 650 °C, trvanie 5 s
38084000	LL120X LED160S/840 PSU WB TW3 SMB WH KIT	MB-SW	No	No		Teplota 650 °C, trvanie 5 s
38085700	LL120X LED160S/840 PSU NB TW3 SMB WH KIT	MB-SW	No	No		Teplota 650 °C, trvanie 5 s
38086400	LL120X LED160S/840 2x PSD WB 7X2.5 VLC W	MB-SW	No	No		Teplota 650 °C, trvanie 5 s
38087100	LL120X LED160S/840 2x PSD WB 7 VLC WH	MB-SW	No	No		Teplota 650 °C, trvanie 5 s
38088800	LL120X LED160S/840 2x PSU WB 5 WH	MB-SW	No	No		Teplota 650 °C, trvanie 5 s
38091800	LL120X LED160S/840 2x PSU MB 5 WH	MB-SW	No	No		Teplota 650 °C, trvanie 5 s
38092500	LL121X LED80S/840 1x PSD WB 7 WH	MB-SW	No	No		Teplota 650 °C, trvanie 5 s
38093200	LL120X LED160S/840 2x PSU DA20 5 WH	MB-SW	No	No		Teplota 650 °C, trvanie 5 s
38094900	LL121X LED80S/840 1x PSU WB 5 WH	MB-SW	No	No		Teplota 650 °C, trvanie 5 s
38095600	LL120X LED160S/840 1x PSD WB 7 WH	MB-SW	No	No		Teplota 650 °C, trvanie 5 s
38097000	LL120X LED160S/840 1x PSD WB 7X2.5 WH	MB-SW	No	No		Teplota 650 °C, trvanie 5 s
38098700	LL120X LED160S/840 2x PSD MB 7 VLC WH	MB-SW	No	No		Teplota 650 °C, trvanie 5 s

			Typ optického		
Order Code	Full Product Name	Vrátane príslušenstva	krytu/ šošovky	Núdzové osvetlenie	Požiarna odolnosť
38101400	LL121X LED76S/830 1x PSU WB 5 WH	MB-SW	No	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
38103800	LL121X LED80S/840 1x PSU MB 5 WH	MB-SW	No	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
38104500	LL120X LED152S/830 2x PSU WB 5 WH	MB-SW	No	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
38105200	LL120X LED160S/840 2x PSD VWB 7 VLC WH	MB-SW	No	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
38106900	LL120X LED152S/830 2x PSU VWB 5 WH	MB-SW	No	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
38107600	LL120X LED160S/840 1x PSD NB 7 WH	MB-SW	No	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
38109000	LL120X LED152S/830 2x PSU DA20 5 WH	MB-SW	No	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
38110600	LL120X LED160S/840 2x PSD NB 9 VLC WH	MB-SW	No	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
38111300	LL121X LED80S/840 1x PSD WB 7X2.5 WH	MB-SW	No	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
38112000	LL120X LED160S/840 2x PSU WB 7 WH	MB-SW	No	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
38113700	LL120X LED160S/840 2x PSD NB 7 VLC WH	MB-SW	No	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
38114400	LL121X LED80S/840 1x PSU DA20 5 WH	MB-SW	No	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
38115100	LL120X LED152S/830 2x PSD WB 7 VLC WH	MB-SW	No	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
38116800	LL120X LED152S/830 2x PSU MB 5 WH	MB-SW	No	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
38117500	LL120X LED160S/840 2x PSU VWB 5 WH	MB-SW	No	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s

CoreLine Trunking

Order Code	Full Product Name	Vrátane príslušenstva	Typ optického krytu/ šošovky	Núdzové osvetlenie	Požiarne odolnosť
38118200	LL121X LED76S/830 1x PSD WB 7 WH	MB-SW	No	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
38119900	LL120X LED160S/840 2x PSD A 7X2.5 VLC WH	MB-SW	No	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
38120500	LL121X LED80S/840 1x PSD NB 7 WH	MB-SW	No	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
38122900	LL121X LED80S/840 1x PSU VWB 5 WH	MB-SW	No	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
38123600	LL121X LED80S/840 1x PSU WB 7 EL3 WH	MB-SW	No	EL3	Teplota 850 °C, trvanie 5 s
38124300	LL121X LED80S/840 1x PSD MB 7 WH	MB-SW	No	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
38127400	LL121X LED80S/840 1x PSU NB 5 WH	MB-SW	No	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
38128100	LL121X LED80S/840 1x PSD NB 9 WH	MB-SW	No	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
38129800	LL120X LED160S/840 2x PSU A 5 WH	MB-SW	No	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
38130400	LL122X LED80S/840 1x PSU WB 5 WH	MB-SW	No	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
38131100	LL122X LED80S/840 1x PSU VWB 5 WH	MB-SW	No	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
38132800	LL121X LED76S/830 1x PSU MB 5 WH	MB-SW	No	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
38133500	LL121X LED80S/840 1x PSD WB 9 EL3 WH	MB-SW	No	EL3	Teplota 850 °C, trvanie 5 s
38134200	LL120X LED160S/840 2x PSD MB 9 VLC WH	MB-SW	No	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
38136600	LL120X LED160S/840 2x	MB-SW	No	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s

Order Code	Full Product Name	Vrátane príslušenstva	Typ optického krytu/ šošovky	Núdzové osvetlenie	Požiarne odolnosť
	PSD DA20 7 VLC WH				
38137300	LL121X LED80S/840 1x PSD DA20 7 WH	MB-SW	No	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
38138000	LL120X LED160S/840 2x PSD A 7 VLC WH	MB-SW	No	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
38139700	LL121X LED80S/840 1x PSU A 5 WH	MB-SW	No	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
38140300	LL120X LED152S/830 2x PSU A 5 WH	MB-SW	No	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
38141000	LL120X LED160S/865 2x PSD VWB 7 VLC WH	MB-SW	No	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
38143400	LL121X LED80S/840 1x PSD MB 9 WH	MB-SW	No	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
38144100	LL121X LED80S/840 1x PSD VWB 7 WH	MB-SW	No	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
38145800	LL121X LED80S/840 1x PSU MB 7 WH	MB-SW	No	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
38146500	LL122X LED80S/840 1x PSD VWB 7 WH	MB-SW	No	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
38148900	LL120X LED160S/865 2x PSU WB 5 WH	MB-SW	No	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
38149600	LL122X LED80S/840 1x PSD WB 9 WH	MB-SW	No	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
38150200	LL121X LED80S/840 1x PSU WB 7X2.5 WH	MB-SW	No	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
38151900	LL120X LED152S/830 2x PSD DA20 7 VLC WH	MB-SW	No	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
38152600	LL121X LED76S/830 1x PSU DA20 5 WH	MB-SW	No	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s

CoreLine Trunking

Order Code	Full Product Name	Vrátane príslušenstva	Typ optického krytu/ šošovky	Núdzové osvetlenie	Požiarne odolnosť
38153300	LL121X LED80S/840 1x PSU NB 7X2.5 WH	MB-SW	No	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
38154000	LL121X LED76S/830 1x PSU VWB 5 WH	MB-SW	No	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
38155700	LL121X LED80S/840 1x PSD A 7 WH	MB-SW	No	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
38156400	LL122X LED76S/830 1x PSU VWB 7 WH	MB-SW	No	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
38157100	LL121X LED80S/840 1x PSU WB 7 WH	MB-SW	No	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
38158800	LL120X LED160S/865 2x PSD MB 7 VLC WH	MB-SW	No	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
38159500	LL121X LED76S/830 1x PSD WB 9 WH	MB-SW	No	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
38160100	LL121X LED80S/865 1x PSD WB 7 WH	MB-SW	No	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
38161800	LL120X LED160S/840 2x PSU MB 7 WH	MB-SW	No	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
38162500	LL121X LED76S/830 1x PSU VWB 7 EL3 WH	MB-SW	No	EL3	Teplota 850 °C, trvanie 5 s
38163200	LL121X LED76S/830 1x PSU A 5 WH	MB-SW	No	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
38165600	LL121X LED80S/840 1x PSU DA20 7 EL3 WH	MB-SW	No	EL3	Teplota 850 °C, trvanie 5 s
38166300	LL121X LED80S/840 1x PSD A 7X2.5 WH	MB-SW	No	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
38167000	LL121X LED80S/840 1x PSU NB 7 EL3 WH	MB-SW	No	EL3	Teplota 850 °C, trvanie 5 s
38168700	LL120X LED160S/840 2x PSU NB 7 WH	MB-SW	No	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s

Order Code	Full Product Name	Vrátane príslušenstva	Typ optického krytu/ šošovky	Núdzové osvetlenie	Požiarne odolnosť
38169400	LL121X LED76S/830 1x PSU VWB 7 WH	MB-SW	No	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
38171700	LL121X LED80S/840 1x PSU NB 7 WH	MB-SW	No	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
38173100	LL121X LED76S/830 1x PSD A 7 WH	MB-SW	No	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
38175500	LL120X LED160S/840 2x PSU VWB 7 WH	MB-SW	No	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
38176200	LL121X LED80S/840 1x PSU VWB 7 WH	MB-SW	No	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
38177900	LL121X LED80S/865 1x PSD MB 9 WH	MB-SW	No	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
38178600	LL122X LED80S/840 1x PSU WB 5X2.5 WH	MB-SW	No	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
38179300	LL120X LED160S/840 2x PSU VWB 5X2.5 WH	MB-SW	No	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
38180900	LL122X LED80S/840 1x PSU VWB 5X2.5 WH	MB-SW	No	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
38181600	LL121X LED80S/840 1x PSU VWB 5X2.5 WH	MB-SW	No	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
38182300	LL122X LED80S/840 1x PSU NB 5X2.5 WH	MB-SW	No	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
38183000	LL122X LED80S/840 1x PSD WB 7X2.5 WH	MB-SW	No	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
38184700	LL120X LED160S/840 2x PSD VWB 7X2.5 VLC	MB-SW	No	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
38185400	LL122X LED80S/840 1x PSD VWB 7X2.5 WH	MB-SW	No	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s

CoreLine Trunking

Order Code	Full Product Name	Vrátane príslušenstva	Typ optického krytu/ šošovky	Núdzové osvetlenie	Požiarne odolnosť
38186100	LL121X LED80S/840 1x PSD VWB 7X2.5 WH	MB-SW	No	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
38187800	LL122X LED80S/840 1x PSD NB 7X2.5 WH	MB-SW	No	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
38188500	LL121X LED80S/840 1x PSU MB 7 EL3 WH	MB-SW	No	EL3	Teplota 850 °C, trvanie 5 s
38189200	LL120X LED160S/865 1x PSD MB 7 WH	MB-SW	No	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
38190800	LL120X LED160S/865 2x PSU MB 5 WH	MB-SW	No	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
38191500	LL121X LED80S/840 1x PSD NB 9 EL3 WH	MB-SW	No	EL3	Teplota 850 °C, trvanie 5 s

Order Code	Full Product Name	Vrátane príslušenstva	Typ optického krytu/ šošovky	Núdzové osvetlenie	Požiarne odolnosť
38089500	LL120X LED150S/840 2x PSD O 7 VLC WH	MB-SW	O	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
38100700	LL120X LED150S/840 2x PSU O 5 WH	MB-SW	O	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
38102100	LL121X LED75S/840 1x PSD O 7 WH	MB-SW	O	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
38090100	LL120X LED150S/840 1x PSD O 7 WH	MB-SW	O	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
38142700	LL120X LED150S/865 2x PSU O 5 WH	MB-SW	O	No	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
98887900	LL120X LED150S/840 2x PSU PCO 5 WH	-	-	-	Teplota 650 °C, trvanie 5 s
98768100	LL121X LED75S/840 1x PSU PCO 5 WH	-	-	-	Teplota 650 °C, trvanie 5 s

Všeobecné informácie (2/2)

Order Code	Full Product Name	Kód radu svetelného zdroja	Mechanické príslušenstvo	Počet jednotiek predradníka	Počet svetelných zdrojov	Typ optiky	Kód radu produktov	Vnútné káble
88166700	LL120X LED90S/840 2x PSU NB 5 WH	LED90S	No	2 units	6	NB	LL120X	Standard
88171100	LL121X LED45S/840 1x PSU MB 5 WH	LED45S	No	1 unit	3	MB	LL121X	Standard
88172800	LL120X LED90S/840 2x PSU MB 5 WH	LED90S	No	2 units	6	MB	LL120X	Standard
88177300	LL121X LED45S/840 1x PSU WB 5 WH	LED45S	No	1 unit	3	WB	LL121X	Standard
88178000	LL120X LED90S/840 2x PSU WB 5 WH	LED90S	No	2 units	6	WB	LL120X	Standard
88183400	LL121X LED45S/840 1x PSU DA20 5 WH	LED45S	No	1 unit	3	DA20	LL121X	Standard
88184100	LL120X LED90S/840 2x PSU DA20 5 WH	LED90S	No	2 units	6	DA20	LL120X	Standard
88190200	LL120X LED90S/840 2x PSD NB 7 VLC WH	LED90S	No	2 units	6	NB	LL120X	Standard
88203900	LL121X LED45S/840 1x PSD DA20 7 WH	LED45S	No	1 unit	3	DA20	LL121X	Standard
88204600	LL120X LED90S/840 2x PSD DA20 7 VLC WH	LED90S	No	2 units	6	DA20	LL120X	Standard
88435400	LL121X LED45S/840 1x PSU NB 5 WH	LED45S	No	1 unit	3	NB	LL121X	Standard
90694000	LL120X LED90S/840 2x PSU VWB 5 WH	LED90S	No	2 units	6	VWB	LL120X	Standard
90746600	LL120X LED90S/840 2x PSD WB 9 VLC WH	LED90S	No	2 units	6	WB	LL120X	Standard
88141400	LL120X LED90S/840 2x PSD WB 7 VLC WH	LED90S	No	2 units	6	WB	LL120X	Standard
88140700	LL121X LED45S/840 1x PSD WB 7 WH	LED45S	No	1 unit	3	WB	LL121X	Standard
32344100	LL120X LED90S/840 1x PSD WB 9 WH	LED90S	No	1 unit	6	WB	LL120X	Standard
34735500	LL120X LED90S/840 1x PSU NB 5 WH	LED90S	No	1 unit	6	NB	LL120X	Standard
34736200	LL120X LED90S/840 1x PSU MB 5 WH	LED90S	No	1 unit	6	MB	LL120X	Standard
34744700	LL120X LED90S/840 1x PSU NB 7 WH	LED90S	No	1 unit	6	NB	LL120X	Standard
34745400	LL120X LED90S/840 1x PSU WB 7 WH	LED90S	No	1 unit	6	WB	LL120X	Standard
34746100	LL120X LED90S/840 1x PSU A 7 WH	LED90S	No	1 unit	6	A	LL120X	Standard
38078900	LL121X LED80S/840 PSU WB SMB WH KIT	LED80S	No	1 unit	3	WB	LL121X	Standard

Order Code	Full Product Name	Kód radu svetelného zdroja	Mechanické príslušenstvo	Počet jednotiek predradníka	Počet svetelných zdrojov	Typ optiky	Kód radu produktov	Vnútorne káble
38079600	LL121X LED80S/840 PSU NB SMB WH KIT	LED80S	No	1 unit	3	NB	LL121X	Standard
38080200	LL121X LED80S/840 PSU WB TW3 SMB WH KIT	LED80S	No	1 unit	3	WB	LL121X	Standard
38081900	LL120X LED160S/840 PSU WB SMB WH KIT	LED160S	No	2 units	6	WB	LL120X	Standard
38082600	LL120X LED160S/840 PSU NB SMB WH KIT	LED160S	No	2 units	6	NB	LL120X	Standard
38083300	LL121X LED80S/840 PSU NB TW3 SMB WH KIT	LED80S	No	1 unit	3	NB	LL121X	Standard
38084000	LL120X LED160S/840 PSU WB TW3 SMB WH KIT	LED160S	No	2 units	6	WB	LL120X	Standard
38085700	LL120X LED160S/840 PSU NB TW3 SMB WH KIT	LED160S	No	2 units	6	NB	LL120X	Standard
38086400	LL120X LED160S/840 2x PSD WB 7X2.5 VLC W	LED160S	No	2 units	6	WB	LL120X	Standard
38087100	LL120X LED160S/840 2x PSD WB 7 VLC WH	LED160S	No	2 units	6	WB	LL120X	Standard
38088800	LL120X LED160S/840 2x PSU WB 5 WH	LED160S	No	2 units	6	WB	LL120X	Standard
38091800	LL120X LED160S/840 2x PSU MB 5 WH	LED160S	No	2 units	6	MB	LL120X	Standard
38092500	LL121X LED80S/840 1x PSD WB 7 WH	LED80S	No	1 unit	3	WB	LL121X	Standard
38093200	LL120X LED160S/840 2x PSU DA20 5 WH	LED160S	No	2 units	6	DA20	LL120X	Standard
38094900	LL121X LED80S/840 1x PSU WB 5 WH	LED80S	No	1 unit	3	WB	LL121X	Standard
38095600	LL120X LED160S/840 1x PSD WB 7 WH	LED160S	No	1 unit	6	WB	LL120X	Standard
38097000	LL120X LED160S/840 1x PSD WB 7X2.5 WH	LED160S	No	1 unit	6	WB	LL120X	Standard
38098700	LL120X LED160S/840 2x PSD MB 7 VLC WH	LED160S	No	2 units	6	MB	LL120X	Standard
38101400	LL121X LED76S/830 1x PSU WB 5 WH	LED76S	No	1 unit	3	WB	LL121X	Standard
38103800	LL121X LED80S/840 1x PSU MB 5 WH	LED80S	No	1 unit	3	MB	LL121X	Standard
38104500	LL120X LED152S/830 2x PSU WB 5 WH	LED152S	No	2 units	6	WB	LL120X	Standard
38105200	LL120X LED160S/840 2x PSD VWB 7 VLC WH	LED160S	No	2 units	6	VWB	LL120X	Standard
38106900	LL120X LED152S/830 2x PSU VWB 5 WH	LED152S	No	2 units	6	VWB	LL120X	Standard
38107600	LL120X LED160S/840 1x PSD NB 7 WH	LED160S	No	1 unit	6	NB	LL120X	Standard
38109000	LL120X LED152S/830 2x PSU DA20 5 WH	LED152S	No	2 units	6	DA20	LL120X	Standard
38110600	LL120X LED160S/840 2x PSD NB 9 VLC WH	LED160S	No	2 units	6	NB	LL120X	Standard
38111300	LL121X LED80S/840 1x PSD WB 7X2.5 WH	LED80S	No	1 unit	3	WB	LL121X	Standard
38112000	LL120X LED160S/840 2x PSU WB 7 WH	LED160S	No	2 units	6	WB	LL120X	Standard
38113700	LL120X LED160S/840 2x PSD NB 7 VLC WH	LED160S	No	2 units	6	NB	LL120X	Standard
38114400	LL121X LED80S/840 1x PSU DA20 5 WH	LED80S	No	1 unit	3	DA20	LL121X	Standard
38115100	LL120X LED152S/830 2x PSD WB 7 VLC WH	LED152S	No	2 units	6	WB	LL120X	Standard
38116800	LL120X LED152S/830 2x PSU MB 5 WH	LED152S	No	2 units	6	MB	LL120X	Standard
38117500	LL120X LED160S/840 2x PSU VWB 5 WH	LED160S	No	2 units	6	VWB	LL120X	Standard
38118200	LL121X LED76S/830 1x PSD WB 7 WH	LED76S	No	1 unit	3	WB	LL121X	Standard
38119900	LL120X LED160S/840 2x PSD A 7X2.5 VLC WH	LED160S	No	2 units	6	A	LL120X	Standard
38120500	LL121X LED80S/840 1x PSD NB 7 WH	LED80S	No	1 unit	3	NB	LL121X	Standard
38122900	LL121X LED80S/840 1x PSU VWB 5 WH	LED80S	No	1 unit	3	VWB	LL121X	Standard
38123600	LL121X LED80S/840 1x PSU WB 7 EL3 WH	LED80S	No	1 unit	3	WB	LL121X	Standard
38124300	LL121X LED80S/840 1x PSD MB 7 WH	LED80S	No	1 unit	3	MB	LL121X	Standard
38127400	LL121X LED80S/840 1x PSU NB 5 WH	LED80S	No	1 unit	3	NB	LL121X	Standard
38128100	LL121X LED80S/840 1x PSD NB 9 WH	LED80S	No	1 unit	3	NB	LL121X	Standard
38129800	LL120X LED160S/840 2x PSU A 5 WH	LED160S	No	2 units	6	A	LL120X	Standard
38130400	LL122X LED80S/840 1x PSU WB 5 WH	LED80S	No	1 unit	3	WB	LL122X	Standard
38131100	LL122X LED80S/840 1x PSU VWB 5 WH	LED80S	No	1 unit	3	VWB	LL122X	Standard
38132800	LL121X LED76S/830 1x PSU MB 5 WH	LED76S	No	1 unit	3	MB	LL121X	Standard
38133500	LL121X LED80S/840 1x PSD WB 9 EL3 WH	LED80S	No	1 unit	3	WB	LL121X	Standard
38134200	LL120X LED160S/840 2x PSD MB 9 VLC WH	LED160S	No	2 units	6	MB	LL120X	Standard
38136600	LL120X LED160S/840 2x PSD DA20 7 VLC WH	LED160S	No	2 units	6	DA20	LL120X	Standard
38137300	LL121X LED80S/840 1x PSD DA20 7 WH	LED80S	No	1 unit	3	DA20	LL121X	Standard

Order Code	Full Product Name	Kód radu svetelného zdroja	Mechanické príslušenstvo	Počet jednotiek predradníka	Počet svetelných zdrojov	Typ optiky	Kód radu produktov	Vnútorne káble
38138000	LL120X LED160S/840 2x PSD A 7 VLC WH	LED160S	No	2 units	6	A	LL120X	Standard
38139700	LL121X LED80S/840 1x PSU A 5 WH	LED80S	No	1 unit	3	A	LL121X	Standard
38140300	LL120X LED152S/830 2x PSU A 5 WH	LED152S	No	2 units	6	A	LL120X	Standard
38141000	LL120X LED160S/865 2x PSD VWB 7 VLC WH	LED160S	No	2 units	6	VWB	LL120X	Standard
38143400	LL121X LED80S/840 1x PSD MB 9 WH	LED80S	No	1 unit	3	MB	LL121X	Standard
38144100	LL121X LED80S/840 1x PSD VWB 7 WH	LED80S	No	1 unit	3	VWB	LL121X	Standard
38145800	LL121X LED80S/840 1x PSU MB 7 WH	LED80S	No	1 unit	3	MB	LL121X	Standard
38146500	LL122X LED80S/840 1x PSD VWB 7 WH	LED80S	No	1 unit	3	VWB	LL122X	Standard
38148900	LL120X LED160S/865 2x PSU WB 5 WH	LED160S	No	2 units	6	WB	LL120X	Standard
38149600	LL122X LED80S/840 1x PSD WB 9 WH	LED80S	No	1 unit	3	WB	LL122X	Standard
38150200	LL121X LED80S/840 1x PSU WB 7X2.5 WH	LED80S	No	1 unit	3	WB	LL121X	Standard
38151900	LL120X LED152S/830 2x PSD DA20 7 VLC WH	LED152S	No	2 units	6	DA20	LL120X	Standard
38152600	LL121X LED76S/830 1x PSU DA20 5 WH	LED76S	No	1 unit	3	DA20	LL121X	Standard
38153300	LL121X LED80S/840 1x PSU NB 7X2.5 WH	LED80S	No	1 unit	3	NB	LL121X	Standard
38154000	LL121X LED76S/830 1x PSU VWB 5 WH	LED76S	No	1 unit	3	VWB	LL121X	Standard
38155700	LL121X LED80S/840 1x PSD A 7 WH	LED80S	No	1 unit	3	A	LL121X	Standard
38156400	LL122X LED76S/830 1x PSU VWB 7 WH	LED76S	No	1 unit	3	VWB	LL122X	Standard
38157100	LL121X LED80S/840 1x PSU WB 7 WH	LED80S	No	1 unit	3	WB	LL121X	Standard
38158800	LL120X LED160S/865 2x PSD MB 7 VLC WH	LED160S	No	2 units	6	MB	LL120X	Standard
38159500	LL121X LED76S/830 1x PSD WB 9 WH	LED76S	No	1 unit	3	WB	LL121X	Standard
38160100	LL121X LED80S/865 1x PSD WB 7 WH	LED80S	No	1 unit	3	WB	LL121X	Standard
38161800	LL120X LED160S/840 2x PSU MB 7 WH	LED160S	No	2 units	6	MB	LL120X	Standard
38162500	LL121X LED76S/830 1x PSU VWB 7 EL3 WH	LED76S	No	1 unit	3	VWB	LL121X	Standard
38163200	LL121X LED76S/830 1x PSU A 5 WH	LED76S	No	1 unit	3	A	LL121X	Standard
38165600	LL121X LED80S/840 1x PSU DA20 7 EL3 WH	LED80S	No	1 unit	3	DA20	LL121X	Standard
38166300	LL121X LED80S/840 1x PSD A 7X2.5 WH	LED80S	No	1 unit	3	A	LL121X	Standard
38167000	LL121X LED80S/840 1x PSU NB 7 EL3 WH	LED80S	No	1 unit	3	NB	LL121X	Standard
38168700	LL120X LED160S/840 2x PSU NB 7 WH	LED160S	No	2 units	6	NB	LL120X	Standard
38169400	LL121X LED76S/830 1x PSU VWB 7 WH	LED76S	No	1 unit	3	VWB	LL121X	Standard
38171700	LL121X LED80S/840 1x PSU NB 7 WH	LED80S	No	1 unit	3	NB	LL121X	Standard
38173100	LL121X LED76S/830 1x PSD A 7 WH	LED76S	No	1 unit	3	A	LL121X	Standard
38175500	LL120X LED160S/840 2x PSU VWB 7 WH	LED160S	No	2 units	6	VWB	LL120X	Standard
38176200	LL121X LED80S/840 1x PSU VWB 7 WH	LED80S	No	1 unit	3	VWB	LL121X	Standard
38177900	LL121X LED80S/865 1x PSD MB 9 WH	LED80S	No	1 unit	3	MB	LL121X	Standard
38178600	LL122X LED80S/840 1x PSU WB 5X2.5 WH	LED80S	No	1 unit	3	WB	LL122X	Standard
38179300	LL120X LED160S/840 2x PSU VWB 5X2.5 WH	LED160S	No	2 units	6	VWB	LL120X	Standard
38180900	LL122X LED80S/840 1x PSU VWB 5X2.5 WH	LED80S	No	1 unit	3	VWB	LL122X	Standard
38181600	LL121X LED80S/840 1x PSU VWB 5X2.5 WH	LED80S	No	1 unit	3	VWB	LL121X	Standard
38182300	LL122X LED80S/840 1x PSU NB 5X2.5 WH	LED80S	No	1 unit	3	NB	LL122X	Standard
38183000	LL122X LED80S/840 1x PSD WB 7X2.5 WH	LED80S	No	1 unit	3	WB	LL122X	Standard
38184700	LL120X LED160S/840 2x PSD VWB 7X2.5 VLC	LED160S	No	2 units	6	VWB	LL120X	Standard
38185400	LL122X LED80S/840 1x PSD VWB 7X2.5 WH	LED80S	No	1 unit	3	VWB	LL122X	Standard
38186100	LL121X LED80S/840 1x PSD VWB 7X2.5 WH	LED80S	No	1 unit	3	VWB	LL121X	Standard
38187800	LL122X LED80S/840 1x PSD NB 7X2.5 WH	LED80S	No	1 unit	3	NB	LL122X	Standard
38188500	LL121X LED80S/840 1x PSU MB 7 EL3 WH	LED80S	No	1 unit	3	MB	LL121X	Standard
38189200	LL120X LED160S/865 1x PSD MB 7 WH	LED160S	No	1 unit	6	MB	LL120X	Standard
38190800	LL120X LED160S/865 2x PSU MB 5 WH	LED160S	No	2 units	6	MB	LL120X	Standard
38191500	LL121X LED80S/840 1x PSD NB 9 EL3 WH	LED80S	No	1 unit	3	NB	LL121X	Standard
38089500	LL120X LED150S/840 2x PSD O 7 VLC WH	LED150S	No	2 units	6	No	LL120X	Standard
38100700	LL120X LED150S/840 2x PSU O 5 WH	LED150S	No	2 units	6	No	LL120X	Standard

Order Code	Full Product Name	Kód radu svetelného zdroja	Mechanické príslušenstvo	Počet jednotiek predradníka	Počet svetelných zdrojov	Typ optiky	Kód radu produktov	Vnútročné káble
38102100	LL121X LED75S/840 1x PSD O 7 WH	LED75S	No	1 unit	3	No	LL121X	Standard
38090100	LL120X LED150S/840 1x PSD O 7 WH	LED150S	No	1 unit	6	No	LL120X	Standard
38142700	LL120X LED150S/865 2x PSU O 5 WH	LED150S	No	2 units	6	No	LL120X	Standard
98887900	LL120X LED150S/840 2x PSU PCO 5 WH	-	-	2 units	-	No	LL120X	-
98768100	LL121X LED75S/840 1x PSU PCO 5 WH	-	-	1 unit	-	No	LL121X	-

Počiatkový výkon (súlady s požiadavkami IEC) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Počiatková účinnosť		Tolerancia	
		Počet. náhradná teplota chromatičnosti	LED svietidla	Počiatkový svetelný tok	svetelného toku
88166700	LL120X LED90S/840 2x PSU NB 5 WH	4000 K	141 lm/W	9000 lm	+/-7%
88171100	LL121X LED45S/840 1x PSU MB 5 WH	4000 K	141 lm/W	4500 lm	+/-7%
88172800	LL120X LED90S/840 2x PSU MB 5 WH	4000 K	141 lm/W	9000 lm	+/-7%
88177300	LL121X LED45S/840 1x PSU WB 5 WH	4000 K	141 lm/W	4500 lm	+/-7%
88178000	LL120X LED90S/840 2x PSU WB 5 WH	4000 K	141 lm/W	9000 lm	+/-7%
88183400	LL121X LED45S/840 1x PSU DA20 5 WH	4000 K	141 lm/W	4500 lm	+/-7%
88184100	LL120X LED90S/840 2x PSU DA20 5 WH	4000 K	141 lm/W	9000 lm	+/-7%
88190200	LL120X LED90S/840 2x PSD NB 7 VLC WH	4000 K	141 lm/W	9000 lm	+/-7%
88203900	LL121X LED45S/840 1x PSD DA20 7 WH	4000 K	141 lm/W	4500 lm	+/-7%
88204600	LL120X LED90S/840	4000 K	141 lm/W	9000 lm	+/-7%

Order Code	Full Product Name	Počiatková účinnosť		Tolerancia	
		Počet. náhradná teplota chromatičnosti	LED svietidla	Počiatkový svetelný tok	svetelného toku
	2x PSD DA20 7 VLC WH				
88435400	LL121X LED45S/840 1x PSU NB 5 WH	4000 K	141 lm/W	4500 lm	+/-7%
90694000	LL120X LED90S/840 2x PSU VWB 5 WH	4000 K	141 lm/W	9000 lm	+/-7%
90746600	LL120X LED90S/840 2x PSD WB 9 VLC WH	4000 K	141 lm/W	9000 lm	+/-7%
88141400	LL120X LED90S/840 2x PSD WB 7 VLC WH	4000 K	141 lm/W	9000 lm	+/-7%
88140700	LL121X LED45S/840 1x PSD WB 7 WH	4000 K	141 lm/W	4500 lm	+/-7%
32344100	LL120X LED90S/840 1x PSD WB 9 WH	4000 K	141 lm/W	9000 lm	+/-7%
34735500	LL120X LED90S/840 1x PSU NB 5 WH	4000 K	141 lm/W	9000 lm	+/-7%
34736200	LL120X LED90S/840 1x PSU MB 5 WH	4000 K	141 lm/W	9000 lm	+/-7%
34744700	LL120X LED90S/840 1x PSU NB 7 WH	4000 K	141 lm/W	9000 lm	+/-7%

CoreLine Trunking

Order Code	Full Product Name	Poč. náhradná teplota chromatičnosti	Počiatočná		Tolerancia svetelného toku
			účinnosť LED svietidla	Počiatočný svetelný tok	
34745400	LL120X LED90S/840 1x PSU WB 7 WH	4000 K	141 lm/W	9000 lm	+/-7%
34746100	LL120X LED90S/840 1x PSU A 7 WH	4000 K	141 lm/W	9000 lm	+/-7%
38078900	LL121X LED80S/840 PSU WB SMB WH KIT	4000 K	148 lm/W	8000 lm	+/-1%
38079600	LL121X LED80S/840 PSU NB SMB WH KIT	4000 K	148 lm/W	8000 lm	+/-1%
38080200	LL121X LED80S/840 PSU WB TW3 SMB WH KIT	4000 K	148 lm/W	8000 lm	+/-1%
38081900	LL120X LED160S/840 PSU WB SMB WH KIT	4000 K	148 lm/W	16000 lm	+/-2%
38082600	LL120X LED160S/840 PSU NB SMB WH KIT	4000 K	148 lm/W	16000 lm	+/-2%
38083300	LL121X LED80S/840 PSU NB TW3 SMB WH KIT	4000 K	148 lm/W	8000 lm	+/-1%
38084000	LL120X LED160S/840 PSU WB TW3 SMB WH KIT	4000 K	148 lm/W	16000 lm	+/-2%
38085700	LL120X LED160S/840 PSU NB TW3 SMB WH KIT	4000 K	148 lm/W	16000 lm	+/-2%
38086400	LL120X LED160S/840 2x PSD WB 7X2.5 VLC W	4000 K	148 lm/W	16000 lm	+/-2%
38087100	LL120X LED160S/840 2x PSD WB 7 VLC WH	4000 K	148 lm/W	16000 lm	+/-2%
38088800	LL120X LED160S/840	4000 K	148 lm/W	16000 lm	+/-2%

Order Code	Full Product Name	Poč. náhradná teplota chromatičnosti	Počiatočná		Tolerancia svetelného toku
			účinnosť LED svietidla	Počiatočný svetelný tok	
	2x PSU WB 5 WH				
38091800	LL120X LED160S/840 2x PSU MB 5 WH	4000 K	148 lm/W	16000 lm	+/-2%
38092500	LL121X LED80S/840 1x PSD WB 7 WH	4000 K	148 lm/W	8000 lm	+/-1%
38093200	LL120X LED160S/840 2x PSU DA20 5 WH	4000 K	148 lm/W	16000 lm	+/-2%
38094900	LL121X LED80S/840 1x PSU WB 5 WH	4000 K	148 lm/W	8000 lm	+/-1%
38095600	LL120X LED160S/840 1x PSD WB 7 WH	4000 K	148 lm/W	16000 lm	+/-2%
38097000	LL120X LED160S/840 1x PSD WB 7X2.5 WH	4000 K	148 lm/W	16000 lm	+/-2%
38098700	LL120X LED160S/840 2x PSD MB 7 VLC WH	4000 K	148 lm/W	16000 lm	+/-2%
38101400	LL121X LED76S/830 1x PSU WB 5 WH	3000 K	141 lm/W	7600 lm	+/-1%
38103800	LL121X LED80S/840 1x PSU MB 5 WH	4000 K	148 lm/W	8000 lm	+/-1%
38104500	LL120X LED152S/830 2x PSU WB 5 WH	3000 K	141 lm/W	15200 lm	+/-2%
38105200	LL120X LED160S/840 2x PSD VWB 7 VLC WH	4000 K	148 lm/W	16000 lm	+/-2%
38106900	LL120X LED152S/830 2x PSU VWB 5 WH	3000 K	141 lm/W	15200 lm	+/-2%

CoreLine Trunking

Order Code	Full Product Name	Poč. náhradná teplota chromatičnosti	Počiatočná		Tolerancia
			účinnosť LED svietidla	Počiatočný svetelný tok	
38107600	LL120X LED160S/840 1x PSD NB 7 WH	4000 K	148 lm/W	16000 lm	+/-2%
38109000	LL120X LED152S/830 2x PSU DA20 5 WH	3000 K	141 lm/W	15200 lm	+/-2%
38110600	LL120X LED160S/840 2x PSD NB 9 VLC WH	4000 K	148 lm/W	16000 lm	+/-2%
38111300	LL121X LED80S/840 1x PSD WB 7X2.5 WH	4000 K	148 lm/W	8000 lm	+/-1%
38112000	LL120X LED160S/840 2x PSU WB 7 WH	4000 K	148 lm/W	16000 lm	+/-2%
38113700	LL120X LED160S/840 2x PSD NB 7 VLC WH	4000 K	148 lm/W	16000 lm	+/-2%
38114400	LL121X LED80S/840 1x PSU DA20 5 WH	4000 K	148 lm/W	8000 lm	+/-1%
38115100	LL120X LED152S/830 2x PSD WB 7 VLC WH	3000 K	141 lm/W	15200 lm	+/-2%
38116800	LL120X LED152S/830 2x PSU MB 5 WH	3000 K	141 lm/W	15200 lm	+/-2%
38117500	LL120X LED160S/840 2x PSU VWB 5 WH	4000 K	148 lm/W	16000 lm	+/-2%
38118200	LL121X LED76S/830 1x PSD WB 7 WH	3000 K	141 lm/W	7600 lm	+/-1%
38119900	LL120X LED160S/840 2x PSD A 7X2.5 VLC WH	4000 K	148 lm/W	16000 lm	+/-2%
38120500	LL121X LED80S/840	4000 K	148 lm/W	8000 lm	+/-1%

Order Code	Full Product Name	Poč. náhradná teplota chromatičnosti	Počiatočná		Tolerancia
			účinnosť LED svietidla	Počiatočný svetelný tok	
	1x PSD NB 7 WH				
38122900	LL121X LED80S/840 1x PSU VWB 5 WH	4000 K	148 lm/W	8000 lm	+/-1%
38123600	LL121X LED80S/840 1x PSU WB 7 EL3 WH	4000 K	143 lm/W	8000 lm	+/-1%
38124300	LL121X LED80S/840 1x PSD MB 7 WH	4000 K	148 lm/W	8000 lm	+/-1%
38127400	LL121X LED80S/840 1x PSU NB 5 WH	4000 K	148 lm/W	8000 lm	+/-1%
38128100	LL121X LED80S/840 1x PSD NB 9 WH	4000 K	148 lm/W	8000 lm	+/-1%
38129800	LL120X LED160S/840 2x PSU A 5 WH	4000 K	148 lm/W	16000 lm	+/-2%
38130400	LL122X LED80S/840 1x PSU WB 5 WH	4000 K	148 lm/W	8000 lm	+/-1%
38131100	LL122X LED80S/840 1x PSU VWB 5 WH	4000 K	148 lm/W	8000 lm	+/-1%
38132800	LL121X LED76S/830 1x PSU MB 5 WH	3000 K	141 lm/W	7600 lm	+/-1%
38133500	LL121X LED80S/840 1x PSD WB 9 EL3 WH	4000 K	143 lm/W	8000 lm	+/-1%
38134200	LL120X LED160S/840 2x PSD MB 9 VLC WH	4000 K	148 lm/W	16000 lm	+/-2%
38136600	LL120X LED160S/840 2x PSD DA20 7 VLC WH	4000 K	148 lm/W	16000 lm	+/-2%

CoreLine Trunking

Order Code	Full Product Name	Poč. náhradná teplota chromatičnosti	Počiatočná		Tolerancia svetelného toku
			účinnosť LED svietidla	Počiatočný svetelný tok	
38137300	LL121X LED80S/840 1x PSD DA20 7 WH	4000 K	148 lm/W	8000 lm	+/-1%
38138000	LL120X LED160S/840 2x PSD A 7 VLC WH	4000 K	148 lm/W	16000 lm	+/-2%
38139700	LL121X LED80S/840 1x PSU A 5 WH	4000 K	148 lm/W	8000 lm	+/-1%
38140300	LL120X LED152S/830 2x PSU A 5 WH	3000 K	141 lm/W	15200 lm	+/-2%
38141000	LL120X LED160S/865 2x PSD VWB 7 VLC WH	6500 K	148 lm/W	16000 lm	+/-2%
38143400	LL121X LED80S/840 1x PSD MB 9 WH	4000 K	148 lm/W	8000 lm	+/-1%
38144100	LL121X LED80S/840 1x PSD VWB 7 WH	4000 K	148 lm/W	8000 lm	+/-1%
38145800	LL121X LED80S/840 1x PSU MB 7 WH	4000 K	148 lm/W	8000 lm	+/-1%
38146500	LL122X LED80S/840 1x PSD VWB 7 WH	4000 K	148 lm/W	8000 lm	+/-1%
38148900	LL120X LED160S/865 2x PSU WB 5 WH	6500 K	148 lm/W	16000 lm	+/-2%
38149600	LL122X LED80S/840 1x PSD WB 9 WH	4000 K	148 lm/W	8000 lm	+/-1%
38150200	LL121X LED80S/840 1x PSU WB 7X2.5 WH	4000 K	148 lm/W	8000 lm	+/-1%
38151900	LL120X LED152S/830	3000 K	141 lm/W	15200 lm	+/-2%

Order Code	Full Product Name	Poč. náhradná teplota chromatičnosti	Počiatočná		Tolerancia svetelného toku
			účinnosť LED svietidla	Počiatočný svetelný tok	
	2x PSD DA20 7 VLC WH				
38152600	LL121X LED76S/830 1x PSU DA20 5 WH	3000 K	141 lm/W	7600 lm	+/-1%
38153300	LL121X LED80S/840 1x PSU NB 7X2.5 WH	4000 K	148 lm/W	8000 lm	+/-1%
38154000	LL121X LED76S/830 1x PSU VWB 5 WH	3000 K	141 lm/W	7600 lm	+/-1%
38155700	LL121X LED80S/840 1x PSD A 7 WH	4000 K	148 lm/W	8000 lm	+/-1%
38156400	LL122X LED76S/830 1x PSU VWB 7 WH	3000 K	141 lm/W	7600 lm	+/-1%
38157100	LL121X LED80S/840 1x PSU WB 7 WH	4000 K	148 lm/W	8000 lm	+/-1%
38158800	LL120X LED160S/865 2x PSD MB 7 VLC WH	6500 K	148 lm/W	16000 lm	+/-2%
38159500	LL121X LED76S/830 1x PSD WB 9 WH	3000 K	141 lm/W	7600 lm	+/-1%
38160100	LL121X LED80S/865 1x PSD WB 7 WH	6500 K	148 lm/W	8000 lm	+/-1%
38161800	LL120X LED160S/840 2x PSU MB 7 WH	4000 K	148 lm/W	16000 lm	+/-2%
38162500	LL121X LED76S/830 1x PSU VWB 7 EL3 WH	3000 K	136 lm/W	7600 lm	+/-1%
38163200	LL121X LED76S/830 1x PSU A 5 WH	3000 K	141 lm/W	7600 lm	+/-1%
38165600	LL121X LED80S/840	4000 K	143 lm/W	8000 lm	+/-1%

CoreLine Trunking

Order Code	Full Product Name	Poč. náhradná teplota chromatičnosti	Počiatočná účinnosť		Tolerancia svetelného toku
			LED svietidla	Počiatočný svetelný tok	
	1x PSU DA20 7 EL3 WH				
38166300	LL121X LED80S/840 1x PSD A 7X2.5 WH	4000 K	148 lm/W	8000 lm	+/-1%
38167000	LL121X LED80S/840 1x PSU NB 7 EL3 WH	4000 K	143 lm/W	8000 lm	+/-1%
38168700	LL120X LED160S/840 2x PSU NB 7 WH	4000 K	148 lm/W	16000 lm	+/-2%
38169400	LL121X LED76S/830 1x PSU VWB 7 WH	3000 K	141 lm/W	7600 lm	+/-1%
38171700	LL121X LED80S/840 1x PSU NB 7 WH	4000 K	148 lm/W	8000 lm	+/-1%
38173100	LL121X LED76S/830 1x PSD A 7 WH	3000 K	141 lm/W	7600 lm	+/-1%
38175500	LL120X LED160S/840 2x PSU VWB 7 WH	4000 K	148 lm/W	16000 lm	+/-2%
38176200	LL121X LED80S/840 1x PSU VWB 7 WH	4000 K	148 lm/W	8000 lm	+/-1%
38177900	LL121X LED80S/865 1x PSD MB 9 WH	6500 K	148 lm/W	8000 lm	+/-1%
38178600	LL122X LED80S/840 1x PSU WB 5X2.5 WH	4000 K	148 lm/W	8000 lm	+/-1%
38179300	LL120X LED160S/840 2x PSU VWB 5X2.5 WH	4000 K	148 lm/W	16000 lm	+/-2%
38180900	LL122X LED80S/840 1x PSU VWB 5X2.5 WH	4000 K	148 lm/W	8000 lm	+/-1%

Order Code	Full Product Name	Poč. náhradná teplota chromatičnosti	Počiatočná účinnosť		Tolerancia svetelného toku
			LED svietidla	Počiatočný svetelný tok	
38181600	LL121X LED80S/840 1x PSU VWB 5X2.5 WH	4000 K	148 lm/W	8000 lm	+/-1%
38182300	LL122X LED80S/840 1x PSU NB 5X2.5 WH	4000 K	148 lm/W	8000 lm	+/-1%
38183000	LL122X LED80S/840 1x PSD WB 7X2.5 WH	4000 K	148 lm/W	8000 lm	+/-1%
38184700	LL120X LED160S/840 2x PSD VWB 7X2.5 VLC	4000 K	148 lm/W	16000 lm	+/-2%
38185400	LL122X LED80S/840 1x PSD VWB 7X2.5 WH	4000 K	148 lm/W	8000 lm	+/-1%
38186100	LL121X LED80S/840 1x PSD VWB 7X2.5 WH	4000 K	148 lm/W	8000 lm	+/-1%
38187800	LL122X LED80S/840 1x PSD NB 7X2.5 WH	4000 K	148 lm/W	8000 lm	+/-1%
38188500	LL121X LED80S/840 1x PSU MB 7 EL3 WH	4000 K	143 lm/W	8000 lm	+/-1%
38189200	LL120X LED160S/865 1x PSD MB 7 WH	6500 K	148 lm/W	16000 lm	+/-2%
38190800	LL120X LED160S/865 2x PSU MB 5 WH	6500 K	148 lm/W	16000 lm	+/-2%
38191500	LL121X LED80S/840 1x PSD NB 9 EL3 WH	4000 K	143 lm/W	8000 lm	+/-1%
38089500	LL120X LED150S/840 2x PSD O 7 VLC WH	4000 K	139 lm/W	15000 lm	+/-2%

CoreLine Trunking

Order Code	Full Product Name	Poč. náhradná teplota chromatičnosti	Počiatočná		Tolerancia
			účinnosť LED svietidla	Počiatočný svetelný tok	
38100700	LL120X LED150S/840 2x PSU O 5 WH	4000 K	139 lm/W	15000 lm	+/-2%
38102100	LL121X LED75S/840 1x PSD O 7 WH	4000 K	139 lm/W	7500 lm	+/-1%
38090100	LL120X LED150S/840 1x PSD O 7 WH	4000 K	139 lm/W	15000 lm	+/-2%
38142700	LL120X LED150S/865 2x PSU O 5 WH	6500 K	139 lm/W	15000 lm	+/-2%

Order Code	Full Product Name	Poč. náhradná teplota chromatičnosti	Počiatočná		Tolerancia
			účinnosť LED svietidla	Počiatočný svetelný tok	
98887900	LL120X LED150S/840 2x PSU PCO 5 WH	4000 K	120 lm/W	15000 lm	+/-2%
98768100	LL121X LED75S/840 1x PSU PCO 5 WH	4000 K	120 lm/W	7500 lm	+/-2%

Počiatočný výkon (súlady s požiadavkami IEC) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Počiatočný príkon
88166700	LL120X LED90S/840 2x PSU NB 5 WH	64 W
88171100	LL121X LED45S/840 1x PSU MB 5 WH	32 W
88172800	LL120X LED90S/840 2x PSU MB 5 WH	64 W
88177300	LL121X LED45S/840 1x PSU WB 5 WH	32 W
88178000	LL120X LED90S/840 2x PSU WB 5 WH	64 W
88183400	LL121X LED45S/840 1x PSU DA20 5 WH	32 W
88184100	LL120X LED90S/840 2x PSU DA20 5 WH	64 W
88190200	LL120X LED90S/840 2x PSD NB 7 VLC WH	64 W
88203900	LL121X LED45S/840 1x PSD DA20 7 WH	32 W
88204600	LL120X LED90S/840 2x PSD DA20 7 VLC WH	64 W
88435400	LL121X LED45S/840 1x PSU NB 5 WH	32 W
90694000	LL120X LED90S/840 2x PSU VWB 5 WH	64 W
90746600	LL120X LED90S/840 2x PSD WB 9 VLC WH	64 W
88141400	LL120X LED90S/840 2x PSD WB 7 VLC WH	64 W
88140700	LL121X LED45S/840 1x PSD WB 7 WH	32 W
32344100	LL120X LED90S/840 1x PSD WB 9 WH	64 W
34735500	LL120X LED90S/840 1x PSU NB 5 WH	64 W
34736200	LL120X LED90S/840 1x PSU MB 5 WH	64 W
34744700	LL120X LED90S/840 1x PSU NB 7 WH	64 W
34745400	LL120X LED90S/840 1x PSU WB 7 WH	64 W
34746100	LL120X LED90S/840 1x PSU A 7 WH	64 W
38078900	LL121X LED80S/840 PSU WB SMB WH KIT	54 W
38079600	LL121X LED80S/840 PSU NB SMB WH KIT	54 W
38080200	LL121X LED80S/840 PSU WB TW3 SMB WH KIT	54 W
38081900	LL120X LED160S/840 PSU WB SMB WH KIT	108 W
38082600	LL120X LED160S/840 PSU NB SMB WH KIT	108 W
38083300	LL121X LED80S/840 PSU NB TW3 SMB WH KIT	54 W
38084000	LL120X LED160S/840 PSU WB TW3 SMB WH KIT	108 W
38085700	LL120X LED160S/840 PSU NB TW3 SMB WH KIT	108 W
38086400	LL120X LED160S/840 2x PSD WB 7X2.5 VLC W	108 W
38087100	LL120X LED160S/840 2x PSD WB 7 VLC WH	108 W
38088800	LL120X LED160S/840 2x PSU WB 5 WH	108 W
38091800	LL120X LED160S/840 2x PSU MB 5 WH	108 W

Order Code	Full Product Name	Počiatočný príkon
38092500	LL121X LED80S/840 1x PSD WB 7 WH	54 W
38093200	LL120X LED160S/840 2x PSU DA20 5 WH	108 W
38094900	LL121X LED80S/840 1x PSU WB 5 WH	54 W
38095600	LL120X LED160S/840 1x PSD WB 7 WH	108 W
38097000	LL120X LED160S/840 1x PSD WB 7X2.5 WH	108 W
38098700	LL120X LED160S/840 2x PSD MB 7 VLC WH	108 W
38101400	LL121X LED76S/830 1x PSU WB 5 WH	54 W
38103800	LL121X LED80S/840 1x PSU MB 5 WH	54 W
38104500	LL120X LED152S/830 2x PSU WB 5 WH	108 W
38105200	LL120X LED160S/840 2x PSD VWB 7 VLC WH	108 W
38106900	LL120X LED152S/830 2x PSU VWB 5 WH	108 W
38107600	LL120X LED160S/840 1x PSD NB 7 WH	108 W
38109000	LL120X LED152S/830 2x PSU DA20 5 WH	108 W
38110600	LL120X LED160S/840 2x PSD NB 9 VLC WH	108 W
38111300	LL121X LED80S/840 1x PSD WB 7X2.5 WH	54 W
38112000	LL120X LED160S/840 2x PSU WB 7 WH	108 W
38113700	LL120X LED160S/840 2x PSD NB 7 VLC WH	108 W
38114400	LL121X LED80S/840 1x PSU DA20 5 WH	54 W
38115100	LL120X LED152S/830 2x PSD WB 7 VLC WH	108 W
38116800	LL120X LED152S/830 2x PSU MB 5 WH	108 W
38117500	LL120X LED160S/840 2x PSU VWB 5 WH	108 W
38118200	LL121X LED76S/830 1x PSD WB 7 WH	54 W
38119900	LL120X LED160S/840 2x PSD A 7X2.5 VLC WH	108 W
38120500	LL121X LED80S/840 1x PSD NB 7 WH	54 W
38122900	LL121X LED80S/840 1x PSU VWB 5 WH	54 W
38123600	LL121X LED80S/840 1x PSU WB 7 EL3 WH	56 W
38124300	LL121X LED80S/840 1x PSD MB 7 WH	54 W
38127400	LL121X LED80S/840 1x PSU NB 5 WH	54 W
38128100	LL121X LED80S/840 1x PSD NB 9 WH	54 W
38129800	LL120X LED160S/840 2x PSU A 5 WH	108 W
38130400	LL122X LED80S/840 1x PSU WB 5 WH	54 W
38131100	LL122X LED80S/840 1x PSU VWB 5 WH	54 W
38132800	LL121X LED76S/830 1x PSU MB 5 WH	54 W

CoreLine Trunking

Order Code	Full Product Name	Počiatočný príkon
38133500	LL121X LED80S/840 1x PSD WB 9 EL3 WH	56 W
38134200	LL120X LED160S/840 2x PSD MB 9 VLC WH	108 W
38136600	LL120X LED160S/840 2x PSD DA20 7 VLC WH	108 W
38137300	LL121X LED80S/840 1x PSD DA20 7 WH	54 W
38138000	LL120X LED160S/840 2x PSD A 7 VLC WH	108 W
38139700	LL121X LED80S/840 1x PSU A 5 WH	54 W
38140300	LL120X LED152S/830 2x PSU A 5 WH	108 W
38141000	LL120X LED160S/865 2x PSD VWB 7 VLC WH	108 W
38143400	LL121X LED80S/840 1x PSD MB 9 WH	54 W
38144100	LL121X LED80S/840 1x PSD VWB 7 WH	54 W
38145800	LL121X LED80S/840 1x PSU MB 7 WH	54 W
38146500	LL122X LED80S/840 1x PSD VWB 7 WH	54 W
38148900	LL120X LED160S/865 2x PSU WB 5 WH	108 W
38149600	LL122X LED80S/840 1x PSD WB 9 WH	54 W
38150200	LL121X LED80S/840 1x PSU WB 7X2.5 WH	54 W
38151900	LL120X LED152S/830 2x PSD DA20 7 VLC WH	108 W
38152600	LL121X LED76S/830 1x PSU DA20 5 WH	54 W
38153300	LL121X LED80S/840 1x PSU NB 7X2.5 WH	54 W
38154000	LL121X LED76S/830 1x PSU VWB 5 WH	54 W
38155700	LL121X LED80S/840 1x PSD A 7 WH	54 W
38156400	LL122X LED76S/830 1x PSU VWB 7 WH	54 W
38157100	LL121X LED80S/840 1x PSU WB 7 WH	54 W
38158800	LL120X LED160S/865 2x PSD MB 7 VLC WH	108 W
38159500	LL121X LED76S/830 1x PSD WB 9 WH	54 W
38160100	LL121X LED80S/865 1x PSD WB 7 WH	54 W
38161800	LL120X LED160S/840 2x PSU MB 7 WH	108 W
38162500	LL121X LED76S/830 1x PSU VWB 7 EL3 WH	56 W
38163200	LL121X LED76S/830 1x PSU A 5 WH	54 W
38165600	LL121X LED80S/840 1x PSU DA20 7 EL3 WH	56 W
38166300	LL121X LED80S/840 1x PSD A 7X2.5 WH	54 W

Mechanické časti a teleso

Order Code	Full Product Name	Farba	Priemer
88166700	LL120X LED90S/840 2x PSU NB 5 WH	Biela	-
88171100	LL121X LED45S/840 1x PSU MB 5 WH	Biela	-
88172800	LL120X LED90S/840 2x PSU MB 5 WH	Biela	-
88177300	LL121X LED45S/840 1x PSU WB 5 WH	Biela	-
88178000	LL120X LED90S/840 2x PSU WB 5 WH	Biela	-
88183400	LL121X LED45S/840 1x PSU DA20 5 WH	Biela	-
88184100	LL120X LED90S/840 2x PSU DA20 5 WH	Biela	-
88190200	LL120X LED90S/840 2x PSD NB 7 VLC WH	Biela	-
88203900	LL121X LED45S/840 1x PSD DA20 7 WH	Biela	-
88204600	LL120X LED90S/840 2x PSD DA20 7 VLC WH	Biela	-
88435400	LL121X LED45S/840 1x PSU NB 5 WH	Biela	-
90694000	LL120X LED90S/840 2x PSU VWB 5 WH	Biela	-
90746600	LL120X LED90S/840 2x PSD WB 9 VLC WH	Biela	-
88141400	LL120X LED90S/840 2x PSD WB 7 VLC WH	Biela	-
88140700	LL121X LED45S/840 1x PSD WB 7 WH	Biela	-
32344100	LL120X LED90S/840 1x PSD WB 9 WH	Biela	-
34735500	LL120X LED90S/840 1x PSU NB 5 WH	Biela	-
34736200	LL120X LED90S/840 1x PSU MB 5 WH	Biela	-


Order Code	Full Product Name	Počiatočný príkon
38167000	LL121X LED80S/840 1x PSU NB 7 EL3 WH	56 W
38168700	LL120X LED160S/840 2x PSU NB 7 WH	108 W
38169400	LL121X LED76S/830 1x PSU VWB 7 WH	54 W
38171700	LL121X LED80S/840 1x PSU NB 7 WH	54 W
38173100	LL121X LED76S/830 1x PSD A 7 WH	54 W
38175500	LL120X LED160S/840 2x PSU VWB 7 WH	108 W
38176200	LL121X LED80S/840 1x PSU VWB 7 WH	54 W
38177900	LL121X LED80S/865 1x PSD MB 9 WH	54 W
38178600	LL122X LED80S/840 1x PSU WB 5X2.5 WH	54 W
38179300	LL120X LED160S/840 2x PSU VWB 5X2.5 WH	108 W
38180900	LL122X LED80S/840 1x PSU VWB 5X2.5 WH	54 W
38181600	LL121X LED80S/840 1x PSU VWB 5X2.5 WH	54 W
38182300	LL122X LED80S/840 1x PSU NB 5X2.5 WH	54 W
38183000	LL122X LED80S/840 1x PSD WB 7X2.5 WH	54 W
38184700	LL120X LED160S/840 2x PSD VWB 7X2.5 VLC	108 W
38185400	LL122X LED80S/840 1x PSD VWB 7X2.5 WH	54 W
38186100	LL121X LED80S/840 1x PSD VWB 7X2.5 WH	54 W
38187800	LL122X LED80S/840 1x PSD NB 7X2.5 WH	54 W
38188500	LL121X LED80S/840 1x PSU MB 7 EL3 WH	56 W
38189200	LL120X LED160S/865 1x PSD MB 7 WH	108 W
38190800	LL120X LED160S/865 2x PSU MB 5 WH	108 W
38191500	LL121X LED80S/840 1x PSD NB 9 EL3 WH	56 W
38089500	LL120X LED150S/840 2x PSD O 7 VLC WH	108 W
38100700	LL120X LED150S/840 2x PSU O 5 WH	108 W
38102100	LL121X LED75S/840 1x PSD O 7 WH	54 W
38090100	LL120X LED150S/840 1x PSD O 7 WH	108 W
38142700	LL120X LED150S/865 2x PSU O 5 WH	108 W
98887900	LL120X LED150S/840 2x PSU PCO 5 WH	126 W
98768100	LL121X LED75S/840 1x PSU PCO 5 WH	63 W

CoreLine Trunking


Order Code	Full Product Name	Farba	Priemer
38095600	LL120X LED160S/840 1x PSD WB 7 WH	Biela	-
38097000	LL120X LED160S/840 1x PSD WB 7X2.5 WH	Biela	-
38098700	LL120X LED160S/840 2x PSD MB 7 VLC WH	Biela	-
38101400	LL121X LED76S/830 1x PSU WB 5 WH	Biela	-
38103800	LL121X LED80S/840 1x PSU MB 5 WH	Biela	-
38104500	LL120X LED152S/830 2x PSU WB 5 WH	Biela	-
38105200	LL120X LED160S/840 2x PSD VWB 7 VLC WH	Biela	-
38106900	LL120X LED152S/830 2x PSU VWB 5 WH	Biela	-
38107600	LL120X LED160S/840 1x PSD NB 7 WH	Biela	-
38109000	LL120X LED152S/830 2x PSU DA20 5 WH	Biela	-
38110600	LL120X LED160S/840 2x PSD NB 9 VLC WH	Biela	-
38111300	LL121X LED80S/840 1x PSD WB 7X2.5 WH	Biela	-
38112000	LL120X LED160S/840 2x PSU WB 7 WH	Biela	-
38113700	LL120X LED160S/840 2x PSD NB 7 VLC WH	Biela	-
38114400	LL121X LED80S/840 1x PSU DA20 5 WH	Biela	-
38115100	LL120X LED152S/830 2x PSD WB 7 VLC WH	Biela	-
38116800	LL120X LED152S/830 2x PSU MB 5 WH	Biela	-
38117500	LL120X LED160S/840 2x PSU VWB 5 WH	Biela	-
38118200	LL121X LED76S/830 1x PSD WB 7 WH	Biela	-
38119900	LL120X LED160S/840 2x PSD A 7X2.5 VLC WH	Biela	-
38120500	LL121X LED80S/840 1x PSD NB 7 WH	Biela	-
38122900	LL121X LED80S/840 1x PSU VWB 5 WH	Biela	-
38123600	LL121X LED80S/840 1x PSU WB 7 EL3 WH	Biela	-
38124300	LL121X LED80S/840 1x PSD MB 7 WH	Biela	-
38127400	LL121X LED80S/840 1x PSU NB 5 WH	Biela	-
38128100	LL121X LED80S/840 1x PSD NB 9 WH	Biela	-
38129800	LL120X LED160S/840 2x PSU A 5 WH	Biela	-
38130400	LL122X LED80S/840 1x PSU WB 5 WH	Biela	-
38131100	LL122X LED80S/840 1x PSU VWB 5 WH	Biela	-
38132800	LL121X LED76S/830 1x PSU MB 5 WH	Biela	-
38133500	LL121X LED80S/840 1x PSD WB 9 EL3 WH	Biela	-
38134200	LL120X LED160S/840 2x PSD MB 9 VLC WH	Biela	-
38136600	LL120X LED160S/840 2x PSD DA20 7 VLC WH	Biela	-
38137300	LL121X LED80S/840 1x PSD DA20 7 WH	Biela	-
38138000	LL120X LED160S/840 2x PSD A 7 VLC WH	Biela	-
38139700	LL121X LED80S/840 1x PSU A 5 WH	Biela	-
38140300	LL120X LED152S/830 2x PSU A 5 WH	Biela	-
38141000	LL120X LED160S/865 2x PSD VWB 7 VLC WH	Biela	-
38143400	LL121X LED80S/840 1x PSD MB 9 WH	Biela	-
38144100	LL121X LED80S/840 1x PSD VWB 7 WH	Biela	-
38145800	LL121X LED80S/840 1x PSU MB 7 WH	Biela	-
38146500	LL122X LED80S/840 1x PSD VWB 7 WH	Biela	-
38148900	LL120X LED160S/865 2x PSU WB 5 WH	Biela	-
38149600	LL122X LED80S/840 1x PSD WB 9 WH	Biela	-
38150200	LL121X LED80S/840 1x PSU WB 7X2.5 WH	Biela	-

Order Code	Full Product Name	Farba	Priemer
38151900	LL120X LED152S/830 2x PSD DA20 7 VLC WH	Biela	-
38152600	LL121X LED76S/830 1x PSU DA20 5 WH	Biela	-
38153300	LL121X LED80S/840 1x PSU NB 7X2.5 WH	Biela	-
38154000	LL121X LED76S/830 1x PSU VWB 5 WH	Biela	-
38155700	LL121X LED80S/840 1x PSD A 7 WH	Biela	-
38156400	LL122X LED76S/830 1x PSU VWB 7 WH	Biela	-
38157100	LL121X LED80S/840 1x PSU WB 7 WH	Biela	-
38158800	LL120X LED160S/865 2x PSD MB 7 VLC WH	Biela	-
38159500	LL121X LED76S/830 1x PSD WB 9 WH	Biela	-
38160100	LL121X LED80S/865 1x PSD WB 7 WH	Biela	-
38161800	LL120X LED160S/840 2x PSU MB 7 WH	Biela	-
38162500	LL121X LED76S/830 1x PSU VWB 7 EL3 WH	Biela	-
38163200	LL121X LED76S/830 1x PSU A 5 WH	Biela	-
38165600	LL121X LED80S/840 1x PSU DA20 7 EL3 WH	Biela	-
38166300	LL121X LED80S/840 1x PSD A 7X2.5 WH	Biela	-
38167000	LL121X LED80S/840 1x PSU NB 7 EL3 WH	Biela	-
38168700	LL120X LED160S/840 2x PSU NB 7 WH	Biela	-
38169400	LL121X LED76S/830 1x PSU VWB 7 WH	Biela	-
38171700	LL121X LED80S/840 1x PSU NB 7 WH	Biela	-
38173100	LL121X LED76S/830 1x PSD A 7 WH	Biela	-
38175500	LL120X LED160S/840 2x PSU VWB 7 WH	Biela	-
38176200	LL121X LED80S/840 1x PSU VWB 7 WH	Biela	-
38177900	LL121X LED80S/865 1x PSD MB 9 WH	Biela	-
38178600	LL122X LED80S/840 1x PSU WB 5X2.5 WH	Biela	-
38179300	LL120X LED160S/840 2x PSU VWB 5X2.5 WH	Biela	-
38180900	LL122X LED80S/840 1x PSU VWB 5X2.5 WH	Biela	-
38181600	LL121X LED80S/840 1x PSU VWB 5X2.5 WH	Biela	-
38182300	LL122X LED80S/840 1x PSU NB 5X2.5 WH	Biela	-
38183000	LL122X LED80S/840 1x PSD WB 7X2.5 WH	Biela	-
38184700	LL120X LED160S/840 2x PSD VWB 7X2.5 VLC	Biela	-
38185400	LL122X LED80S/840 1x PSD VWB 7X2.5 WH	Biela	-
38186100	LL121X LED80S/840 1x PSD VWB 7X2.5 WH	Biela	-
38187800	LL122X LED80S/840 1x PSD NB 7X2.5 WH	Biela	-
38188500	LL121X LED80S/840 1x PSU MB 7 EL3 WH	Biela	-
38189200	LL120X LED160S/865 1x PSD MB 7 WH	Biela	-
38190800	LL120X LED160S/865 2x PSU MB 5 WH	Biela	-
38191500	LL121X LED80S/840 1x PSD NB 9 EL3 WH	Biela	-
38089500	LL120X LED150S/840 2x PSD O 7 VLC WH	Biela	-
38100700	LL120X LED150S/840 2x PSU O 5 WH	Biela	-
38102100	LL121X LED75S/840 1x PSD O 7 WH	Biela	-
38090100	LL120X LED150S/840 1x PSD O 7 WH	Biela	-
38142700	LL120X LED150S/865 2x PSU O 5 WH	Biela	-
98887900	LL120X LED150S/840 2x PSU PCO 5 WH	white	-
98768100	LL121X LED75S/840 1x PSU PCO 5 WH	white	-


Polar Wide Diagrams




IFPS_LL120X 1xLED152S/830 NB-Polar Normal (separate)




IFPS_LL121X 1xLED76S/830 NB-Polar Normal (separate)




IFPS_LL121X 1xLED80S/840 NB-Polar Normal (separate)




IFPS_LL120X 1xLED152S/830 MB-Polar Normal (separate)




IFPS_LL120X 1xLED90S/840 MB-Polar Normal (separate)




IFPS_LL121X 1xLED45S/840 WB-Polar Normal (separate)



IFPS_LL121X 1xLED80S/840 WB-Polar Normal (separate)




IFPS_LL120X 1xLED152S/830 WB-Polar Normal (separate)




IFPS_LL121X 1xLED45S/840 DA20-Polar Normal (separate)

Polar Wide Diagrams




IFPS_LL121X 1xLED80S/840 DA20-Polar

Normal (separate)




IFPS_LL120X 1xLED152S/830 DA20-Polar

Normal (separate)



IFPS_LL120X 1xLED152S/830 VWB-Polar

Normal (separate)



IFPS_LL120X 1xLED90S/840 VWB-Polar

Normal (separate)

