

Klassinen vintage muotoilu

Classic LEDspotMV

Muotokieleltään perinteinen Classic LEDspotMV valaisee lämpimällä halogeenimaisella valkoisella valolla samalla, kun energiakustannuksissa päästään noin 90 % säästöihin. Se sopii useimpiin nykyisiin valaisimiin, joissa on GU10-lampunpidin, eli se on suunniteltu korvaamaan perinteiset halogeeni-ja hehkulamput. LED-lamput säästävät erittäin paljon energiaa ja minimoivat ylläpitokulut.

Hyödyt

- Pitkä käyttöikä
- Suuret energiansäästöt
- Alhainen lämmöntuotto.

Ominaisuudet

- Klassinen vintage muotoilu
- Helppo jälkiasennus
- Energiatehokas

Käyttökohteet

- Käyttölämpötila -20...+45 ºC
- Käyttö vain kuivissa sisätiloissa; voidaan käyttää useimmissa avoimissa valaisimissa, joissa on GU10-lampunpidin ja riittävästi tilaa (10 mm vapaata tilaa)
- Ei ole tarkoitettu turvavalaisimiin eikä poistumisvaloihin

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.


Classic LEDspotMV

Versions




LEDspot 25W GU10 MR11 827 36D ND

Mittapiirros




Product	D	C
MR11 GU10 3.5W-35W WW 36D 2700K SRT6	36 mm	50 mm




Classic LEDspotMV

Accent Diagrams



Accent Diagram - MR11 GU10 3.5W-35W WW 36D 2700K SRT6

Beam Diagrams



h (m)	E_0 (lx)	d(m) VBA	d(m) $I_{/2Imax}$	d(m) $I_{/2E0}$
1.0	123	1.74	0.61	0.54
1.5	55	2.61	0.92	0.80
2.0	31	3.48	1.22	1.07
2.5	20	4.35	1.53	1.34
3.0	14	5.22	1.83	1.61
3.5	10	6.09	2.14	1.88
4.0	8	6.95	2.45	2.14
4.5	6	7.82	2.75	2.41

Beam diagram - MR11 GU10 3.5W-35W WW 36D 2700K SRT6

© 2023 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Kaikki tavaramerkit ovat Signify Holdingin tai omistajiensa omaisuutta.