



Zeer klassieke vormgeving

Classic LEDspotMV

De Classic LEDspotMV heeft een zeer klassiek ontwerp en geeft warm op halogeen lijkend licht met een besparing van ongeveer 90% op de energiekosten. Deze LEDspots zijn compatibel met de meeste bestaande armaturen met een GU10-lampvoet en zijn ontworpen als vervanging voor halogeen- of gloeilampspots. LED-lampen bieden enorme energiebesparing en minimaliseren de onderhoudskosten.

Voordelen

- Lange levensduur
- Enorme energiebesparing
- Geringe warmteontwikkeling.

Kenmerken

- Zeer klassieke vormgeving
- Eén op één uitwisselbaar
- Energie-efficiënt

Toepassing

- Het bereik van de bedrijfstemperatuur ligt tussen -20 °C en +30 °C
- Alleen voor gebruik in droge toepassingen binnen; kan worden gebruikt in de meeste open armaturen met GU10-lampvoet met voldoende ruimte (10 mm vrije ruimte voor lucht)
- Niet bedoeld voor gebruik met armaturen voor noodverlichting of uitgangsverlichting


Classic LEDspotMV

Versions



GU10 PAR16

Maatschets



Product	D	C
CorePro LEDspot 4-35W GU10 827 36D DIM	50 mm	53 mm
CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM	50 mm	53 mm

Goedkeuring en Toepassing

Energy Efficiency Label (EEL) A+

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar Ja

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Ingangsfrequentie 50 tot 60 Hz

Spanning (nom.) 220-240 V

Opstarttijd (nom.) 0,5 s

Algemene informatie

Lampvoet GU10

Nominal Lifetime (Nom) 15000 h

Schakelcyclus 50.000X

Eisen aan armatuurontwerp

Beam Angle (Nom) 36 °

Kleurcode 827

Correlated Color Temperature (Nom) 2700 K

Color Rendering Index (Nom) 80

Llmf bij einde nominale levensduur (nom.) 70 %

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Lampvorm PAR16

Temperatuur

T-Case Maximum (Nom) 65 °C

Goedkeuring en Toepassing

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik kWh/1000 uur
72133900	CorePro LEDspot 4-35W GU10 827 36D DIM	4 kWh
72137700	CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM	5 kWh


Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Overeenkomstig vermogen	Power (Rated) (Nom)
72133900	CorePro LEDspot 4-35W GU10 827 36D DIM	35 W	4 W


Order Code	Full Product Name	Overeenkomstig vermogen	Power (Rated) (Nom)
72137700	CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM	50 W	5 W

Eisen aan armatuurontwerp


Order Code	Full Product Name	Luminous Flux (Nom)	Luminous Intensity (Nom)
72133900	CorePro LEDspot 4-35W GU10 827 36D DIM	250 lm	500 cd
72137700	CorePro LEDspot 5-50W GU10 827 36D DIM	350 lm	650 cd



Classic LEDspotMV





Accent Diagrams



LEDspotMV 35W-50W GU10 827 36D D

LEDspotMV 5.5W-50W GU10 827 36D

Beam Diagrams



LEDspotMV 35W-50W GU10 827 36D D

LEDspotMV 5.5W-50W GU10 827 36D

