



Design tradicional clássico

Classic LEDspotMV

Com um design tradicional clássico, a Classic LEDspotMV fornece luz quente semelhante à halógena e gera economia em torno de 90% no custo de energia. É compatível com a maioria dos dispositivos existentes com suporte GU10 e foi desenvolvido como alternativa de substituição para lâmpadas halógenas/incandescentes. As lâmpadas de LED proporcionam grande economia de energia e minimizam os custos de manutenção.

Benefícios

- Vida útil longa
- Economia de energia enorme
- Baixa emissão de calor.

Características

- Design tradicional clássico
- Fácil atualização
- Eficiência energética

Aplicação


- O intervalo de temperatura operacional é de -20 °C a 45 °C ambiente
- Somente para o uso em ambientes internos secos; pode ser usado na maioria dos dispositivos abertos com suportes de lâmpada com base GU10 que oferecem espaço suficiente (espaço livre de 10 mm)
- Não se destina ao uso com dispositivos de iluminação de emergência ou luzes de saída

Classic LEDspotMV


Versions




Desenho dimensional



Product	D	C
LEDClassic 35W GU10 2700K 220V 36D D	50,5 mm	54,5 mm




Accent Diagrams



LEDspot Classic 35W GU10 PAR16 827 127V 36D
DIM

Beam Diagrams



LEDspot Classic 35W GU10 PAR16 827 127V 36D
DIM

