



Klassisk design

Classic LEDspotMV

Classic LEDspotMV har en klassisk design och ger ett varmt halogenliknande ljus med energiebesparingar på cirka 90 %. Den är kompatibel med de flesta befintliga armaturer med GU10-hållare samt avsedd för retrofit ersättning av halogen- eller glödlampor. LED-teknologin genererar betydande energibesparingar och håller underhållskostnaderna på en miniminivå.

Fördelar

- Lång livslängd
- Betydande energibesparingar
- Låg värmeutveckling.

Funktioner

- Klassisk design
- Enkel eftermontering
- Energieffektiv

Användning


- Intervall för omgivningstemperatur vid drift: -20 och 45 °C
- Ska enbart användas i torra inomhusmiljöer. Kan användas i de flesta typer av öppna armaturer med GU10-hållare och tillräckligt utrymme (10 mm fritt luftutrymme)
- Ej avsedd för användning i nödbelysningsarmaturer eller utgångsbelysning

Versions




LEDspot 25W GU10 MR11 827 36D ND


Måttskiss



Product	D	C
MR11 GU10 3.5W-35W WW 36D 2700K SRT6	36 mm	50 mm




Accent Diagrams



Accent Diagram - MR11 GU10 3.5W-35W WW
36D 2700K SRT6

Beam Diagrams



Beam diagram - MR11 GU10 3.5W-35W WW 36D
2700K SRT6

