



Nápadný design pro lustry a další dekorativní svítidla

MASTER LEDcandle

Svíčkové a lustrové světelné zdroje MASTER LED poskytují ostré zářivé světlo podobné žárovkám. Jsou ideální pro celkové a dekorativní osvětlení v pohostinství i v domácnostech. Využívají baňky z čirého nebo mléčného skla a lze je použít v lustrech, nástěnných hlavících a moderních svítidlech s objímkami E14, B15, B22 nebo E27, kde jsou vystaveny přímému pohledu. Díky jedinečnému a atraktivnímu vzhledu čoček působí esteticky, i když nesvítili. Dodávají se v klasickém štíhlém tvaru s jedinečným přitažlivým designem čoček. Vytvářejí krásné zářivé teplé světlo, přinášejí značné úspory energie a minimalizují náklady na údržbu.

Výhody

- Teplé ostré bílé zářivé světlo
- Úspora energie až 80 %
- Nízké náklady na údržbu

Vlastnosti

- Pro modernizaci stávajících svítidel s objímkami E14, B15, B22 a E27 (svíčkové zdroje jsou k dispozici pro všechny objímky, lustrové zdroje pro objímky E14, B22 a E27)
- Životnost 25 000 hodin
- Světelný efekt DimTone zajišťuje, že čím více je světlo ztlumeno, tím je teplejší
- Ocenění Red Dot 2016 (mezinárodně uznávaná značka kvality udělovaná výrobkům s nejlepším designem)
- Neobsahuje rtuť ani jiné nebezpečné materiály

Aplikace



- Hotely, restaurace, bary, kavárny
- Lustr, nástěnná hlavice nebo moderní svítidlo

MASTER LEDcandle

Versions



Rozměrové výkresy



Product

MASTER LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL

MASTER LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL

Product

MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL


D

C

40 mm 127 mm

MASTER LEDcandle

Rozměrové výkresy



D



Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL	38 mm	129 mm


Product
MASTER LEDcandle DT 6-40W E27 B38 CL

Product	D	C
MASTER LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL	48 mm	93 mm
MASTER LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL	48 mm	93 mm

Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL	38 mm	113 mm
MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL	38 mm	113 mm

MASTER LEDcandle

Rozměrové výkresy



Product	D	C
MASTER LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL	50 mm	111 mm

Approval and Application

Štítek energetické účinnosti (EEL) A+

Controls and Dimming

Stmívatelné Ano

Operating and Electrical

Vstupní frekvence 50 až 60 Hz

Napětí (jmen.) 220-240 V

Doba spuštění (jmen.) 0,5 s

General Information

Jmenovitá životnost (jmen.) 25000 h

Cyklus přepínání 50 000x

Light Technical

Kód barvy 822-827

Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.) 2200-2700 K

Index barevného podání (jmen.) 80

Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.) 70 %

Mechanical and Housing

Úprava žárovky Čirá

Approval and Application

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie kWh/1000 h
45368100	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL	4 kWh
45350600	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL	6 kWh
55599600	MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	8 kWh
45378000	MASTER LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL	4 kWh
45358200	MASTER LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL	6 kWh
45380300	MASTER LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL	4 kWh
45360500	MASTER LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL	6 kWh
45354400	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL	6 kWh
47479200	MASTER LEDcandle DT 6-40W E27 B38 CL	6 kWh
58067700	MASTER LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL	8 kWh

Operating and Electrical

Order Code	Full Product Name	Ekvivalentní příkon	Jmenovitý příkon (nom.)
45368100	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL	25 W	4 W
45350600	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL	40 W	6 W
55599600	MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	60 W	8 W
45378000	MASTER LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL	25 W	4 W

Order Code	Full Product Name	Ekvivalentní příkon	Jmenovitý příkon (nom.)
45358200	MASTER LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL	40 W	6 W
45380300	MASTER LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL	25 W	4 W
45360500	MASTER LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL	40 W	6 W
45354400	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL	40 W	6 W

MASTER LEDcandle

Order Code	Full Product Name	Ekvivalentní příkon	Jmenovitý příkon (nom.)
47479200	MASTER LEDcandle DT 6-40W E27 B38 CL	40 W	6 W

Order Code	Full Product Name	Ekvivalentní příkon	Jmenovitý příkon (nom.)
58067700	MASTER LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL	60 W	8 W

General Information

Order Code	Full Product Name	Patice
45368100	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL	E14
45350600	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL	E14
55599600	MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	E14
45378000	MASTER LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL	E14
45358200	MASTER LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL	E14

Order Code	Full Product Name	Patice
45380300	MASTER LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL	E27
45360500	MASTER LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL	E27
45354400	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL	E14
47479200	MASTER LEDcandle DT 6-40W E27 B38 CL	E27
58067700	MASTER LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL	E14

Light Technical

Order Code	Full Product Name	Světelný tok (jmen.)
45368100	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL	250 lm
45350600	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL	470 lm
55599600	MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	806 lm
45378000	MASTER LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL	250 lm
45358200	MASTER LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL	470 lm

Order Code	Full Product Name	Světelný tok (jmen.)
45380300	MASTER LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL	250 lm
45360500	MASTER LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL	470 lm
45354400	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL	470 lm
47479200	MASTER LEDcandle DT 6-40W E27 B38 CL	470 lm
58067700	MASTER LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL	806 lm

Mechanical and Housing


Order Code	Full Product Name	Tvar žárovky
45368100	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL	B38
45350600	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL	B38
55599600	MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	B40
45378000	MASTER LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL	P48
45358200	MASTER LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL	P48



Order Code	Full Product Name	Tvar žárovky
45380300	MASTER LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL	P48
45360500	MASTER LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL	P48
45354400	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL	BA38
47479200	MASTER LEDcandle DT 6-40W E27 B38 CL	B38
58067700	MASTER LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL	P50

Temperature


Order Code	Full Product Name	Maximální teplota (jmen.)
45368100	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL	85 °C
45350600	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL	95 °C
55599600	MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	95 °C
45378000	MASTER LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL	85 °C
45358200	MASTER LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL	95 °C
45380300	MASTER LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL	85 °C
45360500	MASTER LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL	95 °C
45354400	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL	95 °C
47479200	MASTER LEDcandle DT 6-40W E27 B38 CL	95 °C
58067700	MASTER LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL	95 °C

MASTER LEDcandle





MASTER LEDcandle





MASTER LEDcandle

