



MASTER LEDcandle – Εντυπωσιακό ντιζάιν για πολυέλαιους και άλλα διακοσμητικά φωτιστικά

MASTER LEDcandle

Αποδίδοντας σπινθηροβόλο φωτισμό, όπως οι λαμπτήρες πυράκτωσης, οι λαμπτήρες MASTER LEDcandle και luster είναι ιδανικοί για γενική και διακοσμητική χρήση τόσο σε ξενοδοχεία όσο και σε σπίτια. Οι λαμπτήρες MASTER LEDcandles με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης επιτυγχάνουν μεγαλύτερες αποδόσεις και ταυτόχρονα βοηθούν στη δημιουργία της επιθυμητής ατμόσφαιρας. Πλήρως ορατοί σε πολυέλαιους, απλίκες ή μοντέρνα φωτιστικά, οι διαφανείς ή ημιδιαφανείς αυτοί λαμπτήρες ταιριάζουν σε όλα τα υφιστάμενα φωτιστικά με κάλυκα E14 και B15. Λαμβάνοντας υπόψη τις υποδείξεις των κατασκευαστών πολυελαίων και με σχεδιασμό που βελτιώνει την αισθητική του πολυελαίου ή φωτιστικού, όχι μόνο όταν είναι αναμμένοι, αλλά και σβηστοί, αυτοί οι λαμπτήρες διατίθενται σε ένα κλασικό λεπτό σχήμα με ένα φακό μοναδικού, εντυπωσιακού ντιζάιν. Παράγουν ένα πανέμορφο αστραφτερό ζεστό φως, που επιτυγχάνει τεράστια εξοικονόμηση ενέργειας και ελαχιστοποιεί το κόστος συντήρησης. Οι λαμπτήρες κερί σχήματος φλόγας διατίθενται σε κλασικό λεπτό σχήμα με ένα φακό μοναδικού, εντυπωσιακού ντιζάιν, το οποίο συμπληρώνει άψογα τα σύγχρονα κεριά LED

Οφέλη

- Έντονο θερμό λευκό φως
- Εξοικονόμηση ενέργειας έως και 80%
- Χαμηλότερο κόστος συντήρησης

MASTER LEDcandle

Χαρακτηριστικά

- Δυνατότητα αντικατάστασης υφιστάμενων λαμπτήρων με κάλυκα E14 και B15
- Διάρκεια ζωής 20.000 ώρες
- Διαθέσιμοι σε διαφανείς και ημιδιαφανείς εκδόσεις
- Χωρίς υδράργυρο και επιβλαβή υλικά

Εφαρμογή

- Ξενοδοχεία, εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες
- Σε πολυέλαιους, απλίκες ή μοντέρνα φωτιστικά

Versions




SPPR LEDCL 0021



LEDluster MAS SLR1 P48 E14 CL

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D	C
MAS LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL_AP	38 mm	113 mm

Product	D	C
MAS LEDluster DT 5.5-40W E14 P48 CL	50 mm	95 mm

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	E14
Κύκλος λειτουργίας	50.000
Ονομαστική διάρκεια ζωής	25.000 h
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	80
Κωδικός χρώματος	822-827
LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Line Frequency	50 to 60 Hz
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Φινίρισμα λαμπτήρα	Διαφανές

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Order Code	Full Product Name	Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)		Φωτεινή ροή
45372800	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL_AP	-		250 lm
30618900	MASTER LEDlustre DT 5.5-40W E14 P48 CL	2200 K		470 lm

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας	Αντίστοιχη ισχύς
45372800	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL_AP	4 W	25 W

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας	Αντίστοιχη ισχύς
30618900	MASTER LEDlustre DT 5.5-40W E14 P48 CL	5,5 W	40 W

Θερμοκρασία

Order Code	Full Product Name	Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)
45372800	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL_AP	85 °C

Order Code	Full Product Name	Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)
30618900	MASTER LEDlustre DT 5.5-40W E14 P48 CL	80 °C

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης
45372800	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL_AP	Ναι

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης
30618900	MASTER LEDlustre DT 5.5-40W E14 P48 CL	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου


Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Order Code	Full Product Name	Σχήμα λαμπτήρα
45372800	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL_AP	B38

Order Code	Full Product Name	Σχήμα λαμπτήρα
30618900	MASTER LEDlustre DT 5.5-40W E14 P48 CL	P48

Έγκριση και Εφαρμογή

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες
45372800	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL_AP	4 kWh
30618900	MASTER LEDlustre DT 5.5-40W E14 P48 CL	6 kWh



120°

90°

