



# Philips MASTER Velas y Esféricas LED

## MASTER Velas y Esféricas LED

Las MASTER LEDcandles ofrecen un atractivo diseño para las luminarias decorativas. Las lámparas tipo vela, MASTER LEDcandle, consiguen efectos luminosos brillantes e incandescentes y resultan idóneas para la iluminación general y decorativa en el sector de hostelería y en el hogar. Las bombillas MASTER LEDcandles regulables aportan aún más eficacia y, a la vez, contribuyen a crear el ambiente deseado. Colocadas en luminarias decorativas, apliques de pared o luminarias modernas, las lámparas de vidrio transparente o esmerilado se adaptan a todas las luminarias existentes con soporte E14 y B15. Han sido diseñadas con las aportaciones de los fabricantes de luminarias tipo araña, con el objetivo de realzar el atractivo estético de éstas para que no solamente decoren cuando están encendidas. Estas lámparas se presentan en una clásica forma espigada con un exclusivo diseño. Producen una bellísima luz cálida y brillante, posibilitando un importante ahorro de energía y la reducción de costes de mantenimiento. Estas velas se presentan en una clásica forma espigada con un exclusivo diseño que complementa perfectamente a las modernas velas LED.

### Beneficios

### Características

### Aplicaciones

# MASTER Velas y Esféricas LED


## Versions



## Plano de dimensiones

D




Product	D	C
MASTER LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL	48 mm	93 mm
MASTER LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL	48 mm	93 mm



Product
MASTER LEDcandle DT 6-40W E27 B38 CL

# MASTER Velas y Esféricas LED

## Plano de dimensiones



Product
MASTER LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL
MASTER LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL

Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL	38 mm	129 mm
MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 BA38 CL	38 mm	129 mm

Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	40 mm	127 mm

Product	D	C
MASTER LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL	50 mm	111 mm

# MASTER Velas y Esféricas LED

## Plano de dimensiones



Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL	38 mm	113 mm
MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL	38 mm	113 mm

### Aprobación y aplicación

Etiqueta de eficiencia energética (EEL) A+

### Operativos y eléctricos

Frecuencia de entrada 50 a 60 Hz

Voltaje (nom.) 220-240 V

Hora de inicio (nom.) 0,5 s

### Información general

Vida útil nominal (nom.) 25000 h

Ciclo de conmutación 50000X

### Datos técnicos de la luz

Código de color 822-827

Índice de reproducción cromática -IRC (nom.) 80

Llmf al fin de vida útil nominal (nom.) 70 %

### Mecánicos y de carcasa

Acabado de la lámpara Clara

### Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Consumo energético kWh/1000 h
45368100	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL	4 kWh
45350600	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL	6 kWh
55599600	MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	8 kWh
45376600	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 BA38 CL	4 kWh
45354400	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL	6 kWh
45378000	MASTER LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL	4 kWh
45358200	MASTER LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL	6 kWh
45380300	MASTER LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL	4 kWh
45360500	MASTER LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL	6 kWh
47479200	MASTER LEDcandle DT 6-40W E27 B38 CL	6 kWh
58067700	MASTER LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL	8 kWh

## Controles y regulación

Order Code	Full Product Name	Regulable
45368100	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL	Sí
45350600	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL	Sí
55599600	MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	Si
45376600	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 BA38 CL	Sí
45354400	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL	Sí
45378000	MASTER LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL	Sí

Order Code	Full Product Name	Regulable
45358200	MASTER LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL	Sí
45380300	MASTER LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL	Si
45360500	MASTER LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL	Sí
47479200	MASTER LEDcandle DT 6-40W E27 B38 CL	Sí
58067700	MASTER LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL	Si

## Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Equivalente de potencia	Potencia (nominal) (nom.)
45368100	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL	25 W	4 W

Order Code	Full Product Name	Equivalente de potencia	Potencia (nominal) (nom.)
45350600	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL	40 W	6 W

## MASTER Velas y Esféricas LED

Order Code	Full Product Name	Equivalente de potencia	Potencia (nominal) (nom.)
55599600	MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	60 W	8 W
45376600	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 BA38 CL	25 W	4 W
45354400	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL	40 W	6 W
45378000	MASTER LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL	25 W	4 W
45358200	MASTER LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL	40 W	6 W

Order Code	Full Product Name	Equivalente de potencia	Potencia (nominal) (nom.)
45380300	MASTER LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL	25 W	4 W
45360500	MASTER LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL	40 W	6 W
47479200	MASTER LEDcandle DT 6-40W E27 B38 CL	40 W	6 W
58067700	MASTER LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL	60 W	8 W

### Información general

Order Code	Full Product Name	Base de casquillo
45368100	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL	E14
45350600	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL	E14
55599600	MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	E14
45376600	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 BA38 CL	E14
45354400	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL	E14
45378000	MASTER LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL	E14

Order Code	Full Product Name	Base de casquillo
45358200	MASTER LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL	E14
45380300	MASTER LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL	E27
45360500	MASTER LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL	E27
47479200	MASTER LEDcandle DT 6-40W E27 B38 CL	E27
58067700	MASTER LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL	E14

### Datos técnicos de la luz

Order Code	Full Product Name	Flujo lumínico (nom.)
45368100	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL	250 lm
45350600	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL	470 lm
55599600	MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	806 lm
45376600	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 BA38 CL	250 lm
45354400	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL	470 lm
45378000	MASTER LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL	250 lm

Order Code	Full Product Name	Flujo lumínico (nom.)
45358200	MASTER LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL	470 lm
45380300	MASTER LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL	250 lm
45360500	MASTER LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL	470 lm
47479200	MASTER LEDcandle DT 6-40W E27 B38 CL	470 lm
58067700	MASTER LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL	806 lm

### Mecánicos y de carcasa

Order Code	Full Product Name	Forma de la bombilla
45368100	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL	B38
45350600	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL	B38
55599600	MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	B40
45376600	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 BA38 CL	BA38
45354400	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL	BA38
45378000	MASTER LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL	P48

Order Code	Full Product Name	Forma de la bombilla
45358200	MASTER LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL	P48
45380300	MASTER LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL	P48
45360500	MASTER LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL	P48
47479200	MASTER LEDcandle DT 6-40W E27 B38 CL	B38
58067700	MASTER LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL	P50

### Temperatura


Order Code	Full Product Name	Temperatura máxima (nom.)
45368100	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL	85 °C
45350600	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL	95 °C
55599600	MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	95 °C
45376600	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 BA38 CL	85 °C
45354400	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL	95 °C

Order Code	Full Product Name	Temperatura máxima (nom.)
45378000	MASTER LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL	85 °C
45358200	MASTER LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL	95 °C
45380300	MASTER LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL	85 °C
45360500	MASTER LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL	95 °C
47479200	MASTER LEDcandle DT 6-40W E27 B38 CL	95 °C

## MASTER Velas y Esféricas LED

Order Code	Full Product Name	Temperatura máxima (nom.)
58067700	MASTER LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL	95 °C










## MASTER Velas y Esféricas LED





## MASTER Velas y Esféricas LED

