



# MASTER LEDcandles — przyciągające wzrok wzornictwo w żyrandolach i oprawach dekoracyjnych

## MASTER LEDcandle

Ozdobne źródło światła w kształcie świeczki to idealne rozwiązanie dla oświetlenia ogólnego i dekoracyjnego zarówno w hotelach, jak i w domach. Możliwość regulacji strumienia świetlnego pozwala osiągnąć dalsze oszczędności. Montowane w żyrandolach, kinkietach lub nowoczesnych oprawach, przezroczyste oraz matowane szklane bańki pasują do wszystkich opraw z gwintami E14. Przy ich projektowaniu wykorzystano uwagi producentów żyrandoli, mają one podkreślać urok oprawy nie tylko wtedy, gdy są zapalone, lecz również wtedy, gdy nie świecą. Są dostępne w klasycznym smukłym kształcie z unikatowymi, przyciągającymi uwagę soczewkami. Źródła te łączą piękne, wysokiej jakości, ciepłobiałe światło z dużą energooszczędnością i niskimi kosztami konserwacji. Świeczki LED w kształcie płomienia są dostępne w klasycznej smukłej wersji z unikatowymi, przyciągającymi uwagę soczewkami, które świetnie dopełniają ich nowoczesną estetykę.

### Korzyści

- Wysokiej jakości białe światło o ciepłej barwie
- Do 80% zaoszczędzonej energii
- Niższe koszty konserwacji

## MASTER LEDcandle

### Cechy

- Możliwość montażu w oprawkach E14
- Trwałość 20 000 godzin
- Dostępne w wersjach z przezroczystym i matowanym kloszem
- Nie zawiera rtęci ani materiałów niebezpiecznych


### Zastosowanie

- Hotele, restauracje, bary, kawiarnie
- Żyrandol, kinkiet lub nowoczesna oprawa

### Wersje



### Rysunki techniczne





#### Product

MASTER LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL

MASTER LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL

# MASTER LEDcandle

## Rysunki techniczne



Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	40 mm	127 mm


Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL	38 mm	129 mm

Product
MASTER LEDcandle DT 6-40W E27 B38 CL

Product	D	C
MASTER LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL	48 mm	93 mm
MASTER LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL	48 mm	93 mm

# MASTER LEDcandle

## Rysunki techniczne



Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL	38 mm	113 mm
MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL	38 mm	113 mm

Product	D	C
MASTER LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL	50 mm	111 mm

# MASTER LEDcandle

## Zatwierdzenie i Aplikacja

Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL) A+

## Sterowanie i Ściemnianie

Funkcja ściemniania tak

## Eksploatacja i połączenie elektryczne

Częstotliwość wejściowa 50 do 60 Hz

Napięcie (Nom) 220-240 V

Czas uruchomienia (Nom) 0,5 s

## Informacje ogólne

Trwałość nominalna (Nom) 25000 h

Cykl załączania 50000X

## Dane techniczne oświetlenia

Kod barwy 822-827

Skorelowana temperatura barwowa (Nom) - K

Wskaźnik oddawania barw (Nom) 80

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom) 70 %

## Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki Przezroczyste

## Zatwierdzenie i Aplikacja

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h
45368100	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL	4 kWh
45350600	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL	6 kWh
55599600	MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	8 kWh
45378000	MASTER LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL	4 kWh
45358200	MASTER LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL	6 kWh
45380300	MASTER LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL	4 kWh
45360500	MASTER LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL	6 kWh
45354400	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL	6 kWh
47479200	MASTER LEDcandle DT 6-40W E27 B38 CL	6 kWh
58067700	MASTER LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL	8 kWh

## Eksploatacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Równoważna moc w watach	Moc (znamionowa) (Nom)
45368100	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL	25 W	4 W
45350600	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL	40 W	6 W
55599600	MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	60 W	8 W
45378000	MASTER LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL	25 W	4 W
45358200	MASTER LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL	40 W	6 W

Order Code	Full Product Name	Równoważna moc w watach	Moc (znamionowa) (Nom)
45380300	MASTER LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL	25 W	4 W
45360500	MASTER LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL	40 W	6 W
45354400	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL	40 W	6 W
47479200	MASTER LEDcandle DT 6-40W E27 B38 CL	40 W	6 W
58067700	MASTER LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL	60 W	8 W

## Informacje ogólne

Order Code	Full Product Name	Trzonek
45368100	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL	E14
45350600	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL	E14
55599600	MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	E14
45378000	MASTER LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL	E14
45358200	MASTER LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL	E14

Order Code	Full Product Name	Trzonek
45380300	MASTER LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL	E27
45360500	MASTER LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL	E27
45354400	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL	E14
47479200	MASTER LEDcandle DT 6-40W E27 B38 CL	E27
58067700	MASTER LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL	E14

# MASTER LEDcandle

## Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Strumień świetlny (Nom)
45368100	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL	250 lm
45350600	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL	470 lm
55599600	MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	806 lm
45378000	MASTER LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL	250 lm
45358200	MASTER LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL	470 lm

Order Code	Full Product Name	Strumień świetlny (Nom)
45380300	MASTER LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL	250 lm
45360500	MASTER LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL	470 lm
45354400	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL	470 lm
47479200	MASTER LEDcandle DT 6-40W E27 B38 CL	470 lm
58067700	MASTER LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL	806 lm

## Mechanika i korpus


Order Code	Full Product Name	Kształt bańki
45368100	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL	B38
45350600	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL	B38
55599600	MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	B40
45378000	MASTER LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL	P48
45358200	MASTER LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL	P48


Order Code	Full Product Name	Kształt bańki
45380300	MASTER LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL	P48
45360500	MASTER LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL	P48
45354400	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL	BA38
47479200	MASTER LEDcandle DT 6-40W E27 B38 CL	B38
58067700	MASTER LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL	P50

## Temperatura

Order Code	Full Product Name	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)
45368100	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL	85 °C
45350600	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL	95 °C
55599600	MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	95 °C
45378000	MASTER LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL	85 °C
45358200	MASTER LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL	95 °C
45380300	MASTER LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL	85 °C
45360500	MASTER LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL	95 °C
45354400	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL	95 °C
47479200	MASTER LEDcandle DT 6-40W E27 B38 CL	95 °C
58067700	MASTER LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL	95 °C


# MASTER LEDcandle







## MASTER LEDcandle



## MASTER LEDcandle



## MASTER LEDcandle

