



# Lămpi MASTER LEDcandle – Design atrăgător pentru candelabre și alte corpuri de iluminat decorative

## MASTER LEDcandle

Oferind efecte de lumină strălucitoare asemănătoare becurilor incandescente, becurile MASTER LED tip lumânare și lustră sunt ideale pentru iluminatul general și decorativ în industria hotelieră, precum și în mediile casnice. Montate la vedere în candelabre, aplice pe perete sau corpuri de iluminat moderne, becurile din sticlă transparentă sau mată se potrivesc în toate instalațiile cu soclu E14, B15, B22 și E27. Proiectate pentru a spori farmecul estetic al candelabrului sau al corpului de iluminat, nu doar atunci când acesta este aprins, ci și atunci când este stins, aceste lămpi au o formă clasică suplă și o construcție unică, atrăgătoare, a lentilelor. Lămpile produc o lumină frumoasă, caldă și strălucitoare, care oferă economii uriașe de energie și reduce la minimum cheltuielile de întreținere.

### Beneficii

### Caracteristici



### Cerere

# MASTER LEDcandle

## Versions



## Cote




Product
MASTER LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL
MASTER LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL

Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	40 mm	127 mm

# MASTER LEDcandle

## Cote



Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL	38 mm	129 mm


Product
MASTER LEDcandle DT 6-40W E27 B38 CL

Product	D	C
MASTER LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL	48 mm	93 mm
MASTER LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL	48 mm	93 mm

Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL	38 mm	113 mm
MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL	38 mm	113 mm

# MASTER LEDcandle

## Cote



Product	D	C
MASTER LEDlustrre DT 8-60W P50 E14 827 CL	50 mm	111 mm

### Approval and Application

Etichetă de eficiență energetică (EEL) A+

### Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase Da

### Operating and Electrical

Frecvență de intrare De la 50 până la 60 Hz

Tensiune (nom.) 220-240 V

Timp de pornire (nom.) 0,5 s

### General Information

Durată de viață nominală (nom.) 25000 h

Ciclu de comutare 50000X

### Light Technical

Cod culoare 822-827

Indice de redare a culorii (nom.) 80

Factorul de menținere a fluxului 70 %

luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominală (nom.)

### Mechanical and Housing

Finisaj bec Clar

### Approval and Application

Order Code	Full Product Name	Consum de energie kWh/1000 h
45368100	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL	4 kWh
45350600	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL	6 kWh
55599600	MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	8 kWh
45378000	MASTER LEDlustrre DT 4-25W E14 P48 CL	4 kWh
45358200	MASTER LEDlustrre DT 6-40W E14 P48 CL	6 kWh
45380300	MASTER LEDlustrre DT 4-25W E27 P48 CL	4 kWh
45360500	MASTER LEDlustrre DT 6-40W E27 P48 CL	6 kWh
45354400	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL	6 kWh
47479200	MASTER LEDcandle DT 6-40W E27 B38 CL	6 kWh
58067700	MASTER LEDlustrre DT 8-60W P50 E14 827 CL	8 kWh

## Operating and Electrical

Order Code	Full Product Name	Echivalent putere (nom.)	Putere (Evaluată)
45368100	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL	25 W	4 W
45350600	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL	40 W	6 W
55599600	MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	60 W	8 W
45378000	MASTER LEDlustrre DT 4-25W E14 P48 CL	25 W	4 W

Order Code	Full Product Name	Echivalent putere (nom.)	Putere (Evaluată)
45358200	MASTER LEDlustrre DT 6-40W E14 P48 CL	40 W	6 W
45380300	MASTER LEDlustrre DT 4-25W E27 P48 CL	25 W	4 W
45360500	MASTER LEDlustrre DT 6-40W E27 P48 CL	40 W	6 W
45354400	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL	40 W	6 W

## MASTER LEDcandle

Order Code	Full Product Name	Echivalent putere	Putere (Evaluată) (nom.)
47479200	MASTER LEDcandle DT 6-40W E27 B38 CL	40 W	6 W

Order Code	Full Product Name	Echivalent putere	Putere (Evaluată) (nom.)
58067700	MASTER LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL	60 W	8 W

### General Information

Order Code	Full Product Name	Baza elementului de fixare
45368100	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL	E14
45350600	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL	E14
55599600	MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	E14
45378000	MASTER LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL	E14
45358200	MASTER LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL	E14

Order Code	Full Product Name	Baza elementului de fixare
45380300	MASTER LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL	E27
45360500	MASTER LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL	E27
45354400	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL	E14
47479200	MASTER LEDcandle DT 6-40W E27 B38 CL	E27
58067700	MASTER LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL	E14

### Light Technical

Order Code	Full Product Name	Flux luminos (nom.)
45368100	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL	250 lm
45350600	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL	470 lm
55599600	MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	806 lm
45378000	MASTER LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL	250 lm
45358200	MASTER LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL	470 lm

Order Code	Full Product Name	Flux luminos (nom.)
45380300	MASTER LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL	250 lm
45360500	MASTER LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL	470 lm
45354400	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL	470 lm
47479200	MASTER LEDcandle DT 6-40W E27 B38 CL	470 lm
58067700	MASTER LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL	806 lm

### Mechanical and Housing


Order Code	Full Product Name	Formă bec
45368100	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL	B38
45350600	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL	B38
55599600	MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	B40
45378000	MASTER LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL	P48
45358200	MASTER LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL	P48



Order Code	Full Product Name	Formă bec
45380300	MASTER LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL	P48
45360500	MASTER LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL	P48
45354400	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL	BA38
47479200	MASTER LEDcandle DT 6-40W E27 B38 CL	B38
58067700	MASTER LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL	P50

### Temperature


Order Code	Full Product Name	Maximum T-case (nom.)
45368100	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL	85 °C
45350600	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL	95 °C
55599600	MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	95 °C
45378000	MASTER LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL	85 °C
45358200	MASTER LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL	95 °C
45380300	MASTER LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL	85 °C
45360500	MASTER LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL	95 °C
45354400	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL	95 °C
47479200	MASTER LEDcandle DT 6-40W E27 B38 CL	95 °C
58067700	MASTER LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL	95 °C

# MASTER LEDcandle





# MASTER LEDcandle







## MASTER LEDcandle

