



Идеально подходящая вам лампа в форме свечи и люстры с лучшими характеристиками

Светодиодные свечевидные и грушевидные лампы серии MASTER Plastic LED

Линейка ламп MASTER Plastic LED в форме свечи и люстры обеспечивает эффект регулируемой яркости, создавая уютную, теплую световую атмосферу. Они идеально подходят для общего освещения в гостиницах, поскольку распространяют теплый свет во всех направлениях благодаря своей уникальной конструкции. Эта линейка — прекрасная замена лампам накаливания. Такие лампы прекрасно приспособлены для общественных мест, где освещение работает постоянно, например, в холлах, коридорах, на лестницах. Свечи совместимы с цоколем E14, а грушевидные лампы — с цоколями E14 и E27. Лампы MASTER Plastic LEDbulb в форме свечи и люстры легко заменяют существующие лампы накаливания и значительно экономят электроэнергию до 80 % без ухудшения качества света. За счет того, что срок службы этих ламп составляет 25 000 часов они также позволяют снижать расходы на обслуживание. Лампы этой серии поддерживают использование самых современных светорегуляторов, обеспечивая дополнительную эффективность и помогая создавать желаемую атмосферу.

Преимущества

- Удобная замена, идеально подходят для создания общего освещения
- Уникальный дизайн и световой эффект ламп накаливания
- До 80 % экономии энергии по сравнению со стандартными лампами накаливания

Светодиодные свечевидные и грушевидные лампы серии MASTER Plastic LED

Характеристики

- Возможность постепенного уменьшения яркости света позволяет приглушить уровень света до теплых тонов традиционных ламп
- Диапазон диммирования с широким спектром диммеров
- Срок службы: 25 000 часов
- Без инфракрасного и ультрафиолетового спектра

Применение

- Гостиницы, рестораны, бары, кафе
- Холлы, коридоры, лестницы, стойки регистрации

Versions



LEDcandle MAS SLR1 B38 E27 CL




SPPR LEDCL 0021



LEDcandle MAS SLR1 B38 E14 CL

Чертеж размеров




Product	D	C
MAS LEDcandle DT 5.5-40W E14 B38 CL UK	38 mm	113 mm

Product	D	C
MAS LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL_AP	38 mm	113 mm

Светодиодные свечевидные и грушевидные лампы серии MASTER Plastic LED

Чертеж размеров



Product	D	C
MAS LEDcandle DT 5.5-40W E27 B38 CL UK	38 mm	112 mm

Общая информация	
Цикл переключения	50 000
Номинальный срок службы	25 000 часов
Технические характеристики освещения	
Коэффициент цветопередачи (CRI)	80
Код цвета	822-827
Стабильность светового потока в конце номинального срока службы (ном.)	70 %
Светоотдача	470 лм
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входная частота	50-60 Hz
Частота сети	50 to 60 Hz
Время включения (ном.)	0,5 s
Эквивалент мощности	40 B
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да
Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Прозрачный
Форма колбы	B38
Соответствие требованиям и область применения	
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	6 kWh

Общая информация

Order Code	Full Product Name	Цоколь
929002491299	MAS LEDcandle DT 5.5-40W E27 B38 CL UK	E27
929001140408	MAS LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL_AP	E14
929002491099	MAS LEDcandle DT 5.5-40W E14 B38 CL UK	E14

Технические характеристики освещения

Order Code	Full Product Name	Коррелированная цветовая температура (ном.)
929002491299	MAS LEDcandle DT 5.5-40W E27 B38 CL UK	2200 K
929001140408	MAS LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL_AP	-

Order Code	Full Product Name	Коррелированная цветовая температура (ном.)
929002491099	MAS LEDcandle DT 5.5-40W E14 B38 CL UK	2200 K

Эксплуатационные и электрические характеристики

Светодиодные свечевидные и грушевидные лампы серии MASTER Plastic LED

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление
929002491299	MAS LEDcandle DT 5.5-40W E27 B38 CL UK	5,5 В
929001140408	MAS LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL_AP	6 В


Order Code	Full Product Name	Энергопотребление
929002491099	MAS LEDcandle DT 5.5-40W E14 B38 CL UK	5,5 В

Температура

Order Code	Full Product Name	Температура корпуса максимальная (ном.)
929002491299	MAS LEDcandle DT 5.5-40W E27 B38 CL UK	80 °C
929001140408	MAS LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL_AP	95 °C
929002491099	MAS LEDcandle DT 5.5-40W E14 B38 CL UK	80 °C

120°

90°



Светодиодные свечевидные и грушевидные лампы серии MASTER Plastic LED

