



MASTER LEDcandle – elegant design för ljuskronor och andra dekorativa armaturer

MASTER LEDcandle

MASTER LEDcandle ger gnistrande ljuseffekter som påminner om de från klassiska glödlampor och passar utmärkt för allmän- och dekorationsbelysning inom hotell- och restaurangbranschen, samt i miljöer i hemmet. Den stilrena och eleganta designen gör att lamporna med fördel kan användas i ljuskronor, vägglampetter, moderna armaturer och andra armaturer med E14-, B15-, B22- eller E27-sockel. Vi har hämtat inspiration från ljuskronetillverkarna och tagit fram en klassisk smäcker lampa med iögonfallande linsdesign, allt för att göra din ljuskrona eller armaturer ännu vackrare, oavsett om den är tänd eller släckt. MASTER LEDcandle ger varmt och levande ljus som bidrar till stora energibesparingar och som minimerar underhållskostnaderna.

Fördelar

- Gnistrande varmvitt ljus
- Energibesparingar på upp till 80 %
- Lägre underhållskostnader

Funktioner

- Passar i befintliga E14-, B15-, B22- och E27-hållare (alla socklar finns för kronljus och E14, B22 och E27 för klotlampor)
- Livslängd på 25 000 timmar
- Ju mer ljuset dimras desto varmare blir det med DimTone-ljuseffekten
- Vinnare av Red Dot-priset 2016 (ett internationellt erkänt kvalitetssigill som utnämner produkter med bäst design)
- Fri från kvicksilver och andra skadliga material

MASTER LEDcandle


Användning

- Hotell, restauranger, barer och kaféer
- Ljuskrona, väglampetter eller moderna armaturer

Versions



Måttskiss




Product

MASTER LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL

MASTER LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL

MASTER LEDcandle

Måttskiss



D



Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	40 mm	127 mm


Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL	38 mm	129 mm
MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 BA38 CL	38 mm	129 mm

Product	D	C
MASTER LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL	48 mm	93 mm
MASTER LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL	48 mm	93 mm

Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL	38 mm	113 mm
MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL	38 mm	113 mm

MASTER LEDcandle

Måttskiss



Product	D	C
MASTER LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL	50 mm	111 mm

Användning och godkännande

Energieffektivitetsetikett (EEL)	A+
----------------------------------	----

Styrenheter och dimring

Dimbar	Ja
--------	----

Drift och elektricitet

Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Spänning (nom)	220–240 V
Tändningstid (nom)	0,5 s

Allmän information

Nominell livslängd (nom)	25000 h
Driftcykel	50000X

Ljusteknik

Färgkod	822-827
Korrelerad färgtemperatur (nom)	- K
Färgåtergivningsindex (nom)	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %

Mekanik och armaturhus

Lampans ytbehandling	Klar
----------------------	------

Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning kWh/1 000 tim
45368100	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL	4 kWh
45350600	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL	6 kWh
55599600	MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	8 kWh
45376600	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 BA38 CL	4 kWh
45354400	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL	6 kWh
45378000	MASTER LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL	4 kWh
45358200	MASTER LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL	6 kWh
45380300	MASTER LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL	4 kWh
45360500	MASTER LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL	6 kWh
58067700	MASTER LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL	8 kWh

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Motsvarande effekt	Effekt (märkvärde)
45368100	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL	25 W	4 W
45350600	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL	40 W	6 W
55599600	MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	60 W	8 W
45376600	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 BA38 CL	25 W	4 W
45354400	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL	40 W	6 W

Order Code	Full Product Name	Motsvarande effekt	Effekt (märkvärde)
45378000	MASTER LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL	25 W	4 W
45358200	MASTER LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL	40 W	6 W
45380300	MASTER LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL	25 W	4 W
45360500	MASTER LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL	40 W	6 W

MASTER LEDcandle

Order Code	Full Product Name	Motsvarande effekt	Effekt (märkvärde) (min)
58067700	MASTER LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL	60 W	8 W

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Socket
45368100	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL	E14
45350600	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL	E14
55599600	MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	E14
45376600	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 BA38 CL	E14
45354400	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL	E14

Order Code	Full Product Name	Socket
45378000	MASTER LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL	E14
45358200	MASTER LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL	E14
45380300	MASTER LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL	E27
45360500	MASTER LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL	E27
58067700	MASTER LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL	E14

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde (nom)
45368100	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL	250 lm
45350600	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL	470 lm
55599600	MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	806 lm
45376600	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 BA38 CL	250 lm
45354400	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL	470 lm

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde (nom)
45378000	MASTER LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL	250 lm
45358200	MASTER LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL	470 lm
45380300	MASTER LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL	250 lm
45360500	MASTER LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL	470 lm
58067700	MASTER LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL	806 lm

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Lampform
45368100	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL	B38
45350600	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL	B38
55599600	MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	B40
45376600	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 BA38 CL	BA38
45354400	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL	BA38


Order Code	Full Product Name	Lampform
45378000	MASTER LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL	P48
45358200	MASTER LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL	P48
45380300	MASTER LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL	P48
45360500	MASTER LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL	P48
58067700	MASTER LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL	P50


Temperatur


Order Code	Full Product Name	T-Case max. (nom)
45368100	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL	85 °C
45350600	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL	95 °C
55599600	MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL	95 °C
45376600	MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 BA38 CL	85 °C
45354400	MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 BA38 CL	95 °C
45378000	MASTER LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL	85 °C
45358200	MASTER LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL	95 °C
45380300	MASTER LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL	85 °C
45360500	MASTER LEDlustre DT 6-40W E27 P48 CL	95 °C
58067700	MASTER LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL	95 °C



MASTER LEDcandle







MASTER LEDcandle

