



Новое поколение энергосберегающих трубчатых ламп

MASTER LEDtube EM/Mains

Philips MASTER LEDtube состоит из светодиодного источника света в традиционном форм-факторе люминесцентного светильника. Благодаря уникальному дизайну, его совершенно невозможно отличить от традиционной люминесцентной лампы. Это уникальное решение для тех, кто хочет получить решение с оптимальным соотношением цены и качества при ограниченном бюджете, осуществить быструю замену ламп и стремится увеличить эффективность и срок службы источников света.

Преимущества

- Сокращение эксплуатационных расходов за счет снижения энергопотребления
- Уменьшение расходов на техобслуживание за счет увеличения срока службы в 2-3 раза по сравнению с обычными люминесцентными трубками
- Максимально быстрый и простой способ модернизации существующих светильников до светодиодных; 100%-ая безопасность процесса установки

Характеристики

- Энергосбережение до 50% по сравнению с люминесцентными лампами
- Сверхдлительный срок службы (40 000 часов)
- Подходит для замены существующих ламп T8 на установках электромагнитных ПРА
- Устройство с полной электромагнитной (EM) защитой и обеспечением безопасности
- Не содержит ртути

Применение


- Автостоянки / крытые городские парковки
- Склады / холодильные помещения / освещение вывесок
- Уличное и дорожное освещение

MASTER LEDtube EM/Mains


Предупреждение и условия безопасности

..

Versions




Чертеж размеров



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 1200mm HO 14W830 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm
MASTER LEDtube 900mm 8.5W833 T8 FOOD	25,7 mm	28 mm	893,3 mm	900,4 mm	907,5 mm
MASTER LEDtube 1200mm 12W833 T8 FOOD	25,7 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm
MASTER LEDtube 1500mm 20W833 T8 FOOD	25,7 mm	28 mm	1500 mm	1507,1 mm	1514,2 mm
MASTER LEDtube 1500mm UE 21.5W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1498,8 mm	1505,9 mm	1513 mm
MASTER LEDtube 1200mm UE 14.5W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm
MASTER LEDtube 1500mm UE 21.5W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1498,8 mm	1505,9 mm	1513 mm
MASTER LEDtube 1200mm UE 14.5W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm

MASTER LEDtube EM/Mains

Чертеж размеров



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 1200mm 14W 840 T8 THD	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm
MASTER LEDtube 1200mm 14W 865 T8 THD	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm
MASTER LEDtube 600mm HO 8W840 T8	25,78 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
MASTER LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	25,78 mm	28 mm	893,3 mm	900,4 mm	907,5 mm
MASTER LEDtube 1200mm UO 16W 840 T8	25,78 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm
MASTER LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	25,78 mm	28 mm	893,3 mm	900,4 mm	907,5 mm
MASTER LEDtube 600mm HO 8W830 T8	25,78 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
MASTER LEDtube 600mm HO 8W865 T8	25,78 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
MASTER LEDtube 1200mm UO 16W 830 T8 FF RCA	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1198,2 mm
MASTER LEDtube 1200mm UO 16W 865 T8 FF RCA	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1198,2 mm
MASTER LEDtube 1500mm UO 24W 830 T8 FF RCA	25,8 mm	28 mm	1498,7 mm	1505,8 mm	1498,7 mm
MASTER LEDtube 1500mm UO 24W 840 T8 FF RCA	25,8 mm	28 mm	1498,7 mm	1505,8 mm	1498,7 mm
MASTER LEDtube 1500mm UO 24W 865 T8 FF RCA	25,8 mm	28 mm	1498,7 mm	1505,8 mm	1498,7 mm
MASTER LEDtube 1200mm UO 16W 840 T8 FF RCA	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1198,2 mm
MASTER LEDtube Sensor 1500mm HO 24W865 T8	25,8 mm	28 mm	1500 mm	1507,1 mm	1514,2 mm
MASTER LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W865 T8	25,8 mm	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1213,6 mm
MASTER LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W840 T8	25,8 mm	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1213,6 mm
MASTER LEDtube Sensor 1500mm HO 24W840 T8	25,8 mm	28 mm	1500 mm	1507,1 mm	1514,2 mm
MASTER LEDtube 1200mm UO 16W 830 T8	25,78 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm

MASTER LEDtube EM/Mains

Чертеж размеров

Product	D1	D2	A1	A2	A3
Master LEDTube 1200 mm 18W 840 T8 I W	25,6 mm	27,8 mm	1198,1 mm	1205,2 mm	1212,3 mm



Product	D1	D2	C1
MASTER LEDtube Starter EMP GenII OP	3 mm	21,5 mm	34,5 mm

Соответствие требованиям и область применения

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление кВт-час/1000 ч	Метка энергоэффективности (EEL)
929001187712	Master LEDTube 1200 mm 18W 840 T8 I W	18 kWh	A+
929001375208	MASTER LEDtube 1200mm 14W 840 T8 THD	14 kWh	A++
929001375308	MASTER LEDtube 1200mm 14W 865 T8 THD	14 kWh	A++
929001297802	MASTER LEDtube 1200mm UO 16W 830 T8	16 kWh	A++
929001297902	MASTER LEDtube 1200mm UO 16W 840 T8	16 kWh	A++
929001298402	MASTER LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	12 kWh	A++
929001298502	MASTER LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	12 kWh	A++
929001307002	MASTER LEDtube 600mm HO 8W830 T8	8 kWh	A++
929001307102	MASTER LEDtube 600mm HO 8W840 T8	8 kWh	A++

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление кВт-час/1000 ч	Метка энергоэффективности (EEL)
929001307202	MASTER LEDtube 600mm HO 8W865 T8	8 kWh	A++
929001812202	MASTER LEDtube 1200mm 12W833 T8 FOOD	12 kWh	A+
929001907908	MASTER LEDtube 1200mm UO 16W 830 T8 FF RCA	16 kWh	A++
929001908008	MASTER LEDtube 1200mm UO 16W 840 T8 FF RCA	16 kWh	A++
929001908108	MASTER LEDtube 1200mm UO 16W 865 T8 FF RCA	16 kWh	A++
929001908208	MASTER LEDtube 1500mm UO 24W 830 T8 FF RCA	24 kWh	A++
929001908308	MASTER LEDtube 1500mm UO 24W 840 T8 FF RCA	24 kWh	A++
929001908408	MASTER LEDtube 1500mm UO 24W 865 T8 FF RCA	24 kWh	A++
929001299208	MASTER LEDtube 1200mm HO 14W830 T8	14 kWh	A++

MASTER LEDtube EM/Mains

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление кВт-час/1000 ч	Метка энергоэффективности (EEL)
929001376802	MASTER LEDtube 1200mm UE 14.5W 840 T8	15 kWh	A++
929001376902	MASTER LEDtube 1200mm UE 14.5W 865 T8	15 kWh	A++
929001377002	MASTER LEDtube 1500mm UE 21.5W 840 T8	22 kWh	A++
929001377102	MASTER LEDtube 1500mm UE 21.5W 865 T8	22 kWh	A++
929001801432	MASTER LEDtube Starter EMP GenII OP	-	-
929001812102	MASTER LEDtube 900mm 8.5W833 T8 FOOD	9 kWh	A+

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление кВт-час/1000 ч	Метка энергоэффективности (EEL)
929001812302	MASTER LEDtube 1500mm 20W833 T8 FOOD	20 kWh	A+
929001878502	MASTER LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W840 T8	17 kWh	A++
929001878602	MASTER LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W865 T8	17 kWh	A++
929001878702	MASTER LEDtube Sensor 1500mm HO 24W840 T8	24 kWh	A++
929001878802	MASTER LEDtube Sensor 1500mm HO 24W865 T8	24 kWh	A++

Системы управления и регулировка яркости света

Order Code	Full Product Name	Возможность изменения яркости света
929001187712	Master LEDTube 1200 mm 18W 840 T8 I W	No
929001375208	MASTER LEDtube 1200mm 14W 840 T8 THD	No
929001375308	MASTER LEDtube 1200mm 14W 865 T8 THD	No
929001297802	MASTER LEDtube 1200mm UO 16W 830 T8	No
929001297902	MASTER LEDtube 1200mm UO 16W 840 T8	No
929001298402	MASTER LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	No
929001298502	MASTER LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	No
929001307002	MASTER LEDtube 600mm HO 8W830 T8	No
929001307102	MASTER LEDtube 600mm HO 8W840 T8	No
929001307202	MASTER LEDtube 600mm HO 8W865 T8	No
929001812202	MASTER LEDtube 1200mm 12W833 T8 FOOD	No
929001907908	MASTER LEDtube 1200mm UO 16W 830 T8 FF RCA	No
929001908008	MASTER LEDtube 1200mm UO 16W 840 T8 FF RCA	No
929001908108	MASTER LEDtube 1200mm UO 16W 865 T8 FF RCA	No
929001908208	MASTER LEDtube 1500mm UO 24W 830 T8 FF RCA	No
929001908308	MASTER LEDtube 1500mm UO 24W 840 T8 FF RCA	No

Order Code	Full Product Name	Возможность изменения яркости света
929001908408	MASTER LEDtube 1500mm UO 24W 865 T8 FF RCA	No
929001299208	MASTER LEDtube 1200mm HO 14W830 T8	No
929001376802	MASTER LEDtube 1200mm UE 14.5W 840 T8	No
929001376902	MASTER LEDtube 1200mm UE 14.5W 865 T8	No
929001377002	MASTER LEDtube 1500mm UE 21.5W 840 T8	No
929001377102	MASTER LEDtube 1500mm UE 21.5W 865 T8	No
929001801432	MASTER LEDtube Starter EMP GenII OP	-
929001812102	MASTER LEDtube 900mm 8.5W833 T8 FOOD	No
929001812302	MASTER LEDtube 1500mm 20W833 T8 FOOD	No
929001878502	MASTER LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W840 T8	Yes
929001878602	MASTER LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W865 T8	Yes
929001878702	MASTER LEDtube Sensor 1500mm HO 24W840 T8	Yes
929001878802	MASTER LEDtube Sensor 1500mm HO 24W865 T8	Yes

Эксплуатационные и электрические характеристики

MASTER LEDtube EM/Mains

Order Code	Full Product Name	Входная частота	Напряжение (ном.)	Мощность (номинальная) (ном.)	Время включения (ном.)
929001187712	Master LEDtube 1200 mm 18W 840 T8 I W	50–60 Hz	100–240 V	18 W	0,5 s
929001375208	MASTER LEDtube 1200mm 14W 840 T8 THD	50–60 Hz	220–240 V	14 W	0,5 s
929001375308	MASTER LEDtube 1200mm 14W 865 T8 THD	50–60 Hz	220–240 V	14 W	0,5 s
929001297802	MASTER LEDtube 1200mm UO 16W 830 T8	50–60 Hz	220–240 V	16 W	0,5 s
929001297902	MASTER LEDtube 1200mm UO 16W 840 T8	50–60 Hz	220–240 V	16 W	0,5 s
929001298402	MASTER LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	50–60 Hz	220–240 V	12 W	0,5 s
929001298502	MASTER LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	50–60 Hz	220–240 V	12 W	0,5 s
929001307002	MASTER LEDtube 600mm HO 8W830 T8	50–60 Hz	220–240 V	8 W	0,5 s
929001307102	MASTER LEDtube 600mm HO 8W840 T8	50–60 Hz	220–240 V	8 W	0,5 s
929001307202	MASTER LEDtube 600mm HO 8W865 T8	50–60 Hz	220–240 V	8 W	0,5 s
929001812202	MASTER LEDtube 1200mm 12W833 T8 FOOD	50–60 Hz	220–240 V	12 W	0,5 s
929001907908	MASTER LEDtube 1200mm UO 16W 830 T8 FF RCA	50–60 Hz	220–240 V	16 W	0,5 s

Order Code	Full Product Name	Входная частота	Напряжение (ном.)	Мощность (номинальная) (ном.)	Время включения (ном.)
929001908008	MASTER LEDtube 1200mm UO 16W 840 T8 FF RCA	50–60 Hz	220–240 V	16 W	0,5 s
929001908108	MASTER LEDtube 1200mm UO 16W 865 T8 FF RCA	50–60 Hz	220–240 V	16 W	0,5 s
929001908208	MASTER LEDtube 1500mm UO 24W 830 T8 FF RCA	50–60 Hz	220–240 V	24 W	0,5 s
929001908308	MASTER LEDtube 1500mm UO 24W 840 T8 FF RCA	50–60 Hz	220–240 V	24 W	0,5 s
929001908408	MASTER LEDtube 1500mm UO 24W 865 T8 FF RCA	50–60 Hz	220–240 V	24 W	0,5 s
929001299208	MASTER LEDtube 1200mm HO 14W830 T8	50–60 Hz	220–240 V	14 W	0,5 s
929001376802	MASTER LEDtube 1200mm UE 14.5W 840 T8	50–60 Hz	220–240 V	14,5 W	0,5 s
929001376902	MASTER LEDtube 1200mm UE 14.5W 865 T8	50–60 Hz	220–240 V	14,5 W	0,5 s
929001377002	MASTER LEDtube 1500mm UE 21.5W 840 T8	50–60 Hz	220–240 V	21,5 W	0,5 s
929001377102	MASTER LEDtube 1500mm UE 21.5W 865 T8	50–60 Hz	220–240 V	21,5 W	0,5 s
929001801432	MASTER LEDtube Starter EMP GenII OP	-	-	-	-

MASTER LEDtube EM/Mains

Order Code	Full Product Name	Входная частота	Напряжение (ном.)	Мощность (номинальная) (ном.)	Время включения (ном.)
929001812102	MASTER LEDtube 900mm 8.5W833 T8 FOOD	50–60 Hz	220–240 V	8.5 W	0,5 s
929001812302	MASTER LEDtube 1500mm 20W833 T8 FOOD	50–60 Hz	220–240 V	20 W	0,5 s
929001878502	MASTER LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W840 T8	50–60 Hz	220–240 V	16.5 W	0,5 s

Order Code	Full Product Name	Входная частота	Напряжение (ном.)	Мощность (номинальная) (ном.)	Время включения (ном.)
929001878602	MASTER LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W865 T8	50–60 Hz	220–240 V	16.5 W	0,5 s
929001878702	MASTER LEDtube Sensor 1500mm HO 24W840 T8	50–60 Hz	220–240 V	24 W	0,5 s
929001878802	MASTER LEDtube Sensor 1500mm HO 24W865 T8	50–60 Hz	220–240 V	24 W	0,5 s

Общая информация

Order Code	Full Product Name	Цоколь	Номинальный срок службы (ном.)	Цикл переключения
929001187712	Master LEDTube 1200 mm 18W 840 T8 I W	G13	40000 h	50000X
929001375208	MASTER LEDtube 1200mm 14W 840 T8 THD	G13	50000 h	50000X
929001375308	MASTER LEDtube 1200mm 14W 865 T8 THD	G13	50000 h	50000X
929001297802	MASTER LEDtube 1200mm UO 16W 830 T8	G13	50000 h	200000X
929001297902	MASTER LEDtube 1200mm UO 16W 840 T8	G13	50000 h	200000X
929001298402	MASTER LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	G13	50000 h	200000X
929001298502	MASTER LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	G13	50000 h	200000X
929001307002	MASTER LEDtube 600mm HO 8W830 T8	G13	60000 h	200000X
929001307102	MASTER LEDtube 600mm HO 8W840 T8	G13	60000 h	200000X
929001307202	MASTER LEDtube 600mm HO 8W865 T8	G13	60000 h	200000X
929001812202	MASTER LEDtube 1200mm 12W833 T8 FOOD	G13	50000 h	50000X
929001907908	MASTER LEDtube 1200mm UO 16W 830 T8 FF RCA	G13	50000 h	200000X

Order Code	Full Product Name	Цоколь	Номинальный срок службы (ном.)	Цикл переключения
929001908008	MASTER LEDtube 1200mm UO 16W 840 T8 FF RCA	G13	50000 h	200000X
929001908108	MASTER LEDtube 1200mm UO 16W 865 T8 FF RCA	G13	50000 h	200000X
929001908208	MASTER LEDtube 1500mm UO 24W 830 T8 FF RCA	G13	50000 h	200000X
929001908308	MASTER LEDtube 1500mm UO 24W 840 T8 FF RCA	G13	50000 h	200000X
929001908408	MASTER LEDtube 1500mm UO 24W 865 T8 FF RCA	G13	50000 h	200000X
929001299208	MASTER LEDtube 1200mm HO 14W830 T8	G13	50000 h	200000X
929001376802	MASTER LEDtube 1200mm UE 14.5W 840 T8	G13	70000 h	200000X
929001376902	MASTER LEDtube 1200mm UE 14.5W 865 T8	G13	70000 h	200000X
929001377002	MASTER LEDtube 1500mm UE 21.5W 840 T8	G13	70000 h	200000X
929001377102	MASTER LEDtube 1500mm UE 21.5W 865 T8	G13	70000 h	200000X

MASTER LEDtube EM/Mains

Order Code	Full Product Name	Номинальный срок службы		Цикл переключения
		Цоколь (ном.)	(ном.)	
929001801432	MASTER LEDtube Starter EMP GenII OP	-	-	-
929001812102	MASTER LEDtube 900mm 8.5W833 T8 FOOD	G13	50000 h	50000X
929001812302	MASTER LEDtube 1500mm 20W833 T8 FOOD	G13	50000 h	50000X
929001878502	MASTER LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W840 T8	G13	50000 h	200000X

Order Code	Full Product Name	Номинальный срок службы		Цикл переключения
		Цоколь (ном.)	(ном.)	
929001878602	MASTER LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W865 T8	G13	50000 h	200000X
929001878702	MASTER LEDtube Sensor 1500mm HO 24W840 T8	G13	50000 h	200000X
929001878802	MASTER LEDtube Sensor 1500mm HO 24W865 T8	G13	50000 h	200000X

Технические характеристики освещения

Order Code	Full Product Name	Угол пучка света (ном.)	Коррелированная цветовая температура		Коэффициент цветопередачи (ном.)	Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.)	
			Код цвета (ном.)	(ном.)		Светоотдача (ном.)	(ном.)
929001187712	Master LEDTube 1200 mm 18W 840 T8 I W	160 °	840	4000 K	82	70 %	2100 lm
929001375208	MASTER LEDtube 1200mm 14W 840 T8 THD	-	840	4000 K	83	70 %	2100 lm
929001375308	MASTER LEDtube 1200mm 14W 865 T8 THD	-	865	6500 K	83	70 %	2100 lm
929001297802	MASTER LEDtube 1200mm UO 16W 830 T8	160 °	830	3000 K	83	70 %	2300 lm
929001297902	MASTER LEDtube 1200mm UO 16W 840 T8	160 °	840	4000 K	83	70 %	2500 lm
929001298402	MASTER LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	160 °	840	4000 K	83	70 %	1575 lm
929001298502	MASTER LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	160 °	865	6500 K	83	70 %	1575 lm
929001307002	MASTER LEDtube 600mm HO 8W830 T8	160 °	830	3000 K	83	70 %	1000 lm
929001307102	MASTER LEDtube 600mm HO 8W840 T8	160 °	840	4000 K	83	70 %	1050 lm
929001307202	MASTER LEDtube 600mm HO 8W865 T8	160 °	865	6500 K	83	70 %	1050 lm
929001812202	MASTER LEDtube 1200mm 12W833 T8 FOOD	-	833	3300 K	83	70 %	1000 lm
929001907908	MASTER LEDtube 1200mm UO 16W 830 T8 FF RCA	160 °	830	3000 K	83	70 %	2300 lm
929001908008	MASTER LEDtube 1200mm UO 16W 840 T8 FF RCA	160 °	840	4000 K	83	70 %	2500 lm
929001908108	MASTER LEDtube 1200mm UO 16W 865 T8 FF RCA	160 °	865	6500 K	83	70 %	2500 lm
929001908208	MASTER LEDtube 1500mm UO 24W 830 T8 FF RCA	160 °	830	3000 K	83	70 %	3400 lm
929001908308	MASTER LEDtube 1500mm UO 24W 840 T8 FF RCA	160 °	840	4000 K	83	70 %	3700 lm
929001908408	MASTER LEDtube 1500mm UO 24W 865 T8 FF RCA	160 °	865	6500 K	83	70 %	3700 lm

MASTER LEDtube EM/Mains

Order Code	Full Product Name	Угол пучка света (ном.)	Коррелированная цветовая температура		Коэффициент цветопередачи (ном.)	Стабильность светового потока лампы в конце номинального срока службы (ном.)	
			Код цвета (ном.)	Колориметрическая температура (ном.)		Световой поток (ном.)	Светоотдача (ном.)
929001299208	MASTER LEDtube 1200mm HO 14W830 T8	-	830	3000 K	83	70 %	2000 lm
929001376802	MASTER LEDtube 1200mm UE 14.5W 840 T8	160 °	840	4000 K	83	70 %	2500 lm
929001376902	MASTER LEDtube 1200mm UE 14.5W 865 T8	160 °	865	6500 K	83	70 %	2500 lm
929001377002	MASTER LEDtube 1500mm UE 21.5W 840 T8	160 °	840	4000 K	83	70 %	3700 lm
929001377102	MASTER LEDtube 1500mm UE 21.5W 865 T8	160 °	865	6500 K	83	70 %	3700 lm
929001801432	MASTER LEDtube Starter EMP GenII OP	-	-	-	-	-	-
929001812102	MASTER LEDtube 900mm 8.5W833 T8 FOOD	-	833	3300 K	83	70 %	750 lm
929001812302	MASTER LEDtube 1500mm 20W833 T8 FOOD	-	833	3300 K	83	70 %	1680 lm
929001878502	MASTER LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W840 T8	240 °	840	4000 K	83	70 %	2100 lm
929001878602	MASTER LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W865 T8	240 °	865	6500 K	83	70 %	2100 lm
929001878702	MASTER LEDtube Sensor 1500mm HO 24W840 T8	240 °	840	4000 K	83	70 %	3100 lm
929001878802	MASTER LEDtube Sensor 1500mm HO 24W865 T8	240 °	865	6500 K	83	70 %	3100 lm

Механические компоненты и корпус

Order Code	Full Product Name	Финишная обработка колбы	Order Code	Full Product Name	Финишная обработка колбы
929001187712	Master LEDTube 1200 mm 18W 840 T8 I W	-	929001908308	MASTER LEDtube 1500mm UO 24W 840 T8 FF RCA	-
929001375208	MASTER LEDtube 1200mm 14W 840 T8 THD	-	929001908408	MASTER LEDtube 1500mm UO 24W 865 T8 FF RCA	-
929001375308	MASTER LEDtube 1200mm 14W 865 T8 THD	-	929001299208	MASTER LEDtube 1200mm HO 14W830 T8	-
929001297802	MASTER LEDtube 1200mm UO 16W 830 T8	-	929001376802	MASTER LEDtube 1200mm UE 14.5W 840 T8	-
929001297902	MASTER LEDtube 1200mm UO 16W 840 T8	-	929001376902	MASTER LEDtube 1200mm UE 14.5W 865 T8	-
929001298402	MASTER LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	-	929001377002	MASTER LEDtube 1500mm UE 21.5W 840 T8	-
929001298502	MASTER LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	-	929001377102	MASTER LEDtube 1500mm UE 21.5W 865 T8	-
929001307002	MASTER LEDtube 600mm HO 8W830 T8	Матовый	929001801432	MASTER LEDtube Starter EMP GenII OP	-
929001307102	MASTER LEDtube 600mm HO 8W840 T8	Матовый	929001812102	MASTER LEDtube 900mm 8.5W833 T8 FOOD	-
929001307202	MASTER LEDtube 600mm HO 8W865 T8	Матовый	929001812302	MASTER LEDtube 1500mm 20W833 T8 FOOD	-
929001812202	MASTER LEDtube 1200mm 12W833 T8 FOOD	-	929001878502	MASTER LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W840 T8	-
929001907908	MASTER LEDtube 1200mm UO 16W 830 T8 FF RCA	-	929001878602	MASTER LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W865 T8	-
929001908008	MASTER LEDtube 1200mm UO 16W 840 T8 FF RCA	-	929001878702	MASTER LEDtube Sensor 1500mm HO 24W840 T8	-
929001908108	MASTER LEDtube 1200mm UO 16W 865 T8 FF RCA	-	929001878802	MASTER LEDtube Sensor 1500mm HO 24W865 T8	-
929001908208	MASTER LEDtube 1500mm UO 24W 830 T8 FF RCA	-			

Температура

MASTER LEDtube EM/Mains

Order Code	Full Product Name	Температура окружающей среды (макс.)	Температура окружающей среды (мин.)	Температура корпуса максимальная (ном.)	Температура хранения (макс.)	Температура хранения (мин.)
929001187712	Master LEDTube 1200 mm 18W 840 T8 I W	45 °C	-20 °C	70 °C	65 °C	-40 °C
929001375208	MASTER LEDtube 1200mm 14W 840 T8 THD	45 °C	-20 °C	55 °C	65 °C	-40 °C
929001375308	MASTER LEDtube 1200mm 14W 865 T8 THD	45 °C	-20 °C	55 °C	65 °C	-40 °C
929001297802	MASTER LEDtube 1200mm UO 16W 830 T8	35 °C	-20 °C	55 °C	65 °C	-40 °C
929001297902	MASTER LEDtube 1200mm UO 16W 840 T8	35 °C	-20 °C	55 °C	65 °C	-40 °C
929001298402	MASTER LEDtube 900mm HO 12W 840 T8	45 °C	-20 °C	50 °C	65 °C	-40 °C
929001298502	MASTER LEDtube 900mm HO 12W 865 T8	45 °C	-20 °C	50 °C	65 °C	-40 °C
929001307002	MASTER LEDtube 600mm HO 8W830 T8	35 °C	-20 °C	50 °C	65 °C	-40 °C
929001307102	MASTER LEDtube 600mm HO 8W840 T8	35 °C	-20 °C	50 °C	65 °C	-40 °C
929001307202	MASTER LEDtube 600mm HO 8W865 T8	35 °C	-20 °C	50 °C	65 °C	-40 °C
929001812202	MASTER LEDtube 1200mm 12W833 T8 FOOD	45 °C	-20 °C	45 °C	65 °C	-40 °C
929001907908	MASTER LEDtube 1200mm UO 16W 830 T8 FF RCA	45 °C	-20 °C	55 °C	65 °C	-40 °C
929001908008	MASTER LEDtube 1200mm UO 16W 840 T8 FF RCA	45 °C	-20 °C	55 °C	65 °C	-40 °C
929001908108	MASTER LEDtube 1200mm UO 16W 865 T8 FF RCA	45 °C	-20 °C	55 °C	65 °C	-40 °C
929001908208	MASTER LEDtube 1500mm UO 24W 830 T8 FF RCA	45 °C	-20 °C	60 °C	65 °C	-40 °C
929001908308	MASTER LEDtube 1500mm UO 24W 840 T8 FF RCA	45 °C	-20 °C	60 °C	65 °C	-40 °C
929001908408	MASTER LEDtube 1500mm UO 24W 865 T8 FF RCA	45 °C	-20 °C	60 °C	65 °C	-40 °C
929001299208	MASTER LEDtube 1200mm HO 14W830 T8	45 °C	-20 °C	55 °C	65 °C	-40 °C
929001376802	MASTER LEDtube 1200mm UE 14.5W 840 T8	35 °C	-20 °C	55 °C	65 °C	-40 °C
929001376902	MASTER LEDtube 1200mm UE 14.5W 865 T8	35 °C	-20 °C	55 °C	65 °C	-40 °C
929001377002	MASTER LEDtube 1500mm UE 21.5W 840 T8	35 °C	-20 °C	60 °C	65 °C	-40 °C
929001377102	MASTER LEDtube 1500mm UE 21.5W 865 T8	35 °C	-20 °C	60 °C	65 °C	-40 °C
929001801432	MASTER LEDtube Starter EMP GenII OP	-	-	-	-	-
929001812102	MASTER LEDtube 900mm 8.5W833 T8 FOOD	45 °C	-20 °C	45 °C	65 °C	-40 °C
929001812302	MASTER LEDtube 1500mm 20W833 T8 FOOD	45 °C	-20 °C	50 °C	65 °C	-40 °C
929001878502	MASTER LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W840 T8	45 °C	-20 °C	55 °C	65 °C	-40 °C
929001878602	MASTER LEDtube Sensor 1200mm HO 16.5W865 T8	45 °C	-20 °C	55 °C	65 °C	-40 °C
929001878702	MASTER LEDtube Sensor 1500mm HO 24W840 T8	45 °C	-20 °C	60 °C	65 °C	-40 °C
929001878802	MASTER LEDtube Sensor 1500mm HO 24W865 T8	45 °C	-20 °C	60 °C	65 °C	-40 °C

MASTER LEDtube EM/Mains

