

Новое поколение экономичных световых трубок T8

MASTER LEDtube InstantFit HF T8

В светильниках Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 светодиодный источник света представлен в традиционном форм-факторе люминесцентных ламп. Его уникальный дизайн обеспечивает идеальное единообразие внешнего вида, благодаря чему светильник невозможно отличить от традиционных люминесцентных ламп.

Светильник Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 — это идеальное решение для клиентов, предъявляющих повышенные требования к освещению, которым требуется максимальная экономическая эффективность на протяжении всего срока службы. Высочайшая экономия энергии и более длительный срок службы обеспечивают привлекательные сроки окупаемости и снижение совокупной стоимости владения.

Преимущества

- Сокращение эксплуатационных расходов за счет снижения энергопотребления
- Уменьшение расходов на техобслуживание за счет увеличения срока службы в 2–3 раза по сравнению с обычными люминесцентными трубками
- Максимально быстрый и простой способ модернизации существующих светильников до светодиодных; 100-процентная безопасность процесса установки

MASTER LEDtube InstantFit HF T8

Характеристики

- Совместимость с высокочастотными ПРА. Не нужно менять провода и пусковые устройства. Наше решение InstantFit работает с высокочастотными электронными ПРА, что существенно упрощает установку и делает ее более безопасной.
- Безопасность электрических контактов. В изделиях Philips можно без опасений дотрагиваться до противоположного цоколя во время установки лампы. Встроенный ПРА также надежно изолирован от тех частей лампы, с которыми возможен контакт. Трубчатые светодиодные лампы Philips соответствуют всем требованиям по безопасности контактов UL и IEC.
- Поворотные цоколи. Во многих случаях крепления контактов приходится поворачивать. Это может стать проблемой, поскольку трубчатые светодиодные лампы дают только направленный свет. Наши лампы T8 MASTER LEDtube оснащены поворотными цоколями, что позволяет вращать их на угол до 90 градусов.

Применение

- Идеальное решение для отраслей, требовательных к световому потоку и счетам за электроэнергию: офисы, школы, торговля, производство и здравоохранение

Предупреждение и условия безопасности


• -

Versions



TLED 230V 10.5W-36W 160D T8ND

Чертеж размеров



Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1500mm UO 24W840 T8	25,8 mm	28 mm	1 498,8 mm	1 505,9 mm	1 513 mm

MASTER LEDtube InstantFit HF T8

