



Master LEDbulb - Elegance møder effektivitet

MASTER LEDbulb

MASTER LEDbulb giver et dæmpbart lys, som skaber en indbydende og varm atmosfære. Dette gør den ideel til almen belysning i hotel- og i restaurationsbranchen. Det unikke design udsender varmt lys i alle retninger og gør den til et rigtig godt alternativ til glødepæren. Lyskilden er særligt velegnet til fællesarealer, som f.eks. lobbyer, gangarealer og trappeopgange, hvor lyset altid er tændt. Lyskilden passer til eksisterende armaturer med E27-sokkel. MASTER LEDbulb giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne uden at gå kompromis med lyskvaliteten. Den kan anvendes sammen med de fleste forkantsdæmpere. Det øger effektiviteten og gør det nemmere at skabe den ønskede atmosfære.

Fordele

- Op til 80 % energibesparelse sammenlignet med traditionelle glødepærer
- Nem udskiftning (eftermontering) til almene belysningsbehov
- Unikt design og unik lyseffekt, som minder meget om lyskvaliteten af glødepærer

Funktioner

- Den gradvise dæmpning giver mulighed for dæmpet lys til de varme nuancer fra traditionelle lyskilder.
- Kompatibel med en bred vifte af lysdæmpere
- Varmt hvidt lys
- Levetid: op til 25.000 timer
- UV- og IR-frit lys

Anvendelsesområder

- Hoteller, restauranter, barer, caféer
- Lobbyer, gangarealer, trappeopgange og receptioner

MASTER LEDbulb


Advarsler og sikkerhed

- Driftstemperaturområde er mellem -20 °C og 45 °C omgivelsestemperatur
- Kun til anvendelse i tørre eller fugtige steder og de fleste af åbne armaturer med fatninger, der tilbyder strækkeligt plads (10 mm frit luftrum)
- Ikke beregnet til brug med nødlysarmaturer eller udgangsllys

Versions



Målskitse







Product

MASTER LEDbulb DT 6-40W B22 A60 CL		
MASTER LEDbulb DT 8.5-60W B22 A60 CL	60 mm	110 mm
MASTER LEDbulb DT 15-100W A67 B22 827 FR	70,6 mm	135,9 mm
MASTER LEDbulb DT 11-75W A67 B22 827 FR	70,6 mm	135,9 mm

MASTER LEDbulb

Målskitse



Product

MASTER LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL

Product

Product	D	C
MASTER LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR	77 mm	142 mm

Product

Product	D	C
MASTER LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL	60 mm	110 mm
MASTER LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR	60 mm	110 mm

Product

Product	D	C
MASTERLEDbulb DT 14-100WE27 927-922 A67FR	77 mm	142 mm

MASTER LEDbulb

Målskitse



Product	D	C
MASTER LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR	60 mm	110 mm

Godkendelse og anvendelsesområde

Energimærket (EEL) A+

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar Ja

Drift og el

Indgangsfrekvens 50 til 60 Hz

Spænding (nom.) 220-240 V

Generelle oplysninger

Nominel levetid (nom.) 25000 h

Lysteknisk

Korreleret farvetemperatur (nom.) - K

LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.) 70 %

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Energiforbrug kWh/1000 t.
48130100	MASTER LEDbulb DT 6-40W B22 A60 CL	6 kWh
48134900	MASTER LEDbulb DT 8.5-60W B22 A60 CL	9 kWh
48128800	MASTER LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL	6 kWh
48132500	MASTER LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL	9 kWh
55557600	MASTER LEDbulb DT 15-100W A67 B22 827 FR	15 kWh
55553800	MASTER LEDbulb DT 11-75W A67 B22 827 FR	11 kWh
70709800	MASTER LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR	6 kWh

Order Code	Full Product Name	Energiforbrug kWh/1000 t.
70711100	MASTER LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR	9 kWh
82618800	MASTER LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR	12 kWh
69564400	MASTERLEDbulb DT 14-100WE27 927-922 A67FR	14 kWh

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Wattforbrugsækvivalent	Effekt (nominel) (nom.)	Opstartstid (nom.)
48130100	MASTER LEDbulb DT 6-40W B22 A60 CL	40 W	6 W	0,5 s

Order Code	Full Product Name	Wattforbrugsækvivalent	Effekt (nominel) (nom.)	Opstartstid (nom.)
48134900	MASTER LEDbulb DT 8.5-60W B22 A60 CL	60 W	8,5 W	0,5 s

MASTER LEDbulb

Order Code	Full Product Name	Wattforbrugsækvivalent	Effekt (nominel) (nom.)	Opstartstid (nom.)
48128800	MASTER LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL	40 W	6 W	0,5 s
48132500	MASTER LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL	60 W	8,5 W	0,5 s
55557600	MASTER LEDbulb DT 15-100W A67 B22 827 FR	100 W	15 W	0,5 s
55553800	MASTER LEDbulb DT 11-75W A67 B22 827 FR	75 W	11 W	0,5 s
70709800	MASTER LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR	40 W	5,5 W	0,3 s

Order Code	Full Product Name	Wattforbrugsækvivalent	Effekt (nominel) (nom.)	Opstartstid (nom.)
70711100	MASTER LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR	60 W	9 W	0,3 s
82618800	MASTER LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR	75 W	12 W	0,1 s
69564400	MASTERLEDbulb DT 14-100WE27 927-922 A67FR	100 W	14 W	0,5 s

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Sokkel	Interval mellem tænd/sluk
48130100	MASTER LEDbulb DT 6-40W B22 A60 CL	B22	50000X
48134900	MASTER LEDbulb DT 8.5-60W B22 A60 CL	B22	50000X
48128800	MASTER LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL	E27	50000X
48132500	MASTER LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL	E27	50000X
55557600	MASTER LEDbulb DT 15-100W A67 B22 827 FR	B22	50000X
55553800	MASTER LEDbulb DT 11-75W A67 B22 827 FR	B22	50000X

Order Code	Full Product Name	Sokkel	Interval mellem tænd/sluk
70709800	MASTER LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR	E27	100000X
70711100	MASTER LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR	E27	100000X
82618800	MASTER LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR	E27	100000X
69564400	MASTERLEDbulb DT 14-100WE27 927-922 A67FR	E27	100000X

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Spredningsvinkel (nom.)	Farvekode	Farvegengivelsesindeks (nom.)	Lysst (nom)	Order Code	Full Product Name	Spredningsvinkel (nom.)	Farvekode	Farvegengivelsesindeks (nom.)	Lysstrøm (nom.)
48130100	MASTER LEDbulb DT 6-40W B22 A60 CL	-	822-827	80	470 lm	55553800	MASTER LEDbulb DT 15-100W A67 B22 827 FR	-	822-827	80	1055 lm
48134900	MASTER LEDbulb DT 8.5-60W B22 A60 CL	-	822-827	80	806 lm	70709800	MASTER LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR	200 °	922-927	90	470 lm
48128800	MASTER LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL	-	822-827	80	470 lm	70711100	MASTER LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR	200 °	922-927	90	806 lm
48132500	MASTER LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL	-	822-827	80	806 lm	82618800	MASTER LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR	200 °	922-927	90	1055 lm
55557600	MASTER LEDbulb DT 15-100W A67 B22 827 FR	-	822-827	80	1521 lm						

MASTER LEDbulb

Order Code	Full Product Name	Spredningsvinkel (nom.)	Farvekode	Farvegengivelsesindeks (nom.)	Lysstrøm (nom.)
69564400	MASTERLEDbulb DT 14-100WE27 927-922 A67FR	200 °	922-927	90	1521 lm


Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Lyskildefinish	Lyskildeform
48130100	MASTER LEDbulb DT 6-40W B22 A60 CL	Klar	A60
48134900	MASTER LEDbulb DT 8.5-60W B22 A60 CL	Klar	A60
48128800	MASTER LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL	Klar	A60
48132500	MASTER LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL	Klar	A60
55557600	MASTER LEDbulb DT 15-100W A67 B22 827 FR	-	A67
55553800	MASTER LEDbulb DT 11-75W A67 B22 827 FR	-	A67
70709800	MASTER LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR	Matteret	A60


Order Code	Full Product Name	Lyskildefinish	Lyskildeform
70711100	MASTER LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR	Matteret	A60
82618800	MASTER LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR	Matteret	A67
69564400	MASTERLEDbulb DT 14-100WE27 927-922 A67FR	Matteret	A67

Temperatur


Order Code	Full Product Name	T-kappe, maks. (nom.)
48130100	MASTER LEDbulb DT 6-40W B22 A60 CL	85 °C
48134900	MASTER LEDbulb DT 8.5-60W B22 A60 CL	110 °C
48128800	MASTER LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL	85 °C
48132500	MASTER LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL	110 °C
55557600	MASTER LEDbulb DT 15-100W A67 B22 827 FR	105 °C
55553800	MASTER LEDbulb DT 11-75W A67 B22 827 FR	100 °C
70709800	MASTER LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR	70 °C
70711100	MASTER LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR	85 °C
82618800	MASTER LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR	80 °C
69564400	MASTERLEDbulb DT 14-100WE27 927-922 A67FR	90 °C




MASTER LEDbulb




(cd/1000lm) 0°
150° 180° 150°




(cd/1000lm) 0°
150° 180° 150°



(cd/1000lm) 0°
150° 180° 150°



(cd/1000lm) 0°
150° 180° 150°



(cd/1000lm) 0°
150° 180° 150°

