



# DimTone, beste Farbwiedergabe und lange Nutzlebensdauer - die hochwertige Type

## MASTER LEDbulb Glühlampenform

Die MASTER LEDbulb ist mit ihrer langen Nutzlebensdauer ideal für den Dauerbetrieb beispielsweise in der Hotellerie geeignet. Das Produkt verfügt über eine exzellente Farbwiedergabe und ist mit der DimTone Technologie ausgestattet - das Licht wird dank DimTone beim Dimmen wärmer - wie bei einer Glühlampe.

### Vorteile

- DimTone: Das Licht wird beim Dimmen wärmer von 2.700 auf 2.200 Kelvin
- Min. 80% Energieeinsparung im Vergleich zu Standardglühlampen bei vergleichbarer Lichtleistung und Zeitspanne
- Schnelle Amortisation

### Merkmale

- Sehr gute Farbwiedergabe
- Echtes Glühlampen-Warmweiß
- Ausstrahlungswinkel von 300°
- Stufenlos dimmbar
- Keine UV- und IR-Strahlung und nur sehr geringe Wärmeentwicklung

# MASTER LEDbulb Glühlampenform

## Anwendung

- Für Allgemeinbeleuchtung in Hotels, Restaurants, Krankenhäusern oder Shops
- Nur in offenen/belüfteten Leuchten verwenden
- Einzusetzen im Innenbereich bei Temperaturen von -20 bis +45°C


## Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Nicht für elektronische Schalter geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit

## Versions



## Abmessungsskizzen



Product	D	C
MASTER LEDbulb DT 5.5-40W E27 A60 CL	60,5 mm	109 mm



## MASTER LEDbulb Glühlampenform

