



Philips MASTER LEDEstándar

MASTER LEDEstándar

Las lámparas MASTER LEDBulb proporcionan un efecto de luz para un ambiente acogedor y cálido. Su diseño exclusivo emite una luz cálida en todas las direcciones, convirtiéndolas en una alternativa real a las lámparas incandescentes. Son ideales para las aplicaciones de iluminación general en el sector de la hostelería, concretamente para áreas públicas como vestíbulos, pasillos o huecos de escalera, donde la luz siempre está encendida. Las lámparas MASTER LEDBulb son compatibles con las luminarias existentes gracias a su casquillo E27 y están diseñadas para la sustitución directa de las bombillas incandescentes y . Asimismo, suponen un gran ahorro energético y minimizan el coste de mantenimiento sin que afecte a la calidad de la luz. Se pueden utilizar con la mayoría de los reguladores de última generación, aportando aún más eficacia que ayudará a los hosteleros a recuperar su inversión en tan sólo un año.

Beneficios

- Efecto brillo: luz cálida en todo el entorno gracias a la amplitud de su cubierta
- Más de un 80% de ahorro energético

Características

- Menor consumo
- Menor coste de mantenimiento: Vida útil 25 veces superior a la de una lámpara incandescente
- Regulable desde 100% al 10%
- Intercambiable y compatible con las luminarias existentes gracias al casquillo E27 que facilita su instalación
- Sin mercurio ni otras sustancias peligrosas

Aplicaciones

- Hoteles, restaurantes, bares, cafeterías
- Vestíbulos, pasillos, huecos de escalera

MASTER LEDEstándar


Advertencias y seguridad

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

Versions







Plano de dimensiones



Product	D	C
MASTERLEDbulb DT 14-100WE27 927-922 A67FR	77 mm	142 mm

MASTER LEDEstándar

Plano de dimensiones



Product	D	C
MASTER LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR	60 mm	110 mm
MASTER LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL	60 mm	110 mm

Product	D	C
MASTER LEDbulb DT 11-75W A67 B22 827 FR	70,6 mm	135,9 mm

Product
MASTER LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL

Product	D	C
MASTER LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR	77 mm	142 mm

MASTER LEDEstándar

Aprobación y aplicación

Etiqueta de eficiencia energética (EEL) A+

Operativos y eléctricos

Frecuencia de entrada 50 a 60 Hz

Voltaje (nom.) 220-240 V

Información general

Vida útil nominal (nom.) 25000 h

Datos técnicos de la luz

Temperatura del color con correlación (nom.) 2200-2700 K

Llmf al fin de vida útil nominal (nom.) 70 %

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Consumo energético kWh/1000 h
48128800	MASTER LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL	6 kWh
48132500	MASTER LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL	9 kWh
55553800	MASTER LEDbulb DT 11-75W A67 B22 827 FR	11 kWh
70709800	MASTER LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR	6 kWh

Order Code	Full Product Name	Consumo energético kWh/1000 h
82618800	MASTER LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR	12 kWh
69564400	MASTERLEDbulb DT 14-100WE27 927-922 A67FR	14 kWh

Controles y regulación

Order Code	Full Product Name	Regulable
48128800	MASTER LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL	Si
48132500	MASTER LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL	Si
55553800	MASTER LEDbulb DT 11-75W A67 B22 827 FR	Si

Order Code	Full Product Name	Regulable
70709800	MASTER LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR	Si
82618800	MASTER LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR	Si
69564400	MASTERLEDbulb DT 14-100WE27 927-922 A67FR	Si

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Equivalente de potencia	Potencia (nominal) (nom.)	Hora de inicio (nom.)
48128800	MASTER LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL	40 W	6 W	0,5 s
48132500	MASTER LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL	60 W	8.5 W	0,5 s
55553800	MASTER LEDbulb DT 11-75W A67 B22 827 FR	75 W	11 W	0,5 s

Order Code	Full Product Name	Equivalente de potencia	Potencia (nominal) (nom.)	Hora de inicio (nom.)
70709800	MASTER LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR	40 W	5.5 W	0,3 s
82618800	MASTER LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR	75 W	12 W	0,1 s
69564400	MASTERLEDbulb DT 14-100WE27 927-922 A67FR	100 W	14 W	0,5 s

Información general

Order Code	Full Product Name	Base de casquillo	Ciclo de conmutación
48128800	MASTER LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL	E27	50000X
48132500	MASTER LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL	E27	50000X

Order Code	Full Product Name	Base de casquillo	Ciclo de conmutación
55553800	MASTER LEDbulb DT 11-75W A67 B22 827 FR	B22	50000X
70709800	MASTER LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR	E27	100.000X

MASTER LEDEstándar

Order Code	Full Product Name	Base de casquillo	Ciclo de conmutación
82618800	MASTER LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR	E27	100.000X

Order Code	Full Product Name	Base de casquillo	Ciclo de conmutación
69564400	MASTERLEDbulb DT 14-100WE27 927-922 A67FR	E27	100.000X

Datos técnicos de la luz

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz (nom.)	Código de color	Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	Flujo lumínico (nom.)
48128800	MASTER LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL	-	822-827	80	470 lm
48132500	MASTER LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL	-	822-827	80	806 lm
55553800	MASTER LEDbulb DT 11-75W A67 B22 827 FR	-	822-827	80	1055 lm
70709800	MASTER LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR	200 °	922-927	90	470 lm

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz (nom.)	Código de color	Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	Flujo lumínico (nom.)
82618800	MASTER LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR	200 °	922-927	90	1055 lm
69564400	MASTERLEDbulb DT 14-100WE27 927-922 A67FR	200 °	922-927	90	1521 lm

Mecánicos y de carcasa

Order Code	Full Product Name	Acabado de la lámpara	Forma de la bombilla
48128800	MASTER LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL	Clara	A60
48132500	MASTER LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL	Clara	A60
55553800	MASTER LEDbulb DT 11-75W A67 B22 827 FR	-	A67
70709800	MASTER LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR	Mate	A60


Order Code	Full Product Name	Acabado de la lámpara	Forma de la bombilla
82618800	MASTER LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR	Mate	A67
69564400	MASTERLEDbulb DT 14-100WE27 927-922 A67FR	Mate	A67

Temperatura


Order Code	Full Product Name	Temperatura máxima (nom.)
48128800	MASTER LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL	85 °C
48132500	MASTER LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL	110 °C
55553800	MASTER LEDbulb DT 11-75W A67 B22 827 FR	100 °C
70709800	MASTER LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR	70 °C
82618800	MASTER LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR	80 °C
69564400	MASTERLEDbulb DT 14-100WE27 927-922 A67FR	90 °C



MASTER LEDEstándar



(cd/1000lm) 0°
150° 180° 150°



(cd/1000lm) 0°
150° 180° 150°

MASTER LEDEstándar

