



Az elegancia és a hatékonyság találkozása

Master LED lámpák

A MASTER LEDbulb lámpák szabályozható fényerővel rendelkeznek, lehetővé téve a kellemes, alkalomhoz illő hangulatú környezet kialakítását, és így módon ideálisak általános világítási célokra a vendéglátóiparban, pl. szállodákban, éttermekben. Egyedi kialakításuknak köszönhetően minden irányba meleg fényt sugároznak, így a hagyományos izzólámpák valós alternatívái. Különösen alkalmasak közlekedő területek, például előterek, folyosók és lépcsőházak megvilágítására, ahol folyamatos fényre van szükség. A MASTER LEDbulb az E27 foglalattal rendelkező lámpatestekkel kompatibilis, és a hagyományos izzók kiváltására szolgál. Használata jelentős energiamegtakarítást és alacsony üzemeltetési költségeket biztosít, kifogástalan fényminőség mellett. A legmodernebb fényerő-szabályozókkal használva további energiamegtakarítás érhető el, fokozva az energiahatékonyságot, a kívánt hangulatú környezet megteremtése mellett.

Előnyök

- Egyszerű korszerűsítési megoldás, általános világításhoz
- A hagyományos izzólámpa fényét imitáló, lágy, meleg fény, elegáns megjelenés
- 80%-os energia-megtakarítás a hagyományos izzólámpához képest

Szolgáltatások

- A fokozatos fényerőszabályozásnak köszönhetően a fény színe a hagyományos izzók fényének meleg tónusához igazítható
- A fényerőszabályozók széles skálájának megfelelő fényerőszabályozási tartomány
- 25000 órás élettartam
- Magas színvisszaadási index (CRI 90)
- UV és infravörös sugárzástól mentes fény

Master LED lámpák

Alkalmazás

- Hotelek, éttermek, bárok, kávéházak
- Előterek, folyosók, lépcsőházak, recepciók

Figyelmeztetések és biztonság

- -20°C és 45°C környezeti hőmérséklet között használható
- Használata beltéri környezetben ajánlottólán lámpatestekhez, ahol legalább 10 mmszabad tér van a fényforrás és a ház között.
- Kijáratmutató és vészvilágító lámpatestekben nem ajánlott a használata

Versions




Méretezett rajza

Product

MASTER LEDbulb DT 6-40W B22 A60 CL


Master LED lámpák

Méretezett rajza



Product

MASTER LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL




Product

MASTERLEDbulb DT 14-100WE27 927-922 A67FR

D

C

77 mm 142 mm




Product

MASTER LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR

D

C

77 mm 142 mm



Product

MASTER LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR

D

C

60 mm 110 mm

MASTER LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL

60 mm 110 mm

Master LED lámpák

Méretezett rajza



Product	D	C
MASTER LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR	60 mm	110 mm

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Energiatakarékosági címke (EEL) A+

Működtetés és elektronika

Bemeneti frekvencia 50-60 Hz

Feszültség (névleges) 220-240 V

Általános információ

Névleges élettartam (névleges) 25000 h

Technikai adatok

Korrelált színhőmérséklet (névleges) 2200-2700 K

Fényerő-megmaradás (LLMF) a 70 %

névleges élettartam végén (névleges)

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	Energiafogyasztás kWh/ 1000 óra
48130100	MASTER LEDbulb DT 6-40W B22 A60 CL	6 kWh
48128800	MASTER LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL	6 kWh
48132500	MASTER LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL	9 kWh
70709800	MASTER LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR	6 kWh
70711100	MASTER LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR	9 kWh

Order Code	Full Product Name	Energiafogyasztás kWh/ 1000 óra
82618800	MASTER LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR	12 kWh
69564400	MASTERLEDbulb DT 14-100WE27 927-922 A67FR	14 kWh

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Order Code	Full Product Name	Szabályozható fényerő
48130100	MASTER LEDbulb DT 6-40W B22 A60 CL	igen
48128800	MASTER LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL	igen
48132500	MASTER LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL	Igen
70709800	MASTER LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR	Igen

Order Code	Full Product Name	Szabályozható fényerő
70711100	MASTER LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR	Igen
82618800	MASTER LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR	Igen
69564400	MASTERLEDbulb DT 14-100WE27 927-922 A67FR	Igen

Működtetés és elektronika

Master LED lámpák

Order Code	Full Product Name	Teljesítmény- egyenérték	Teljesítmény (névleges) (névleges)	Indulási idő (névleges)
48130100	MASTER LEDbulb DT 6-40W B22 A60 CL	40 W	6 W	0,5 s
48128800	MASTER LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL	40 W	6 W	0,5 s
48132500	MASTER LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL	60 W	8,5 W	0,5 s
70709800	MASTER LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR	40 W	5,5 W	0,3 s

Order Code	Full Product Name	Teljesítmény- egyenérték	Teljesítmény (névleges) (névleges)	Indulási idő (névleges)
70711100	MASTER LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR	60 W	9 W	0,3 s
82618800	MASTER LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR	75 W	12 W	0,1 s
69564400	MASTERLEDbulb DT 14-100WE27 927-922 A67FR	100 W	14 W	0,5 s

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Fejelés	Kapcsolási ciklusok száma
48130100	MASTER LEDbulb DT 6-40W B22 A60 CL	B22	50000X
48128800	MASTER LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL	E27	50000X
48132500	MASTER LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL	E27	50000X
70709800	MASTER LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR	E27	100000X
70711100	MASTER LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR	E27	100000X

Order Code	Full Product Name	Fejelés	Kapcsolási ciklusok száma
82618800	MASTER LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR	E27	100000X
69564400	MASTERLEDbulb DT 14-100WE27 927-922 A67FR	E27	100000X

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Sugárzási szög (névleges)	Színvisztaadési Színkód	Színvisztaadási index (névleges)	Fényáram (névleges)
48130100	MASTER LEDbulb DT 6-40W B22 A60 CL	-	822-827	80	470 lm
48128800	MASTER LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL	-	822-827	80	470 lm
48132500	MASTER LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL	-	822-827	80	806 lm
70709800	MASTER LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR	200 °	922-927	90	470 lm

Order Code	Full Product Name	Sugárzási szög (névleges)	Színvisztaadési Színkód	Színvisztaadási index (névleges)	Fényáram (névleges)
70711100	MASTER LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR	200 °	922-927	90	806 lm
82618800	MASTER LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR	200 °	922-927	90	1055 lm
69564400	MASTERLEDbulb DT 14-100WE27 927-922 A67FR	200 °	922-927	90	1521 lm

Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Fényforrás formája	Fényforrásbúra formája
48130100	MASTER LEDbulb DT 6-40W B22 A60 CL	Vízizsztat	A60
48128800	MASTER LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL	Vízizsztat	A60

Order Code	Full Product Name	Fényforrás formája	Fényforrásbúra formája
48132500	MASTER LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL	Vízizsztat	A60
70709800	MASTER LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR	Opál	A60

Master LED lámpák

Order Code	Full Product Name	Fényforrás formája	Fényforrásbúra formája
70711100	MASTER LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR	Opál	A60
82618800	MASTER LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR	Opál	A67

Order Code	Full Product Name	Fényforrás formája	Fényforrásbúra formája
69564400	MASTERLEDbulb DT 14-100WE27 927-922 A67FR	Opál	A67



Hőmérséklet

Order Code	Full Product Name	A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)
48130100	MASTER LEDbulb DT 6-40W B22 A60 CL	85 °C
48128800	MASTER LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL	85 °C
48132500	MASTER LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL	110 °C
70709800	MASTER LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR	70 °C
70711100	MASTER LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR	85 °C
82618800	MASTER LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR	80 °C
69564400	MASTERLEDbulb DT 14-100WE27 927-922 A67FR	90 °C

Master LED lámpák



Master LED lámpák



Master LED lámpák

