



MASTER LEDbulb GLOW offre un effetto luminoso a intensità regolabile per creare un'atmosfera calda ed accogliente.

MASTER LEDbulb

Il design esclusivo consente l'irradiazione di una luce calda in tutte le direzioni, offrendo così una valida alternativa alle lampade a incandescenza. MASTER LEDbulb GLOW genera una luce morbida, calda e regolabile ed è ideale per soluzioni di illuminazione generica nel settore ricettivo. Questo prodotto è particolarmente adatto alle aree destinate al pubblico quali atri, corridoi e scale, dove la luce rimane costantemente accesa. Compatibile con gli apparecchi esistenti dotati di supporto E27 e progettata per la sostituzione diretta di lampadine a incandescenza, MASTER LEDbulb GLOW offre un eccezionale risparmio di energia e riduce al minimo i costi di manutenzione, senza compromettere la qualità della luce. Questo prodotto può essere utilizzato con i dimmer a taglio di fase ascendente (leading edge), in modo da ottenere la massima efficienza e consentire ai proprietari di strutture ricettive di ammortizzare entro un anno l'investimento effettuato.

Vantaggi

- Risparmio energetico fino all'80%
- Facilità di sostituzione
- Costi di manutenzione minimizzati

MASTER LEDbulb

Caratteristiche

- Regolabile
- Compatibile con i più diffusi dimmer
- Luce bianca calda
- Durata di vita da 25.000 a 45.000 ore
- Luce priva di raggi UV ed IR

Applicazione

- Hotel, ristoranti, bar
- Atrii, corridoi, scale

Warnings and safety



- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

Versions




MASTER LEDbulb

Disegno tecnico



D



Product	D	C
MASTERLEDbulb DT 14-100WE27 927-922 A67FR	77 mm	142 mm


Product	D	C
MAS LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR	60 mm	110 mm
MASTER LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL	60 mm	110 mm

Product	D	C
MASTER LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR	60 mm	110 mm

Product
MASTER LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL

MASTER LEDbulb

Disegno tecnico



Product	D	C
MASTER LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR	77 mm	142 mm

Approvazione e applicazione

Marchio di efficienza energetica (EEL) A+

Controlli e regolazione del flusso

Regolabile Si

Funzionamento e parte elettrica

Frequenza di ingresso Da 50 a 60 Hz

Tensione (Nom) 220-240 V

Informazioni generali

Attacco E27

Durata nominale (Nom) 25000 h

Durata specificata (ore) 25000 h

Dati tecnici di illuminazione

Temperatura di colore correlata (Nom) 2200-2700 K

LLMF a fine durata nominale (Nom) 70 %

Approvazione e applicazione

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico kWh/1000 h
48128800	MASTER LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL	6 kWh
48132500	MASTER LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL	9 kWh
70709800	MASTER LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR	6 kWh
70711100	MASTER LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR	9 kWh
82618800	MASTER LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR	12 kWh
69564400	MASTERLEDbulb DT 14-100WE27 927-922 A67FR	14 kWh

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Wattaggio equivalente	Potenza (Specificata) (Nom)	Tempo di avvio (Nom)
48128800	MASTER LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL	40 W	6 W	0,5 s
48132500	MASTER LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL	60 W	8.5 W	0,5 s
70709800	MASTER LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR	40 W	5.5 W	0,3 s
70711100	MASTER LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR	60 W	9 W	0,3 s

Order Code	Full Product Name	Wattaggio equivalente	Potenza (Specificata) (Nom)	Tempo di avvio (Nom)
82618800	MASTER LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR	75 W	12 W	0,1 s
69564400	MASTERLEDbulb DT 14-100WE27 927-922 A67FR	100 W	14 W	0,5 s

Informazioni generali

MASTER LEDbulb

Order Code	Full Product Name	Ciclo di commutazione on/off
48128800	MASTER LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL	50.000 X
48132500	MASTER LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL	50.000 X
70709800	MASTER LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR	100.000 X
70711100	MASTER LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR	100.000 X

Order Code	Full Product Name	Ciclo di commutazione on/off
82618800	MASTER LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR	100.000 X
69564400	MASTERLEDBulb DT 14-100WE27 927-922 A67FR	100.000 X

Dati tecnici di illuminazione (1/2)

Order Code	Full Product Name	Angolo del fascio (Nom)	Codice colore	Indice di resa dei colori	
				(Nom)	Flusso luminoso (Nom)
48128800	MASTER LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL	-	822-827	80	470 lm
48132500	MASTER LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL	-	822-827	80	806 lm
70709800	MASTER LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR	200 °	922-927	90	470 lm
70711100	MASTER LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR	200 °	922-927	90	806 lm

Order Code	Full Product Name	Angolo del fascio (Nom)	Codice colore	Indice di resa dei colori	
				(Nom)	Flusso luminoso (Nom)
82618800	MASTER LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR	200 °	922-927	90	1055 lm
69564400	MASTERLEDBulb DT 14-100WE27 927-922 A67FR	200 °	922-927	90	1521 lm

Dati tecnici di illuminazione (2/2)

Order Code	Full Product Name	Flusso luminoso (specificato) (Nom)
48128800	MASTER LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL	470 lm
48132500	MASTER LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL	806 lm
70709800	MASTER LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR	470 lm
70711100	MASTER LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR	806 lm

Order Code	Full Product Name	Flusso luminoso (specificato) (Nom)
82618800	MASTER LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR	1055 lm
69564400	MASTERLEDBulb DT 14-100WE27 927-922 A67FR	1521 lm

Meccanica e corpo

Order Code	Full Product Name	Finitura lampadina	Forma lampadina
48128800	MASTER LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL	Trasparente	A60
48132500	MASTER LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL	Trasparente	A60
70709800	MASTER LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR	Smerigliata	A60
70711100	MASTER LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR	Smerigliata	A60

Order Code	Full Product Name	Finitura lampadina	Forma lampadina
82618800	MASTER LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR	Smerigliata	A67
69564400	MASTERLEDBulb DT 14-100WE27 927-922 A67FR	Smerigliata	A67

Temperatura

MASTER LEDbulb

Order Code	Full Product Name	Temp. massima involucro (Nom)
48128800	MASTER LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL	85 °C
48132500	MASTER LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL	110 °C
70709800	MASTER LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR	70 °C
70711100	MASTER LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR	85 °C
82618800	MASTER LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR	80 °C
69564400	MASTERLEDbulb DT 14-100WE27 927-922 A67FR	90 °C



