



MASTER LEDbulb - elegans möter effektivitet

MASTER LEDbulb

MASTER LEDbulbs varma och välkomnande ljus gör den idealisk för allmänbelysning i hotell- och restaurangbranschen – särskilt i öppna utrymmen där ljuset alltid är tätt, t. ex. foajéer, korridorer och trappuppgångar. Lamporna är kompatibla med befintliga armaturer och är enkla att byta ut, vilket innebär stora energibesparingar och minimala underhållskostnader utan att kompromissa med ljus kvaliteten. För extra energibesparingar och ökad flexibilitet kan MASTER LEDbulbs kombineras med de flesta vanliga dimmers på marknaden.

Fördelar

- Enkelt ersättningsalternativ som passa perfekt för allmänbelysning
- Unik design och ljuseffekt som efterliknar ljuskvaliteten hos glödlampor
- Upp till 80 % lägre energiförbrukning jämfört med traditionella glödlampor

Funktioner

- Tack vare den gradvisa dimringsfunktionen går det att dimra till varma toner som liknar de från traditionella glödlampor
- Kompatibel med ett stort utbud av dimmers
- Livslängd på 25 000 timmar
- Högt CRI (CRI 90)
- UV- och IR-fritt ljus

Användning

- Hotell, restauranger, barer, kaféer
- Lobbyer, korridorer, trappuppgångar, receptioner

MASTER LEDbulb


Varning och Säkerhet

- Omgivningstemperaturen vid drift är mellan 20°C och 45°C
- Endast för användning i torra eller fuktiga miljöer och i de flesta öppna armaturer med lamphållare med tillräckligt stort luftutrymme (minst 10 mm)
- Ej avsedd för användning i nödbelysningsarmaturer eller utgångsljus

Versions






Måttskiss



Product		
MASTER LEDbulb DT 6-40W B22 A60 CL		
MASTER LEDbulb DT 8.5-60W B22 A60 CL	60 mm	110 mm
MASTER LEDbulb DT 11-75W A67 B22 827 FR	70,6 mm	135,9 mm
MASTER LEDbulb DT 15-100W A67 B22 827 FR	70,6 mm	135,9 mm

MASTER LEDbulb

Måttskiss



Product	D	C
MASTERLEDbulb DT 14-100WE27 927-922 A67FR	77 mm	142 mm


Product	D	C
MASTER LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR	77 mm	142 mm

Product	D	C
MASTER LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR	60 mm	110 mm
MASTER LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL	60 mm	110 mm

Product	D	C
MASTER LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR	60 mm	110 mm

MASTER LEDbulb

Måttskiss



Product

MASTER LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL

Användning och godkännande

Energieffektivitetsetikett (EEL) A+

Styrenheter och dimring

Dimbar Ja

Drift och elektricitet

Ingångsfrekvens 50-60 Hz

Spänning (nom) 220-240 V

Allmän information

Nominell livslängd (nom) 25000 h

Ljusteknik

Korrelerad färgtemperatur (nom) - K

LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom) 70 %

Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning kWh/ 1 000 tim
48130100	MASTER LEDbulb DT 6-40W B22 A60 CL	6 kWh
48134900	MASTER LEDbulb DT 8.5-60W B22 A60 CL	9 kWh
48128800	MASTER LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL	6 kWh
48132500	MASTER LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL	9 kWh
55557600	MASTER LEDbulb DT 15-100W A67 B22 827 FR	15 kWh
55553800	MASTER LEDbulb DT 11-75W A67 B22 827 FR	11 kWh
70709800	MASTER LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR	6 kWh

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning kWh/ 1 000 tim
70711100	MASTER LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR	9 kWh
82618800	MASTER LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR	12 kWh
69564400	MASTERLEDbulb DT 14-100WE27 927-922 A67FR	14 kWh

Drift och elektricitet

MASTER LEDbulb

Order Code	Full Product Name	Motsvarande effekt	Effekt (märkvärde) (min)	Tändningstid (nom)
48130100	MASTER LEDbulb DT 6-40W B22 A60 CL	40 W	6 W	0,5 s
48134900	MASTER LEDbulb DT 8.5-60W B22 A60 CL	60 W	8,5 W	0,5 s
48128800	MASTER LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL	40 W	6 W	0,5 s
48132500	MASTER LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL	60 W	8,5 W	0,5 s
55557600	MASTER LEDbulb DT 15-100W A67 B22 827 FR	100 W	15 W	0,5 s
55553800	MASTER LEDbulb DT 11-75W A67 B22 827 FR	75 W	11 W	0,5 s

Order Code	Full Product Name	Motsvarande effekt	Effekt (märkvärde) (min)	Tändningstid (nom)
70709800	MASTER LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR	40 W	5,5 W	0,3 s
70711100	MASTER LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR	60 W	9 W	0,3 s
82618800	MASTER LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR	75 W	12 W	0,1 s
69564400	MASTERLEDbulb DT 14-100WE27 927-922 A67FR	100 W	14 W	0,5 s

Allmän information

Order Code	Full Product Name	Socket	Driftcykel
48130100	MASTER LEDbulb DT 6-40W B22 A60 CL	B22	50000X
48134900	MASTER LEDbulb DT 8.5-60W B22 A60 CL	B22	50000X
48128800	MASTER LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL	E27	50000X
48132500	MASTER LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL	E27	50000X
55557600	MASTER LEDbulb DT 15-100W A67 B22 827 FR	B22	50000X

Order Code	Full Product Name	Socket	Driftcykel
55553800	MASTER LEDbulb DT 11-75W A67 B22 827 FR	B22	50000X
70709800	MASTER LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR	E27	100000X
70711100	MASTER LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR	E27	100000X
82618800	MASTER LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR	E27	100000X
69564400	MASTERLEDbulb DT 14-100WE27 927-922 A67FR	E27	100000X

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Spridningsvinkel (nom)	Färgåtergivningsindex (Färgkod (nom))	Ljusflöde (nom)	Order Code	Full Product Name	Spridningsvinkel (nom)	Färgåtergivningsindex (Färgkod (nom))	Ljusflöde (nom)
48130100	MASTER LEDbulb DT 6-40W B22 A60 CL	-	822-827 80	470 lm	55553800	MASTER LEDbulb DT 11-75W A67 B22 827 FR	-	822-827 80	1055 lm
48134900	MASTER LEDbulb DT 8.5-60W B22 A60 CL	-	822-827 80	806 lm	70709800	MASTER LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR	200 °	922-927 90	470 lm
48128800	MASTER LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL	-	822-827 80	470 lm	70711100	MASTER LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR	200 °	922-927 90	806 lm
48132500	MASTER LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL	-	822-827 80	806 lm	82618800	MASTER LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR	200 °	922-927 90	1055 lm
55557600	MASTER LEDbulb DT 15-100W A67 B22 827 FR	-	822-827 80	1521 lm	69564400	MASTERLEDbulb DT 14-100WE27 927-922 A67FR	200 °	922-927 90	1521 lm

Mekanik och armaturhus

MASTER LEDbulb

Order Code	Full Product Name	Lampans	
		ytbehandling	Lampform
48130100	MASTER LEDbulb DT 6-40W B22 A60 CL	Klar	A60
48134900	MASTER LEDbulb DT 8.5-60W B22 A60 CL	Klar	A60
48128800	MASTER LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL	Klar	A60
48132500	MASTER LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL	Klar	A60
55557600	MASTER LEDbulb DT 15-100W A67 B22 827 FR	-	A67
55553800	MASTER LEDbulb DT 11-75W A67 B22 827 FR	-	A67


Order Code	Full Product Name	Lampans	
		ytbehandling	Lampform
70709800	MASTER LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR	Frostad	A60
70711100	MASTER LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR	Frostad	A60
82618800	MASTER LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR	Frostad	A67
69564400	MASTERLEDbulb DT 14-100WE27 927-922 A67FR	Frostad	A67

Temperatur


Order Code	Full Product Name	T-Case max. (nom)
48130100	MASTER LEDbulb DT 6-40W B22 A60 CL	85 °C
48134900	MASTER LEDbulb DT 8.5-60W B22 A60 CL	110 °C
48128800	MASTER LEDbulb DT 6-40W E27 A60 CL	85 °C
48132500	MASTER LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL	110 °C
55557600	MASTER LEDbulb DT 15-100W A67 B22 827 FR	105 °C
55553800	MASTER LEDbulb DT 11-75W A67 B22 827 FR	100 °C
70709800	MASTER LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR	70 °C
70711100	MASTER LED bulb DT 9-60W E27 927-922 A60 FR	85 °C
82618800	MASTER LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR	80 °C
69564400	MASTERLEDbulb DT 14-100WE27 927-922 A67FR	90 °C




MASTER LEDbulb




(cd/1000lm) 0°
150° 180° 150°




(cd/1000lm) 0°
150° 180° 150°



(cd/1000lm) 0°



(cd/1000lm) 0°
150° 180° 150°



(cd/1000lm) 0°

