



Η ιδανική λύση για φωτισμό με σποτ

MASTER LEDspot χαμηλής τάσης

Τα σποτ MASTER LEDspot LV αποδίδουν θερμό λευκό φως ανάδειξης που θυμίζει φως λαμπτήρων αλογόνων ή πυράκτωσης και αποτελούν την ιδανική λύση για εφαρμογές γενικού φωτισμού με σποτ. Είναι κατάλληλα για δημόσιους χώρους, όπως χώρους υποδοχής, εισόδους ξενοδοχείων, διαδρόμους, κλιμακοστάσια και τουαλέτες, όπου τα φώτα παραμένουν συνεχώς ανοιχτά. Η ανθεκτική σχεδίαση των σποτ MASTER LEDspot LV προσφέρει δυνατότητα επιλογής σε γωνίες δέσμης 15° και 24°. Στη δέσμη τους δεν υπάρχει υπέρυθρη (IR) ή υπεριώδης (UV) ακτινοβολία, γεγονός που τα καθιστά ιδανικά για το φωτισμό αντικειμένων που είναι ευαίσθητα στο φως και στη θερμότητα (τρόφιμα, οργανικά υλικά, έργα τέχνης, πίνακες ζωγραφικής κ.λπ.). Τα σποτ MASTER LEDspot LV διαθέτουν μηχανισμό εξαερισμού με ανεμιστήρα (με πολύ χαμηλή στάθμη ήχου). Ο έξυπνος οδηγός, κατοχυρωμένος με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας παρέχει συμβατότητα με ευρύ φάσμα υφιστάμενων μετασχηματιστών αλογόνων.

Οφέλη

- Θερμό λευκό φως
- Εξοικονόμηση ενέργειας έως και 80 % σε σύγκριση με τους τυπικούς λαμπτήρες αλογόνου των 20 W

Χαρακτηριστικά

- δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού (στις εκδόσεις 7-35W και 10-50W)
- κατοχυρωμένος με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας «έξυπνος» οδηγός
- ενεργή ψύξη με ανεμιστήρα με πολύ χαμηλή στάθμη θορύβου
- διάρκεια ζωής 25.000 έως 45.000 ωρών
- CRI90 (μόνο στον τύπο MR11)

Εφαρμογή

- Ξενοδοχεία, εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες
- Εισοδοί, διάδρομοι, κλιμακοστάσια, τουαλέτες, χώροι υποδοχής

MASTER LEDspot χαμηλής τάσης

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

Versions



LEDspots MAS SLR 2 MR11 GU4





LEDspot MR16 GU5.3



LEDspots MAS MR16 GU5,3 1

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




Product	D	C
MASTER LED 5.5-50W 2700K MR16 24D	50,2 mm	49 mm
MASTER LED 5.5-50W 3000K MR16 24D	50,2 mm	49 mm
MASTER LED 5.5-50W 3000K MR16 36D	50,2 mm	49 mm

Product	D	C
MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 36D	50,5 mm	45,5 mm
MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 60D	50,5 mm	45,5 mm
MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 36D	50,5 mm	45,5 mm
MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 60D	50,5 mm	45,5 mm
MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 36D	50,5 mm	45,5 mm
MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 60D	50,5 mm	45,5 mm
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 36D	50,5 mm	45,5 mm
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 60D	50,5 mm	45,5 mm
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 36D	50,5 mm	45,5 mm
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 60D	50,5 mm	45,5 mm
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 36D	50,5 mm	45,5 mm
MAS LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 60D	50,5 mm	45,5 mm
MAS LEDspotLV DimTone 5.8-35W MR16 36D	50,5 mm	45,5 mm

MASTER LEDspot χαμηλής τάσης

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D	C
MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D	35,1 mm	39,5 mm

Product	D	C
MAS LEDspotLV DimTone 7.5-50W MR16 36D	50,5 mm	45,5 mm

Γενικές πληροφορίες	
Κύκλος λειτουργίας	50.000
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Συχνότητα εισόδου	- Hz
Line Frequency	- Hz
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s

Γενικές πληροφορίες

Order Code	Full Product Name	Βάση- κάλυμμα	Ονομαστική διάρκεια ζωής
30718600	MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 36D	GU5.3	25.000 h
30720900	MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 36D	GU5.3	25.000 h
30722300	MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 36D	GU5.3	25.000 h
30724700	MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 60D	GU5.3	25.000 h
30726100	MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 60D	GU5.3	25.000 h

Order Code	Full Product Name	Βάση- κάλυμμα	Ονομαστική διάρκεια ζωής
30728500	MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 60D	GU5.3	25.000 h
30730800	MASTER LEDspotLV DimTone 5.8-35W MR16 36D	GU5.3	25.000 h
30732200	MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 36D	GU5.3	25.000 h
30734600	MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 36D	GU5.3	25.000 h
30736000	MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 36D	GU5.3	25.000 h
47599700	MASTER LED 5.5-50W 2700K MR16 24D	GU5.3	25.000 h

MASTER LEDspot χαμηλής τάσης

Order Code	Full Product Name	Βάση- κάλυμμα	Ονομαστική διάρκεια ζωής
47605500	MASTER LED 5.5-50W 3000K MR16 36D	GU5.3	25.000 h
47607900	MASTER LED 5.5-50W 3000K MR16 24D	GU5.3	25.000 h
35990100	MASTER LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D	GU4	40.000 h
30744500	MASTER LEDspotLV DimTone 7.5-50W MR16 36D	GU5.3	25.000 h

Order Code	Full Product Name	Βάση- κάλυμμα	Ονομαστική διάρκεια ζωής
30738400	MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 60D	GU5.3	25.000 h
30740700	MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 60D	GU5.3	25.000 h
30742100	MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 60D	GU5.3	25.000 h

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Order Code	Full Product Name	Γωνία δέσμης (ονομ.)	Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	Κωδικός χρώματος	Ένταση φωτός Φωτεινή ροή (ονομ.)
30718600	MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 36D	36 μοίρα(ες)	2700 K	90	927	450 lm 1.300 cd
30720900	MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 36D	36 μοίρα(ες)	3000 K	90	930	460 lm 1.300 cd
30722300	MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 36D	36 μοίρα(ες)	4000 K	90	940	490 lm 1.200 cd
30724700	MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 60D	60 μοίρα(ες)	2700 K	90	927	450 lm 600 cd
30726100	MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 60D	60 μοίρα(ες)	3000 K	90	930	460 lm 600 cd
30728500	MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 60D	60 μοίρα(ες)	4000 K	90	940	490 lm 550 cd
30730800	MASTER LEDspotLV DimTone 5.8-35W MR16 36D	36 μοίρα(ες)	2200 K	90	922-927	345 lm 800 cd
30732200	MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 36D	36 μοίρα(ες)	2700 K	90	927	621 lm 1.600 cd
30734600	MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 36D	36 μοίρα(ες)	3000 K	90	930	630 lm 1.600 cd
30736000	MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 36D	36 μοίρα(ες)	4000 K	90	940	660 lm 1.500 cd
47599700	MASTER LED 5.5-50W 2700K MR16 24D	24 μοίρα(ες)	2700 K	80	827	415 lm 1.800 cd
47605500	MASTER LED 5.5-50W 3000K MR16 36D	36 μοίρα(ες)	3000 K	80	830	425 lm 1.000 cd
47607900	MASTER LED 5.5-50W 3000K MR16 24D	24 μοίρα(ες)	3000 K	80	830	425 lm 1.800 cd
35990100	MASTER LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D	24 μοίρα(ες)	2700 K	80	827	200 lm 1.000 cd
30744500	MASTER LEDspotLV DimTone 7.5-50W MR16 36D	36 μοίρα(ες)	2200 K	90	922-927	621 lm 1.100 cd
30738400	MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 60D	60 μοίρα(ες)	2700 K	90	927	621 lm 750 cd
30740700	MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 60D	60 μοίρα(ες)	3000 K	90	930	630 lm 800 cd
30742100	MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 60D	60 μοίρα(ες)	4000 K	90	940	660 lm 770 cd

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας	Αντίστοιχη ισχύς
30718600	MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 36D	5,8 W	35 W
30720900	MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 36D	5,8 W	35 W
30722300	MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 36D	5,8 W	35 W
30724700	MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 60D	5,8 W	35 W
30726100	MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 60D	5,8 W	35 W
30728500	MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 60D	5,8 W	35 W
30730800	MASTER LEDspotLV DimTone 5.8-35W MR16 36D	5,8 W	35 W

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας	Αντίστοιχη ισχύς
30732200	MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 36D	7,5 W	50 W
30734600	MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 36D	7,5 W	50 W
30736000	MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 36D	7,5 W	50 W
47599700	MASTER LED 5.5-50W 2700K MR16 24D	5,5 W	50 W
47605500	MASTER LED 5.5-50W 3000K MR16 36D	5,5 W	50 W
47607900	MASTER LED 5.5-50W 3000K MR16 24D	5,5 W	50 W
35990100	MASTER LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D	3,5 W	20 W

MASTER LEDspot χαμηλής τάσης

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση	
		ενέργειας	Αντίστοιχη ισχύς
30744500	MASTER LEDspotLV DimTone 7.5-50W MR16 36D	7,5 W	50 W
30738400	MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 60D	7,5 W	50 W

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση	
		ενέργειας	Αντίστοιχη ισχύς
30740700	MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 60D	7,5 W	50 W
30742100	MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 60D	7,5 W	50 W

Θερμοκρασία

Order Code	Full Product Name	Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)
30718600	MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 36D	85 °C
30720900	MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 36D	85 °C
30722300	MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 36D	85 °C
30724700	MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 60D	85 °C
30726100	MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 60D	85 °C
30728500	MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 60D	85 °C
30730800	MASTER LEDspotLV DimTone 5.8-35W MR16 36D	88 °C
30732200	MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 36D	95 °C
30734600	MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 36D	95 °C
30736000	MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 36D	95 °C

Order Code	Full Product Name	Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)
47599700	MASTER LED 5.5-50W 2700K MR16 24D	95 °C
47605500	MASTER LED 5.5-50W 3000K MR16 36D	95 °C
47607900	MASTER LED 5.5-50W 3000K MR16 24D	95 °C
35990100	MASTER LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D	85 °C
30744500	MASTER LEDspotLV DimTone 7.5-50W MR16 36D	95 °C
30738400	MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 60D	95 °C
30740700	MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 60D	95 °C
30742100	MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 60D	95 °C

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης
30718600	MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 36D	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
30720900	MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 36D	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
30722300	MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 36D	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
30724700	MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 60D	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
30726100	MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 60D	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
30728500	MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 60D	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
30730800	MASTER LEDspotLV DimTone 5.8-35W MR16 36D	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
30732200	MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 36D	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
30734600	MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 36D	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης
30736000	MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 36D	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
47599700	MASTER LED 5.5-50W 2700K MR16 24D	Όχι
47605500	MASTER LED 5.5-50W 3000K MR16 36D	Όχι
47607900	MASTER LED 5.5-50W 3000K MR16 24D	Όχι
35990100	MASTER LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D	Όχι
30744500	MASTER LEDspotLV DimTone 7.5-50W MR16 36D	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
30738400	MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 60D	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
30740700	MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 60D	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου
30742100	MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 60D	Μόνο με ροοστάτες συγκεκριμένου τύπου

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλημα

Order Code	Full Product Name	Σχήμα λαμπτήρα
30718600	MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 36D	MR16

Order Code	Full Product Name	Σχήμα λαμπτήρα
30720900	MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 36D	MR16






MASTER LEDspot χαμηλής τάσης

Order Code	Full Product Name	Σχήμα λαμπτήρα
30722300	MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 36D	MR16
30724700	MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 60D	MR16
30726100	MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 60D	MR16
30728500	MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 60D	MR16
30730800	MASTER LEDspotLV DimTone 5.8-35W MR16 36D	MR16
30732200	MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 36D	MR16
30734600	MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 36D	MR16
30736000	MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 36D	MR16











Order Code	Full Product Name	Σχήμα λαμπτήρα
47599700	MASTER LED 5.5-50W 2700K MR16 24D	MR16
47605500	MASTER LED 5.5-50W 3000K MR16 36D	MR16
47607900	MASTER LED 5.5-50W 3000K MR16 24D	MR16
35990100	MASTER LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D	MR11
30744500	MASTER LEDspotLV DimTone 7.5-50W MR16 36D	MR16
30738400	MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 60D	MR16
30740700	MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 60D	MR16
30742100	MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 60D	MR16

Έγκριση και Εφαρμογή




Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες
30718600	MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 36D	6 kWh
30720900	MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 36D	6 kWh
30722300	MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 36D	6 kWh
30724700	MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 927 60D	6 kWh
30726100	MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 930 60D	6 kWh
30728500	MASTER LED spot VLE D 5.8-35W MR16 940 60D	6 kWh
30730800	MASTER LEDspotLV DimTone 5.8-35W MR16 36D	6 kWh
30732200	MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 36D	8 kWh
30734600	MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 36D	8 kWh
30736000	MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 36D	8 kWh
47599700	MASTER LED 5.5-50W 2700K MR16 24D	- kWh
47605500	MASTER LED 5.5-50W 3000K MR16 36D	- kWh
47607900	MASTER LED 5.5-50W 3000K MR16 24D	- kWh
35990100	MASTER LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D	4 kWh
30744500	MASTER LEDspotLV DimTone 7.5-50W MR16 36D	8 kWh
30738400	MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 927 60D	8 kWh
30740700	MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 930 60D	8 kWh
30742100	MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 60D	8 kWh




MASTER LEDspot χαμηλής τάσης




MASTER LEDspot χαμηλής τάσης




Accent Diagrams




Accent Diagram - MAS LED SPOT VLE D
7.5-50W MR16 927 60D




Accent Diagram - MASTER LED 5.5-50W 2700K
MR16 24D




Accent Diagram - MASTER LED 5.5-50W 3000K
MR16 36D



Accent Diagram - MASTER LED 5.5-50W 3000K
MR16 24D




Accent Diagram - MAS LED SPOT VLE D
7.5-50W MR16 930 36D




Accent Diagram - MAS LEDspotLV DimTone
5.8-35W MR16 36D


Accent Diagrams




Accent Diagram - MAS LED SPOT VLE D
7.5-50W MR16 940 36D




Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 5.8-35W
MR16 940 36D




Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 5.8-35W
MR16 927 36D




Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 5.8-35W
MR16 930 60D




Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 5.8-35W
MR16 940 60D




Accent Diagram - MAS LEDspotLV 3.5-20W 827
MR11 24D



Accent Diagram - MAS LED SPOT VLE D
7.5-50W MR16 930 60D




Accent Diagram - MAS LEDspotLV DimTone
7.5-50W MR16 36D




Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 5.8-35W
MR16 930 36D


Accent Diagrams



Accent Diagram - MAS LED SPOT VLE D
7.5-50W MR16 940 60D




Accent Diagram - MAS LED spot VLE D 5.8-35W
MR16 927 60D




Accent Diagram - MAS LED SPOT VLE D
7.5-50W MR16 927 36D


Beam Diagrams




Beam diagram - MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W
MR16 927 36D




Beam diagram - MASTER LED 5.5-50W 2700K
MR16 24D




Beam diagram - MASTER LED 5.5-50W 3000K
MR16 36D



Beam diagram - MASTER LED 5.5-50W 3000K
MR16 24D




Beam diagram - MAS LED spot VLE D 5.8-35W
MR16 940 60D




Beam diagram - MAS LEDspotLV DimTone
5.8-35W MR16 36D


Beam Diagrams




Beam diagram - MAS LED spot VLE D 5.8-35W
MR16 927 60D




Beam diagram - MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W
MR16 940 60D




Beam diagram - MAS LED spot VLE D 5.8-35W
MR16 930 60D




Beam diagram - MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W
MR16 940 36D




Beam diagram - MAS LEDspotLV DimTone
7.5-50W MR16 36D




Beam diagram - MAS LED spot VLE D 5.8-35W
MR16 930 36D



Beam diagram - MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W
MR16 927 60D




Beam diagram - MAS LED spot VLE D 5.8-35W
MR16 940 36D




Beam diagram - MAS LEDspotLV 3.5-20W 827
MR11 24D


Beam Diagrams



Beam diagram - MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W
MR16 930 60D



Beam diagram - MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W
MR16 930 36D



Beam diagram - MAS LED spot VLE D 5.8-35W
MR16 927 36D

