



Penggantian sempurna untuk lampu sorot halogen tegangan listrik induk

MASTER LEDspot MV

Memberikan sinar aksen yang hangat layaknya halogen, MASTER LEDspot MV GU10 merupakan pilihan yang sesuai untuk pencahayaan sorot (trek, koridor, lobi lift, etalase dan lemari pajangan) di industri perhotelan. Terutama sesuai untuk area publik dengan lampu yang menyala 24 jam/7 hari, seperti lobi, koridor, tangga. MASTER LEDspot MV memberikan penghematan energi yang besar dan meminimalkan biaya perawatan tanpa mengorbankan tingkat kecerahan, sehingga memungkinkan pemilik perhotelan untuk mencapai laba atas investasi mereka dalam waktu satu tahun. LEDspot ini kompatibel dengan sebagian besar perlengkapan lampu yang ada dengan dudukan GU10 dan dirancang sebagai retrofit pengganti untuk lampu sorot halogen atau pijar. Versi yang dapat diredupkan mendorong efisiensi lebih lanjut, sekaligus membantu menciptakan suasana yang diinginkan.

Benefits

Features

Application


Warnings and Safety

MASTER LEDspot MV

Versions



Dimensional drawing



Product	D	C
Master LED 5-50W GU10 940 36D Dim	50 mm	54 mm
Master LED 5-50W GU10 930 36D Dim	50 mm	54 mm
Master LED 5-50W GU10 927 36D Dim	50 mm	54 mm

MASTER LEDspot MV

Penyetujuan dan Aplikasi

Penggunaan Energi kWh/1000 h 5 kWh

Label Efisiensi Energi (EEL) A+

Kontrol dan Peredupan

Dapat diredupkan Benar

Pengoperasian dan Kelistrikan

Frekuensi Input 50 hingga 60 Hz

Tegangan (Nom) 220-240 V

Watt yang Setara 50 W

Daya (Terukur) (Nom) 5 W

Waktu Mulai (Nom) 0,5 s

Informasi Umum

Tutup-Dasar GU10

Nominal Masa Pakai (Nom) 25000 h

Siklus Sakelar 50000X

Teknis Lampu

Sudut Cahaya (Nom) 36 °

Indeks Renderasi Warna (Nom) 90

Llmf Di Akhir Masa Pakai Nominal (Nom) 70 %

Mekanis dan Housing

Bentuk Bohlam PAR16

Suhu


T-Case Maksimum (Nom) 80 °C

Teknis Lampu

Order Code	Full Product Name	Kode Warna	Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	Fluks Cahaya (Nom)	Intensitas Cahaya (Nom)
929001348808	Master LED 5-50W GU10 927 36D Dim	927	2700 K	395 lm	650 cd
929001348908	Master LED 5-50W GU10 930 36D Dim	930	3000 K	405 lm	650 cd
929001349008	Master LED 5-50W GU10 940 36D Dim	940	4000 K	420 lm	700 cd


MASTER LEDspot MV

Accent Diagrams



MASTER LEDspotMV 50W GU10 36D 355lm

Beam Diagrams



MASTER LEDspotMV 50W GU10 36D 355lm

