



Arenavision MVF403

ArenaVision MVF403

Overlegen ytelse Armaturserien MVF 403 tar belysning til nye høyder og gir høy lysytelse, optisk effektivitet, enkel installering, pålitelighet og fleksibilitet. Serien er perfekt for innendørs idrettshaller (versjon på 1000 W) og til utendørs sportsinstallasjoner. Det integrerte systemet med oval optikk og kompakte dobbeltsidede MHN-LA 1000 W eller MHN-SA HO 2000 W, sikrer et meget godt systemeffektivitet og minimal blanding. Et innebygd deksel reduserer blindingen enda mer. er en meget kompakt og driftssikker lyskaster med en avansert oval fasettspeiloptikk. Med MHN-SA 2000W-lyskilden løfter vi dette arenaarmaturet til en ny standard, ed høyere lysytelse, bedre optisk effektivitet, pålitelighet og fleksibilitet. MHN-SA HO 2000W/956 og MHN-LA 1000W/956 lyskildene oppfyller de høyeste internasjonelle kravene for CTV. Med MHN-LA 1000 W/842-lyskilden, gir den naturlige fargegjengivelsen og den komfortable atmosfæren passer bra til TV-overføringer, film i tillegg til andre bruksområder med lyskaster. Den flimmerfrie versjonen av MVF403 MHN-LA 1000 W er laget slik at flimringen helt er fjernet noe som gir perfekte bilder filmet med super-slow-motion-kameraer. Armaturet leveres med en spesiell elektronisk tenner og passer sammen med Philips elektroniske forkoblinger Gear Units (ECM330) som bestilles separat.

Fordeler

- De innovative ArenaVision lyskaster er designet med base i Philips verdenskjente dobbeltsoklede lyskilder. Dette gjør at alle spill og mesterskap framtrer i best mulig lys.
- Philips quartz metallhalogen er i overensstemmelse med de mest krevende krevende krav til belysnings og tv-overføringer, og gir perfekt fargegjengivelse.
- Varianten med flimmerfritt lys eliminerer fullstendig flimmereffekten og garanterer dermed perfekte bilder selv med super slow-motion kameraer.

Funksjoner

- Høyeffektiv dobbeltsoklet metallhalogen med høy lysytelse og god fargegjengivelse
- Spesiell presisjonsoptikk
- IP65
- Sikkerhetssystem med sikkerhetsbryter
- Elektronisk "hot restrike"
- Variant med flimmerfritt lys for super slow-motion kameraer

Søknad

- Utendørs sportsarenaer
- Innendørs idrettshaller
- Arkitektonisk flombelysning

spesifikasjoner

Type	MVF403
Lyskilde	HID: - 1 x MASTER MHN-SA / XW / 2000 W - 1 x MASTER MHN-LA / XWH / 1000 W
Lyskilde inkludert	Ja (K eller lysfarge 842 eller 956)
Optikk	kategori A1 (A1) kategori A2 (A2) kategori A3 (A3) kategori A4 (A4) kategori A5 (A5) kategori A6 (A6) kategori A7 (A7) kategori A8 (A8) (Ikke for MHN-SA 200 W)
Optisk deksel	Frontglass for versjoner med downlight (DOWN) og uplight (UP)
Starter	Serie (SI), 2000 W, integrert "Hot restrike" (HRE), integrert

spesifikasjoner

Montering	På ramme øverst på mast, tak, vegg og gulv Lyskilden trenger bare installeres mekanisk – den elektriske koblingen oppstår når du lukker bakdekselet Presisjonssikter både øverst og nederst på huset til bruk sammen med ZVF403 PAD-tilbehøret Justering av monteringsbrakett: 360° Omgivelsestemperatur utendørs: MASTER MHN-SA 2000 W-lyskildeversjon: 35 °C (utendørs) MASTER MHN-LA 1000 W-lyskildeversjon: 45 °C (utendørs og innendørs) Motstandsfaktor (Cx): 0.93 Projisert område i 70 °-posisjon: 0,20 m² Maks. justering fra horisontalen: -90/+90 °
-----------	---

Valgmuligheter	Sikteminne (AM) for å ta vare på armaturens opprinnelige sikteposisjon under vedlikehold Varmstartsversjoner som får belysningen øyeblikkelig tilbake etter strømstans Versjoner med uplight tilgjengelige for arkitektonisk belysning Spesialversjoner med kabelhylse for tropiske områder
Materialer og overflatebehandling	Innfatning og bakdeksel: ikke-korroderende aluminium, formstøpt under høyt trykk Optisk deksel: kjemisk herdet glass, 3 mm tykt (for downlight-versjoner), keramisk, 3 mm tykt (for uplight-versjoner) Monteringsbrakett: zinc nickel Klips: rustfritt stål (til å feste bakdekselet) Reflektor: anodisert aluminium, gjort 99,99 % lysere Overflate i ubehandlet aluminium

Vedlikehold	Tilgang til lyskilden ved å åpne klipsene på bakdekselet (uten bruk av verktøy) Utstyrt med sikkerhetsbryter som kutter strømmen når armaturen er åpen (krever egen kontaktor – leveres av andre) Behøver ikke å rengjøres på innsiden
Tilbehør	Ekstern ventilasjonsåpning (ZVF403 GS), nøyaktig (ZVF403 PAD) og enkel sikteenhet(ZVF403 SAD).
Merknader	Utstyrt ned koblingsboks i aluminium med serietenner (SI/ESI) Trådnetting for å forhindre at store glassbiter faller ut Ferdigkoblede 230 V-240 V / 50 Hz og 380-400-415-430 V / 50 Hz forkoblingsenheter (ECB/ECP330) samt elektroniske forkoblingsenheter (ECM330) er tilgjengelige og bestilles separat."

ArenaVision MVF403

Produkt detaljer



Simple aiming device



Glare shield

Tilbehør



Zařízení pro přesné zaměření

Ordercode 89695000

