



ArenaVision MVF404

— ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ОПТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ArenaVision MVF404

Пржектор ArenaVision MVF404, разработанный для наружных спортивных объектов, значительно увеличивает драматическое и эмоциональное воздействие спорта на зрителей и телеаудиторию, а также позволяет спортсменам выступать в оптимальных визуальных условиях. Благодаря инновационной компактной металлогалогенной лампе высокой мощности с простым цоколем Philips MHN-SE (2000 Вт) и высокотехнологичной прецизионной одиночной оптике прожектор ArenaVision MVF404 обеспечивает максимально высокую оптическую эффективность. Помимо наличия всех традиционных преимуществ систем Philips ArenaVision, этот прожектор мощностью 2 кВт отличается простотой установки и замены ламп, полностью соответствует требованиям стандарта IP65, а также оснащен системой безопасного соединения с использованием ножевого фиксатора и передовым электронным решением для горячего повторного запуска. Альтернативная версия ArenaVision MVF404 без пульсации обеспечивает полное устранение пульсирующего эффекта, что позволяет получать идеальные изображения с помощью камер со сверхзамедленной съемкой на спортивных мероприятиях. Версия ArenaVision MVF404 без пульсации оснащена специальным электронным зажигателем, который работает в сочетании с электронными ПРА без пульсации GearUnit от Philips (ECM330), доступными для заказа отдельно.

Преимущества

- Инновационные прожекторы, в которых используются компактные лампы Philips с простым цоколем; соответствуют самым высоким требованиям к оптической эффективности и обеспечивают точное распределение света, сводя к минимуму освещение незапланированных объектов
- Кварцевые металлогалогенные лампы Philips с отличной цветопередачей соответствуют самым высоким требованиям к освещению и ведению телетрансляций
- Версия без пульсации полностью устраняет пульсирующий эффект, позволяя получить идеальные изображения с помощью камер сверхзамедленной съемки.

Характеристики

- Высокоэффективная компактная металлогалогенная лампа с простым цоколем и превосходной цветопередачей
- Специальная прецизионная оптика
- IP65
- Система безопасного соединения с использованием ножевого фиксатора
- Электронное решение для горячего повторного запуска
- Версия без пульсации света для камер со сверхзамедленной съемкой

Применение

- Наружные спортивные объекты

