PHILIPS

Lighting

Die neue Halogenstablampe - kompakte Form, funkelndes weißes Licht

Plusline Halogenstab 78mm

Sehr hochwertige und zuverlässige Hochvolt-Halogenstablampe. Sehr lange Lebensdauer und brillantes Halogenlicht. Ideale Lösung für Dekorleuchten.

Vorteile

- Von 100 bis 0% dimmbar, um verschiedenen Anforderungen der Helligkeit gerecht zu werden
- Helles, funkelndes Halogenlicht, um die richtige Atmosphäre zu schaffen

Merkmale

- Hochwertiges Licht mit hervorragender Farbwiedergabe (Ra=100)
- Gleiche Größe, daher geeignet als direkter Ersatz von vorhandenen Halogenlampen
- Lebensdauer: 2000 Stunden
- Universelle Brennstellung

Anwendung

- Für Allgemeinbeleuchtung in Geschäften, Restaurants, Hotels, Galerien, Ausstellungen und Museen.
- Für dekorative Außenbeleuchtung wie Plakat- und Parkplatzbeleuchtung

Plusline Halogenstab 78mm

Versions

Abmessungsskizzen

Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline 78mm 2y 48W R7s 230V 1BB	11 mm	76.5 mm	74.9 mm	73.3 mm	78 mm
Plusline 78mm 2y 80W R7s 230V 1BB	11 mm	76.5 mm	74.9 mm	73.3 mm	78 mm
Plusline 78mm 2y 120W R7s 230V 1BB	11 mm	76.5 mm	74.9 mm	73.3 mm	78 mm

Plusline Halogenstab 78mm

Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieeffizienz-Label (EEL)	D
Dimmen	
Dimmbar	Ja
Elektrische Kenndaten	
Spannung (nom.)	230 V
Startzeit (nom.)	0.0 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (nom.)	instant full light
Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	R7S
Nennlebensdauer (nom.)	2000 h
Betriebsstellung	UNIVERSAL
Nennlebensdauer (Std.)	2000 h
Schaltzyklus	8000X
Anforderungen an das Leuchtendesign	
Kolbentemperatur (max.)	900 °C
Lichttechnische Daten	
Ähnlichste Farbtemperatur (nom.)	2900 K
Farbwiedergabeindex (nom.)	100
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (min.)	80 %
Mechanische Kenndaten	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	T11

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.
85231800	Plusline 78mm 2y 48W R7s 230V 1BB	48 kWh
85228800	Plusline 78mm 2y 80W R7s 230V 1BB	80 kWh
85223300	Plusline 78mm 2y 120W R7s 230V 1BB	120 kWh

Elektrische Kenndaten

Order Code	Full Product Name	Lampenstrom (nom.)	Nennleistung (nom.)
85231800	Plusline 78mm 2y 48W R7s 230V 1BB	0.21 A	48.0 W
85228800	Plusline 78mm 2y 80W R7s 230V 1BB	0.35 A	80.0 W

Order Code	Full Product Name	Lampenstrom (nom.)	Nennleistung (nom.)
85223300	Plusline 78mm 2y 120W R7s 230V 1BB	0.52 A	120 W

Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Nennlichtausbeute (nom.)	Lichtstrom (nom.)	Nennlichtstrom (nom.)
85231800	Plusline 78mm 2y 48W R7s 230V 1BB	15.6 lm/W	780 lm	750 lm
85228800	Plusline 78mm 2y 80W R7s 230V 1BB	17.5 lm/W	1415 lm	1415 lm

Order Code	Full Product Name	Nennlichtausbeute (nom.)	Lichtstrom (nom.)	Nennlichtstrom (nom.)
85223300	Plusline 78mm 2y 120W R7s 230V 1BB	18.5 lm/W	2220 lm	2220 lm

Plusline Halogenstab 78mm

© 2021 Signify Holding Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Alle Marken sind Eigentum der Signify Holding bzw. ihrer jeweiligen Eigentümer