



De nieuwe lineaire halogeenlamp – compacte vorm, helder wit licht

Plusline ES Compact

Lineaire netspanningshalogeenlamp met superieure kwaliteit en betrouwbaarheid. Biedt een zeer lange levensduur en helder halogeenlicht. Ideale oplossing voor decoratieve armaturen.

Voordelen

- Helder, sprankelend halogeenlicht om de juiste sfeer te scheppen
- Volledig dimbaar, van 0 tot 100%, om te voldoen aan verschillende helderheidseisen
- Lagere vervangingskosten dankzij meer branduren

Kenmerken

- Licht van superieure kwaliteit met een uitstekende kleurweergave-index (CRI = 100)
- Gelijk formaat voor directe vervanging van bestaande halogeenlampen
- Levensduur: 2000 uur
- Universele brandstand

Toepassing

- Algemene verlichting in winkels, restaurants, hotels galerieën, exposities en musea. Decoratieve buitenverlichting: billboards, exposities en parkeerterreinen

Plusline ES Compact

Versions



R7s/18, T11

Maatschets



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline 78mm 2y 48W R7s 230V 1BB	11 mm	76,5 mm	74,9 mm	73,3 mm	78 mm
Plusline 78mm 2y 120W R7s 230V 1BB	11 mm	76,5 mm	74,9 mm	73,3 mm	78 mm

Plusline ES Compact

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Ja
---------	----

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Spanning (nom.)	230 V
Starting Time (Nom)	0,0 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	instant full light

Algemene informatie

Lampvoet	R7S
Nominal Lifetime (Nom)	2000 h
Gebruiksstand	UNIVERSAL
Rated Lifetime (Hours)	2000 h
Schakelcyclus	8.000X

Luminaire Design Requirements

Lamp temperatuur (max.)	900 °C
-------------------------	--------

Eisen aan armatuurontwerp

Correlated Color Temperature (Nom)	2900 K
Color Rendering Index (Nom)	100
Llmf At End Of Nominal Lifetime (Min)	80 %

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Lampafwerking	Helder
Lampvorm	T11

Goedkeuring en Toepassing

Order Code	Full Product Name	Energy Consumption kWh/1000 h
85231800	Plusline 78mm 2y 48W R7s 230V 1BB	48 kWh
85223300	Plusline 78mm 2y 120W R7s 230V 1BB	120 kWh

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Lamp Current (Nom)	Power (Rated) (Nom)
85231800	Plusline 78mm 2y 48W R7s 230V 1BB	0,21 A	48,0 W

Order Code	Full Product Name	Lamp Current (Nom)	Power (Rated) (Nom)
85223300	Plusline 78mm 2y 120W R7s 230V 1BB	0,52 A	120 W

Eisen aan armatuurontwerp

Order Code	Full Product Name	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	Luminous Flux (Nom)	Luminous Flux (Rated) (Nom)
85231800	Plusline 78mm 2y 48W R7s 230V 1BB	15,6 lm/W	780 lm	750 lm
85223300	Plusline 78mm 2y 120W R7s 230V 1BB	18,5 lm/W	2220 lm	2220 lm

Plusline ES Compact

