



Den nya linjära halogenlampan – klart vitt ljus

Plusline ES Small

Nätspänningsansluten linjär halogenlampa med överlägsen kvalitet och tillförlitlighet. Ger mycket lång livslängd och klart halogenljus. Perfekt lösning för dekorativa armaturer och för bevaknings- eller arbetsbelysning.

Fördelar

- Klart, gnistrande halogenljus som skapar rätt atmosfär
- Dimbar från 0 till 100 % för ökad användarfrihet
- Lägre byteskostnader tack vare längre brinntid

Funktioner

- Överlägsen ljuskvalitet med utmärkt färgåtergivning (Ra=100)
- Samma storlek för direktbyte av befintliga halogenlampor
- Livslängd: 2 000 timmar
- Universellt brinnläge

Användning

- Allmänbelysning i butiker, restauranger, hotell, gallerier, utställningar och museer.
- Dekorativ belysning utomhus: reklamskyltar, utställningar och parkeringsplatser

Plusline ES Small

Versions



Måttskiss



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Halogen 118MM 2Y 160W R7S 230V 1BC/10	11 mm	115,8 mm	114,2 mm	112,6 mm	118 mm
Plusline 118mm 2y 120W R7s 230V 1BB	11 mm	115,8 mm	114,2 mm	112,6 mm	118 mm
Plusline 118mm 2y 240W R7s 230V 1BB	11 mm	115,8 mm	114,2 mm	112,6 mm	118 mm
Plusline 118mm 2y 160W R7s 230V 1BB	11 mm	115,8 mm	114,2 mm	112,6 mm	118 mm
Plusline 118mm 2y 400W R7s 230V 1BB	11 mm	115,8 mm	114,2 mm	112,6 mm	118 mm

Plusline ES Small

Användning och godkännande

Energieffektivitetsetikett (EEL) D

Styrenheter och dimring

Dimbar Ja

Drift och elektricitet

Spänning (nom) 230 V

Tändningstid (nom) 0,0 s

Uppvärmningstid till 60 % ljus (nom) instant full light

Allmän information

Socket R7S

Nominell livslängd (nom) 2000 h

Driftposition UNIVERSAL

Nominell livslängd (timmar) 2000 h

Driftcykel 8000X

Krav på armaturdesign

Lampans temperatur (max) 900 °C

Ljusteknik

Korrelerad färgtemperatur (nom) 2900 K

Färgåtergivningsindex (nom) 100

LLMF vid slutet av nominell livslängd (min) 80 %

Mekanik och armaturhus

Lampans ytbehandling Klar

Lampform T11

Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning kWh/1 000 tim
85380300	Plusline 118mm 2y 240W R7s 230V 1BB	240 kWh
85389600	Plusline 118mm 2y 400W R7s 230V 1BB	400 kWh
85216500	Plusline 118mm 2y 120W R7s 230V 1BB	120 kWh
85219600	Plusline 118mm 2y 160W R7s 230V 1BB	160 kWh
92088800	Halogen 118MM 2Y 160W R7S 230V 1BC/10	160 kWh

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Lampström (nom)	Effekt (märkvärde) (min)
85380300	Plusline 118mm 2y 240W R7s 230V 1BB	1,04 A	240,0 W
85389600	Plusline 118mm 2y 400W R7s 230V 1BB	1,74 A	400,0 W
85216500	Plusline 118mm 2y 120W R7s 230V 1BB	0,52 A	120,0 W

Order Code	Full Product Name	Lampström (nom)	Effekt (märkvärde) (min)
85219600	Plusline 118mm 2y 160W R7s 230V 1BB	0,70 A	160,0 W
92088800	Halogen 118MM 2Y 160W R7S 230V 1BC/10	0,70 A	160,0 W

Ljusteknik

Order Code	Full Product Name	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Ljusflöde (nom)	Ljusflöde (märkvärde) (nom)
85380300	Plusline 118mm 2y 240W R7s 230V 1BB	20,4 lm/W	4900 lm	4900 lm
85389600	Plusline 118mm 2y 400W R7s 230V 1BB	21,5 lm/W	8600 lm	8600 lm
85216500	Plusline 118mm 2y 120W R7s 230V 1BB	18,5 lm/W	2220 lm	2220 lm

Order Code	Full Product Name	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	Ljusflöde (nom)	Ljusflöde (märkvärde) (nom)
85219600	Plusline 118mm 2y 160W R7s 230V 1BB	19,4 lm/W	3100 lm	3100 lm
92088800	Halogen 118MM 2Y 160W R7S 230V 1BC/10	19,4 lm/W	3100 lm	3100 lm

Plusline ES Small

