



Zadora – libertad para crear

Zadora, fixed

Zadora es una gama de downlights empotradas para lámparas halógenas dicroicas MASTERLine de 35 y 50 mm (con haces de 8°, 24°, 36° y 60°) y lámparas de aluminio Twistline. Está disponible en versiones fija y ajustable, la última ofrece una orientación de 30° desde la vertical. Los downlights Zadora también están disponibles en versiones de kit fáciles de instalar. El mantenimiento es sencillo gracias al acceso directo a la lámpara.

Beneficios

- Iluminación de acento halógena con la alta potencia de las lámparas dicroicas MASTERLine 35 mm y 50 mm
- Downlights fijos con anchos de haz de 8°, 24°, 36° o 60° para crear exactamente los efectos decorativos o de acento adecuadas
- También disponible en versiones de kit completas, fáciles de instalar

Características

- Disponible en versiones fija y ajustable
- Lámparas dicroicas MASTERLine 35 mm y 50 mm y lámparas de aluminio Twistline
- Amplia variedad de anchos de haz

Aplicaciones

- Oficina
- Sector minorista

Especificaciones

Tipo	QBS570	Fuente de luz	Halógena:
	QBW163		- 1 MASTERLine ES / GU5.3 / 45 W
			- 1 Brilliantline dicroica / GU4 / 35 W

Zadora, fixed

	- 1 Capsuleline / G4 / 20 W
	- 1 dicroico Twistline / GZ10 / 50 W
Apertura de haz de la lámpara	MASTERLine 25°, 40°
Lámpara incluida	No
Posición de lámpara	Vertical
Transformador	Electrónico (ET)
Suspensión / montaje	Soporte (BR)
Color	Grís (GR) Blanco (WH) Negro (BK) Antracita (ANT) Aluminio (ALU) Acabado mate (MAT) Cromo (CR) Rosa (PK) Oro (GO)

Material	Aluminio fundido y acero
Instalación	Fijación mediante resortes
Mantenimiento	Acceso directo a la lámpara
Observaciones	Soporte (BR) instalado para garantizar una distancia segura entre luminaria y techo Se dispone de versiones listas para instalar dedicadas (K), downlight, lámpara y transformador electrónico
Aplicaciones principales	Oficinas, tiendas

Versions



Zadora QBS570, pevný downlight s halogenovou žárovkou



Pevné svítidlo Zadora QBS570 s halogenovou žárovkou



Pevné svítidlo Zadora QBS570 s halogenovou žárovkou

Zadora, fixed

Condiciones de aplicación

Apta para encendidos y apagados aleatorios	No aplicable
--	--------------

Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada	IP20
---------------------------------	------

Operativos y eléctricos

Voltaje de entrada	12 V
--------------------	------

Información general

Base de casquillo	GU5.3
Marca CE	Marcado CE
Clase de protección IEC	Seguridad clase II
Certificado ENEC	No
Marca de inflamabilidad	F
Equipo	-
Test del hilo incandescente	Temperatura 850 °C, duración 5 s
Potencia de la lámpara	45 W
Número de fuentes de luz	1

Mecánicos y de carcasa

Order Code	Full Product Name	Color
57320599	QBS570 1xHAL-MR50-45W 12V BR WH	WH
57321299	QBS570 1xHAL-MR50-45W 12V BR CR	CR
57323699	QBS570 1xHAL-MR50-45W 12V BR ALU	ALU

