



# Zadora – liberdade de criação

## Zadora, fixed

Zadora é uma gama de iluminação descendente encastrada para as lâmpadas de halogéneo dicróicas MASTERLine de 35 e 50 mm (com feixes de 8°, 24°, 36° e 60°) e para as lâmpadas Twistline Alu. Está disponível em versões fixas e ajustáveis, em que as últimas proporcionam uma orientação de 30° a partir da vertical. A iluminação descendente Zadora está igualmente disponível em versões de kits prontos a instalar. A manutenção é fácil devido ao acesso directo à lâmpada.

### Benefícios

- Halogen accent lighting with the high power of MASTERLine 35 mm and 50 mm dichroic lamps
- Iluminação descendente fica com larguras de feixe de 8°, 24°, 36° ou 60°, para criação exacta dos efeitos decorativos ou de realce pretendidos
- Also available in complete, ready-to-install kit versions

### Características

- Available in fixed and adjustable versions
- MASTERLine 35 mm and 50 mm dichroic lamps and Twistline Alu lamps
- Wide choice of beam widths

### Aplicação

- Office
- Retail

### Especificações


Type	QBS570	Light source	Halogen:
	QBW163		- 1 x MASTERLine ES / GU5.3 / 45 W
			- 1 x Dichro Steard Pro / GU4 / 35 W
			- 1 x Capsuleline / G4 / 20 W

## Zadora, fixed

	- 1 x Twistline Dichro / GZ10 / 50 W
<b>Lamp beam angle</b>	MASTERLine 25°, 40°
<b>Lamp included</b>	No
<b>Lamp position</b>	Vertical
<b>Transformer</b>	Electronic (ET)
<b>Suspensão/montagem</b>	Suporte (BR)
<b>Color</b>	Grey (GR) White (WH) Preto (BK) Antracite (ANT) Aluminio (ALU) Acabamento mate (MAT) Cromado (CR) Rosa (PK) Dourado (GO)

<b>Material</b>	Aluminio fundido em molde e aço
<b>Installation</b>	Fixation by means of spring fasteners
<b>Maintenance</b>	Direct lamp access
<b>Remarks</b>	Suporte (BR) instalado para assegurar uma distância segura entre a luminária e o tecto Disponíveis versões dedicadas prontas a instalar (K), iluminação descendente, lâmpada e transformador electrónico
<b>Main applications</b>	Escritório, revenda

### Versions



## Zadora, fixed

### Condições de aplicação

Adequado para uma comutação aleatória	Não aplicável
---------------------------------------	---------------

### Aprovação e aplicação

Código de proteção de entrada	IP20
-------------------------------	------

### Dados elétricos e de funcionamento

Tensão de entrada	12 V
-------------------	------

### Informações gerais

Casquilho	GU5.3
Marca CE	CE
Classe de proteção IEC	Classe de segurança II
Marca ENEC	Não
Marca de inflamabilidade	F
Equipamento	-
Teste de resistência do cabo	Temperatura 850 °C, duração 5 s
Pacote combinado	K
Código da família das lâmpadas	HAL-MR50
Potência da lâmpada	45 W
Número de fontes de luz	1

### Dados mecânicos e de revestimento

Order Code	Full Product Name	Cor
57320599	QBS570 1xHAL-MR50-45W 12V BR WH	WH
57321299	QBS570 1xHAL-MR50-45W 12V BR CR	CR
57323699	QBS570 1xHAL-MR50-45W 12V BR ALU	ALU
57325099	QBS570 1xHAL-MR50-45W 12V BR MAT	MAT

