



# CoreLine Recessed – jasná volba pro LED

## CoreLine Recessed

Pro nové i renovované prostory vyžadují zákazníci řešení, která nabízí kvalitní osvětlení a podstatné snížení nákladů na energie a údržbu. Nová řada LED svítidel CoreLine Recessed je určena pro celkové osvětlení, kde umožňuje jednoduchou výměnu klasických funkčních svítidel. Proces výběru, instalace a údržby je velice jednoduchý – jedná se o jedinou výměnu. Svítidlo kompatibilní se systémem InterAct s integrovanými prvky bezdrátové komunikace lze použít s bránami, senzory a softwarem InterAct.

### Výhody

- Umožňuje jednoduchou výměnu zářivkových svítidel za svítidla LED
- Více než 45% úspora energie ve srovnání se svítidly pro TL-D
- Tenký design s výškou pouze 35 mm

### Vlastnosti

- Zabudovaná nejnovější technologie LED
- Tenké těleso
- K dispozici jsou také verze pro přisazenou montáž (také vhodné pro zavěšení)

### Aplikace

- Celkové osvětlení

### Specifikace

<b>Typ</b>	RC120B (modul 300 mm)
	RC122B (modul 312,5 mm)
<b>Typ podhledu</b>	Viditelné T nosníky
<b>Modul podhledu</b>	Velikost modulu – délka: 300 mm
	Velikost modulu – délka: 600 mm
	Velikost modulu – délka: 625 mm

<b>Světelný zdroj</b>	LED
<b>Příkon</b>	Verze LED37S: 40.5 W
	Verze LED27S: 24.5 W
<b>Světelný tok</b>	Verze LED37S: 3700 lm
	Verze LED27S: 2700 lm

## CoreLine Recessed

Náhradní teplota	4000 K
chromatičnosti	3000 K
Index barevného podání	≥ 80
Střední životnost L70B50	50 000 hodin
Střední životnost L80B50	30 000 hodin
Střední životnost L90B50	15 000 hodin
Poruchovost předřadníku	1.0 % na 5000 hodin
Průměrná okolní teplota	+25 °C

Rozsah provozní teploty	+10 až +40 °C
Předřadník	Vestavěný
Napájecí napětí	220–240 V / 50–60 Hz
Stmívání	DALI
Materiál	Těleso: ocel
Barva	Bílá
Optický kryt	VAR-PC PC-LIN-SAT
Připojení	S odlehčením tahu
Montáž	Samostatná; vkládáním Volitelně verze s nouzovým modulem 3h

## Versions



Coreline Recessed



Coreline Recessed

## Detaily o výrobku



CoreLine Recessed-RC134B\_plaster ceiling frame\_hook-DPP.TIF



CoreLine\_Recessed-RC134B\_plaster\_ceiling\_W30L120-DPP.tif

# CoreLine Recessed

## Detaily o výrobku



CoreLine\_Recessed-  
RC134B\_plaster\_ceiling\_frame\_W  
60L60-DPP.tif



CoreLine\_Recessed-  
RC134B\_plaster\_ceiling\_W60L60-  
DPP.tif



CoreLine\_Recessed-  
RC134B\_W60L60-DPP.tif



CoreLine\_Recessed-  
RC134B\_led\_compartment-DPP.tif



CoreLine\_Recessed-  
RC134B\_W30L120-DPP.tif



CoreLine\_Recessed-  
RC134B\_W30L120\_electr-DPP.tif



CoreLine\_Recessed-  
RC134B\_W30L120\_led\_compartm  
ent-DPP.tif

# CoreLine Recessed

## Příslušenství



Coreline Recessed Acc.

Ordercode 98722300



Coreline Recessed Acc.

Ordercode 98724700

### Application Conditions

Rozsah okolní teploty	+10 až +40 °C
Vhodné pro náhodné spínání	Ano

### Approval and Application

Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02
---------------------------------------	------

### General Information

Značka CE	CE mark
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I
Včetně předřadníku	Ano
Značka ENEC	ENEC mark
Značka hořlavosti	F
Test žhavým drátem	Teplota 850 °C, doba 30 s
Vyměnitelnost světelného zdroje	Ne
Počet předřadниковých jednotek	1 unit
Typ optiky	WB

### Initial Performance (IEC Compliant)

Počáteční index barevného podání	≥80
Tolerance světelného toku	+/-8%

### Mechanical and Housing

Barva	WH
-------	----

### Application Conditions

Order Code	Full Product Name	Maximální úroveň stmívání
34794900	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 NOC	Nerelevantní
34795600	RC134B LED27S/830 PSU W60L60 NOC	Nerelevantní
34798700	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 NOC	1%
34800700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 NOC	1%
34801400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 NOC	1%
34804500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 OC	1%
34810600	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 OC	1%
34813700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 OC	1%
34814400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 OC	1%
34817500	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 NOC	Nerelevantní
34819900	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	Nerelevantní
34820500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	1 % (bez stmívání v nouzovém režimu)
34821200	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	1 % (bez stmívání v nouzovém režimu)
34822900	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	1 % (bez stmívání v nouzovém režimu)
34823600	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 NOC	Nerelevantní
34825000	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 NOC	1%
34827400	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	Nerelevantní
34828100	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	1 % (bez stmívání v nouzovém režimu)
34829800	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 OC	Nerelevantní
34831100	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 OC	Nerelevantní
34844100	RC135B LED37S/840 PSU W62L62 NOC	Nerelevantní
34845800	RC135B LED37S/840 PSD W62L62 OC	1%
34846500	RC135B LED27S/840 PSD W62L62 OC	1%
34847200	RC135B LED37S/840 PSU W62L62 OC	Nerelevantní
34848900	RC135B LED27S/840 PSU W62L62 NOC	Nerelevantní
34849600	RC135B LED27S/840 PSD W62L62 NOC	1%
34850200	RC135B LED37S/840 PSD W62L62 NOC	1%
99648500	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 OC	1%
99649200	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	1%
99650800	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	1%
99651500	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 OC	1%
34796300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 NOC	Nerelevantní
34797000	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 NOC	Nerelevantní
34799400	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 NOC	1%
34802100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 NOC	1%
34803800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 NOC	1%
34811300	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 OC	1%

Order Code	Full Product Name	Maximální úroveň stmívání
34812000	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 OC	1%
34815100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 OC	1%
34816800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 OC	1%
34818200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 NOC	Nerelevantní
34824300	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 NOC	Nerelevantní
34826700	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 NOC	1%
34830400	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 OC	Nerelevantní
34832800	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 OC	Nerelevantní
34833500	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	Nerelevantní
34834200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	Nerelevantní
34835900	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	1% (bez stmívání v nouzovém režimu)
34836600	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	1% (bez stmívání v nouzovém režimu)
34837300	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	1% (bez stmívání v nouzovém režimu)
34838000	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	1% (bez stmívání v nouzovém režimu)
34839700	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	Nerelevantní
34840300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	Nerelevantní
34841000	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	1% (bez stmívání v nouzovém režimu)
34842700	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	1% (bez stmívání v nouzovém režimu)
34843400	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 OC	1% (bez stmívání v nouzovém režimu)
99653900	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 NOC	1%
99654600	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 OC	1%
99656000	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 OC	1%
99657700	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 NOC	1%

## Approval and Application

Order Code	Full Product Name	IP kód	Order Code	Full Product Name	IP kód
34794900	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 NOC	IP44	34849600	RC135B LED27S/840 PSD W62L62 NOC	IP44
34795600	RC134B LED27S/830 PSU W60L60 NOC	IP44	34850200	RC135B LED37S/840 PSD W62L62 NOC	IP44
34798700	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 NOC	IP44	99648500	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 OC	IP20/44
34800700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 NOC	IP44	99649200	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	IP20/44
34801400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 NOC	IP44	99650800	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	IP20/44
34804500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 OC	IP44	99651500	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 OC	IP20/44
34810600	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 OC	IP44	34796300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 NOC	IP44
34813700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 OC	IP44	34797000	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 NOC	IP44
34814400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 OC	IP44	34799400	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 NOC	IP44
34817500	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 NOC	IP44	34802100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 NOC	IP44
34819900	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	IP44	34803800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 NOC	IP44
34820500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	IP44	34811300	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 OC	IP44
34821200	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	IP44	34812000	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 OC	IP44
34822900	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	IP44	34815100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 OC	IP44
34823600	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 NOC	IP44	34816800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 OC	IP44
34825000	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 NOC	IP44	34818200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 NOC	IP44
34827400	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	IP44	34824300	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 NOC	IP44
34828100	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	IP44	34826700	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 NOC	IP44
34829800	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 OC	IP44	34830400	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 OC	IP44
34831100	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 OC	IP44	34832800	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 OC	IP44
34844100	RC135B LED37S/840 PSU W62L62 NOC	IP44	34833500	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	IP44
34845800	RC135B LED37S/840 PSD W62L62 OC	IP44	34834200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	IP44
34846500	RC135B LED27S/840 PSD W62L62 OC	IP44	34835900	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	IP44
34847200	RC135B LED37S/840 PSU W62L62 OC	IP44	34836600	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	IP44
34848900	RC135B LED27S/840 PSU W62L62 NOC	IP44	34837300	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	IP44

## CoreLine Recessed

Order Code	Full Product Name	IP kód
34838000	RC134B LED375/840 PSD W30L120 ELB3 OC	IP44
34839700	RC134B LED275/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	IP44
34840300	RC134B LED375/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	IP44
34841000	RC134B LED275/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	IP44
34842700	RC134B LED375/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	IP44

Order Code	Full Product Name	IP kód
34843400	RC134B LED375/830 PSD W30L120 ELB3 OC	IP44
99653900	RC134B LED375/840 W30L120 IA1 NOC	IP20/44
99654600	RC134B LED375/840 W30L120 IA1 OC	IP20/44
99656000	RC134B LED375/830 W30L120 IA1 OC	IP20/44
99657700	RC134B LED375/830 W30L120 IA1 NOC	IP20/44

### Controls and Dimming

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné
34794900	RC134B LED375/830 PSU W60L60 NOC	Ne
34795600	RC134B LED275/830 PSU W60L60 NOC	Ne
34798700	RC134B LED375/840 PSD W60L60 NOC	Ano
34800700	RC134B LED375/830 PSD W60L60 NOC	Ano
34801400	RC134B LED275/830 PSD W60L60 NOC	Ano
34804500	RC134B LED375/840 PSD W60L60 OC	Ano
34810600	RC134B LED275/840 PSD W60L60 OC	Ano
34813700	RC134B LED375/830 PSD W60L60 OC	Ano
34814400	RC134B LED275/830 PSD W60L60 OC	Ano
34817500	RC134B LED375/840 PSU W60L60 NOC	Ne
34819900	RC134B LED375/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	Ne
34820500	RC134B LED375/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	Ano
34821200	RC134B LED375/840 PSD W60L60 ELB3 OC	Ano
34822900	RC134B LED275/840 PSD W60L60 ELB3 OC	Ano
34823600	RC134B LED275/840 PSU W60L60 NOC	Ne
34825000	RC134B LED275/840 PSD W60L60 NOC	Ano
34827400	RC134B LED275/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	Ne
34828100	RC134B LED275/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	Ano
34829800	RC134B LED375/840 PSU W60L60 OC	Ne
34831100	RC134B LED375/830 PSU W60L60 OC	Ne
34844100	RC135B LED375/840 PSU W62L62 NOC	Ne
34845800	RC135B LED375/840 PSD W62L62 OC	Ano
34846500	RC135B LED275/840 PSD W62L62 OC	Ano
34847200	RC135B LED375/840 PSU W62L62 OC	Ne
34848900	RC135B LED275/840 PSU W62L62 NOC	Ne
34849600	RC135B LED275/840 PSD W62L62 NOC	Ano
34850200	RC135B LED375/840 PSD W62L62 NOC	Ano
99648500	RC134B LED375/840 W60L60 IA1 OC	Bezdrátové ovládání stmívání
99649200	RC134B LED375/840 W60L60 IA1 NOC	Bezdrátové ovládání stmívání
99650800	RC134B LED375/830 W60L60 IA1 NOC	Bezdrátové ovládání stmívání
99651500	RC134B LED375/830 W60L60 IA1 OC	Bezdrátové ovládání stmívání

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné
34796300	RC134B LED375/830 PSU W30L120 NOC	Ne
34797000	RC134B LED275/830 PSU W30L120 NOC	Ne
34799400	RC134B LED375/840 PSD W30L120 NOC	Ano
34802100	RC134B LED375/830 PSD W30L120 NOC	Ano
34803800	RC134B LED275/830 PSD W30L120 NOC	Ano
34811300	RC134B LED375/840 PSD W30L120 OC	Ano
34812000	RC134B LED275/840 PSD W30L120 OC	Ano
34815100	RC134B LED375/830 PSD W30L120 OC	Ano
34816800	RC134B LED275/830 PSD W30L120 OC	Ano
34818200	RC134B LED375/840 PSU W30L120 NOC	Ne
34824300	RC134B LED275/840 PSU W30L120 NOC	Ne
34826700	RC134B LED275/840 PSD W30L120 NOC	Ano
34830400	RC134B LED375/840 PSU W30L120 OC	Ne
34832800	RC134B LED375/830 PSU W30L120 OC	Ne
34833500	RC134B LED275/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	Ne
34834200	RC134B LED375/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	Ne
34835900	RC134B LED275/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	Ano
34836600	RC134B LED375/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	Ano
34837300	RC134B LED275/840 PSD W30L120 ELB3 OC	Ano
34838000	RC134B LED375/840 PSD W30L120 ELB3 OC	Ano
34839700	RC134B LED275/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	Ne
34840300	RC134B LED375/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	Ne
34841000	RC134B LED275/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	Ano
34842700	RC134B LED375/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	Ano
34843400	RC134B LED375/830 PSD W30L120 ELB3 OC	Ano
99653900	RC134B LED375/840 W30L120 IA1 NOC	Bezdrátové ovládání stmívání
99654600	RC134B LED375/840 W30L120 IA1 OC	Bezdrátové ovládání stmívání
99656000	RC134B LED375/830 W30L120 IA1 OC	Bezdrátové ovládání stmívání
99657700	RC134B LED375/830 W30L120 IA1 NOC	Bezdrátové ovládání stmívání

### Operating and Electrical

Order Code	Full Product Name	Vstupní napětí
34794900	RC134B LED375/830 PSU W60L60 NOC	220 to 240 V
34795600	RC134B LED275/830 PSU W60L60 NOC	220 to 240 V
34798700	RC134B LED375/840 PSD W60L60 NOC	220 to 240 V

Order Code	Full Product Name	Vstupní napětí
34800700	RC134B LED375/830 PSD W60L60 NOC	220 to 240 V
34801400	RC134B LED275/830 PSD W60L60 NOC	220 to 240 V
34804500	RC134B LED375/840 PSD W60L60 OC	220 to 240 V

## CoreLine Recessed

Order Code	Full Product Name	Vstupní napětí
34810600	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 OC	220 to 240 V
34813700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 OC	220 to 240 V
34814400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 OC	220 to 240 V
34817500	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 NOC	220 to 240 V
34819900	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	220 to 240 V
34820500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	220 to 240 V
34821200	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	220 to 240 V
34822900	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	220 to 240 V
34823600	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 NOC	220 to 240 V
34825000	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 NOC	220 to 240 V
34827400	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	220 to 240 V
34828100	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	220 to 240 V
34829800	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 OC	220 to 240 V
34831100	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 OC	220 to 240 V
34844100	RC135B LED37S/840 PSU W62L62 NOC	220 to 240 V
34845800	RC135B LED37S/840 PSD W62L62 OC	220 to 240 V
34846500	RC135B LED27S/840 PSD W62L62 OC	220 to 240 V
34847200	RC135B LED37S/840 PSU W62L62 OC	220 to 240 V
34848900	RC135B LED27S/840 PSU W62L62 NOC	220 to 240 V
34849600	RC135B LED27S/840 PSD W62L62 NOC	220 to 240 V
34850200	RC135B LED37S/840 PSD W62L62 NOC	220 to 240 V
99648500	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 OC	220-240 V
99649200	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	220-240 V
99650800	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	220-240 V
99651500	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 OC	220-240 V
34796300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 NOC	220 to 240 V
34797000	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 NOC	220 to 240 V

Order Code	Full Product Name	Vstupní napětí
34799400	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 NOC	220 to 240 V
34802100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 NOC	220 to 240 V
34803800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 NOC	220 to 240 V
34811300	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 OC	220 to 240 V
34812000	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 OC	220 to 240 V
34815100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 OC	220 to 240 V
34816800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 OC	220 to 240 V
34818200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 NOC	220 to 240 V
34824300	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 NOC	220 to 240 V
34826700	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 NOC	220 to 240 V
34830400	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 OC	220 to 240 V
34832800	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 OC	220 to 240 V
34833500	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	220 to 240 V
34834200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	220 to 240 V
34835900	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	220 to 240 V
34836600	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	220 to 240 V
34837300	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	220 to 240 V
34838000	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	220 to 240 V
34839700	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	220 to 240 V
34840300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	220 to 240 V
34841000	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	220 to 240 V
34842700	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	220 to 240 V
34843400	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 OC	220 to 240 V
99653900	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 NOC	220-240 V
99654600	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 OC	220-240 V
99656000	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 OC	220-240 V
99657700	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 NOC	220-240 V

### General Information

Order Code	Full Product Name	Vyzařovací úhel	
		světelného zdroje	Kód produktové řady
34794900	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 NOC	-	RC134B
34795600	RC134B LED27S/830 PSU W60L60 NOC	-	RC134B
34798700	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 NOC	-	RC134B
34800700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 NOC	-	RC134B
34801400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 NOC	-	RC134B
34804500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 OC	-	RC134B
34810600	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 OC	-	RC134B
34813700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 OC	-	RC134B
34814400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 OC	-	RC134B
34817500	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 NOC	-	RC134B
34819900	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	-	RC134B

Order Code	Full Product Name	Vyzařovací úhel	
		světelného zdroje	Kód produktové řady
34820500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	-	RC134B
34821200	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	-	RC134B
34822900	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	-	RC134B
34823600	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 NOC	-	RC134B
34825000	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 NOC	-	RC134B
34827400	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	-	RC134B
34828100	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	-	RC134B
34829800	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 OC	-	RC134B
34831100	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 OC	-	RC134B
34844100	RC135B LED37S/840 PSU W62L62 NOC	120 °	RC135B
34845800	RC135B LED37S/840 PSD W62L62 OC	120 °	RC135B

## CoreLine Recessed

Order Code	Full Product Name	Vyzařovací úhel	
		světelného zdroje	Kód produktové řady
34846500	RC135B LED27S/840 PSD W62L62 OC	120 °	RC135B
34847200	RC135B LED37S/840 PSU W62L62 OC	120 °	RC135B
34848900	RC135B LED27S/840 PSU W62L62 NOC	120 °	RC135B
34849600	RC135B LED27S/840 PSD W62L62 NOC	120 °	RC135B
34850200	RC135B LED37S/840 PSD W62L62 NOC	120 °	RC135B
99648500	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 OC	-	RC134B
99649200	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	-	RC134B
99650800	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	-	RC134B
99651500	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 OC	-	RC134B
34796300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 NOC	-	RC134B
34797000	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 NOC	-	RC134B
34799400	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 NOC	-	RC134B
34802100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 NOC	-	RC134B
34803800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 NOC	-	RC134B
34811300	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 OC	-	RC134B
34812000	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 OC	-	RC134B
34815100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 OC	-	RC134B
34816800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 OC	-	RC134B
34818200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 NOC	-	RC134B
34824300	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 NOC	-	RC134B

Order Code	Full Product Name	Vyzařovací úhel	
		světelného zdroje	Kód produktové řady
34826700	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 NOC	-	RC134B
34830400	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 OC	-	RC134B
34832800	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 OC	-	RC134B
34833500	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	-	RC134B
34834200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	-	RC134B
34835900	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	-	RC134B
34836600	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	-	RC134B
34837300	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	-	RC134B
34838000	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	-	RC134B
34839700	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	-	RC134B
34840300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	-	RC134B
34841000	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	-	RC134B
34842700	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	-	RC134B
34843400	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 OC	-	RC134B
99653900	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 NOC	-	RC134B
99654600	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 OC	-	RC134B
99656000	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 OC	-	RC134B
99657700	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 NOC	-	RC134B

### Initial Performance (IEC Compliant) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Původní chromatičnost	Počáteční	Počáteční	Počáteční
			korelační teplota chromatičnosti	účinnost svítidla LED	světelný tok
34794900	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	109 lm/W	3700 lm
34795600	RC134B LED27S/830 PSU	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	95 lm/W	2700 lm

Order Code	Full Product Name	Původní chromatičnost	Počáteční	Počáteční	Počáteční
			korelační teplota chromatičnosti	účinnost svítidla LED	světelný tok
34798700	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	104 lm/W	3700 lm
34800700	RC134B LED37S/830	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	104 lm/W	3700 lm



## CoreLine Recessed

Order Code	Full Product Name	Původní chromatičnost	Počáteční korelační teplota chromatičnosti	Počáteční účinnost svítidla LED	Počáteční světelný tok
	PSD W60L60 NOC				
34801400	RC134B LED27S/830	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	89 lm/W	2700 lm
	PSD W60L60 NOC				
34804500	RC134B LED37S/840	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	117 lm/W	3700 lm
	PSD W60L60 OC				
34810600	RC134B LED27S/840	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	123 lm/W	2700 lm
	PSD W60L60 OC				
34813700	RC134B LED37S/830	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	117 lm/W	3700 lm
	PSD W60L60 OC				
34814400	RC134B LED27S/830	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	117 lm/W	2700 lm
	PSD W60L60 OC				
34817500	RC134B LED37S/840	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	109 lm/W	3700 lm
	PSU W60L60 NOC				
34819900	RC134B LED37S/840	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	97 lm/W	3700 lm
	PSU W60L60 ELB3 NOC				
34820500	RC134B LED37S/840	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	95 lm/W	3700 lm
	PSD W60L60 ELB3 NOC				
34821200	RC134B LED37S/840	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	106 lm/W	3700 lm
	PSD W60L60 ELB3 OC				
34822900	RC134B LED27S/840	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	106 lm/W	2700 lm
	PSD W60L60 ELB3 OC				

Order Code	Full Product Name	Původní chromatičnost	Počáteční korelační teplota chromatičnosti	Počáteční účinnost svítidla LED	Počáteční světelný tok
34823600	RC134B LED27S/840	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	100 lm/W	2700 lm
	PSU W60L60 NOC				
34825000	RC134B LED27S/840	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	102 lm/W	2700 lm
	PSD W60L60 NOC				
34827400	RC134B LED27S/840	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	89 lm/W	2700 lm
	PSU W60L60 ELB3 NOC				
34828100	RC134B LED27S/840	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	89 lm/W	2700 lm
	PSD W60L60 ELB3 NOC				
34829800	RC134B LED37S/840	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	121 lm/W	3700 lm
	PSU W60L60 OC				
34831100	RC134B LED37S/830	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	107 lm/W	3700 lm
	PSU W60L60 OC				
34844100	RC135B LED37S/840	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	109 lm/W	3700 lm
	PSU W62L62 NOC				
34845800	RC135B LED37S/840	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	117 lm/W	3700 lm
	PSD W62L62 OC				
34846500	RC135B LED27S/840	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	123 lm/W	2700 lm
	PSD W62L62 OC				
34847200	RC135B LED37S/840	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	121 lm/W	3700 lm
	PSU W62L62 OC				
34848900	RC135B LED27S/840	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	100 lm/W	2700 lm
	PSU W62L62 NOC				

## CoreLine Recessed

Order Code	Full Product Name	Původní chromatičnost	Počáteční korelační teplota chromatičnosti	Počáteční účinnost svítidla LED	Počáteční světelný tok
34849600	RC135B LED27S/840 SDCM <3 PSD W62L62 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	102 lm/W	2700 lm
34850200	RC135B LED37S/840 SDCM <3 PSD W62L62 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	104 lm/W	3700 lm
99648500	RC134B LED37S/840 SDCM <3 W60L60 IA1 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99649200	RC134B LED37S/840 SDCM <3 W60L60 IA1 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99650800	RC134B LED37S/830 SDCM <3 W60L60 IA1 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99651500	RC134B LED37S/830 SDCM <3 W60L60 IA1 OC	(0.43, 0.40)	3000 K	104,5 lm/W	3700 lm
34796300	RC134B LED37S/830 SDCM <3 PSU W30L120 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	109 lm/W	3700 lm
34797000	RC134B LED27S/830 SDCM <3 PSU W30L120 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	95 lm/W	2700 lm
34799400	RC134B LED37S/840 SDCM <3 PSD W30L120 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	104 lm/W	3700 lm
34802100	RC134B LED37S/830 SDCM <3 PSD W30L120 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	104 lm/W	3700 lm
34803800	RC134B LED27S/830 SDCM <3 PSD	(0.43, 0.40)	3000 K	89 lm/W	2700 lm

Order Code	Full Product Name	Původní chromatičnost	Počáteční korelační teplota chromatičnosti	Počáteční účinnost svítidla LED	Počáteční světelný tok
	W30L120 NOC				
34811300	RC134B LED37S/840 SDCM <3 PSD W30L120 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	117 lm/W	3700 lm
34812000	RC134B LED27S/840 SDCM <3 PSD W30L120 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	123 lm/W	2700 lm
34815100	RC134B LED37S/830 SDCM <3 PSD W30L120 OC	(0.43, 0.40)	3000 K	117 lm/W	3700 lm
34816800	RC134B LED27S/830 SDCM <3 PSD W30L120 OC	(0.43, 0.40)	3000 K	117 lm/W	2700 lm
34818200	RC134B LED37S/840 SDCM <3 PSU W30L120 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	109 lm/W	3700 lm
34824300	RC134B LED27S/840 SDCM <3 PSU W30L120 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	100 lm/W	2700 lm
34826700	RC134B LED27S/840 SDCM <3 PSD W30L120 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	102 lm/W	2700 lm
34830400	RC134B LED37S/840 SDCM <3 PSU W30L120 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	121 lm/W	3700 lm
34832800	RC134B LED37S/830 SDCM <3 PSU W30L120 OC	(0.43, 0.40)	3000 K	107 lm/W	3700 lm
34833500	RC134B LED27S/840 SDCM <3 PSU W30L120 ELB3 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	89 lm/W	2700 lm
34834200	RC134B LED37S/840 SDCM <3 PSU	(0.38, 0.38)	4000 K	97 lm/W	3700 lm

## CoreLine Recessed

Order Code	Full Product Name	Původní chromatičnost	Počáteční korelační teplota chromatičnosti	Počáteční účinnost svítidla LED	Počáteční světelný tok
	W30L120 ELB3 NOC				
34835900	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	89 lm/W	2700 lm
34836600	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	104 lm/W	3700 lm
34837300	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	106 lm/W	2700 lm
34838000	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	106 lm/W	3700 lm
34839700	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	84 lm/W	2700 lm
34840300	RC134B LED37S/830 PSU	(0.43, 0.40)	3000 K	97 lm/W	3700 lm

Order Code	Full Product Name	Původní chromatičnost	Počáteční korelační teplota chromatičnosti	Počáteční účinnost svítidla LED	Počáteční světelný tok
	W30L120 ELB3 NOC				
34841000	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	79 lm/W	2700 lm
34842700	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	95 lm/W	3700 lm
34843400	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 OC	(0.43, 0.40)	3000 K	106 lm/W	3700 lm
99653900	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99654600	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99656000	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 OC	(0.43, 0.40)	3000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99657700	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	104,5 lm/W	3700 lm

### Initial Performance (IEC Compliant) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Počáteční příkon
34794900	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 NOC	34 W
34795600	RC134B LED27S/830 PSU W60L60 NOC	28.5 W
34798700	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 NOC	35.5 W
34800700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 NOC	35.5 W
34801400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 NOC	30.5 W
34804500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 OC	31.5 W
34810600	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 OC	22 W
34813700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 OC	31.5 W
34814400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 OC	23 W
34817500	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 NOC	34 W
34819900	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	38 W
34820500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	39 W

Order Code	Full Product Name	Počáteční příkon
34821200	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	35 W
34822900	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	25.5 W
34823600	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 NOC	27 W
34825000	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 NOC	26.5 W
34827400	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	30.5 W
34828100	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	30.5 W
34829800	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 OC	30.5 W
34831100	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 OC	34.5 W
34844100	RC135B LED37S/840 PSU W62L62 NOC	34 W
34845800	RC135B LED37S/840 PSD W62L62 OC	31.5 W
34846500	RC135B LED27S/840 PSD W62L62 OC	22 W
34847200	RC135B LED37S/840 PSU W62L62 OC	30.5 W

## CoreLine Recessed

Order Code	Full Product Name	Počáteční příkon
34848900	RC135B LED27S/840 PSU W62L62 NOC	27 W
34849600	RC135B LED27S/840 PSD W62L62 NOC	26.5 W
34850200	RC135B LED37S/840 PSD W62L62 NOC	35.5 W
99648500	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 OC	35.4 W
99649200	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	35.4 W
99650800	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	35.4 W
99651500	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 OC	35.4 W
34796300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 NOC	34 W
34797000	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 NOC	28.5 W
34799400	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 NOC	35.5 W
34802100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 NOC	35.5 W
34803800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 NOC	30.5 W
34811300	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 OC	31.5 W
34812000	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 OC	22 W
34815100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 OC	31.5 W
34816800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 OC	23 W
34818200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 NOC	34 W
34824300	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 NOC	27 W

Order Code	Full Product Name	Počáteční příkon
34826700	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 NOC	26.5 W
34830400	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 OC	30.5 W
34832800	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 OC	34.5 W
34833500	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	30.5 W
34834200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	38 W
34835900	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	30.5 W
34836600	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	35.5 W
34837300	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	25.5 W
34838000	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	35 W
34839700	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	32 W
34840300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	38 W
34841000	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	34 W
34842700	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	39 W
34843400	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 OC	35 W
99653900	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 NOC	35.4 W
99654600	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 OC	35.4 W
99656000	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 OC	35.4 W
99657700	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 NOC	35.4 W

