



CoreLine empotrable: diseño elegante y fácil instalación

CoreLine empotrable

La luminaria CoreLine empotrable de la familia CoreLine LED puede emplearse para sustituir punto a punto las luminarias de fluorescencia en aplicaciones generales de iluminación. El proceso de selección, instalación y mantenimiento muy sencillo.

Beneficios

- Permite cambiar sencillamente luminarias fluorescentes convencionales básicas por luminarias LED
- Ahorro de energía de más de un 45% en comparación con las luminarias TL5
- Carcasa ultraplana de solamente 35 mm de altura

Características

- Tecnología LED
- Carcasa fina
- Se dispone de versión de montaje adosado (también adecuada para suspensión)
- Disponible para iluminación conectada (Interact Ready)

Aplicaciones

- Iluminación general

Especificaciones

Tipo	RC120B
Tipo de techo	Techo de perfil visto
Techo modular	600x600, 300x1200
Fuente de luz	Módulo LED no sustituible

Consumo	Versión de LED37S: 40.5 W
	Versión de LED27S: 24.5 W
Flujo lumínico	Versión de LED37S: 3700 lm
	Versión de LED34S: 3400 lm
	Versión de LED27S: 2700 lm

CoreLine empotrable

Temperatura de color	4000 K
Índice de reproducción cromática	>80
Vida útil media L70B50	50.000 horas
Vida útil media L80B50	30.000 horas
Vida útil media L90B50	15.000 horas
Índice de fallos del controlador	1,0% en 5000 horas
Promedio de temperatura ambiente	+25 °C

Intervalo de temperaturas de servicio	+0 a +25 °C
Equipo	Incorporado
Tensión de red	220-240 V / 50-60 Hz
Regulación	Dali (PSD)
Material	Carcasa: acero
Color	Blanco (RAL9016)
Cubierta óptica	Policarbonato
Instalación	Individual; integrado en techos modulares de perfil visto

Versions



Coreline Recessed



Coreline Recessed

Detalles del producto



CoreLine Recessed-RC134B_plaster ceiling frame_hook-DPP.TIF



CoreLine_Recessed-RC134B_plaster_ceiling_W30L120-DPP.tif



CoreLine_Recessed-RC134B_plaster_ceiling_frame_W60L60-DPP.tif



CoreLine_Recessed-RC134B_plaster_ceiling_W60L60-DPP.tif

CoreLine empotrable

Detalles del producto



CoreLine_Recessed-RC134B_W60L60-DPP.tif



CoreLine_Recessed-RC134B_led_compartment-DPP.tif



CoreLine_Recessed-RC134B_W30L120-DPP.tif



CoreLine_Recessed-RC134B_W30L120_electr-DPP.tif



CoreLine_Recessed-RC134B_W30L120_led_compartment-DPP.tif

Accesorios

Coreline Recessed Acc.

Ordercode 98722300



Coreline Recessed Acc.

Ordercode 98724700



Condiciones de aplicación

Rango de temperatura ambiente +10 °C a +40 °C

Apta para encendidos y apagados aleatorios Sí

Aprobación y aplicación

Índice de protección frente a choque mecánico IK02

Operativos y eléctricos

Tensión de entrada 220-240 V

Información general

Marca CE Marcado CE

Clase de protección IEC Seguridad clase I

Driver incluido Sí

Certificado ENEC Marcado ENEC

Marca de inflamabilidad F

Test del hilo incandescente Temperatura 850 °C, duración 30 s

Fuente de luz sustituible No

Número de unidades de equipo 1

Tipo de óptica WB

Código de gama de producto RC134B

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Índice Índice de reproducción cromática ≥ 80

Tolerancia de flujo lumínico +/-8%

Mecánicos y de carcasa

Color WH

Condiciones de aplicación

Order Code	Full Product Name	Nivel máximo de regulación
34794900	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 NOC	-
34795600	RC134B LED27S/830 PSU W60L60 NOC	-
34798700	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 NOC	1%
34800700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 NOC	1%
34801400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 NOC	1%
34804500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 OC	1%
34810600	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 OC	1%
34813700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 OC	1%
34814400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 OC	1%
34817500	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 NOC	-
34819900	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	-
34820500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	1 % (sin regulación en modo de emergencia)
34821200	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	1 % (sin regulación en modo de emergencia)
34822900	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	1 % (sin regulación en modo de emergencia)
34823600	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 NOC	-
34825000	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 NOC	1%
34827400	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	-
34828100	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	1 % (sin regulación en modo de emergencia)
34829800	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 OC	-
34831100	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 OC	-
99648500	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 OC	1%
99649200	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	1%
99650800	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	1%
99651500	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 OC	1%
99658400	RC134B LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 NOC	1%
99659100	RC134B LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 OC	1%
34796300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 NOC	-
34797000	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 NOC	-
34799400	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 NOC	1%
34802100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 NOC	1%
34803800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 NOC	1%
34811300	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 OC	1%
34812000	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 OC	1%
34815100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 OC	1%
34816800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 OC	1%
34818200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 NOC	-
34824300	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 NOC	-
34826700	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 NOC	1%
34830400	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 OC	-
34832800	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 OC	-
34833500	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	-
34834200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	-
34835900	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	1 % (sin regulación en modo de emergencia)
34836600	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	1 % (sin regulación en modo de emergencia)
34837300	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	1 % (sin regulación en modo de emergencia)
34838000	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	1 % (sin regulación en modo de emergencia)
34839700	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	-
34840300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	-
34841000	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	1 % (sin regulación en modo de emergencia)
34842700	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	1 % (sin regulación en modo de emergencia)
34843400	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 OC	1 % (sin regulación en modo de emergencia)

Order Code	Full Product Name	Nivel máximo de regulación
99653900	RC134B LED375/840 W30L120 IA1 NOC	1%
99654600	RC134B LED375/840 W30L120 IA1 OC	1%
99656000	RC134B LED375/830 W30L120 IA1 OC	1%
99657700	RC134B LED375/830 W30L120 IA1 NOC	1%
99660700	RC134B LED375/840 W30L120 ELB3 IA1 OC	1%
99661400	RC134B LED375/840 W30L120 ELB3 IA1 NOC	1%

Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Código de protección de entrada
34794900	RC134B LED375/830 PSU W60L60 NOC	IP44
34795600	RC134B LED275/830 PSU W60L60 NOC	IP44
34798700	RC134B LED375/840 PSD W60L60 NOC	IP44
34800700	RC134B LED375/830 PSD W60L60 NOC	IP44
34801400	RC134B LED275/830 PSD W60L60 NOC	IP44
34804500	RC134B LED375/840 PSD W60L60 OC	IP44
34810600	RC134B LED275/840 PSD W60L60 OC	IP44
34813700	RC134B LED375/830 PSD W60L60 OC	IP44
34814400	RC134B LED275/830 PSD W60L60 OC	IP44
34817500	RC134B LED375/840 PSU W60L60 NOC	IP44
34819900	RC134B LED375/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	IP44
34820500	RC134B LED375/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	IP44
34821200	RC134B LED375/840 PSD W60L60 ELB3 OC	IP44
34822900	RC134B LED275/840 PSD W60L60 ELB3 OC	IP44
34823600	RC134B LED275/840 PSU W60L60 NOC	IP44
34825000	RC134B LED275/840 PSD W60L60 NOC	IP44
34827400	RC134B LED275/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	IP44
34828100	RC134B LED275/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	IP44
34829800	RC134B LED375/840 PSU W60L60 OC	IP44
34831100	RC134B LED375/830 PSU W60L60 OC	IP44
99648500	RC134B LED375/840 W60L60 IA1 OC	IP20/44
99649200	RC134B LED375/840 W60L60 IA1 NOC	IP20/44
99650800	RC134B LED375/830 W60L60 IA1 NOC	IP20/44
99651500	RC134B LED375/830 W60L60 IA1 OC	IP20/44
99658400	RC134B LED375/840 W60L60 ELB3 IA1 NOC	IP20/44
99659100	RC134B LED375/840 W60L60 ELB3 IA1 OC	IP20/44
34796300	RC134B LED375/830 PSU W30L120 NOC	IP44
34797000	RC134B LED275/830 PSU W30L120 NOC	IP44
34799400	RC134B LED375/840 PSD W30L120 NOC	IP44

Order Code	Full Product Name	Código de protección de entrada
34802100	RC134B LED375/830 PSD W30L120 NOC	IP44
34803800	RC134B LED275/830 PSD W30L120 NOC	IP44
34811300	RC134B LED375/840 PSD W30L120 OC	IP44
34812000	RC134B LED275/840 PSD W30L120 OC	IP44
34815100	RC134B LED375/830 PSD W30L120 OC	IP44
34816800	RC134B LED275/830 PSD W30L120 OC	IP44
34818200	RC134B LED375/840 PSU W30L120 NOC	IP44
34824300	RC134B LED275/840 PSU W30L120 NOC	IP44
34826700	RC134B LED275/840 PSD W30L120 NOC	IP44
34830400	RC134B LED375/840 PSU W30L120 OC	IP44
34832800	RC134B LED375/830 PSU W30L120 OC	IP44
34833500	RC134B LED275/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	IP44
34834200	RC134B LED375/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	IP44
34835900	RC134B LED275/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	IP44
34836600	RC134B LED375/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	IP44
34837300	RC134B LED275/840 PSD W30L120 ELB3 OC	IP44
34838000	RC134B LED375/840 PSD W30L120 ELB3 OC	IP44
34839700	RC134B LED275/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	IP44
34840300	RC134B LED375/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	IP44
34841000	RC134B LED275/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	IP44
34842700	RC134B LED375/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	IP44
34843400	RC134B LED375/830 PSD W30L120 ELB3 OC	IP44
99653900	RC134B LED375/840 W30L120 IA1 NOC	IP20/44
99654600	RC134B LED375/840 W30L120 IA1 OC	IP20/44
99656000	RC134B LED375/830 W30L120 IA1 OC	IP20/44
99657700	RC134B LED375/830 W30L120 IA1 NOC	IP20/44
99660700	RC134B LED375/840 W30L120 ELB3 IA1 OC	IP20/44
99661400	RC134B LED375/840 W30L120 ELB3 IA1 NOC	IP20/44

Controles y regulación

Order Code	Full Product Name	Regulable
34794900	RC134B LED375/830 PSU W60L60 NOC	No
34795600	RC134B LED275/830 PSU W60L60 NOC	No
34798700	RC134B LED375/840 PSD W60L60 NOC	Si
34800700	RC134B LED375/830 PSD W60L60 NOC	Si
34801400	RC134B LED275/830 PSD W60L60 NOC	Si
34804500	RC134B LED375/840 PSD W60L60 OC	Si
34810600	RC134B LED275/840 PSD W60L60 OC	Si

Order Code	Full Product Name	Regulable
34813700	RC134B LED375/830 PSD W60L60 OC	Si
34814400	RC134B LED275/830 PSD W60L60 OC	Si
34817500	RC134B LED375/840 PSU W60L60 NOC	No
34819900	RC134B LED375/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	No
34820500	RC134B LED375/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	Si
34821200	RC134B LED375/840 PSD W60L60 ELB3 OC	Si
34822900	RC134B LED275/840 PSD W60L60 ELB3 OC	Si

CoreLine empotrable

Order Code	Full Product Name	Regulable
34823600	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 NOC	No
34825000	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 NOC	Si
34827400	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	No
34828100	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	Si
34829800	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 OC	No
34831100	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 OC	No
99648500	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 OC	-
99649200	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	-
99650800	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	-
99651500	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 OC	-
99658400	RC134B LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 NOC	-
99659100	RC134B LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 OC	-
34796300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 NOC	No
34797000	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 NOC	No
34799400	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 NOC	Si
34802100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 NOC	Si
34803800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 NOC	Si
34811300	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 OC	Si
34812000	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 OC	Si
34815100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 OC	Si
34816800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 OC	Si
34818200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 NOC	No

Order Code	Full Product Name	Regulable
34824300	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 NOC	No
34826700	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 NOC	Si
34830400	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 OC	No
34832800	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 OC	No
34833500	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	No
34834200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	No
34835900	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	Si
34836600	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	Si
34837300	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	Si
34838000	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	Si
34839700	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	No
34840300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	No
34841000	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	Si
34842700	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	Si
34843400	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 OC	Si
99653900	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 NOC	-
99654600	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 OC	-
99656000	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 OC	-
99657700	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 NOC	-
99660700	RC134B LED37S/840 W30L120 ELB3 IA1 OC	-
99661400	RC134B LED37S/840 W30L120 ELB3 IA1 NOC	-

Rendimiento inicial (conforme con IEC) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Cromacidad inicial	Índice corr. Temperatura de color	Eficacia de la luminaria LED inicial	Flujo lumínico inicial
34794900	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	109 lm/W	3700 lm
34795600	RC134B LED27S/830 PSU W60L60 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	95 lm/W	2700 lm
34798700	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	104 lm/W	3700 lm
34800700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	104 lm/W	3700 lm
34801400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	89 lm/W	2700 lm
34804500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	117 lm/W	3700 lm

Order Code	Full Product Name	Cromacidad inicial	Índice corr. Temperatura de color	Eficacia de la luminaria LED inicial	Flujo lumínico inicial
34810600	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	123 lm/W	2700 lm
34813700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 OC	(0.43, 0.40)	3000 K	117 lm/W	3700 lm
34814400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 OC	(0.43, 0.40)	3000 K	117 lm/W	2700 lm
34817500	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	109 lm/W	3700 lm
34819900	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	97 lm/W	3700 lm
34820500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	95 lm/W	3700 lm

CoreLine empotrable

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial	Índice corr. Temperatura de color	Eficacia de la luminaria LED inicial	Flujo lumínico inicial
34821200	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	106 lm/W	3700 lm
34822900	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	106 lm/W	2700 lm
34823600	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	100 lm/W	2700 lm
34825000	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	102 lm/W	2700 lm
34827400	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	89 lm/W	2700 lm
34828100	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	89 lm/W	2700 lm
34829800	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	121 lm/W	3700 lm
34831100	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	107 lm/W	3700 lm
99648500	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99649200	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99650800	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99651500	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 OC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99658400	RC134B LED37S/840	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	94 lm/W	3700 lm

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial	Índice corr. Temperatura de color	Eficacia de la luminaria LED inicial	Flujo lumínico inicial
	W60L60 ELB3 IA1 NOC				
99659100	RC134B LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	94 lm/W	3700 lm
34796300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	109 lm/W	3700 lm
34797000	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	95 lm/W	2700 lm
34799400	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	104 lm/W	3700 lm
34802100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	104 lm/W	3700 lm
34803800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	89 lm/W	2700 lm
34811300	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	117 lm/W	3700 lm
34812000	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	123 lm/W	2700 lm
34815100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 OC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	117 lm/W	3700 lm
34816800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 OC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	117 lm/W	2700 lm
34818200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	109 lm/W	3700 lm
34824300	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	100 lm/W	2700 lm

CoreLine empotrable

Order Code	Full Product Name	Cromacidad inicial	Índice corr. Temperatura de color	Eficacia de la luminaria LED inicial	Flujo lumínico inicial
34826700	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	102 lm/W	2700 lm
34830400	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	121 lm/W	3700 lm
34832800	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 OC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	107 lm/W	3700 lm
34833500	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	89 lm/W	2700 lm
34834200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	97 lm/W	3700 lm
34835900	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	89 lm/W	2700 lm
34836600	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	104 lm/W	3700 lm
34837300	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	106 lm/W	2700 lm
34838000	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	106 lm/W	3700 lm
34839700	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	84 lm/W	2700 lm

Order Code	Full Product Name	Cromacidad inicial	Índice corr. Temperatura de color	Eficacia de la luminaria LED inicial	Flujo lumínico inicial
34840300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	97 lm/W	3700 lm
34841000	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	79 lm/W	2700 lm
34842700	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	95 lm/W	3700 lm
34843400	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 OC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	106 lm/W	3700 lm
99653900	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99654600	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99656000	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 OC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99657700	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99660700	RC134B LED37S/840 W30L120 ELB3 IA1 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	94 lm/W	3700 lm
99661400	RC134B LED37S/840 W30L120 ELB3 IA1 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	94 lm/W	3700 lm

Rendimiento inicial (conforme con IEC) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Potencia de entrada inicial
34794900	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 NOC	34 W
34795600	RC134B LED27S/830 PSU W60L60 NOC	28.5 W
34798700	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 NOC	35.5 W
34800700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 NOC	35.5 W
34801400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 NOC	30.5 W
34804500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 OC	31.5 W

Order Code	Full Product Name	Potencia de entrada inicial
34810600	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 OC	22 W
34813700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 OC	31.5 W
34814400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 OC	23 W
34817500	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 NOC	34 W
34819900	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	38 W
34820500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	39 W

CoreLine empotrable

Order Code	Full Product Name	Potencia de entrada inicial
34821200	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	35 W
34822900	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	25.5 W
34823600	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 NOC	27 W
34825000	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 NOC	26.5 W
34827400	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	30.5 W
34828100	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	30.5 W
34829800	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 OC	30.5 W
34831100	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 OC	34.5 W
99648500	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 OC	35.4 W
99649200	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	35.4 W
99650800	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	35.4 W
99651500	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 OC	35.4 W
99658400	RC134B LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 NOC	39.3 W
99659100	RC134B LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 OC	39.3 W
34796300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 NOC	34 W
34797000	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 NOC	28.5 W
34799400	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 NOC	35.5 W
34802100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 NOC	35.5 W
34803800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 NOC	30.5 W
34811300	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 OC	31.5 W
34812000	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 OC	22 W
34815100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 OC	31.5 W
34816800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 OC	23 W

Order Code	Full Product Name	Potencia de entrada inicial
34818200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 NOC	34 W
34824300	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 NOC	27 W
34826700	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 NOC	26.5 W
34830400	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 OC	30.5 W
34832800	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 OC	34.5 W
34833500	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	30.5 W
34834200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	38 W
34835900	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	30.5 W
34836600	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	35.5 W
34837300	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	25.5 W
34838000	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	35 W
34839700	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	32 W
34840300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	38 W
34841000	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	34 W
34842700	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	39 W
34843400	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 OC	35 W
99653900	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 NOC	35.4 W
99654600	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 OC	35.4 W
99656000	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 OC	35.4 W
99657700	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 NOC	35.4 W
99660700	RC134B LED37S/840 W30L120 ELB3 IA1 OC	39.3 W
99661400	RC134B LED37S/840 W30L120 ELB3 IA1 NOC	39.3 W

