



# CoreLine – ledivalaisimet yleisvalaistukseen

## CoreLine Recessed

Olipa kyseessä uusi rakennus tai vanhan tilan saneeraus, haluavat asiakkaat valaistusratkaisuja, jotka tarjoavat laadukasta valoa ja huomattavia säästöjä energia- ja ylläpitokustannuksissa. Upposennettavat CoreLine-ledivalaisimet soveltuvat useisiin käyttökohteisiin ja näillä toimistovalaisimilla on erinomainen hinta-laatusuhde. Tuotteiden valitseminen, asennus ja huolto on helppoa – kyseessä on yksinkertainen vaihto.

### Hyödyt

- Mahdollistaa helpon vaihdon perinteisistä loistelampuille tarkoitetuista valaisimista ledivalaisimiin
- Yli 45 % suurempi energiansäästö verrattuna TL-D-loistelamppua käyttäviin valaisimiin
- Matala rakenne, jonka korkeus on vain 35 mm

### Ominaisuudet

- Integroitu leditekniikka
- Matala runko
- Saatavana myös pinta-asennettava versio (sopii myös ripustusasennukseen)

### Käyttökohteet

- Yleisvalaistus

### Spesifikaatiot

Tyyppi	RC120B, RC122B
Kattotyyppi	Upposennus T-listakattoon


Mitat	Moduulin pituus: 300 mm
	Moduulin pituus: 600 mm

## CoreLine Recessed


<b>Valonlähde</b>	Ledimoduuli, ei vaihdettavissa
<b>Teho</b>	LED37S-versio: 40,5 W LED27S-versio: 24,5 W
<b>Valovirta</b>	LED37S-versio: 3 700 lm LED27S-versio: 2 700 lm
<b>Väriämpötila</b>	3 000 K ja 4 000 K
<b>Värintoistoindeksi</b>	≥ 80 Ra
<b>Keskimääräinen käyttöikä – L70B50</b>	50 000 tuntia
<b>Keskimääräinen käyttöikä – L80B50</b>	30 000 tuntia
<b>Keskimääräinen käyttöikä – L90B50</b>	15 000 tuntia
<b>Ohjaimen vikamäärä</b>	1,0 % / 5 000 h

<b>Keskimääräinen käyttölämpötila</b>	+25 °C
<b>Käyttölämpötila</b>	+10...+40 °C
<b>Virtalähde</b>	Sisäänrakennettu
<b>Jännite</b>	220...240 V / 50...60 Hz
<b>Himmennys</b>	DALI
<b>Materiaali</b>	Runko: terästä
<b>Väri</b>	Valkoinen
<b>Optinen kupu</b>	VAR-PC PC-LIN-SAT
<b>Liitäntä</b>	Jousipainikeliitin
<b>Asennus</b>	Yksittäin; näkyvä T-listakatto
<b>Valinnaiset</b>	Turvavalaistus (3 tuntia)

### Versions




Coreline Recessed




Coreline Recessed

### Tuotetiedot




CoreLine Recessed-  
RC134B\_plaster ceiling  
frame\_hook-DPP.TIF




CoreLine\_Recessed-  
RC134B\_plaster\_ceiling\_W30L120  
-DPP.tif

# CoreLine Recessed


## Tuotetiedot




CoreLine\_Recessed-  
RC134B\_plaster\_ceiling\_frame\_W  
60L60-DPP.tif




CoreLine\_Recessed-  
RC134B\_plaster\_ceiling\_W60L60-  
DPP.tif




CoreLine\_Recessed-  
RC134B\_W60L60-DPP.tif




CoreLine\_Recessed-  
RC134B\_led\_compartment-DPP.tif



CoreLine\_Recessed-  
RC134B\_W30L120-DPP.tif




CoreLine\_Recessed-  
RC134B\_W30L120\_electr-DPP.tif




CoreLine\_Recessed-  
RC134B\_W30L120\_led\_compartm  
ent-DPP.tif

## Lisätarvikkeet



Coreline Recessed Acc.

Ordercode 98722300



Coreline Recessed Acc.

Ordercode 98724700

### Käyttökohteiden olosuhteet

Ympäristölämpötila-alue +10 ... +40 °C

### Hyväksyntä ja käyttökohteet

Mek. iskun suojauskoodi IK02

### Yleistä tietoa

CE-merkintä	CE-merkintä
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkintä
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
Hehkulankatesti	Lämpötila 850 °C, kesto 30 s
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Liitäntälaitteiden määrä	1 yksikkö
Optiikan tyyppi	WB
Tuoteperheen koodi	RC134B

### Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Alun Värinointoindeksi ≥80

Valovuotolerassi +/-8%

### Mekaaniset tiedot ja runko

Väri Valkoinen

### Käyttökohteiden olosuhteet

Order Code	Full Product Name	Suurin himmennystaso
34794900	RC134B LED375/830 PSU W60L60 NOC	Ei sovellettavissa
34795600	RC134B LED275/830 PSU W60L60 NOC	Ei sovellettavissa
34798700	RC134B LED375/840 PSD W60L60 NOC	1%
34800700	RC134B LED375/830 PSD W60L60 NOC	1%
34801400	RC134B LED275/830 PSD W60L60 NOC	1%
34804500	RC134B LED375/840 PSD W60L60 OC	1%
34810600	RC134B LED275/840 PSD W60L60 OC	1%
34813700	RC134B LED375/830 PSD W60L60 OC	1%
34814400	RC134B LED275/830 PSD W60L60 OC	1%
34817500	RC134B LED375/840 PSU W60L60 NOC	Ei sovellettavissa
34819900	RC134B LED375/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	Ei sovellettavissa
34820500	RC134B LED375/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	-
34821200	RC134B LED375/840 PSD W60L60 ELB3 OC	-
34822900	RC134B LED275/840 PSD W60L60 ELB3 OC	-
34823600	RC134B LED275/840 PSU W60L60 NOC	Ei sovellettavissa
34825000	RC134B LED275/840 PSD W60L60 NOC	1%
34827400	RC134B LED275/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	Ei sovellettavissa
34828100	RC134B LED275/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	-
34829800	RC134B LED375/840 PSU W60L60 OC	Ei sovellettavissa
34831100	RC134B LED375/830 PSU W60L60 OC	Ei sovellettavissa
99648500	RC134B LED375/840 W60L60 IA1 OC	1%
99649200	RC134B LED375/840 W60L60 IA1 NOC	1%
99650800	RC134B LED375/830 W60L60 IA1 NOC	1%
99651500	RC134B LED375/830 W60L60 IA1 OC	1%
99658400	RC134B LED375/840 W60L60 ELB3 IA1 NOC	1%
99659100	RC134B LED375/840 W60L60 ELB3 IA1 OC	1%
34796300	RC134B LED375/830 PSU W30L120 NOC	Ei sovellettavissa
34797000	RC134B LED275/830 PSU W30L120 NOC	Ei sovellettavissa
34799400	RC134B LED375/840 PSD W30L120 NOC	1%
34802100	RC134B LED375/830 PSD W30L120 NOC	1%
34803800	RC134B LED275/830 PSD W30L120 NOC	1%
34811300	RC134B LED375/840 PSD W30L120 OC	1%
34812000	RC134B LED275/840 PSD W30L120 OC	1%
34815100	RC134B LED375/830 PSD W30L120 OC	1%
34816800	RC134B LED275/830 PSD W30L120 OC	1%
34818200	RC134B LED375/840 PSU W30L120 NOC	Ei sovellettavissa
34824300	RC134B LED275/840 PSU W30L120 NOC	Ei sovellettavissa

Order Code	Full Product Name	Suurin himmennystaso
34826700	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 NOC	1%
34830400	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 OC	Ei sovellettavissa
34832800	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 OC	Ei sovellettavissa
34833500	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	Ei sovellettavissa
34834200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	Ei sovellettavissa
34835900	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	-
34836600	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	-
34837300	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	-
34838000	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	-
34839700	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	Ei sovellettavissa
34840300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	Ei sovellettavissa
34841000	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	-
34842700	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	-
34843400	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 OC	-
99653900	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 NOC	1%
99654600	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 OC	1%
99656000	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 OC	1%
99657700	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 NOC	1%
99660700	RC134B LED37S/840 W30L120 ELB3 IA1 OC	1%
99661400	RC134B LED37S/840 W30L120 ELB3 IA1 NOC	1%

## Hyväksyntä ja käyttökohteet

Order Code	Full Product Name	IP-luokka	Order Code	Full Product Name	IP-luokka
34794900	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 NOC	IP44	34799400	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 NOC	IP44
34795600	RC134B LED27S/830 PSU W60L60 NOC	IP44	34802100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 NOC	IP44
34798700	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 NOC	IP44	34803800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 NOC	IP44
34800700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 NOC	IP44	34811300	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 OC	IP44
34801400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 NOC	IP44	34812000	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 OC	IP44
34804500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 OC	IP44	34815100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 OC	IP44
34810600	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 OC	IP44	34816800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 OC	IP44
34813700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 OC	IP44	34818200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 NOC	IP44
34814400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 OC	IP44	34824300	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 NOC	IP44
34817500	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 NOC	IP44	34826700	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 NOC	IP44
34819900	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	IP44	34830400	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 OC	IP44
34820500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	IP44	34832800	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 OC	IP44
34821200	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	IP44	34833500	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	IP44
34822900	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	IP44	34834200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	IP44
34823600	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 NOC	IP44	34835900	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	IP44
34825000	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 NOC	IP44	34836600	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	IP44
34827400	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	IP44	34837300	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	IP44
34828100	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	IP44	34838000	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	IP44
34829800	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 OC	IP44	34839700	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	IP44
34831100	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 OC	IP44	34840300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	IP44
99648500	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 OC	IP20/44	34841000	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	IP44
99649200	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	IP20/44	34842700	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	IP44
99650800	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	IP20/44	34843400	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 OC	IP44
99651500	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 OC	IP20/44	99653900	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 NOC	IP20/44
99658400	RC134B LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 NOC	IP20/44	99654600	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 OC	IP20/44
99659100	RC134B LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 OC	IP20/44	99656000	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 OC	IP20/44
34796300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 NOC	IP44	99657700	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 NOC	IP20/44
34797000	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 NOC	IP44	99660700	RC134B LED37S/840 W30L120 ELB3 IA1 OC	IP20/44

## CoreLine Recessed

Order Code	Full Product Name	IP-luokka
99661400	RC134B LED37S/840 W30L120 ELB3 IA1 NOC	IP20/44

### Ohjaujärjestelmät ja himmennys

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
34794900	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 NOC	Ei
34795600	RC134B LED27S/830 PSU W60L60 NOC	Ei
34798700	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 NOC	Kyllä
34800700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 NOC	Kyllä
34801400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 NOC	Kyllä
34804500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 OC	Kyllä
34810600	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 OC	Kyllä
34813700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 OC	Kyllä
34814400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 OC	Kyllä
34817500	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 NOC	Ei
34819900	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	Ei
34820500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	Kyllä
34821200	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	Kyllä
34822900	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	Kyllä
34823600	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 NOC	Ei
34825000	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 NOC	Kyllä
34827400	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	Ei
34828100	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	Kyllä
34829800	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 OC	Ei
34831100	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 OC	Ei
99648500	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 OC	-
99649200	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	-
99650800	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	-
99651500	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 OC	-
99658400	RC134B LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 NOC	-
99659100	RC134B LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 OC	-
34796300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 NOC	Ei
34797000	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 NOC	Ei
34799400	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 NOC	Kyllä

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
34802100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 NOC	Kyllä
34803800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 NOC	Kyllä
34811300	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 OC	Kyllä
34812000	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 OC	Kyllä
34815100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 OC	Kyllä
34816800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 OC	Kyllä
34818200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 NOC	Ei
34824300	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 NOC	Ei
34826700	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 NOC	Kyllä
34830400	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 OC	Ei
34832800	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 OC	Ei
34833500	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	Ei
34834200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	Ei
34835900	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	Kyllä
34836600	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	Kyllä
34837300	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	Kyllä
34838000	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	Kyllä
34839700	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	Ei
34840300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	Ei
34841000	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	Kyllä
34842700	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	Kyllä
34843400	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 OC	Kyllä
99653900	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 NOC	-
99654600	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 OC	-
99656000	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 OC	-
99657700	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 NOC	-
99660700	RC134B LED37S/840 W30L120 ELB3 IA1 OC	-
99661400	RC134B LED37S/840 W30L120 ELB3 IA1 NOC	-

### Käyttö ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Ottojännite
34794900	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 NOC	220 - 240 V
34795600	RC134B LED27S/830 PSU W60L60 NOC	220 - 240 V
34798700	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 NOC	220 - 240 V
34800700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 NOC	220 - 240 V
34801400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 NOC	220 - 240 V
34804500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 OC	220 - 240 V
34810600	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 OC	220 - 240 V
34813700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 OC	220 - 240 V
34814400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 OC	220 - 240 V
34817500	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 NOC	220 - 240 V
34819900	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	220 - 240 V
34820500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	220 - 240 V
34821200	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	220 - 240 V

Order Code	Full Product Name	Ottojännite
34822900	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	220 - 240 V
34823600	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 NOC	220 - 240 V
34825000	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 NOC	220 - 240 V
34827400	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	220 - 240 V
34828100	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	220 - 240 V
34829800	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 OC	220 - 240 V
34831100	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 OC	220 - 240 V
99648500	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 OC	220-240 V
99649200	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	220-240 V
99650800	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	220-240 V
99651500	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 OC	220-240 V
99658400	RC134B LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 NOC	220-240 V
99659100	RC134B LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 OC	220-240 V

## CoreLine Recessed

Order Code	Full Product Name	Ottojännite
34796300	RC134B LED375/830 PSU W30L120 NOC	220 - 240 V
34797000	RC134B LED275/830 PSU W30L120 NOC	220 - 240 V
34799400	RC134B LED375/840 PSD W30L120 NOC	220 - 240 V
34802100	RC134B LED375/830 PSD W30L120 NOC	220 - 240 V
34803800	RC134B LED275/830 PSD W30L120 NOC	220 - 240 V
34811300	RC134B LED375/840 PSD W30L120 OC	220 - 240 V
34812000	RC134B LED275/840 PSD W30L120 OC	220 - 240 V
34815100	RC134B LED375/830 PSD W30L120 OC	220 - 240 V
34816800	RC134B LED275/830 PSD W30L120 OC	220 - 240 V
34818200	RC134B LED375/840 PSU W30L120 NOC	220 - 240 V
34824300	RC134B LED275/840 PSU W30L120 NOC	220 - 240 V
34826700	RC134B LED275/840 PSD W30L120 NOC	220 - 240 V
34830400	RC134B LED375/840 PSU W30L120 OC	220 - 240 V
34832800	RC134B LED375/830 PSU W30L120 OC	220 - 240 V
34833500	RC134B LED275/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	220 - 240 V
34834200	RC134B LED375/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	220 - 240 V

Order Code	Full Product Name	Ottojännite
34835900	RC134B LED275/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	220 - 240 V
34836600	RC134B LED375/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	220 - 240 V
34837300	RC134B LED275/840 PSD W30L120 ELB3 OC	220 - 240 V
34838000	RC134B LED375/840 PSD W30L120 ELB3 OC	220 - 240 V
34839700	RC134B LED275/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	220 - 240 V
34840300	RC134B LED375/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	220 - 240 V
34841000	RC134B LED275/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	220 - 240 V
34842700	RC134B LED375/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	220 - 240 V
34843400	RC134B LED375/830 PSD W30L120 ELB3 OC	220 - 240 V
99653900	RC134B LED375/840 W30L120 IA1 NOC	220-240 V
99654600	RC134B LED375/840 W30L120 IA1 OC	220-240 V
99656000	RC134B LED375/830 W30L120 IA1 OC	220-240 V
99657700	RC134B LED375/830 W30L120 IA1 NOC	220-240 V
99660700	RC134B LED375/840 W30L120 ELB3 IA1 OC	220-240 V
99661400	RC134B LED375/840 W30L120 ELB3 IA1 NOC	220-240 V

### Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Alukromaattisuus	Alun vast. väriämpötila	LED-valaisimen	
				tehokkuus alussa	Valovirta alussa
34794900	RC134B LED375/830 PSU W60L60 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	109 lm/W	3700 lm
34795600	RC134B LED275/830 PSU W60L60 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	95 lm/W	2700 lm
34798700	RC134B LED375/840 PSD W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	104 lm/W	3700 lm
34800700	RC134B LED375/830 PSD W60L60 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	104 lm/W	3700 lm
34801400	RC134B LED275/830 PSD W60L60 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	89 lm/W	2700 lm
34804500	RC134B LED375/840 PSD W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	117 lm/W	3700 lm

Order Code	Full Product Name	Alukromaattisuus	Alun vast. väriämpötila	LED-valaisimen	
				tehokkuus alussa	Valovirta alussa
34810600	RC134B LED275/840 PSD W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	123 lm/W	2700 lm
34813700	RC134B LED375/830 PSD W60L60 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	117 lm/W	3700 lm
34814400	RC134B LED275/830 PSD W60L60 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	117 lm/W	2700 lm
34817500	RC134B LED375/840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	109 lm/W	3700 lm
34819900	RC134B LED375/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	97 lm/W	3700 lm
34820500	RC134B LED375/840 PSD W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	95 lm/W	3700 lm

## CoreLine Recessed

Order Code	Full Product Name	Alukromaattisuus	Alun vast. väriämpötila	LED-valaisimen tehokkuus alussa	Valovirta alussa
	0 PSD W60L60 ELB3 NOC				
34821200	RC134B LED37S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	106 lm/W	3700 lm
	0 PSD W60L60 ELB3 OC				
34822900	RC134B LED27S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	106 lm/W	2700 lm
	0 PSD W60L60 ELB3 OC				
34823600	RC134B LED27S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	100 lm/W	2700 lm
	0 PSU W60L60 NOC				
34825000	RC134B LED27S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	102 lm/W	2700 lm
	0 PSD W60L60 NOC				
34827400	RC134B LED27S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	89 lm/W	2700 lm
	0 PSU W60L60 ELB3 NOC				
34828100	RC134B LED27S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	89 lm/W	2700 lm
	0 PSD W60L60 ELB3 NOC				
34829800	RC134B LED37S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	121 lm/W	3700 lm
	0 PSU W60L60 OC				
34831100	RC134B LED37S/83	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	107 lm/W	3700 lm
	0 PSU W60L60 OC				
99648500	RC134B LED37S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	104,5 lm/W	3700 lm
	0 W60L60 IA1 OC				
99649200	RC134B LED37S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	104,5 lm/W	3700 lm

Order Code	Full Product Name	Alukromaattisuus	Alun vast. väriämpötila	LED-valaisimen tehokkuus alussa	Valovirta alussa
	0 W60L60 IA1 NOC				
99650800	RC134B LED37S/83	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	104,5 lm/W	3700 lm
	0 W60L60 IA1 NOC				
99651500	RC134B LED37S/83	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	104,5 lm/W	3700 lm
	0 W60L60 IA1 OC				
99658400	RC134B LED37S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	94 lm/W	3700 lm
	0 W60L60 ELB3 IA1 NOC				
99659100	RC134B LED37S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	94 lm/W	3700 lm
	0 W60L60 ELB3 IA1 OC				
34796300	RC134B LED37S/83	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	109 lm/W	3700 lm
	0 PSU W30L120 NOC				
34797000	RC134B LED27S/83	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	95 lm/W	2700 lm
	0 PSU W30L120 NOC				
34799400	RC134B LED37S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	104 lm/W	3700 lm
	0 PSD W30L120 NOC				
34802100	RC134B LED37S/83	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	104 lm/W	3700 lm
	0 PSD W30L120 NOC				
34803800	RC134B LED27S/83	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	89 lm/W	2700 lm
	0 PSD W30L120 NOC				
34811300	RC134B LED37S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	117 lm/W	3700 lm
	0 PSD				



## CoreLine Recessed

Order Code	Full Product Name	Alkukromaattisuus	Alun vast. väriämpötila	LED-valaisimen tehokkuus alussa	Valovirta alussa
	W30L120 OC				
34812000	RC134B LED27S/84 0 PSD W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	123 lm/W	2700 lm
34815100	RC134B LED37S/83 0 PSD W30L120 OC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	117 lm/W	3700 lm
34816800	RC134B LED27S/83 0 PSD W30L120 OC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	117 lm/W	2700 lm
34818200	RC134B LED37S/84 0 PSU W30L120 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	109 lm/W	3700 lm
34824300	RC134B LED27S/84 0 PSU W30L120 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	100 lm/W	2700 lm
34826700	RC134B LED27S/84 0 PSD W30L120 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	102 lm/W	2700 lm
34830400	RC134B LED37S/84 0 PSU W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	121 lm/W	3700 lm
34832800	RC134B LED37S/83 0 PSU W30L120 OC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	107 lm/W	3700 lm
34833500	RC134B LED27S/84 0 PSU W30L120 ELB3 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	89 lm/W	2700 lm
34834200	RC134B LED37S/84 <3	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	97 lm/W	3700 lm

Order Code	Full Product Name	Alkukromaattisuus	Alun vast. väriämpötila	LED-valaisimen tehokkuus alussa	Valovirta alussa
	0 PSU W30L120 ELB3 NOC				
34835900	RC134B LED27S/84 0 PSD W30L120 ELB3 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	89 lm/W	2700 lm
34836600	RC134B LED37S/84 0 PSD W30L120 ELB3 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	104 lm/W	3700 lm
34837300	RC134B LED27S/84 0 PSD W30L120 ELB3 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	106 lm/W	2700 lm
34838000	RC134B LED37S/84 0 PSD W30L120 ELB3 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	106 lm/W	3700 lm
34839700	RC134B LED27S/83 0 PSU W30L120 ELB3 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	84 lm/W	2700 lm
34840300	RC134B LED37S/83 0 PSU W30L120 ELB3 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	97 lm/W	3700 lm
34841000	RC134B LED27S/83 0 PSD W30L120 ELB3 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	79 lm/W	2700 lm
34842700	RC134B LED37S/83 0 PSD W30L120 ELB3 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	95 lm/W	3700 lm
34843400	RC134B LED37S/83 0 PSD W30L120 ELB3 OC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	106 lm/W	3700 lm

## CoreLine Recessed

Order Code	Full Product		Alun vast. värilämpötila	LED-valaisimen tehokkuus Valovirta	
	Name	Alkukromaattisuus		alussa	alussa
99653900	RC134B LED37S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	104.5 lm/W	3700 lm
	O W30L120 IA1 NOC				
99654600	RC134B LED37S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	104.5 lm/W	3700 lm
	O W30L120 IA1 OC				
99656000	RC134B LED37S/83	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	104.5 lm/W	3700 lm
	O W30L120 IA1 OC				
99657700	RC134B LED37S/83	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	104.5 lm/W	3700 lm
	O W30L120 IA1 NOC				

Order Code	Full Product		Alun vast. värilämpötila	LED-valaisimen tehokkuus Valovirta	
	Name	Alkukromaattisuus		alussa	alussa
99660700	RC134B LED37S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	94 lm/W	3700 lm
	O W30L120 ELB3 IA1 OC				
99661400	RC134B LED37S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	94 lm/W	3700 lm
	O W30L120 ELB3 IA1 NOC				

### Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Ottoteho alussa
34794900	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 NOC	34 W
34795600	RC134B LED27S/830 PSU W60L60 NOC	28.5 W
34798700	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 NOC	35.5 W
34800700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 NOC	35.5 W
34801400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 NOC	30.5 W
34804500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 OC	31.5 W
34810600	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 OC	22 W
34813700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 OC	31.5 W
34814400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 OC	23 W
34817500	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 NOC	34 W
34819900	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	38 W
34820500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	39 W
34821200	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	35 W
34822900	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	25.5 W
34823600	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 NOC	27 W
34825000	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 NOC	26.5 W
34827400	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	30.5 W
34828100	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	30.5 W
34829800	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 OC	30.5 W
34831100	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 OC	34.5 W
99648500	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 OC	35.4 W
99649200	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	35.4 W
99650800	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	35.4 W
99651500	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 OC	35.4 W
99658400	RC134B LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 NOC	39.3 W
99659100	RC134B LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 OC	39.3 W
34796300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 NOC	34 W
34797000	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 NOC	28.5 W
34799400	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 NOC	35.5 W

Order Code	Full Product Name	Ottoteho alussa
34802100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 NOC	35.5 W
34803800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 NOC	30.5 W
34811300	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 OC	31.5 W
34812000	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 OC	22 W
34815100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 OC	31.5 W
34816800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 OC	23 W
34818200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 NOC	34 W
34824300	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 NOC	27 W
34826700	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 NOC	26.5 W
34830400	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 OC	30.5 W
34832800	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 OC	34.5 W
34833500	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	30.5 W
34834200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	38 W
34835900	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	30.5 W
34836600	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	35.5 W
34837300	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	25.5 W
34838000	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	35 W
34839700	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	32 W
34840300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	38 W
34841000	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	34 W
34842700	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	39 W
34843400	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 OC	35 W
99653900	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 NOC	35.4 W
99654600	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 OC	35.4 W
99656000	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 OC	35.4 W
99657700	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 NOC	35.4 W
99660700	RC134B LED37S/840 W30L120 ELB3 IA1 OC	39.3 W
99661400	RC134B LED37S/840 W30L120 ELB3 IA1 NOC	39.3 W

