



CoreLine Recessed – az egyértelmű LED-es választás

CoreLine, süllyesztett

A CoreLine Recessed álmennyezeti LED-es lámpatesttel kompromisszum és átépítés nélkül válthatók ki a hagyományos általános világítási célú süllyesztett lámpatestek. Akár új, akár felújítás alatt álló irodáról van szó, a nagyfokú energiamegtakarítás, a magas fényminőség, az egyszerű típusválasztás, a könnyű felszerelés és a karbantartámentes működés ideális megoldássá teszi a világítás hatékony korszerűsítésére.

Előnyök

- Lehetővé teszi az egyszerű váltást LED-technológiára
- Több mint 45%-os energiamegtakarítás a hagyományos TL5 lámpatestekhez képest
- Lapos, mindössze 35 mm magas kivitel

Szolgáltatások

- Integrált LED-technológia
- Rendkívül lapos lámpatestház
- Felületre szerelhető változat is elérhető (mely felfüggesztésre is alkalmas)

Alkalmazás

- Általános világítás

termékjellemzők

Típus	RC120B (300 és 600mm változatok) RC122B (625mm)
Mennyezet típusa	Látszóbordás álmennyezet

Álmennyezet méretek	Hosszanti modulméret: 300 mm Hosszanti modulméret: 600 mm Hosszanti modulméret: 625 mm
----------------------------	--

CoreLine, süllyesztett

Fényforrás	Nem cserélhető LED-modul
Teljesítmény	LED37S változat: 40.5 W LED27S változat: 24.5 W
Fényáram	LED37S változat: 3700 lm LED27S változat: 2700 lm
Színhőmérséklet	3000 K vagy 4000 K
Színvisszaadási index	≥ 80
Átlagos élettartam – L70B50	50 000 óra
Átlagos élettartam – L80B50	30 000 óra
Átlagos élettartam – L90B50	15 000 óra
Előtét meghibásodási aránya	1.0% 5000 óránként

Átlagos környezeti hőmérséklet	+25 °C
Működési hőmérséklet-tartomány	-10 és +40 °C között
Előtét	Beépített
Hálózati feszültség	220–240 V / 50–60 Hz
Fényerő-szabályozás	DALI
Anyag	Ház: acél
Szín	Fehér
Optika	Polikarbonát
Csatlakozás	Gyorsbontható csatlakozóval
Felszerelés	Egyéni; a látszóbordás álmennyezetbe illeszthető

Versions



Coreline Recessed



Coreline Recessed

Termék részletei



CoreLine Recessed-RC134B_plaster ceiling frame_hook-DPP.TIF



CoreLine_Recessed-RC134B_plaster_ceiling_W30L120-DPP.tif

CoreLine, süllyesztett

Termék részletei



CoreLine_Recessed-
RC134B_plaster_ceiling_frame_W
60L60-DPP.tif




CoreLine_Recessed-
RC134B_plaster_ceiling_W60L60-
DPP.tif



CoreLine_Recessed-
RC134B_W60L60-DPP.tif



CoreLine_Recessed-
RC134B_led_compartment-DPP.tif



CoreLine_Recessed-
RC134B_W30L120-DPP.tif



CoreLine_Recessed-
RC134B_W30L120_electr-DPP.tif



CoreLine_Recessed-
RC134B_W30L120_led_compartm
ent-DPP.tif

Tartozékok

Coreline Recessed Acc.

Ordercode 98722300



Coreline Recessed Acc.

Ordercode 98724700



Alkalmazási feltételek

Környezeti hőmérséklet-tartomány	+10 és +40 °C között
Megfelel véletlenszerű kapcsolásokhoz	Igen

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Mechanikus ütdésvédelmi kód IK02

Általános információ

CE jelölés	CE mark
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
Vezérlővel együtt	Igen
ENEC jel	ENEC mark
Gyúlékonysági jelzés	F
Izzóhuzalozás teszt	Hőmérséklet: 850 °C, időtartam: 30 s
Cserélhető fényforrás	Nem
Szerelvényegységek száma	1 unit
Az optika típusa	WB

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Kezdeti színvisszaadási index	≥80
Fényáramtűrés	+/-8%

Mechanika és tokozás

Szín	WH
------	----

Alkalmazási feltételek

Order Code	Full Product Name	Maximális fényerő-szabályozási szint
34794900	RC134B LED375/830 PSU W60L60 NOC	Nem értelmezhető
34795600	RC134B LED275/830 PSU W60L60 NOC	Nem értelmezhető
34798700	RC134B LED375/840 PSD W60L60 NOC	1%
34800700	RC134B LED375/830 PSD W60L60 NOC	1%
34801400	RC134B LED275/830 PSD W60L60 NOC	1%
34804500	RC134B LED375/840 PSD W60L60 OC	1%
34810600	RC134B LED275/840 PSD W60L60 OC	1%
34813700	RC134B LED375/830 PSD W60L60 OC	1%
34814400	RC134B LED275/830 PSD W60L60 OC	1%
34817500	RC134B LED375/840 PSU W60L60 NOC	Nem értelmezhető
34819900	RC134B LED375/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	Nem értelmezhető
34820500	RC134B LED375/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	1% (nincs fényerő-szabályozás vészüzem módban)
34821200	RC134B LED375/840 PSD W60L60 ELB3 OC	1% (nincs fényerő-szabályozás vészüzem módban)
34822900	RC134B LED275/840 PSD W60L60 ELB3 OC	1% (nincs fényerő-szabályozás vészüzem módban)
34823600	RC134B LED275/840 PSU W60L60 NOC	Nem értelmezhető
34825000	RC134B LED275/840 PSD W60L60 NOC	1%
34827400	RC134B LED275/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	Nem értelmezhető
34828100	RC134B LED275/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	1% (nincs fényerő-szabályozás vészüzem módban)
34829800	RC134B LED375/840 PSU W60L60 OC	Nem értelmezhető
34831100	RC134B LED375/830 PSU W60L60 OC	Nem értelmezhető
34844100	RC135B LED375/840 PSU W62L62 NOC	Nem értelmezhető
34845800	RC135B LED375/840 PSD W62L62 OC	1%
34846500	RC135B LED275/840 PSD W62L62 OC	1%
34847200	RC135B LED375/840 PSU W62L62 OC	Nem értelmezhető
34848900	RC135B LED275/840 PSU W62L62 NOC	Nem értelmezhető
34849600	RC135B LED275/840 PSD W62L62 NOC	1%
34850200	RC135B LED375/840 PSD W62L62 NOC	1%
99648500	RC134B LED375/840 W60L60 IA1 OC	1%
99649200	RC134B LED375/840 W60L60 IA1 NOC	1%
99650800	RC134B LED375/830 W60L60 IA1 NOC	1%
99651500	RC134B LED375/830 W60L60 IA1 OC	1%
34796300	RC134B LED375/830 PSU W30L120 NOC	Nem értelmezhető
34797000	RC134B LED275/830 PSU W30L120 NOC	Nem értelmezhető
34799400	RC134B LED375/840 PSD W30L120 NOC	1%
34802100	RC134B LED375/830 PSD W30L120 NOC	1%
34803800	RC134B LED275/830 PSD W30L120 NOC	1%
34811300	RC134B LED375/840 PSD W30L120 OC	1%

Order Code	Full Product Name	Maximális fényerő-szabályozási szint
34812000	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 OC	1%
34815100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 OC	1%
34816800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 OC	1%
34818200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 NOC	Nem értelmezhető
34824300	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 NOC	Nem értelmezhető
34826700	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 NOC	1%
34830400	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 OC	Nem értelmezhető
34832800	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 OC	Nem értelmezhető
34833500	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	Nem értelmezhető
34834200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	Nem értelmezhető
34835900	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	1% (nincs fényerő-szabályozás vészüzem módban)
34836600	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	1% (nincs fényerő-szabályozás vészüzem módban)
34837300	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	1% (nincs fényerő-szabályozás vészüzem módban)
34838000	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	1% (nincs fényerő-szabályozás vészüzem módban)
34839700	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	Nem értelmezhető
34840300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	Nem értelmezhető
34841000	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	1% (nincs fényerő-szabályozás vészüzem módban)
34842700	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	1% (nincs fényerő-szabályozás vészüzem módban)
34843400	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 OC	1% (nincs fényerő-szabályozás vészüzem módban)
99653900	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 NOC	1%
99654600	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 OC	1%
99656000	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 OC	1%
99657700	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 NOC	1%

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	Por és víz elleni védelem kódja (IP)
34794900	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 NOC	IP44
34795600	RC134B LED27S/830 PSU W60L60 NOC	IP44
34798700	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 NOC	IP44
34800700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 NOC	IP44
34801400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 NOC	IP44
34804500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 OC	IP44
34810600	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 OC	IP44
34813700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 OC	IP44
34814400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 OC	IP44
34817500	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 NOC	IP44
34819900	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	IP44
34820500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	IP44
34821200	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	IP44
34822900	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	IP44
34823600	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 NOC	IP44
34825000	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 NOC	IP44
34827400	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	IP44
34828100	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	IP44
34829800	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 OC	IP44
34831100	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 OC	IP44
34844100	RC135B LED37S/840 PSU W62L62 NOC	IP44
34845800	RC135B LED37S/840 PSD W62L62 OC	IP44
34846500	RC135B LED27S/840 PSD W62L62 OC	IP44
34847200	RC135B LED37S/840 PSU W62L62 OC	IP44

Order Code	Full Product Name	Por és víz elleni védelem kódja (IP)
34848900	RC135B LED27S/840 PSU W62L62 NOC	IP44
34849600	RC135B LED27S/840 PSD W62L62 NOC	IP44
34850200	RC135B LED37S/840 PSD W62L62 NOC	IP44
99648500	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 OC	IP20/44
99649200	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	IP20/44
99650800	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	IP20/44
99651500	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 OC	IP20/44
34796300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 NOC	IP44
34797000	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 NOC	IP44
34799400	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 NOC	IP44
34802100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 NOC	IP44
34803800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 NOC	IP44
34811300	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 OC	IP44
34812000	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 OC	IP44
34815100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 OC	IP44
34816800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 OC	IP44
34818200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 NOC	IP44
34824300	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 NOC	IP44
34826700	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 NOC	IP44
34830400	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 OC	IP44
34832800	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 OC	IP44
34833500	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	IP44
34834200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	IP44
34835900	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	IP44

Order Code	Full Product Name	Por és víz elleni védelem kódja (IP)
34836600	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	IP44
34837300	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	IP44
34838000	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	IP44
34839700	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	IP44
34840300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	IP44
34841000	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	IP44

Order Code	Full Product Name	Por és víz elleni védelem kódja (IP)
34842700	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	IP44
34843400	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 OC	IP44
99653900	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 NOC	IP20/44
99654600	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 OC	IP20/44
99656000	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 OC	IP20/44
99657700	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 NOC	IP20/44

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Order Code	Full Product Name	Szabályozható fényerő
34794900	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 NOC	Nem
34795600	RC134B LED27S/830 PSU W60L60 NOC	Nem
34798700	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 NOC	Igen
34800700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 NOC	Igen
34801400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 NOC	Igen
34804500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 OC	Igen
34810600	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 OC	Igen
34813700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 OC	Igen
34814400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 OC	Igen
34817500	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 NOC	Nem
34819900	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	Nem
34820500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	Igen
34821200	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	Igen
34822900	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	Igen
34823600	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 NOC	Nem
34825000	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 NOC	Igen
34827400	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	Nem
34828100	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	Igen
34829800	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 OC	Nem
34831100	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 OC	Nem
34844100	RC135B LED37S/840 PSU W62L62 NOC	Nem
34845800	RC135B LED37S/840 PSD W62L62 OC	Igen
34846500	RC135B LED27S/840 PSD W62L62 OC	Igen
34847200	RC135B LED37S/840 PSU W62L62 OC	Nem
34848900	RC135B LED27S/840 PSU W62L62 NOC	Nem
34849600	RC135B LED27S/840 PSD W62L62 NOC	Igen
34850200	RC135B LED37S/840 PSD W62L62 NOC	Igen
99648500	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 OC	-
99649200	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	-
99650800	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	-

Order Code	Full Product Name	Szabályozható fényerő
99651500	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 OC	-
34796300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 NOC	Nem
34797000	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 NOC	Nem
34799400	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 NOC	Igen
34802100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 NOC	Igen
34803800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 NOC	Igen
34811300	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 OC	Igen
34812000	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 OC	Igen
34815100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 OC	Igen
34816800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 OC	Igen
34818200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 NOC	Nem
34824300	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 NOC	Nem
34826700	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 NOC	Igen
34830400	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 OC	Nem
34832800	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 OC	Nem
34833500	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	Nem
34834200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	Nem
34835900	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	Igen
34836600	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	Igen
34837300	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	Igen
34838000	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	Igen
34839700	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	Nem
34840300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	Nem
34841000	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	Igen
34842700	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	Igen
34843400	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 OC	Igen
99653900	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 NOC	-
99654600	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 OC	-
99656000	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 OC	-
99657700	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 NOC	-

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Bemeneti feszültség
34794900	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 NOC	220 to 240 V
34795600	RC134B LED27S/830 PSU W60L60 NOC	220 to 240 V
34798700	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 NOC	220 to 240 V
34800700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 NOC	220 to 240 V
34801400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 NOC	220 to 240 V
34804500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 OC	220 to 240 V

Order Code	Full Product Name	Bemeneti feszültség
34810600	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 OC	220 to 240 V
34813700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 OC	220 to 240 V
34814400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 OC	220 to 240 V
34817500	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 NOC	220 to 240 V
34819900	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	220 to 240 V
34820500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	220 to 240 V

CoreLine, süllyesztett

Order Code	Full Product Name	Bemeneti feszültség
34821200	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	220 to 240 V
34822900	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	220 to 240 V
34823600	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 NOC	220 to 240 V
34825000	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 NOC	220 to 240 V
34827400	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	220 to 240 V
34828100	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	220 to 240 V
34829800	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 OC	220 to 240 V
34831100	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 OC	220 to 240 V
34844100	RC135B LED37S/840 PSU W62L62 NOC	220 to 240 V
34845800	RC135B LED37S/840 PSD W62L62 OC	220 to 240 V
34846500	RC135B LED27S/840 PSD W62L62 OC	220 to 240 V
34847200	RC135B LED37S/840 PSU W62L62 OC	220 to 240 V
34848900	RC135B LED27S/840 PSU W62L62 NOC	220 to 240 V
34849600	RC135B LED27S/840 PSD W62L62 NOC	220 to 240 V
34850200	RC135B LED37S/840 PSD W62L62 NOC	220 to 240 V
99648500	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 OC	220-240 V
99649200	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	220-240 V
99650800	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	220-240 V
99651500	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 OC	220-240 V
34796300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 NOC	220 to 240 V
34797000	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 NOC	220 to 240 V
34799400	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 NOC	220 to 240 V
34802100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 NOC	220 to 240 V
34803800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 NOC	220 to 240 V

Order Code	Full Product Name	Bemeneti feszültség
34811300	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 OC	220 to 240 V
34812000	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 OC	220 to 240 V
34815100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 OC	220 to 240 V
34816800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 OC	220 to 240 V
34818200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 NOC	220 to 240 V
34824300	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 NOC	220 to 240 V
34826700	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 NOC	220 to 240 V
34830400	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 OC	220 to 240 V
34832800	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 OC	220 to 240 V
34833500	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	220 to 240 V
34834200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	220 to 240 V
34835900	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	220 to 240 V
34836600	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	220 to 240 V
34837300	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	220 to 240 V
34838000	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	220 to 240 V
34839700	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	220 to 240 V
34840300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	220 to 240 V
34841000	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	220 to 240 V
34842700	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	220 to 240 V
34843400	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 OC	220 to 240 V
99653900	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 NOC	220-240 V
99654600	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 OC	220-240 V
99656000	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 OC	220-240 V
99657700	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 NOC	220-240 V

Általános információ

Order Code	Full Product Name	A fényforrás	
		sugárzási szöge	Termékcsalád kódja
34794900	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 NOC	-	RC134B
34795600	RC134B LED27S/830 PSU W60L60 NOC	-	RC134B
34798700	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 NOC	-	RC134B
34800700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 NOC	-	RC134B
34801400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 NOC	-	RC134B
34804500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 OC	-	RC134B
34810600	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 OC	-	RC134B
34813700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 OC	-	RC134B
34814400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 OC	-	RC134B
34817500	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 NOC	-	RC134B
34819900	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	-	RC134B

Order Code	Full Product Name	A fényforrás	
		sugárzási szöge	Termékcsalád kódja
34820500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	-	RC134B
34821200	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	-	RC134B
34822900	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	-	RC134B
34823600	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 NOC	-	RC134B
34825000	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 NOC	-	RC134B
34827400	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	-	RC134B
34828100	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	-	RC134B
34829800	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 OC	-	RC134B
34831100	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 OC	-	RC134B
34844100	RC135B LED37S/840 PSU W62L62 NOC	120 °	RC135B
34845800	RC135B LED37S/840 PSD W62L62 OC	120 °	RC135B

CoreLine, süllyesztett

Order Code	Full Product Name	A fényforrás	
		sugárzási szöge	Termékcsalád kódja
34846500	RC135B LED27S/840 PSD W62L62 OC	120 °	RC135B
34847200	RC135B LED37S/840 PSU W62L62 OC	120 °	RC135B
34848900	RC135B LED27S/840 PSU W62L62 NOC	120 °	RC135B
34849600	RC135B LED27S/840 PSD W62L62 NOC	120 °	RC135B
34850200	RC135B LED37S/840 PSD W62L62 NOC	120 °	RC135B
99648500	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 OC	-	RC134B
99649200	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	-	RC134B
99650800	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	-	RC134B
99651500	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 OC	-	RC134B
34796300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 NOC	-	RC134B
34797000	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 NOC	-	RC134B
34799400	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 NOC	-	RC134B
34802100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 NOC	-	RC134B
34803800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 NOC	-	RC134B
34811300	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 OC	-	RC134B
34812000	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 OC	-	RC134B
34815100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 OC	-	RC134B
34816800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 OC	-	RC134B
34818200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 NOC	-	RC134B

Order Code	Full Product Name	A fényforrás	
		sugárzási szöge	Termékcsalád kódja
34824300	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 NOC	-	RC134B
34826700	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 NOC	-	RC134B
34830400	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 OC	-	RC134B
34832800	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 OC	-	RC134B
34833500	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	-	RC134B
34834200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	-	RC134B
34835900	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	-	RC134B
34836600	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	-	RC134B
34837300	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	-	RC134B
34838000	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	-	RC134B
34839700	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	-	RC134B
34840300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	-	RC134B
34841000	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	-	RC134B
34842700	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	-	RC134B
34843400	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 OC	-	RC134B
99653900	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 NOC	-	RC134B
99654600	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 OC	-	RC134B
99656000	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 OC	-	RC134B
99657700	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 NOC	-	RC134B

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték	Kezdeti korrelált színhőmérséklet	A LED-es világítóttest	
				kezdeti hatásfoka	Kezdeti fényáram
34794900	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	109 lm/W	3700 lm
34795600	RC134B LED27S/830	(0.43, 0.40)	3000 K	95 lm/W	2700 lm

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték	Kezdeti korrelált színhőmérséklet	A LED-es világítóttest	
				kezdeti hatásfoka	Kezdeti fényáram
34798700	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	104 lm/W	3700 lm

CoreLine, süllyesztett

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték	Kezdeti korrelált színhőmérséklet	A LED-es világítóttest	
				kezdeti hatásfoka	Kezdeti fényáram
34800700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	104 lm/W	3700 lm
34801400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	89 lm/W	2700 lm
34804500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	117 lm/W	3700 lm
34810600	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	123 lm/W	2700 lm
34813700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 OC	(0.43, 0.40)	3000 K	117 lm/W	3700 lm
34814400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 OC	(0.43, 0.40)	3000 K	117 lm/W	2700 lm
34817500	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	109 lm/W	3700 lm
34819900	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	97 lm/W	3700 lm
34820500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	95 lm/W	3700 lm
34821200	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	106 lm/W	3700 lm
34822900	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	106 lm/W	2700 lm
34823600	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	100 lm/W	2700 lm

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték	Kezdeti korrelált színhőmérséklet	A LED-es világítóttest	
				kezdeti hatásfoka	Kezdeti fényáram
34825000	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	102 lm/W	2700 lm
34827400	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	89 lm/W	2700 lm
34828100	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	89 lm/W	2700 lm
34829800	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	121 lm/W	3700 lm
34831100	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 OC	(0.43, 0.40)	3000 K	107 lm/W	3700 lm
34844100	RC135B LED37S/840 PSU W62L62 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	109 lm/W	3700 lm
34845800	RC135B LED37S/840 PSD W62L62 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	117 lm/W	3700 lm
34846500	RC135B LED27S/840 PSD W62L62 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	123 lm/W	2700 lm
34847200	RC135B LED37S/840 PSU W62L62 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	121 lm/W	3700 lm
34848900	RC135B LED27S/840 PSU W62L62 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	100 lm/W	2700 lm
34849600	RC135B LED27S/840 PSD W62L62 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	102 lm/W	2700 lm
34850200	RC135B LED37S/840 PSD W62L62 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	104 lm/W	3700 lm

CoreLine, süllyesztett

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték	Kezdeti korrelált színhőmérséklet	A LED-es világítóttest	
				kezdeti hatásfoka	Kezdeti fényáram
99648500	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99649200	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99650800	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99651500	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 OC	(0.43, 0.40)	3000 K	104,5 lm/W	3700 lm
34796300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	109 lm/W	3700 lm
34797000	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	95 lm/W	2700 lm
34799400	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	104 lm/W	3700 lm
34802100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	104 lm/W	3700 lm
34803800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	89 lm/W	2700 lm
34811300	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	117 lm/W	3700 lm
34812000	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	123 lm/W	2700 lm

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték	Kezdeti korrelált színhőmérséklet	A LED-es világítóttest	
				kezdeti hatásfoka	Kezdeti fényáram
34815100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 OC	(0.43, 0.40)	3000 K	117 lm/W	3700 lm
34816800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 OC	(0.43, 0.40)	3000 K	117 lm/W	2700 lm
34818200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	109 lm/W	3700 lm
34824300	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	100 lm/W	2700 lm
34826700	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	102 lm/W	2700 lm
34830400	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	121 lm/W	3700 lm
34832800	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 OC	(0.43, 0.40)	3000 K	107 lm/W	3700 lm
34833500	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	89 lm/W	2700 lm
34834200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	97 lm/W	3700 lm
34835900	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	89 lm/W	2700 lm
34836600	RC134B LED37S/840 PSD	(0.38, 0.38)	4000 K	104 lm/W	3700 lm

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték	Kezdeti korrelált színhőmérséklet	A LED-es világítóttest	
				kezdeti hatásfoka	Kezdeti fényáram
	W30L120 ELB3 NOC				
34837300	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	106 lm/W	2700 lm
34838000	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	106 lm/W	3700 lm
34839700	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	84 lm/W	2700 lm
34840300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	97 lm/W	3700 lm
34841000	RC134B LED27S/830 PSD	(0.43, 0.40)	3000 K	79 lm/W	2700 lm

Order Code	Full Product Name	Kezdeti színérték	Kezdeti korrelált színhőmérséklet	A LED-es világítóttest	
				kezdeti hatásfoka	Kezdeti fényáram
	W30L120 ELB3 NOC				
34842700	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	95 lm/W	3700 lm
34843400	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 OC	(0.43, 0.40)	3000 K	106 lm/W	3700 lm
99653900	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99654600	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99656000	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 OC	(0.43, 0.40)	3000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99657700	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	104,5 lm/W	3700 lm

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Kezdeti bemeneti feszültség
34794900	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 NOC	34 W
34795600	RC134B LED27S/830 PSU W60L60 NOC	28.5 W
34798700	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 NOC	35.5 W
34800700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 NOC	35.5 W
34801400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 NOC	30.5 W
34804500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 OC	31.5 W
34810600	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 OC	22 W
34813700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 OC	31.5 W
34814400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 OC	23 W
34817500	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 NOC	34 W
34819900	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	38 W
34820500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	39 W
34821200	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	35 W
34822900	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	25.5 W
34823600	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 NOC	27 W
34825000	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 NOC	26.5 W

Order Code	Full Product Name	Kezdeti bemeneti feszültség
34827400	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	30.5 W
34828100	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	30.5 W
34829800	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 OC	30.5 W
34831100	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 OC	34.5 W
34844100	RC135B LED37S/840 PSU W62L62 NOC	34 W
34845800	RC135B LED37S/840 PSD W62L62 OC	31.5 W
34846500	RC135B LED27S/840 PSD W62L62 OC	22 W
34847200	RC135B LED37S/840 PSU W62L62 OC	30.5 W
34848900	RC135B LED27S/840 PSU W62L62 NOC	27 W
34849600	RC135B LED27S/840 PSD W62L62 NOC	26.5 W
34850200	RC135B LED37S/840 PSD W62L62 NOC	35.5 W
99648500	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 OC	35.4 W
99649200	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	35.4 W
99650800	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	35.4 W
99651500	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 OC	35.4 W
34796300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 NOC	34 W

CoreLine, süllyesztett

Order Code	Full Product Name	Kezdeti bemeneti feszültség
34797000	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 NOC	28.5 W
34799400	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 NOC	35.5 W
34802100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 NOC	35.5 W
34803800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 NOC	30.5 W
34811300	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 OC	31.5 W
34812000	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 OC	22 W
34815100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 OC	31.5 W
34816800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 OC	23 W
34818200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 NOC	34 W
34824300	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 NOC	27 W
34826700	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 NOC	26.5 W
34830400	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 OC	30.5 W
34832800	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 OC	34.5 W
34833500	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	30.5 W

Order Code	Full Product Name	Kezdeti bemeneti feszültség
34834200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	38 W
34835900	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	30.5 W
34836600	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	35.5 W
34837300	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	25.5 W
34838000	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	35 W
34839700	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	32 W
34840300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	38 W
34841000	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	34 W
34842700	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	39 W
34843400	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 OC	35 W
99653900	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 NOC	35.4 W
99654600	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 OC	35.4 W
99656000	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 OC	35.4 W
99657700	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 NOC	35.4 W

