



CoreLine Recessed - La scelta ideale per passare ai LED

CoreLine Recessed

Che si tratti di un nuovo edificio o del rinnovo di uno spazio esistente, i clienti desiderano soluzioni di illuminazione in grado di fornire qualità della luce e riduzione significativa dei costi energetici e di manutenzione. La nuova gamma di prodotti a LED CoreLine Recessed può essere utilizzata per sostituire gli apparecchi nelle applicazioni di illuminazione generale. Il processo di selezione, installazione e manutenzione è così facile: è un semplice passaggio. Sono disponibili apparecchi InteAct Ready con comunicazioni wireless integrate, da utilizzare con gateway, sensori e software InterAct.

Vantaggi

- Consente di passare in modo semplice dagli apparecchi fluorescenti tradizionali agli apparecchi a LED
- Oltre il 45% di risparmio energetico rispetto agli apparecchi per illuminazione funzionale TLD
- Design sottile con un'altezza inferiore a 35 mm

Caratteristiche

- Tecnologia LED integrata
- Design dell'apparecchio sottile 35 mm.
- Disponibile anche nella versione a plafone (adatta anche per la sospensione)

Applicazione

- Illuminazione generale
- Corridoi ed aree di passaggio
- Scale
- Negozi

CoreLine Recessed

Specifiche

Tipo	RC120B
Tipo di controsoffitto	Controsoffitto con profili a T a vista
Profilo del controsoffitto	Lunghezza modulo: 300 mm x 1200 mm
	Lunghezza modulo: 600 mm x 600 mm
Sorgente luminosa	Modulo LED non sostituibile
Potenza	Versione LED37S: 40.5 W
	Versione LED27S: 24.5 W
Flusso luminoso	Versione LED37S: 3700 lm
	Versione LED27S: 2700 lm
Temperatura del colore correlata	3000K ; 4000 K
Indice di resa dei colori	≥ 80
Vita utile media L70B50	50.000 ore
Vita utile media L80B50	30.000 ore
Vita utile media L90B50	15.000 ore

Frequenza di guasto driver	1,0% per 5.000 ore
Temperatura ambiente media	+25 °C
Intervallo temperatura operativa	Da +10 a +40 °C
Driver	Integrato
Tensione di rete	220-240 V / 50-60 Hz
Regolazione del flusso	Regolabile, protocollo DALI
Materiale	Corpo: acciaio
Colore	Bianco
Copertura ottica	Policarbonato
Connessione	Con estrazione a pressione
Installazione	Individuale; a incasso in profili del controsoffitto a vista
Opzioni	Luce in emergenza durata 3 ore

Versions



Coreline Recessed



Coreline Recessed

Dati del prodotto



CoreLine Recessed-RC134B_plaster ceiling frame_hook-DPP.TIF



CoreLine_Recessed-RC134B_plaster_ceiling_W30L120-DPP.tif

CoreLine Recessed

Dati del prodotto



CoreLine_Recessed-
RC134B_plaster_ceiling_frame_W
60L60-DPP.tif



CoreLine_Recessed-
RC134B_plaster_ceiling_W60L60-
DPP.tif



CoreLine_Recessed-
RC134B_W60L60-DPP.tif



CoreLine_Recessed-
RC134B_led_compartment-DPP.tif



CoreLine_Recessed-
RC134B_W30L120-DPP.tif



CoreLine_Recessed-
RC134B_W30L120_electr-DPP.tif



CoreLine_Recessed-
RC134B_W30L120_led_compartm
ent-DPP.tif

Accessori

Coreline Recessed Acc.

Ordercode 910925864621,
910925864622



Coreline Recessed Acc.

Ordercode 98724700



Condizioni di applicazione

Intervallo temperatura ambiente	Da +10 a +40 °C
Adatto per accensione casuale	Sì

Approvazione e applicazione

Codice protezione impatti meccanici	IK02
-------------------------------------	------

Informazioni generali

Marchio CE	CE mark
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento I
Driver incluso	Sì
Marchio ENEC	ENEC mark
Marchio di infiammabilità	F
Test filo incandescente	Temperatura 850 °C, durata 30 s
Sorgente luminosa sostituibile	No
Numero di unità elettriche	1 unit
Tipo di ottica	WB

Rendimento iniziale (conformità IEC)

Indice di resa dei colori	≥80
Tolleranza flusso luminoso	+/-8%

Meccanica e corpo

Colore	Bianco WH
--------	-----------

Condizioni di applicazione

Order Code	Full Product Name	Livello regolazione massimo
34794900	RC134B LED375/830 PSU W60L60 NOC	Non applicabile
34795600	RC134B LED275/830 PSU W60L60 NOC	Non applicabile
34798700	RC134B LED375/840 PSD W60L60 NOC	1%
34800700	RC134B LED375/830 PSD W60L60 NOC	1%
34801400	RC134B LED275/830 PSD W60L60 NOC	1%
34804500	RC134B LED375/840 PSD W60L60 OC	1%
34810600	RC134B LED275/840 PSD W60L60 OC	1%
34813700	RC134B LED375/830 PSD W60L60 OC	1%
34814400	RC134B LED275/830 PSD W60L60 OC	1%
34817500	RC134B LED375/840 PSU W60L60 NOC	Non applicabile
34819900	RC134B LED375/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	Non applicabile
34820500	RC134B LED375/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	1% (nessuna regolazione del flusso in modalità emergenza)
34821200	RC134B LED375/840 PSD W60L60 ELB3 OC	1% (nessuna regolazione del flusso in modalità emergenza)
34822900	RC134B LED275/840 PSD W60L60 ELB3 OC	1% (nessuna regolazione del flusso in modalità emergenza)
34823600	RC134B LED275/840 PSU W60L60 NOC	Non applicabile
34825000	RC134B LED275/840 PSD W60L60 NOC	1%
34827400	RC134B LED275/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	Non applicabile
34828100	RC134B LED275/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	1% (nessuna regolazione del flusso in modalità emergenza)
34829800	RC134B LED375/840 PSU W60L60 OC	Non applicabile
34831100	RC134B LED375/830 PSU W60L60 OC	Non applicabile
34844100	RC135B LED375/840 PSU W62L62 NOC	Non applicabile
34845800	RC135B LED375/840 PSD W62L62 OC	1%
34846500	RC135B LED275/840 PSD W62L62 OC	1%
34847200	RC135B LED375/840 PSU W62L62 OC	Non applicabile
34848900	RC135B LED275/840 PSU W62L62 NOC	Non applicabile
34849600	RC135B LED275/840 PSD W62L62 NOC	1%
34850200	RC135B LED375/840 PSD W62L62 NOC	1%
99648500	RC134B LED375/840 W60L60 IA1 OC	1%
99649200	RC134B LED375/840 W60L60 IA1 NOC	1%
99650800	RC134B LED375/830 W60L60 IA1 NOC	1%
99651500	RC134B LED375/830 W60L60 IA1 OC	1%
99652200	RC135B LED375/840 W62L62 IA1 OC	1%
99655300	RC135B LED375/840 W62L62 IA1 NOC	1%

Order Code	Full Product Name	Livello regolazione massimo
99658400	RC134B LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 NOC	1%
99659100	RC134B LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 OC	1%
34796300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 NOC	Non applicabile
34797000	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 NOC	Non applicabile
34799400	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 NOC	1%
34802100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 NOC	1%
34803800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 NOC	1%
34811300	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 OC	1%
34812000	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 OC	1%
34815100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 OC	1%
34816800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 OC	1%
34818200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 NOC	Non applicabile
34824300	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 NOC	Non applicabile
34826700	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 NOC	1%
34830400	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 OC	Non applicabile
34832800	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 OC	Non applicabile
34833500	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	Non applicabile
34834200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	Non applicabile
34835900	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	1% (nessuna regolazione del flusso in modalità emergenza)
34836600	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	1% (nessuna regolazione del flusso in modalità emergenza)
34837300	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	1% (nessuna regolazione del flusso in modalità emergenza)
34838000	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	1% (nessuna regolazione del flusso in modalità emergenza)
34839700	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	Non applicabile
34840300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	Non applicabile
34841000	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	1% (nessuna regolazione del flusso in modalità emergenza)
34842700	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	1% (nessuna regolazione del flusso in modalità emergenza)
34843400	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 OC	1% (nessuna regolazione del flusso in modalità emergenza)
99653900	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 NOC	1%
99654600	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 OC	1%
99656000	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 OC	1%
99657700	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 NOC	1%
99660700	RC134B LED37S/840 W30L120 ELB3 IA1 OC	1%
99661400	RC134B LED37S/840 W30L120 ELB3 IA1 NOC	1%

Approvazione e applicazione

Order Code	Full Product Name	Codice di protezione ingresso	Order Code	Full Product Name	Codice di protezione ingresso
34794900	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 NOC	IP44	34813700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 OC	IP44
34795600	RC134B LED27S/830 PSU W60L60 NOC	IP44	34814400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 OC	IP44
34798700	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 NOC	IP44	34817500	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 NOC	IP44
34800700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 NOC	IP44	34819900	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	IP44
34801400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 NOC	IP44	34820500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	IP44
34804500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 OC	IP44	34821200	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	IP44
34810600	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 OC	IP44	34822900	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	IP44

CoreLine Recessed

Order Code	Full Product Name	Codice di protezione ingresso
34823600	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 NOC	IP44
34825000	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 NOC	IP44
34827400	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	IP44
34828100	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	IP44
34829800	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 OC	IP44
34831100	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 OC	IP44
34844100	RC135B LED37S/840 PSU W62L62 NOC	IP44
34845800	RC135B LED37S/840 PSD W62L62 OC	IP44
34846500	RC135B LED27S/840 PSD W62L62 OC	IP44
34847200	RC135B LED37S/840 PSU W62L62 OC	IP44
34848900	RC135B LED27S/840 PSU W62L62 NOC	IP44
34849600	RC135B LED27S/840 PSD W62L62 NOC	IP44
34850200	RC135B LED37S/840 PSD W62L62 NOC	IP44
99648500	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 OC	IP20/44
99649200	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	IP20/44
99650800	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	IP20/44
99651500	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 OC	IP20/44
99652200	RC135B LED37S/840 W62L62 IA1 OC	IP20/44
99655300	RC135B LED37S/840 W62L62 IA1 NOC	IP20/44
99658400	RC134B LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 NOC	IP20/44
99659100	RC134B LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 OC	IP20/44
34796300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 NOC	IP44
34797000	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 NOC	IP44
34799400	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 NOC	IP44
34802100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 NOC	IP44
34803800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 NOC	IP44

Order Code	Full Product Name	Codice di protezione ingresso
34811300	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 OC	IP44
34812000	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 OC	IP44
34815100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 OC	IP44
34816800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 OC	IP44
34818200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 NOC	IP44
34824300	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 NOC	IP44
34826700	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 NOC	IP44
34830400	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 OC	IP44
34832800	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 OC	IP44
34833500	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	IP44
34834200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	IP44
34835900	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	IP44
34836600	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	IP44
34837300	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	IP44
34838000	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	IP44
34839700	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	IP44
34840300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	IP44
34841000	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	IP44
34842700	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	IP44
34843400	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 OC	IP44
99653900	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 NOC	IP20/44
99654600	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 OC	IP20/44
99656000	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 OC	IP20/44
99657700	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 NOC	IP20/44
99660700	RC134B LED37S/840 W30L120 ELB3 IA1 OC	IP20/44
99661400	RC134B LED37S/840 W30L120 ELB3 IA1 NOC	IP20/44

Controlli e regolazione del flusso

Order Code	Full Product Name	Regolabile
34794900	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 NOC	No
34795600	RC134B LED27S/830 PSU W60L60 NOC	No
34798700	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 NOC	Si
34800700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 NOC	Si
34801400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 NOC	Si
34804500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 OC	Si
34810600	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 OC	Si
34813700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 OC	Si
34814400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 OC	Si
34817500	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 NOC	No
34819900	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	No
34820500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	Si
34821200	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	Si
34822900	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	Si
34823600	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 NOC	No
34825000	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 NOC	Si
34827400	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	No
34828100	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	Si
34829800	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 OC	No
34831100	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 OC	No
34844100	RC135B LED37S/840 PSU W62L62 NOC	No

Order Code	Full Product Name	Regolabile
34845800	RC135B LED37S/840 PSD W62L62 OC	Si
34846500	RC135B LED27S/840 PSD W62L62 OC	Si
34847200	RC135B LED37S/840 PSU W62L62 OC	No
34848900	RC135B LED27S/840 PSU W62L62 NOC	No
34849600	RC135B LED27S/840 PSD W62L62 NOC	Si
34850200	RC135B LED37S/840 PSD W62L62 NOC	Si
99648500	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 OC	-
99649200	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	-
99650800	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	-
99651500	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 OC	-
99652200	RC135B LED37S/840 W62L62 IA1 OC	-
99655300	RC135B LED37S/840 W62L62 IA1 NOC	-
99658400	RC134B LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 NOC	-
99659100	RC134B LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 OC	-
34796300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 NOC	No
34797000	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 NOC	No
34799400	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 NOC	Si
34802100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 NOC	Si
34803800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 NOC	Si
34811300	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 OC	Si
34812000	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 OC	Si

CoreLine Recessed

Order Code	Full Product Name	Regolabile
34815100	RC134B LED375/830 PSD W30L120 OC	Si
34816800	RC134B LED275/830 PSD W30L120 OC	Si
34818200	RC134B LED375/840 PSU W30L120 NOC	No
34824300	RC134B LED275/840 PSU W30L120 NOC	No
34826700	RC134B LED275/840 PSD W30L120 NOC	Si
34830400	RC134B LED375/840 PSU W30L120 OC	No
34832800	RC134B LED375/830 PSU W30L120 OC	No
34833500	RC134B LED275/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	No
34834200	RC134B LED375/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	No
34835900	RC134B LED275/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	Si
34836600	RC134B LED375/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	Si
34837300	RC134B LED275/840 PSD W30L120 ELB3 OC	Si

Order Code	Full Product Name	Regolabile
34838000	RC134B LED375/840 PSD W30L120 ELB3 OC	Si
34839700	RC134B LED275/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	No
34840300	RC134B LED375/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	No
34841000	RC134B LED275/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	Si
34842700	RC134B LED375/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	Si
34843400	RC134B LED375/830 PSD W30L120 ELB3 OC	Si
99653900	RC134B LED375/840 W30L120 IA1 NOC	-
99654600	RC134B LED375/840 W30L120 IA1 OC	-
99656000	RC134B LED375/830 W30L120 IA1 OC	-
99657700	RC134B LED375/830 W30L120 IA1 NOC	-
99660700	RC134B LED375/840 W30L120 ELB3 IA1 OC	-
99661400	RC134B LED375/840 W30L120 ELB3 IA1 NOC	-

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Tensione in ingresso
34794900	RC134B LED375/830 PSU W60L60 NOC	220 to 240 V
34795600	RC134B LED275/830 PSU W60L60 NOC	220 to 240 V
34798700	RC134B LED375/840 PSD W60L60 NOC	220 to 240 V
34800700	RC134B LED375/830 PSD W60L60 NOC	220 to 240 V
34801400	RC134B LED275/830 PSD W60L60 NOC	220 to 240 V
34804500	RC134B LED375/840 PSD W60L60 OC	220 to 240 V
34810600	RC134B LED275/840 PSD W60L60 OC	220 to 240 V
34813700	RC134B LED375/830 PSD W60L60 OC	220 to 240 V
34814400	RC134B LED275/830 PSD W60L60 OC	220 to 240 V
34817500	RC134B LED375/840 PSU W60L60 NOC	220 to 240 V
34819900	RC134B LED375/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	220 to 240 V
34820500	RC134B LED375/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	220 to 240 V
34821200	RC134B LED375/840 PSD W60L60 ELB3 OC	220 to 240 V
34822900	RC134B LED275/840 PSD W60L60 ELB3 OC	220 to 240 V
34823600	RC134B LED275/840 PSU W60L60 NOC	220 to 240 V
34825000	RC134B LED275/840 PSD W60L60 NOC	220 to 240 V
34827400	RC134B LED275/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	220 to 240 V
34828100	RC134B LED275/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	220 to 240 V
34829800	RC134B LED375/840 PSU W60L60 OC	220 to 240 V
34831100	RC134B LED375/830 PSU W60L60 OC	220 to 240 V
34844100	RC135B LED375/840 PSU W62L62 NOC	220 to 240 V
34845800	RC135B LED375/840 PSD W62L62 OC	220 to 240 V
34846500	RC135B LED275/840 PSD W62L62 OC	220 to 240 V
34847200	RC135B LED375/840 PSU W62L62 OC	220 to 240 V
34848900	RC135B LED275/840 PSU W62L62 NOC	220 to 240 V
34849600	RC135B LED275/840 PSD W62L62 NOC	220 to 240 V
34850200	RC135B LED375/840 PSD W62L62 NOC	220 to 240 V
99648500	RC134B LED375/840 W60L60 IA1 OC	220-240 V
99649200	RC134B LED375/840 W60L60 IA1 NOC	220-240 V
99650800	RC134B LED375/830 W60L60 IA1 NOC	220-240 V
99651500	RC134B LED375/830 W60L60 IA1 OC	220-240 V
99652200	RC135B LED375/840 W62L62 IA1 OC	220-240 V
99655300	RC135B LED375/840 W62L62 IA1 NOC	220-240 V

Order Code	Full Product Name	Tensione in ingresso
99658400	RC134B LED375/840 W60L60 ELB3 IA1 NOC	220-240 V
99659100	RC134B LED375/840 W60L60 ELB3 IA1 OC	220-240 V
34796300	RC134B LED375/830 PSU W30L120 NOC	220 to 240 V
34797000	RC134B LED275/830 PSU W30L120 NOC	220 to 240 V
34799400	RC134B LED375/840 PSD W30L120 NOC	220 to 240 V
34802100	RC134B LED375/830 PSD W30L120 NOC	220 to 240 V
34803800	RC134B LED275/830 PSD W30L120 NOC	220 to 240 V
34811300	RC134B LED375/840 PSD W30L120 OC	220 to 240 V
34812000	RC134B LED275/840 PSD W30L120 OC	220 to 240 V
34815100	RC134B LED375/830 PSD W30L120 OC	220 to 240 V
34816800	RC134B LED275/830 PSD W30L120 OC	220 to 240 V
34818200	RC134B LED375/840 PSU W30L120 NOC	220 to 240 V
34824300	RC134B LED275/840 PSU W30L120 NOC	220 to 240 V
34826700	RC134B LED275/840 PSD W30L120 NOC	220 to 240 V
34830400	RC134B LED375/840 PSU W30L120 OC	220 to 240 V
34832800	RC134B LED375/830 PSU W30L120 OC	220 to 240 V
34833500	RC134B LED275/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	220 to 240 V
34834200	RC134B LED375/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	220 to 240 V
34835900	RC134B LED275/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	220 to 240 V
34836600	RC134B LED375/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	220 to 240 V
34837300	RC134B LED275/840 PSD W30L120 ELB3 OC	220 to 240 V
34838000	RC134B LED375/840 PSD W30L120 ELB3 OC	220 to 240 V
34839700	RC134B LED275/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	220 to 240 V
34840300	RC134B LED375/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	220 to 240 V
34841000	RC134B LED275/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	220 to 240 V
34842700	RC134B LED375/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	220 to 240 V
34843400	RC134B LED375/830 PSD W30L120 ELB3 OC	220 to 240 V
99653900	RC134B LED375/840 W30L120 IA1 NOC	220-240 V
99654600	RC134B LED375/840 W30L120 IA1 OC	220-240 V
99656000	RC134B LED375/830 W30L120 IA1 OC	220-240 V
99657700	RC134B LED375/830 W30L120 IA1 NOC	220-240 V
99660700	RC134B LED375/840 W30L120 ELB3 IA1 OC	220-240 V
99661400	RC134B LED375/840 W30L120 ELB3 IA1 NOC	220-240 V

Informazioni generali

CoreLine Recessed

Order Code	Full Product Name	Angolo del fascio della sorgente luminosa	Codice famiglia prodotto
34794900	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 NOC	-	RC134B
34795600	RC134B LED27S/830 PSU W60L60 NOC	-	RC134B
34798700	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 NOC	-	RC134B
34800700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 NOC	-	RC134B
34801400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 NOC	-	RC134B
34804500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 OC	-	RC134B
34810600	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 OC	-	RC134B
34813700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 OC	-	RC134B
34814400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 OC	-	RC134B
34817500	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 NOC	-	RC134B
34819900	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	-	RC134B
34820500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	-	RC134B
34821200	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	-	RC134B
34822900	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	-	RC134B
34823600	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 NOC	-	RC134B
34825000	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 NOC	-	RC134B
34827400	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	-	RC134B
34828100	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	-	RC134B
34829800	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 OC	-	RC134B
34831100	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 OC	-	RC134B
34844100	RC135B LED37S/840 PSU W62L62 NOC	120 °	RC135B
34845800	RC135B LED37S/840 PSD W62L62 OC	120 °	RC135B
34846500	RC135B LED27S/840 PSD W62L62 OC	120 °	RC135B
34847200	RC135B LED37S/840 PSU W62L62 OC	120 °	RC135B
34848900	RC135B LED27S/840 PSU W62L62 NOC	120 °	RC135B
34849600	RC135B LED27S/840 PSD W62L62 NOC	120 °	RC135B
34850200	RC135B LED37S/840 PSD W62L62 NOC	120 °	RC135B
99648500	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 OC	-	RC134B
99649200	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	-	RC134B
99650800	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	-	RC134B
99651500	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 OC	-	RC134B
99652200	RC135B LED37S/840 W62L62 IA1 OC	-	RC135B
99655300	RC135B LED37S/840 W62L62 IA1 NOC	-	RC135B
99658400	RC134B LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 NOC	-	RC134B
99659100	RC134B LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 OC	-	RC134B
34796300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 NOC	-	RC134B

Order Code	Full Product Name	Angolo del fascio della sorgente luminosa	Codice famiglia prodotto
34797000	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 NOC	-	RC134B
34799400	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 NOC	-	RC134B
34802100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 NOC	-	RC134B
34803800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 NOC	-	RC134B
34811300	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 OC	-	RC134B
34812000	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 OC	-	RC134B
34815100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 OC	-	RC134B
34816800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 OC	-	RC134B
34818200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 NOC	-	RC134B
34824300	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 NOC	-	RC134B
34826700	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 NOC	-	RC134B
34830400	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 OC	-	RC134B
34832800	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 OC	-	RC134B
34833500	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	-	RC134B
34834200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	-	RC134B
34835900	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	-	RC134B
34836600	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	-	RC134B
34837300	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	-	RC134B
34838000	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	-	RC134B
34839700	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	-	RC134B
34840300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	-	RC134B
34841000	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	-	RC134B
34842700	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	-	RC134B
34843400	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 OC	-	RC134B
99653900	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 NOC	-	RC134B
99654600	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 OC	-	RC134B
99656000	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 OC	-	RC134B
99657700	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 NOC	-	RC134B
99660700	RC134B LED37S/840 W30L120 ELB3 IA1 OC	-	RC134B
99661400	RC134B LED37S/840 W30L120 ELB3 IA1 NOC	-	RC134B

Rendimento iniziale (conformità IEC) (1/2)

CoreLine Recessed

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale	Indice Temperatura di colore correlata	Efficienza iniziale apparecchio LED	Flusso luminoso iniziale
34794900	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	109 lm/W	3700 lm
34795600	RC134B LED27S/830 PSU W60L60 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	95 lm/W	2700 lm
34798700	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	104 lm/W	3700 lm
34800700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	104 lm/W	3700 lm
34801400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	89 lm/W	2700 lm
34804500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	117 lm/W	3700 lm
34810600	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	123 lm/W	2700 lm
34813700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	117 lm/W	3700 lm
34814400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	117 lm/W	2700 lm
34817500	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	109 lm/W	3700 lm
34819900	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	97 lm/W	3700 lm
34820500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	95 lm/W	3700 lm

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale	Indice Temperatura di colore correlata	Efficienza iniziale apparecchio LED	Flusso luminoso iniziale
34821200	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	106 lm/W	3700 lm
34822900	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	106 lm/W	2700 lm
34823600	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	100 lm/W	2700 lm
34825000	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	102 lm/W	2700 lm
34827400	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	89 lm/W	2700 lm
34828100	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	89 lm/W	2700 lm
34829800	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	121 lm/W	3700 lm
34831100	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	107 lm/W	3700 lm
34844100	RC135B LED37S/840 PSU W62L62 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	109 lm/W	3700 lm
34845800	RC135B LED37S/840 PSD W62L62 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	117 lm/W	3700 lm
34846500	RC135B LED27S/840 PSD W62L62 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	123 lm/W	2700 lm
34847200	RC135B LED37S/840 PSU W62L62 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	121 lm/W	3700 lm

CoreLine Recessed

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale	Indice Temperatura di colore correlata	Efficienza iniziale apparecchio LED	Flusso luminoso iniziale
34848900	RC135B LED27S/840 PSU W62L62 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	100 lm/W	2700 lm
34849600	RC135B LED27S/840 PSD W62L62 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	102 lm/W	2700 lm
34850200	RC135B LED37S/840 PSD W62L62 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	104 lm/W	3700 lm
99648500	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99649200	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99650800	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99651500	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 OC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99652200	RC135B LED37S/840 W62L62 IA1 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99655300	RC135B LED37S/840 W62L62 IA1 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99658400	RC134B LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	94 lm/W	3700 lm
99659100	RC134B LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	94 lm/W	3700 lm
34796300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	109 lm/W	3700 lm

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale	Indice Temperatura di colore correlata	Efficienza iniziale apparecchio LED	Flusso luminoso iniziale
34797000	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	95 lm/W	2700 lm
34799400	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	104 lm/W	3700 lm
34802100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	104 lm/W	3700 lm
34803800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	89 lm/W	2700 lm
34811300	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	117 lm/W	3700 lm
34812000	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	123 lm/W	2700 lm
34815100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 OC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	117 lm/W	3700 lm
34816800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 OC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	117 lm/W	2700 lm
34818200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	109 lm/W	3700 lm
34824300	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	100 lm/W	2700 lm
34826700	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	102 lm/W	2700 lm

CoreLine Recessed

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale	Indice Temperatura di colore correlata	Efficienza iniziale apparecchio LED	Flusso luminoso iniziale
34830400	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	121 lm/W	3700 lm
34832800	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 OC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	107 lm/W	3700 lm
34833500	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	89 lm/W	2700 lm
34834200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	97 lm/W	3700 lm
34835900	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	89 lm/W	2700 lm
34836600	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	104 lm/W	3700 lm
34837300	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	106 lm/W	2700 lm
34838000	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	106 lm/W	3700 lm
34839700	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	84 lm/W	2700 lm
34840300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	97 lm/W	3700 lm

Order Code	Full Product Name	Cromaticità iniziale	Indice Temperatura di colore correlata	Efficienza iniziale apparecchio LED	Flusso luminoso iniziale
34841000	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	79 lm/W	2700 lm
34842700	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	95 lm/W	3700 lm
34843400	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 OC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	106 lm/W	3700 lm
99653900	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99654600	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99656000	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 OC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99657700	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99660700	RC134B LED37S/840 W30L120 ELB3 IA1 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	94 lm/W	3700 lm
99661400	RC134B LED37S/840 W30L120 ELB3 IA1 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	94 lm/W	3700 lm

Rendimento iniziale (conformità IEC) (2/2)

CoreLine Recessed

Order Code	Full Product Name	Potenza in ingresso iniziale
34794900	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 NOC	34 W
34795600	RC134B LED27S/830 PSU W60L60 NOC	28.5 W
34798700	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 NOC	35.5 W
34800700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 NOC	35.5 W
34801400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 NOC	30.5 W
34804500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 OC	31.5 W
34810600	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 OC	22 W
34813700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 OC	31.5 W
34814400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 OC	23 W
34817500	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 NOC	34 W
34819900	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	38 W
34820500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	39 W
34821200	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	35 W
34822900	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	25.5 W
34823600	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 NOC	27 W
34825000	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 NOC	26.5 W
34827400	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	30.5 W
34828100	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	30.5 W
34829800	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 OC	30.5 W
34831100	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 OC	34.5 W
34844100	RC135B LED37S/840 PSU W62L62 NOC	34 W
34845800	RC135B LED37S/840 PSD W62L62 OC	31.5 W
34846500	RC135B LED27S/840 PSD W62L62 OC	22 W
34847200	RC135B LED37S/840 PSU W62L62 OC	30.5 W
34848900	RC135B LED27S/840 PSU W62L62 NOC	27 W
34849600	RC135B LED27S/840 PSD W62L62 NOC	26.5 W
34850200	RC135B LED37S/840 PSD W62L62 NOC	35.5 W
99648500	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 OC	35.4 W
99649200	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	35.4 W
99650800	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	35.4 W
99651500	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 OC	35.4 W
99652200	RC135B LED37S/840 W62L62 IA1 OC	35.4 W
99655300	RC135B LED37S/840 W62L62 IA1 NOC	35.4 W

Order Code	Full Product Name	Potenza in ingresso iniziale
99658400	RC134B LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 NOC	39.3 W
99659100	RC134B LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 OC	39.3 W
34796300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 NOC	34 W
34797000	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 NOC	28.5 W
34799400	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 NOC	35.5 W
34802100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 NOC	35.5 W
34803800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 NOC	30.5 W
34811300	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 OC	31.5 W
34812000	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 OC	22 W
34815100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 OC	31.5 W
34816800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 OC	23 W
34818200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 NOC	34 W
34824300	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 NOC	27 W
34826700	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 NOC	26.5 W
34830400	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 OC	30.5 W
34832800	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 OC	34.5 W
34833500	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	30.5 W
34834200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	38 W
34835900	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	30.5 W
34836600	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	35.5 W
34837300	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	25.5 W
34838000	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	35 W
34839700	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	32 W
34840300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	38 W
34841000	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	34 W
34842700	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	39 W
34843400	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 OC	35 W
99653900	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 NOC	35.4 W
99654600	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 OC	35.4 W
99656000	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 OC	35.4 W
99657700	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 NOC	35.4 W
99660700	RC134B LED37S/840 W30L120 ELB3 IA1 OC	39.3 W
99661400	RC134B LED37S/840 W30L120 ELB3 IA1 NOC	39.3 W

