



# CoreLine Recessed – det selvsagte valget for LED

## CoreLine Recessed

Om det er til en ny bygning eller renovering av en eksisterende bygning, ønsker kunden belysningsløsninger som gir lys med høy kvalitet og betydelige energi- og vedlikeholdsbesparelser. Den nye CoreLine Recessed-serien med LED-produkter er erstatning for funksjonelle allmennbelysningsarmaturer. Det er enkelt å velge, montere og vedlikehold – det er enkelt å bytte.

### Fordeler

### Funksjoner

### Søknad

### spesifikasjoner

Type	RC120B
Taktype	Synlig T-skinnetak
Nettverksmodul i taket	Modulstørrelse i lengde: 300 mm Modulstørrelse i lengde: 600 mm
Lyskilde	Statisk LED-modul
Effekt	LED37S-versjon: 40.5 W LED27S-versjon: 24.5 W
Lysytelse	LED37S-versjon: 3700 lm LED27S-versjon: 2700 lm
Fargetemperatur	4000 K 3000 K
Fargegjengivelse	≥ 80

Medianlevetid L70B50	50 000 timer
Medianlevetid L80B50	30 000 timer
Medianlevetid L90B50	15 000 timer
Feilrate for driver	1.0 % per 5000 timer
Gjennomsnittlig omgivelsestemperatur	+25 °C
Driftstemperatur	+10 til +40 °C
Driver	Innebygd
Nettspenning	220–240 V / 50–60 Hz
Dimming	Ja, med DALI
Materiale	Hus: stål
Farge	Hvit

# CoreLine Recessed

Optisk deksel	Polykarbonat
Tilkobling	Med strekkavlastning

Montering	Enkeltvis innfelt i synlige nettverksmoduler i tak
-----------	--

## Versions



Coreline Recessed

Coreline Recessed

## Produkt detaljer



CoreLine Recessed-  
RC134B\_plaster ceiling  
frame\_hook-DPP.TIF



CoreLine\_Recessed-  
RC134B\_plaster\_ceiling\_W30L120  
-DPP.tif



CoreLine\_Recessed-  
RC134B\_plaster\_ceiling\_frame\_W  
60L60-DPP.tif



CoreLine\_Recessed-  
RC134B\_plaster\_ceiling\_W60L60-  
DPP.tif

# CoreLine Recessed

## Produkt detaljer



CoreLine\_Recessed-  
RC134B\_W60L60-DPP.tif



CoreLine\_Recessed-  
RC134B\_led\_compartment-DPP.tif



CoreLine\_Recessed-  
RC134B\_W30L120-DPP.tif



CoreLine\_Recessed-  
RC134B\_W30L120\_electr-DPP.tif



CoreLine\_Recessed-  
RC134B\_W30L120\_led\_compartment-DPP.tif

## Tilbehør

Coreline Recessed Acc.

Ordercode 98722300



Coreline Recessed Acc.

Ordercode 98724700



## CoreLine Recessed

### Bruksforhold

For omgivelsestemperaturer mellom +10 to +40 °C

Egnet for tilfeldig veksling mellom av og på Ja

### Godkjenning og bruk

Mek. støt, beskyttelseskode IK02

### Generell informasjon

CE-merke CE mark

IEC-beskyttelsesklasse Sikkerhetsklasse I

Driver inkludert Ja

ENEC-merke ENEC mark

Brennbarhetsmerke For montering på normalt antennebare overflater

Test av glødetråd Temperatur 850 °C, varighet 30 sek

Lyskilde kan erstattes No

Antall forkoblingsenheter 1 unit

Optikktype WB

Produktseriekode RC134B

### Innledende ytelse (i samsvar med IEC)

Oppr. Fargegjengivelsesindeks ≥80

Toleranse for lysytelse +/-8%

### Mekanisk og innfatning

Farge hvit

### Bruksforhold

Order Code	Full Product Name	Maksimalt dimmenivå
34794900	RC134B LED375/830 PSU W60L60 NOC	Bruke ikke
34795600	RC134B LED275/830 PSU W60L60 NOC	Bruke ikke
34798700	RC134B LED375/840 PSD W60L60 NOC	1%
34800700	RC134B LED375/830 PSD W60L60 NOC	1%
34801400	RC134B LED275/830 PSD W60L60 NOC	1%
34804500	RC134B LED375/840 PSD W60L60 OC	1%
34810600	RC134B LED275/840 PSD W60L60 OC	1%
34813700	RC134B LED375/830 PSD W60L60 OC	1%
34814400	RC134B LED275/830 PSD W60L60 OC	1%
34817500	RC134B LED375/840 PSU W60L60 NOC	Bruke ikke
34819900	RC134B LED375/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	Bruke ikke
34820500	RC134B LED375/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	1 % (ingen dimming i nødmodus)
34821200	RC134B LED375/840 PSD W60L60 ELB3 OC	1 % (ingen dimming i nødmodus)
34822900	RC134B LED275/840 PSD W60L60 ELB3 OC	1 % (ingen dimming i nødmodus)
34823600	RC134B LED275/840 PSU W60L60 NOC	Bruke ikke
34825000	RC134B LED275/840 PSD W60L60 NOC	1%
34827400	RC134B LED275/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	Bruke ikke
34828100	RC134B LED275/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	1 % (ingen dimming i nødmodus)
34829800	RC134B LED375/840 PSU W60L60 OC	Bruke ikke
34831100	RC134B LED375/830 PSU W60L60 OC	Bruke ikke
99648500	RC134B LED375/840 W60L60 IA1 OC	1%
99649200	RC134B LED375/840 W60L60 IA1 NOC	1%
99650800	RC134B LED375/830 W60L60 IA1 NOC	1%
99651500	RC134B LED375/830 W60L60 IA1 OC	1%
99658400	RC134B LED375/840 W60L60 ELB3 IA1 NOC	1%
99659100	RC134B LED375/840 W60L60 ELB3 IA1 OC	1%
34796300	RC134B LED375/830 PSU W30L120 NOC	Bruke ikke
34797000	RC134B LED275/830 PSU W30L120 NOC	Bruke ikke
34799400	RC134B LED375/840 PSD W30L120 NOC	1%
34802100	RC134B LED375/830 PSD W30L120 NOC	1%
34803800	RC134B LED275/830 PSD W30L120 NOC	1%
34811300	RC134B LED375/840 PSD W30L120 OC	1%
34812000	RC134B LED275/840 PSD W30L120 OC	1%
34815100	RC134B LED375/830 PSD W30L120 OC	1%
34816800	RC134B LED275/830 PSD W30L120 OC	1%
34818200	RC134B LED375/840 PSU W30L120 NOC	Bruke ikke
34824300	RC134B LED275/840 PSU W30L120 NOC	Bruke ikke
34826700	RC134B LED275/840 PSD W30L120 NOC	1%
34830400	RC134B LED375/840 PSU W30L120 OC	Bruke ikke
34832800	RC134B LED375/830 PSU W30L120 OC	Bruke ikke
34833500	RC134B LED275/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	Bruke ikke
34834200	RC134B LED375/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	Bruke ikke
34835900	RC134B LED275/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	1 % (ingen dimming i nødmodus)
34836600	RC134B LED375/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	1 % (ingen dimming i nødmodus)
34837300	RC134B LED275/840 PSD W30L120 ELB3 OC	1 % (ingen dimming i nødmodus)
34838000	RC134B LED375/840 PSD W30L120 ELB3 OC	1 % (ingen dimming i nødmodus)
34839700	RC134B LED275/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	Bruke ikke
34840300	RC134B LED375/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	Bruke ikke
34841000	RC134B LED275/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	1 % (ingen dimming i nødmodus)
34842700	RC134B LED375/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	1 % (ingen dimming i nødmodus)
34843400	RC134B LED375/830 PSD W30L120 ELB3 OC	1 % (ingen dimming i nødmodus)

Order Code	Full Product Name	Maksimalt dimmenivå
99653900	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 NOC	1%
99654600	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 OC	1%
99656000	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 OC	1%
99657700	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 NOC	1%
99660700	RC134B LED37S/840 W30L120 ELB3 IA1 OC	1%
99661400	RC134B LED37S/840 W30L120 ELB3 IA1 NOC	1%

## Godkjenning og bruk

Order Code	Full Product Name	Ingress beskyttelseskode	Order Code	Full Product Name	Ingress beskyttelseskode
34794900	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 NOC	IP44	34802100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 NOC	IP44
34795600	RC134B LED27S/830 PSU W60L60 NOC	IP44	34803800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 NOC	IP44
34798700	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 NOC	IP44	34811300	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 OC	IP44
34800700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 NOC	IP44	34812000	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 OC	IP44
34801400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 NOC	IP44	34815100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 OC	IP44
34804500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 OC	IP44	34816800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 OC	IP44
34810600	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 OC	IP44	34818200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 NOC	IP44
34813700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 OC	IP44	34824300	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 NOC	IP44
34814400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 OC	IP44	34826700	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 NOC	IP44
34817500	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 NOC	IP44	34830400	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 OC	IP44
34819900	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	IP44	34832800	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 OC	IP44
34820500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	IP44	34833500	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	IP44
34821200	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	IP44	34834200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	IP44
34822900	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	IP44	34835900	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	IP44
34823600	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 NOC	IP44	34836600	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	IP44
34825000	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 NOC	IP44	34837300	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	IP44
34827400	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	IP44	34838000	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	IP44
34828100	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	IP44	34839700	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	IP44
34829800	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 OC	IP44	34840300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	IP44
34831100	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 OC	IP44	34841000	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	IP44
99648500	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 OC	IP20/44	34842700	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	IP44
99649200	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	IP20/44	34843400	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 OC	IP44
99650800	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	IP20/44	99653900	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 NOC	IP20/44
99651500	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 OC	IP20/44	99654600	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 OC	IP20/44
99658400	RC134B LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 NOC	IP20/44	99656000	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 OC	IP20/44
99659100	RC134B LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 OC	IP20/44	99657700	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 NOC	IP20/44
34796300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 NOC	IP44	99660700	RC134B LED37S/840 W30L120 ELB3 IA1 OC	IP20/44
34797000	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 NOC	IP44	99661400	RC134B LED37S/840 W30L120 ELB3 IA1 NOC	IP20/44
34799400	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 NOC	IP44			

## Kontroller og dimming

Order Code	Full Product Name	Dimmbar	Order Code	Full Product Name	Dimmbar
34794900	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 NOC	No	34814400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 OC	Ja
34795600	RC134B LED27S/830 PSU W60L60 NOC	No	34817500	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 NOC	No
34798700	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 NOC	Ja	34819900	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	No
34800700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 NOC	Ja	34820500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	Ja
34801400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 NOC	Ja	34821200	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	Ja
34804500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 OC	Ja	34822900	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	Ja
34810600	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 OC	Ja	34823600	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 NOC	No
34813700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 OC	Ja	34825000	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 NOC	Ja

## CoreLine Recessed

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
34827400	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	No
34828100	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	Ja
34829800	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 OC	No
34831100	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 OC	No
99648500	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 OC	-
99649200	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	-
99650800	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	-
99651500	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 OC	-
99658400	RC134B LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 NOC	-
99659100	RC134B LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 OC	-
34796300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 NOC	No
34797000	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 NOC	No
34799400	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 NOC	Ja
34802100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 NOC	Ja
34803800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 NOC	Ja
34811300	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 OC	Ja
34812000	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 OC	Ja
34815100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 OC	Ja
34816800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 OC	Ja
34818200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 NOC	No
34824300	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 NOC	No

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
34826700	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 NOC	Ja
34830400	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 OC	No
34832800	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 OC	No
34833500	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	No
34834200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	No
34835900	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	Ja
34836600	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	Ja
34837300	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	Ja
34838000	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	Ja
34839700	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	No
34840300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	No
34841000	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	Ja
34842700	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	Ja
34843400	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 OC	Ja
99653900	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 NOC	-
99654600	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 OC	-
99656000	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 OC	-
99657700	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 NOC	-
99660700	RC134B LED37S/840 W30L120 ELB3 IA1 OC	-
99661400	RC134B LED37S/840 W30L120 ELB3 IA1 NOC	-

### Drift og elektrisk

Order Code	Full Product Name	Inngangsspenning
34794900	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 NOC	220 to 240 V
34795600	RC134B LED27S/830 PSU W60L60 NOC	220 to 240 V
34798700	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 NOC	220 to 240 V
34800700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 NOC	220 to 240 V
34801400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 NOC	220 to 240 V
34804500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 OC	220 to 240 V
34810600	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 OC	220 to 240 V
34813700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 OC	220 to 240 V
34814400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 OC	220 to 240 V
34817500	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 NOC	220 to 240 V
34819900	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	220 to 240 V
34820500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	220 to 240 V
34821200	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	220 to 240 V
34822900	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	220 to 240 V
34823600	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 NOC	220 to 240 V
34825000	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 NOC	220 to 240 V
34827400	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	220 to 240 V
34828100	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	220 to 240 V
34829800	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 OC	220 to 240 V
34831100	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 OC	220 to 240 V
99648500	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 OC	220-240 V
99649200	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	220-240 V
99650800	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	220-240 V
99651500	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 OC	220-240 V
99658400	RC134B LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 NOC	220-240 V
99659100	RC134B LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 OC	220-240 V
34796300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 NOC	220 to 240 V

Order Code	Full Product Name	Inngangsspenning
34797000	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 NOC	220 to 240 V
34799400	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 NOC	220 to 240 V
34802100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 NOC	220 to 240 V
34803800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 NOC	220 to 240 V
34811300	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 OC	220 to 240 V
34812000	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 OC	220 to 240 V
34815100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 OC	220 to 240 V
34816800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 OC	220 to 240 V
34818200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 NOC	220 to 240 V
34824300	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 NOC	220 to 240 V
34826700	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 NOC	220 to 240 V
34830400	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 OC	220 to 240 V
34832800	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 OC	220 to 240 V
34833500	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	220 to 240 V
34834200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	220 to 240 V
34835900	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	220 to 240 V
34836600	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	220 to 240 V
34837300	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	220 to 240 V
34838000	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	220 to 240 V
34839700	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	220 to 240 V
34840300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	220 to 240 V
34841000	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	220 to 240 V
34842700	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	220 to 240 V
34843400	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 OC	220 to 240 V
99653900	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 NOC	220-240 V
99654600	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 OC	220-240 V
99656000	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 OC	220-240 V

## CoreLine Recessed

Order Code	Full Product Name	Inngangsspenning
99657700	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 NOC	220-240 V
99660700	RC134B LED37S/840 W30L120 ELB3 IA1 OC	220-240 V

Order Code	Full Product Name	Inngangsspenning
99661400	RC134B LED37S/840 W30L120 ELB3 IA1 NOC	220-240 V

### Innledende ytelse (i samsvar med IEC) (1/2)

Order Code	Full		Oppr. Korr. Fargetemperatur	Opprinnelig lyseffekt for	
	Product Name	Opprinnelig kromatisitet		LED-armatur	Opprinnelig lysytelse
34794900	RC134B LED37S/83	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	109 lm/W	3700 lm
	O PSU				
	W60L60				
	NOC				
34795600	RC134B LED27S/83	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	95 lm/W	2700 lm
	O PSU				
	W60L60				
	NOC				
34798700	RC134B LED37S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	104 lm/W	3700 lm
	O PSD				
	W60L60				
	NOC				
34800700	RC134B LED37S/83	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	104 lm/W	3700 lm
	O PSD				
	W60L60				
	NOC				
34801400	RC134B LED27S/83	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	89 lm/W	2700 lm
	O PSD				
	W60L60				
	NOC				
34804500	RC134B LED37S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	117 lm/W	3700 lm
	O PSD				
	W60L60				
	OC				
34810600	RC134B LED27S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	123 lm/W	2700 lm
	O PSD				
	W60L60				
	OC				
34813700	RC134B LED37S/83	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	117 lm/W	3700 lm
	O PSD				
	W60L60				
	OC				
34814400	RC134B LED27S/83	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	117 lm/W	2700 lm
	O PSD				

Order Code	Full		Oppr. Korr. Fargetemperatur	Opprinnelig lyseffekt for	
	Product Name	Opprinnelig kromatisitet		LED-armatur	Opprinnelig lysytelse
	W60L60				
	OC				
34817500	RC134B LED37S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	109 lm/W	3700 lm
	O PSU				
	W60L60				
	NOC				
34819900	RC134B LED37S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	97 lm/W	3700 lm
	O PSU				
	W60L60				
	ELB3 NOC				
34820500	RC134B LED37S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	95 lm/W	3700 lm
	O PSD				
	W60L60				
	ELB3 NOC				
34821200	RC134B LED37S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	106 lm/W	3700 lm
	O PSD				
	W60L60				
	ELB3 OC				
34822900	RC134B LED27S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	106 lm/W	2700 lm
	O PSD				
	W60L60				
	ELB3 OC				
34823600	RC134B LED27S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	100 lm/W	2700 lm
	O PSU				
	W60L60				
	NOC				
34825000	RC134B LED27S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	102 lm/W	2700 lm
	O PSD				
	W60L60				
	NOC				
34827400	RC134B LED27S/84	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	89 lm/W	2700 lm
	O PSU				
	W60L60				
	ELB3 NOC				

## CoreLine Recessed

Order Code	Full		Oppr. Korr. Fargetemperatur	Opprinnelig lyseffekt for	
	Product Name	Opprinnelig kromatisitet		LED-armatur	Opprinnelig lysytelse
34828100	RC134B LED27S/84 0 PSD W60L60 ELB3 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	89 lm/W	2700 lm
34829800	RC134B LED37S/84 0 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	121 lm/W	3700 lm
34831100	RC134B LED37S/83 0 PSU W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	107 lm/W	3700 lm
99648500	RC134B LED37S/84 0 W60L60 IA1 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99649200	RC134B LED37S/84 0 W60L60 IA1 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99650800	RC134B LED37S/83 0 W60L60 IA1 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99651500	RC134B LED37S/83 0 W60L60 IA1 OC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99658400	RC134B LED37S/84 0 W60L60 ELB3 IA1 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	94 lm/W	3700 lm
99659100	RC134B LED37S/84 0 W60L60 ELB3 IA1 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	94 lm/W	3700 lm
34796300	RC134B LED37S/83 0 PSU W30L120 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	109 lm/W	3700 lm
34797000	RC134B LED27S/83 0 PSU	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	95 lm/W	2700 lm

Order Code	Full		Oppr. Korr. Fargetemperatur	Opprinnelig lyseffekt for	
	Product Name	Opprinnelig kromatisitet		LED-armatur	Opprinnelig lysytelse
	W30L120 NOC				
34799400	RC134B LED37S/84 0 PSD W30L120 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	104 lm/W	3700 lm
34802100	RC134B LED37S/83 0 PSD W30L120 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	104 lm/W	3700 lm
34803800	RC134B LED27S/83 0 PSD W30L120 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	89 lm/W	2700 lm
34811300	RC134B LED37S/84 0 PSD W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	117 lm/W	3700 lm
34812000	RC134B LED27S/84 0 PSD W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	123 lm/W	2700 lm
34815100	RC134B LED37S/83 0 PSD W30L120 OC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	117 lm/W	3700 lm
34816800	RC134B LED27S/83 0 PSD W30L120 OC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	117 lm/W	2700 lm
34818200	RC134B LED37S/84 0 PSU W30L120 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	109 lm/W	3700 lm
34824300	RC134B LED27S/84 0 PSU W30L120 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	100 lm/W	2700 lm
34826700	RC134B LED27S/84 SDCM <3	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	102 lm/W	2700 lm



## CoreLine Recessed

Order Code	Full		Oppr. Korr. Fargetemperatur	Opprinnelig lyseffekt for	
	Product Name	Opprinnelig kromatisitet		LED-armatur	Opprinnelig lysytelse
	0 PSD W30L120 NOC				
34830400	RC134B LED37S/84 0 PSU W30L120 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	121 lm/W	3700 lm
34832800	RC134B LED37S/83 0 PSU W30L120 OC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	107 lm/W	3700 lm
34833500	RC134B LED27S/84 0 PSU W30L120 ELB3 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	89 lm/W	2700 lm
34834200	RC134B LED37S/84 0 PSU W30L120 ELB3 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	97 lm/W	3700 lm
34835900	RC134B LED27S/84 0 PSD W30L120 ELB3 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	89 lm/W	2700 lm
34836600	RC134B LED37S/84 0 PSD W30L120 ELB3 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	104 lm/W	3700 lm
34837300	RC134B LED27S/84 0 PSD W30L120 ELB3 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	106 lm/W	2700 lm
34838000	RC134B LED37S/84 0 PSD W30L120 ELB3 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	106 lm/W	3700 lm
34839700	RC134B LED27S/83 0 PSU	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	84 lm/W	2700 lm

Order Code	Full		Oppr. Korr. Fargetemperatur	Opprinnelig lyseffekt for	
	Product Name	Opprinnelig kromatisitet		LED-armatur	Opprinnelig lysytelse
	W30L120 ELB3 NOC				
34840300	RC134B LED37S/83 0 PSU W30L120 ELB3 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	97 lm/W	3700 lm
34841000	RC134B LED27S/83 0 PSD W30L120 ELB3 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	79 lm/W	2700 lm
34842700	RC134B LED37S/83 0 PSD W30L120 ELB3 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	95 lm/W	3700 lm
34843400	RC134B LED37S/83 0 PSD W30L120 ELB3 OC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	106 lm/W	3700 lm
99653900	RC134B LED37S/84 0 W30L120 IA1 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99654600	RC134B LED37S/84 0 W30L120 IA1 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99656000	RC134B LED37S/83 0 W30L120 IA1 OC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99657700	RC134B LED37S/83 0 W30L120 IA1 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99660700	RC134B LED37S/84 0 W30L120 ELB3 IA1 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	94 lm/W	3700 lm
99661400	RC134B LED37S/84 0 W30L120 ELB3 IA1 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	94 lm/W	3700 lm

### Innledende ytelse (i samsvar med IEC) (2/2)

## CoreLine Recessed

Order Code	Full Product Name	Opprinnelig inngangseffekt
34794900	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 NOC	34 W
34795600	RC134B LED27S/830 PSU W60L60 NOC	28.5 W
34798700	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 NOC	35.5 W
34800700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 NOC	35.5 W
34801400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 NOC	30.5 W
34804500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 OC	31.5 W
34810600	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 OC	22 W
34813700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 OC	31.5 W
34814400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 OC	23 W
34817500	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 NOC	34 W
34819900	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	38 W
34820500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	39 W
34821200	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	35 W
34822900	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	25.5 W
34823600	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 NOC	27 W
34825000	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 NOC	26.5 W
34827400	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	30.5 W
34828100	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	30.5 W
34829800	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 OC	30.5 W
34831100	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 OC	34.5 W
99648500	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 OC	35.4 W
99649200	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	35.4 W
99650800	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	35.4 W
99651500	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 OC	35.4 W
99658400	RC134B LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 NOC	39.3 W
99659100	RC134B LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 OC	39.3 W
34796300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 NOC	34 W
34797000	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 NOC	28.5 W
34799400	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 NOC	35.5 W

Order Code	Full Product Name	Opprinnelig inngangseffekt
34802100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 NOC	35.5 W
34803800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 NOC	30.5 W
34811300	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 OC	31.5 W
34812000	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 OC	22 W
34815100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 OC	31.5 W
34816800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 OC	23 W
34818200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 NOC	34 W
34824300	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 NOC	27 W
34826700	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 NOC	26.5 W
34830400	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 OC	30.5 W
34832800	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 OC	34.5 W
34833500	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	30.5 W
34834200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	38 W
34835900	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	30.5 W
34836600	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	35.5 W
34837300	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	25.5 W
34838000	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	35 W
34839700	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	32 W
34840300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	38 W
34841000	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	34 W
34842700	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	39 W
34843400	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 OC	35 W
99653900	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 NOC	35.4 W
99654600	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 OC	35.4 W
99656000	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 OC	35.4 W
99657700	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 NOC	35.4 W
99660700	RC134B LED37S/840 W30L120 ELB3 IA1 OC	39.3 W
99661400	RC134B LED37S/840 W30L120 ELB3 IA1 NOC	39.3 W

