



CoreLine encastrável

CoreLine encastrável

A luminária CoreLine encastrável da família CoreLine LED pode ser utilizada para substituir ponto a ponto as luminárias de fluorescência em aplicações gerais de iluminação. O processo de seleção, instalação e manutenção é muito simples.

Benefícios

Características

Aplicação

Especificações

Tipo	RC120B
Tipo de tecto	Tectos expostos com barra em T
Grelha de tecto	Comprimento do módulo: 300 mm Comprimento do módulo: 600 mm Comprimento do módulo: 625 mm
Fonte de luz	LED
Potência	Versão LED37S: 40.5 W Versão LED27S: 24.5 W
Fluxo luminoso	Versão LED37S: 3700 lm Versão LED27S: 2700 lm
Temperatura de Cor	3000K, 4000 K
Índice de Restituição	≥ 80
Cromática	
Vida útil média L70B50	50.000 horas
Vida útil média L80B50	30.000 horas

Vida útil média L90B50	15.000 horas
Taxa de falhas do controlador	1,0% por 5000 horas
Temperatura ambiente média	+25°C
Intervalo da temperatura funcionamento	+10 a +40°C
Tensão de rede	220-240 V/50-60 Hz
Regulação	sim, DALI
Material	Compartimento: aço
Opções	Iluminação de emergência 3horas
Tampa da óptica	Policarbonato
Ligação	Inclui gancho
Instalação	Individual; colocação em grelhas de tecto exposto

CoreLine encastrável

Versions



Coreline Recessed



Coreline Recessed

Detalhes do produto



CoreLine Recessed-
RC134B_plaster ceiling
frame_hook-DPP.TIF



CoreLine_Recessed-
RC134B_plaster_ceiling_W30L120
-DPP.tif



CoreLine_Recessed-
RC134B_plaster_ceiling_frame_W
60L60-DPP.tif



CoreLine_Recessed-
RC134B_plaster_ceiling_W60L60-
DPP.tif




CoreLine_Recessed-
RC134B_W60L60-DPP.tif



CoreLine_Recessed-
RC134B_led_compartment-DPP.tif

CoreLine encastrável

Detalhes do produto



CoreLine_Recessed-RC134B_W30L120-DPP.tif



CoreLine_Recessed-RC134B_W30L120_electr-DPP.tif



CoreLine_Recessed-RC134B_W30L120_led_compartment-DPP.tif

Acessórios

Coreline Recessed Acc.

Ordercode 98722300



Coreline Recessed Acc.

Ordercode 98724700



CoreLine encastrável

Condições de aplicação

Intervalo de temperatura ambiente +10 to +40°C

Adequado para uma comutação aleatória Sim

Aprovação e aplicação

Código de proteção mecânica contra impactos IK02

Dados elétricos e de funcionamento

Tensão de entrada 220-240 V

Informações gerais

Marca CE CE

Classe de proteção IEC Classe de segurança I

Controlador incluído true

Marca ENEC ENEC

Marca de inflamabilidade F

Teste de resistência do cabo Temperatura 850 °C, duração 30 s

Fonte de luz substituível false

Número de unidades de equipamento 1

Tipo de ótica WB

Código da família de produtos RC134B

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Índice de restituição cromática inicial ≥80

Tolerância do fluxo luminoso +/-8%

Dados mecânicos e de revestimento

Cor WH

Condições de aplicação

Order Code	Full Product Name	Nível de regulação máximo
34794900	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 NOC	-
34795600	RC134B LED27S/830 PSU W60L60 NOC	-
34798700	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 NOC	1%
34800700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 NOC	1%
34801400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 NOC	1%
34804500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 OC	1%
34810600	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 OC	1%
34813700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 OC	1%
34814400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 OC	1%
34817500	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 NOC	-
34819900	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	-
34820500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	1% (sem regulação no modo de emergência)
34821200	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	1% (sem regulação no modo de emergência)
34822900	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	1% (sem regulação no modo de emergência)
34823600	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 NOC	-
34825000	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 NOC	1%
34827400	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	-
34828100	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	1% (sem regulação no modo de emergência)
34829800	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 OC	-
34831100	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 OC	-
99648500	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 OC	1%
99649200	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	1%
99650800	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	1%
99651500	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 OC	1%
99658400	RC134B LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 NOC	1%
99659100	RC134B LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 OC	1%
34796300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 NOC	-
34797000	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 NOC	-
34799400	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 NOC	1%
34802100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 NOC	1%
34803800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 NOC	1%
34811300	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 OC	1%
34812000	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 OC	1%
34815100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 OC	1%
34816800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 OC	1%
34818200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 NOC	-
34824300	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 NOC	-
34826700	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 NOC	1%
34830400	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 OC	-
34832800	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 OC	-
34833500	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	-
34834200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	-
34835900	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	1% (sem regulação no modo de emergência)
34836600	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	1% (sem regulação no modo de emergência)
34837300	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	1% (sem regulação no modo de emergência)
34838000	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	1% (sem regulação no modo de emergência)
34839700	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	-
34840300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	-
34841000	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	1% (sem regulação no modo de emergência)
34842700	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	1% (sem regulação no modo de emergência)
34843400	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 OC	1% (sem regulação no modo de emergência)

Order Code	Full Product Name	Nível de regulação máximo
99653900	RC134B LED375/840 W30L120 IA1 NOC	1%
99654600	RC134B LED375/840 W30L120 IA1 OC	1%
99656000	RC134B LED375/830 W30L120 IA1 OC	1%
99657700	RC134B LED375/830 W30L120 IA1 NOC	1%
99660700	RC134B LED375/840 W30L120 ELB3 IA1 OC	1%
99661400	RC134B LED375/840 W30L120 ELB3 IA1 NOC	1%

Aprovação e aplicação

Order Code	Full Product Name	Código de proteção de entrada
34794900	RC134B LED375/830 PSU W60L60 NOC	IP44
34795600	RC134B LED275/830 PSU W60L60 NOC	IP44
34798700	RC134B LED375/840 PSD W60L60 NOC	IP44
34800700	RC134B LED375/830 PSD W60L60 NOC	IP44
34801400	RC134B LED275/830 PSD W60L60 NOC	IP44
34804500	RC134B LED375/840 PSD W60L60 OC	IP44
34810600	RC134B LED275/840 PSD W60L60 OC	IP44
34813700	RC134B LED375/830 PSD W60L60 OC	IP44
34814400	RC134B LED275/830 PSD W60L60 OC	IP44
34817500	RC134B LED375/840 PSU W60L60 NOC	IP44
34819900	RC134B LED375/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	IP44
34820500	RC134B LED375/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	IP44
34821200	RC134B LED375/840 PSD W60L60 ELB3 OC	IP44
34822900	RC134B LED275/840 PSD W60L60 ELB3 OC	IP44
34823600	RC134B LED275/840 PSU W60L60 NOC	IP44
34825000	RC134B LED275/840 PSD W60L60 NOC	IP44
34827400	RC134B LED275/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	IP44
34828100	RC134B LED275/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	IP44
34829800	RC134B LED375/840 PSU W60L60 OC	IP44
34831100	RC134B LED375/830 PSU W60L60 OC	IP44
99648500	RC134B LED375/840 W60L60 IA1 OC	IP20/44
99649200	RC134B LED375/840 W60L60 IA1 NOC	IP20/44
99650800	RC134B LED375/830 W60L60 IA1 NOC	IP20/44
99651500	RC134B LED375/830 W60L60 IA1 OC	IP20/44
99658400	RC134B LED375/840 W60L60 ELB3 IA1 NOC	IP20/44
99659100	RC134B LED375/840 W60L60 ELB3 IA1 OC	IP20/44
34796300	RC134B LED375/830 PSU W30L120 NOC	IP44
34797000	RC134B LED275/830 PSU W30L120 NOC	IP44
34799400	RC134B LED375/840 PSD W30L120 NOC	IP44

Order Code	Full Product Name	Código de proteção de entrada
34802100	RC134B LED375/830 PSD W30L120 NOC	IP44
34803800	RC134B LED275/830 PSD W30L120 NOC	IP44
34811300	RC134B LED375/840 PSD W30L120 OC	IP44
34812000	RC134B LED275/840 PSD W30L120 OC	IP44
34815100	RC134B LED375/830 PSD W30L120 OC	IP44
34816800	RC134B LED275/830 PSD W30L120 OC	IP44
34818200	RC134B LED375/840 PSU W30L120 NOC	IP44
34824300	RC134B LED275/840 PSU W30L120 NOC	IP44
34826700	RC134B LED275/840 PSD W30L120 NOC	IP44
34830400	RC134B LED375/840 PSU W30L120 OC	IP44
34832800	RC134B LED375/830 PSU W30L120 OC	IP44
34833500	RC134B LED275/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	IP44
34834200	RC134B LED375/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	IP44
34835900	RC134B LED275/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	IP44
34836600	RC134B LED375/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	IP44
34837300	RC134B LED275/840 PSD W30L120 ELB3 OC	IP44
34838000	RC134B LED375/840 PSD W30L120 ELB3 OC	IP44
34839700	RC134B LED275/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	IP44
34840300	RC134B LED375/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	IP44
34841000	RC134B LED275/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	IP44
34842700	RC134B LED375/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	IP44
34843400	RC134B LED375/830 PSD W30L120 ELB3 OC	IP44
99653900	RC134B LED375/840 W30L120 IA1 NOC	IP20/44
99654600	RC134B LED375/840 W30L120 IA1 OC	IP20/44
99656000	RC134B LED375/830 W30L120 IA1 OC	IP20/44
99657700	RC134B LED375/830 W30L120 IA1 NOC	IP20/44
99660700	RC134B LED375/840 W30L120 ELB3 IA1 OC	IP20/44
99661400	RC134B LED375/840 W30L120 ELB3 IA1 NOC	IP20/44

Controles e regulação

Order Code	Full Product Name	Regulável
34794900	RC134B LED375/830 PSU W60L60 NOC	false
34795600	RC134B LED275/830 PSU W60L60 NOC	false
34798700	RC134B LED375/840 PSD W60L60 NOC	true
34800700	RC134B LED375/830 PSD W60L60 NOC	true
34801400	RC134B LED275/830 PSD W60L60 NOC	true
34804500	RC134B LED375/840 PSD W60L60 OC	true
34810600	RC134B LED275/840 PSD W60L60 OC	true

Order Code	Full Product Name	Regulável
34813700	RC134B LED375/830 PSD W60L60 OC	true
34814400	RC134B LED275/830 PSD W60L60 OC	true
34817500	RC134B LED375/840 PSU W60L60 NOC	false
34819900	RC134B LED375/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	false
34820500	RC134B LED375/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	true
34821200	RC134B LED375/840 PSD W60L60 ELB3 OC	true
34822900	RC134B LED275/840 PSD W60L60 ELB3 OC	true

CoreLine encastrável

Order Code	Full Product Name	Regulável
34823600	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 NOC	false
34825000	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 NOC	true
34827400	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	false
34828100	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	true
34829800	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 OC	false
34831100	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 OC	false
99648500	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 OC	-
99649200	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	-
99650800	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	-
99651500	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 OC	-
99658400	RC134B LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 NOC	-
99659100	RC134B LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 OC	-
34796300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 NOC	false
34797000	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 NOC	false
34799400	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 NOC	true
34802100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 NOC	true
34803800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 NOC	true
34811300	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 OC	true
34812000	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 OC	true
34815100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 OC	true
34816800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 OC	true
34818200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 NOC	false

Order Code	Full Product Name	Regulável
34824300	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 NOC	false
34826700	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 NOC	true
34830400	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 OC	false
34832800	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 OC	false
34833500	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	false
34834200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	false
34835900	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	true
34836600	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	true
34837300	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	true
34838000	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	true
34839700	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	false
34840300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	false
34841000	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	true
34842700	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	true
34843400	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 OC	true
99653900	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 NOC	-
99654600	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 OC	-
99656000	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 OC	-
99657700	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 NOC	-
99660700	RC134B LED37S/840 W30L120 ELB3 IA1 OC	-
99661400	RC134B LED37S/840 W30L120 ELB3 IA1 NOC	-

Desempenho inicial (compatível com IEC) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial	Temperatura de cor	Eficiência da luminária	Fluxo luminoso
			correlacionada inicial	LED inicial	inicial
34794900	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	109 lm/W	3700 lm
34795600	RC134B LED27S/830 PSU W60L60 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	95 lm/W	2700 lm
34798700	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	104 lm/W	3700 lm
34800700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	104 lm/W	3700 lm
34801400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	89 lm/W	2700 lm

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial	Temperatura de cor	Eficiência da luminária	Fluxo luminoso
			correlacionada inicial	LED inicial	inicial
34804500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	117 lm/W	3700 lm
34810600	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	123 lm/W	2700 lm
34813700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	117 lm/W	3700 lm
34814400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	117 lm/W	2700 lm
34817500	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	109 lm/W	3700 lm

CoreLine encastrável

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial	Temperatura de cor	Eficiência da luminária	Fluxo luminoso
			correlacionada inicial	LED inicial	inicial
34819900	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	97 lm/W	3700 lm
34820500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	95 lm/W	3700 lm
34821200	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	106 lm/W	3700 lm
34822900	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	106 lm/W	2700 lm
34823600	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	100 lm/W	2700 lm
34825000	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	102 lm/W	2700 lm
34827400	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	89 lm/W	2700 lm
34828100	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	89 lm/W	2700 lm
34829800	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	121 lm/W	3700 lm
34831100	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 OC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	107 lm/W	3700 lm

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial	Temperatura de cor	Eficiência da luminária	Fluxo luminoso
			correlacionada inicial	LED inicial	inicial
99648500	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99649200	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99650800	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99651500	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 OC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99658400	RC134B LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	94 lm/W	3700 lm
99659100	RC134B LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 OC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	94 lm/W	3700 lm
34796300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	109 lm/W	3700 lm
34797000	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	95 lm/W	2700 lm
34799400	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 NOC	(0.38, 0.38) SDCM <3	4000 K	104 lm/W	3700 lm
34802100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 NOC	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	104 lm/W	3700 lm
34803800	RC134B LED27S/830 PSD	(0.43, 0.40) SDCM <3	3000 K	89 lm/W	2700 lm

CoreLine encastrável

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial	Temperatura de cor correlacionada inicial	Eficiência da luminária LED inicial	Fluxo luminoso inicial
	W30L120 NOC				
34811300	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	117 lm/W	3700 lm
34812000	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	123 lm/W	2700 lm
34815100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 OC	(0.43, 0.40)	3000 K	117 lm/W	3700 lm
34816800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 OC	(0.43, 0.40)	3000 K	117 lm/W	2700 lm
34818200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	109 lm/W	3700 lm
34824300	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	100 lm/W	2700 lm
34826700	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	102 lm/W	2700 lm
34830400	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	121 lm/W	3700 lm
34832800	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 OC	(0.43, 0.40)	3000 K	107 lm/W	3700 lm
34833500	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	89 lm/W	2700 lm
34834200	RC134B LED37S/840 PSU	(0.38, 0.38)	4000 K	97 lm/W	3700 lm

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial	Temperatura de cor correlacionada inicial	Eficiência da luminária LED inicial	Fluxo luminoso inicial
	W30L120 ELB3 NOC				
34835900	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	89 lm/W	2700 lm
34836600	RC134B LED37S/840 PSD W30L120	(0.38, 0.38)	4000 K	104 lm/W	3700 lm
34837300	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	106 lm/W	2700 lm
34838000	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	106 lm/W	3700 lm
34839700	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	84 lm/W	2700 lm
34840300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	97 lm/W	3700 lm
34841000	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	79 lm/W	2700 lm
34842700	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	95 lm/W	3700 lm
34843400	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 OC	(0.43, 0.40)	3000 K	106 lm/W	3700 lm
99653900	RC134B LED37S/840	(0.38, 0.38)	4000 K	104.5 lm/W	3700 lm

CoreLine encastrável

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial	Temperatura de cor	Eficiência da luminária	Fluxo luminoso
			correlacionada inicial	LED inicial	inicial
	W30L120 IA1 NOC				
99654600	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99656000	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 OC	(0.43, 0.40)	3000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99657700	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	104,5 lm/W	3700 lm

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial	Temperatura de cor	Eficiência da luminária	Fluxo luminoso
			correlacionada inicial	LED inicial	inicial
99660700	RC134B LED37S/840 W30L120 ELB3 IA1 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	94 lm/W	3700 lm
99661400	RC134B LED37S/840 W30L120 ELB3 IA1 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	94 lm/W	3700 lm

Desempenho inicial (compatível com IEC) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Potência de entrada inicial
34794900	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 NOC	34 W
34795600	RC134B LED27S/830 PSU W60L60 NOC	28.5 W
34798700	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 NOC	35.5 W
34800700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 NOC	35.5 W
34801400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 NOC	30.5 W
34804500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 OC	31.5 W
34810600	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 OC	22 W
34813700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 OC	31.5 W
34814400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 OC	23 W
34817500	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 NOC	34 W
34819900	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	38 W
34820500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	39 W
34821200	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	35 W
34822900	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	25.5 W
34823600	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 NOC	27 W
34825000	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 NOC	26.5 W
34827400	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	30.5 W
34828100	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	30.5 W
34829800	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 OC	30.5 W
34831100	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 OC	34.5 W
99648500	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 OC	35.4 W
99649200	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	35.4 W
99650800	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	35.4 W
99651500	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 OC	35.4 W
99658400	RC134B LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 NOC	39.3 W
99659100	RC134B LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 OC	39.3 W
34796300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 NOC	34 W
34797000	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 NOC	28.5 W
34799400	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 NOC	35.5 W

Order Code	Full Product Name	Potência de entrada inicial
34802100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 NOC	35.5 W
34803800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 NOC	30.5 W
34811300	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 OC	31.5 W
34812000	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 OC	22 W
34815100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 OC	31.5 W
34816800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 OC	23 W
34818200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 NOC	34 W
34824300	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 NOC	27 W
34826700	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 NOC	26.5 W
34830400	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 OC	30.5 W
34832800	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 OC	34.5 W
34833500	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	30.5 W
34834200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	38 W
34835900	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	30.5 W
34836600	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	35.5 W
34837300	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	25.5 W
34838000	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	35 W
34839700	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	32 W
34840300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	38 W
34841000	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	34 W
34842700	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	39 W
34843400	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 OC	35 W
99653900	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 NOC	35.4 W
99654600	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 OC	35.4 W
99656000	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 OC	35.4 W
99657700	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 NOC	35.4 W
99660700	RC134B LED37S/840 W30L120 ELB3 IA1 OC	39.3 W
99661400	RC134B LED37S/840 W30L120 ELB3 IA1 NOC	39.3 W

